



Kolbenventil 3/2-Wege servogesteuert

- Servogesteuertes Kolbenventil von DN 8 bis DN 40
- Erhöhte Betriebssicherheit durch Klappankertechnologie
- Servicefreundliche Handbetätigung
- Energiesparende „Kick and Drop“ - oder Impulsspulen
- Explosionsgeschützte Ausführungen auf Anfrage

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Kombinierbar mit

	Typ 2518 Gerätesteckdose, Steckerform A nach DIN EN 175301 - 803	►
	Typ 2516 Gerätesteckdose, Steckerform C nach DIN EN 175301 - 803	►
	Typ 1087 Timer, Steckerform A nach DIN EN 175301 - 803	►

Typ-Beschreibung

Das Ventil 6430 ist ein servogesteuertes 3/2-Wege Kolbenventil. Sofern das Ventil nicht mit Steuerhilfsluft versorgt wird, ist für die Funktion ein Minstdifferenzdruck erforderlich. Ausführungen: -Für neutrale Flüssigkeiten und Gase im Druckbereich 1 - 16 bar in der Funktion NC und NO. -Für technisches Vakuum bis 3 bar in der Funktion NC und NO. -Mit Steuerhilfsluft für Vakuum bis 8 bar in der Funktion NC und NO. Alle Ausführungen sind als Impulsversion verfügbar, um auch bei Spannungsunterbrechung den jeweiligen Schaltzustand zu sichern. Für die Inbetriebnahme oder manuelle Funktion ist das 6430 mit einer Handbetätigung ausgestattet (Ausnahme: Impulsversion). Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter „Kick and Drop“ (KD) Elektronik in Doppelspulenten-technologie erhältlich. Als Pilotventil kommt ein wartungsfreies, mediengetrenntes 3/2-Wege Klappankerventil Typ 0331 zum Einsatz. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301 – 803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine technische Daten	3
2. Schaltungsfunktionen	4
3. Zulassungen und Konformitäten	4
3.1. Allgemeine Hinweise	4
3.2. Konformität	4
3.3. Normen	4
3.4. Explosionsschutz	5
3.5. Nordamerika (USA/Kanada)	5
4. Werkstoffe	6
4.1. Bürkert resistApp	6
4.2. Werkstoffangaben	6
Standard- und Vakuumausführung	6
Fremdluftgesteuerte Ausführung	7
5. Abmessungen	8
5.1. Standard- und Vakuumausführung	8
Anordnung des Vorsteuerventils	8
5.2. Vakuumausführung Low-Power	9
Anordnung des Vorsteuerventils	9
5.3. Fremdluftgesteuerte Ausführung	10
Anordnung des Vorsteuerventils	10
5.4. ATEX/IECEx-Ausführung	11
Kabelausführung	11
Klemmenanschlusskastenausführung	12
Anordnung des Vorsteuerventils	13
6. Bestellinformationen	14
6.1. Bürkert eShop	14
6.2. Bürkert Produktfilter	14
6.3. Bürkert Produkthanfrage-Formular	14
6.4. Bestelltabelle	15
Standardausführung	15
Standardausführung als Impulsventil	15
Vakuumausführung	16
Vakuumausführung als Impulsventil	16
Vakuumausführung Low-Power	17
6.5. Fremdluftgesteuerte Ausführung	18
6.6. Bestelltabelle Zubehör	19
Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C gemäß DIN EN 175301 - 803	19
Gerätesteckdose Typ 2518, Steckerform A gemäß DIN EN 175301 - 803	19
Gewindeverschraubungen, Reduzierung, zylindrisch UNI-ISO 228/1	19

1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften	
Abmessungen	Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „5. Abmessungen“ auf Seite 8.
Werkstoff	
Dichtung	NBR, PUR, FKM, (EPDM auf Anfrage)
Gehäuse	Messing (DN 8...DN 20), Rotguss (DN 25...DN 40)
Spule	Epoxid
Nennweite	DN 8, DN 12, DN 20, DN 25, DN 40
Schaltungsfunktion	C und D Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Schaltungsfunktionen“ auf Seite 4.
Thermische Isolationsklasse der agnetsspule	Epoxid-Spule Klasse H
Leistungsdaten	
Einschaltdauer	Dauerbetrieb 100 % ED (wenn nicht anders auf dem Typschild angegeben)
Schaltzeit¹⁾	
DN 8	Öffnen: 25 ms Schließen: 30 ms
DN 12	Öffnen: 30 ms Schließen: 60 ms
DN 20	Öffnen: 35 ms Schließen: 270 ms
DN 25	Öffnen: 50 ms Schließen: 300 ms
DN 40	Öffnen: 80 ms Schließen: 740 ms
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	
Standardausführung, Vakuumausführung und fremdluftgesteuerte Ausführung	Anzug AC: 30 VA Betrieb AC: 15 VA/8 W DC Kalt/Warm: 11 W/8 W
Vakuumausführung Low-Power	DC Kalt/Warm: 3,4 W/2 W
Impulsausführung	Betrieb AC: 20 VA/11 W DC Kalt/Warm: 11 W/8 W
Explosiongeschützte Ausführung	Anzug/Betrieb: 40 W/3 W
Spannungstoleranz	± 10 %
Mediendaten	
Betriebsmedium²⁾	
Standardausführung	- Neutrale Gase und Flüssigkeiten (wie z. B. Druckluft, Wasser, dünnflüssige Öle) - Öl- und fettfreie Medien bei EPDM
Vakuumausführung und fremdluftgesteuerte Ausführung	Neutrale Gase, Druckluft, Vakuum (Grobvakuum)
Mediumstemperatur	
NBR	0 °C...+80 °C
PUR	0 °C...+80 °C
FKM	0 °C...+90 °C
EPDM	0 °C...+90 °C
Viskosität	Max. 21 mm ² /s (21 cSt)
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation	
Elektrischer Anschluss	
Standardausführung, Vakuumausführung und fremdluftgesteuerte Ausführung	Steckerfahnen gemäß DIN EN 175 301 - 803 Form A für Gerätesteckdose Typ 2518 ► Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Gerätesteckdose Typ 2518, Steckerform A gemäß DIN EN 175301 - 803“ auf Seite 19.
Vakuumausführung Low-Power	Steckerfahnen gemäß DIN EN 175 301 - 803 Form C für Gerätesteckdose Typ 2516 ► Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C gemäß DIN EN 175301 - 803“ auf Seite 19.
Explosiongeschützte Ausführung	Mit Kabelabgang 3 x 0,5 mm ² oder Klemmenanschlusskasten
Leitungsanschluss	G ¼, G ½, G ¾, G 1, G 1½ (NPT auf Anfrage)

Zulassungen und Konformitäten	
Schutzart	IP65 mit Gerätesteckdose, Kabelabgang oder Klemmenanschlusskasten
Explosionsschutz	Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3.4. Explosionsschutz“ auf Seite 5.
Umgebung und Installation	
Einbaulage	Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Umgebungstemperatur	0 °C...+55 °C -20 °C...+55 °C (EPDM)

- 1.) Messung bei +20 °C, 6 bar am Ventilausgang, Öffnen: Druckaufbau 0...90 %, Schließen: Druckabbau 100...10 %
2.) Medienbeständigkeit entsprechend der Werkstoffkombination

2. Schaltfunktionen

Symbol	Beschreibung
	Wirkungsweise C (WW C) 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geschlossen
	Wirkungsweise C (WW C) 3/2-Wege-Impuls-Magnetventil Servogesteuert
	Wirkungsweise C (WW C) 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Steuerhilfsluft, mit Handbetätigung In Ruhestellung geschlossen
	Wirkungsweise D (WW D) 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geöffnet
	Wirkungsweise D (WW D) 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Steuerhilfsluft, mit Handbetätigung In Ruhestellung geöffnet

3. Zulassungen und Konformitäten

3.1. Allgemeine Hinweise

- Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.
- Nicht alle bestellbaren Geräteausführungen können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

3.2. Konformität

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

3.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

DTS 1000395478 DE Version: G Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 15.01.2024

3.4. Explosionsschutz


Zulassung	Beschreibung			
 	Optional: Explosionsschutz gemäß Kategorie 2 (Zone 1/21) Ex-Kennzeichnung der Komponenten gemäß nachfolgender Tabelle:			
	Spule Typ ACP016			
	<table> <tr> <th>Spulen mit Kabelabgang</th><th>Spulen mit Klemmenanschlusskasten</th></tr> <tr> <td> ATEX: EPS 16 ATEX 1 111 X II 2 G Ex mb IIC T4 Gb II 2 D Ex mb IIIC T130 °C Db IECEx: IECEx EPS 16.0049X Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIIC T130 °C Db </td><td> ATEX: PTB 15 ATEX 1011 U II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX mb tb IIIC T130 °C IECEx: IECEx PTB 15.0037 U II eb mb IIC T4 Gb II mb tb IIIC T130 °C Db </td></tr> </table>	Spulen mit Kabelabgang	Spulen mit Klemmenanschlusskasten	ATEX: EPS 16 ATEX 1 111 X II 2 G Ex mb IIC T4 Gb II 2 D Ex mb IIIC T130 °C Db IECEx: IECEx EPS 16.0049X Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIIC T130 °C Db
Spulen mit Kabelabgang	Spulen mit Klemmenanschlusskasten			
ATEX: EPS 16 ATEX 1 111 X II 2 G Ex mb IIC T4 Gb II 2 D Ex mb IIIC T130 °C Db IECEx: IECEx EPS 16.0049X Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIIC T130 °C Db	ATEX: PTB 15 ATEX 1011 U II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX mb tb IIIC T130 °C IECEx: IECEx PTB 15.0037 U II eb mb IIC T4 Gb II mb tb IIIC T130 °C Db			

3.5. Nordamerika (USA/Kanada)

Zulassung	Beschreibung
	Optional: UL Recognized für die USA und Kanada (gültig für Spulen) Die Spulen sind UL Recognized für die USA und Kanada gemäß: • UL 429 (electrically operated valves) • CAN/CSA-C22.2 No. 139
	Optional: UL Hazardous Locations – Explosionsschutz (gültig für Spulen) UL Listed for Hazardous Locations for USA and Canada Class I, Zone 1 Class I, Division 2, Group A, B, C and D Class II + III, Division 2, Group F and G
	Optional: FM (Factory Mutual) – Explosionsschutz (gültig für Spulen) FM for Hazardous Locations for USA and Canada Class I, Zone 1 Class I, Division 1, Groups A, B, C and D Class II + III, Division 1, Groups E, F and G

4. Werkstoffe

4.1. Bürkert resistApp




Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

[Jetzt chemische Beständigkeit prüfen](#)

4.2. Werkstoffangaben


Standard- und Vakuumausführung



Nr.	Element	Werkstoff
1	Spule	Epoxid
2	O-Ringe	NBR, FKM, EPDM
3	Feder ^{1.)}	Edelstahl 1.4310
4	Kolbenring	PTFE
5	Gehäuse	Messing, Rotguss
6	Sitzdichtung	NBR, PUR, FKM, EPDM
7	Kolbendichtung	NBR, FKM, EPDM
8	Dichtung	NBR, FKM, EPDM
9	Membrane	NBR, FKM, EPDM
10	Handbetätigung	PA

1.) Nur bei der Vakuumausführung

Fremdluftgesteuerte Ausführung




Nr.	Element	Werkstoff
1	Spule	Epoxid
2	O-Ringe	NBR, FKM, EPDM
3	Kolbenring	PTFE
4	Gehäuse	Messing, Rotguss
5	Feder	Edelstahl 1.4310
6	Sitzdichtung	NBR, PUR, FKM, EPDM
7	Kolbendichtung	NBR, FKM, EPDM
8	Dichtung	NBR, FKM, EPDM
9	Membrane	NBR, FKM, EPDM
10	Handbetätigung	PA

5. Abmessungen

5.1. Standard- und Vakuumausführung

Hinweis:


- Angaben in mm
- Bei G-Gewinde gelten die Maße A1, B1, E1 und F1.
- Bei NPT-Gewinde gelten die Maße A2, B2, E2 und F2.
- Die Abbildung zeigt das Ventil in der Wirkungsweise C mit den Anschlüssen P, R und A/B (Handbetätigung über Anschluss P).
In der Wirkungsweise D liegt die Handbetätigung über dem Anschluss A/B.



DN	A1	B1	A2	B2	C	D	E1	F1	E2	F2	G	H	J	K	L	M	N	O
8	G ¼	12	NPT ¼	10	34,5	SW22	G ¾	12	NPT ¾	10,3	SW22	23	30	7	65	46	124,8	33
12	G ½	14	NPT ½	13,7	47	SW27	G ¾	16	NPT ¾	14	SW32	31	34	7	76	46	150,5	33
20	G ¾	16	NPT ¾	14	63	SW36	G 1	18	NPT 1	16,8	SW41	42	48	9	90	63	186	50
25	G 1	18	NPT 1	16,8	74,5	SW41	G 1¼	20	NPT 1¼	17,3	54	44	66	9	110	82	210,5	60
40	G 1½	22,5	NPT 1½	17,3	104	SW55	G 2	26,5	NPT 2	17,6	78	65	93	13	153	117	264	88

Anordnung des Vorsteuerventils


Typ 6430 WWC Typ 6430 WWD



5.2. Vakuumausführung Low-Power

Hinweis:


- Angaben in mm
- Bei G-Gewinde gelten die Maße A1, B1, E1 und F1.
- Bei NPT-Gewinde gelten die Maße A2, B2, E2 und F2.
- Die Abbildung zeigt das Ventil in der Wirkungsweise C mit den Anschlüssen P, R und A/B (Handbetätigung über Anschluss A/B). In der Wirkungsweise D liegt die Handbetätigung über dem Anschluss P.



DN	A1	B1	A2	B2	E1	F1	E2	F2
8	G ¼	12	NPT ¼	10	G ¾	12	NPT ¾	10,3

Anordnung des Vorsteuerventils


Typ 6430 WWC Typ 6430 WWD



5.3. Fremdluftgesteuerte Ausführung

Hinweis:


- Angaben in mm
- Bei G-Gewinde gelten die Maße A1, B1, E1 und F1.
- Bei NPT-Gewinde gelten die Maße A2, B2, E2 und F2.
- Die Abbildung zeigt das Ventil in der Wirkungsweise C mit den Anschlüssen P, R und A/B (Handbetätigung über Anschluss P). In der Wirkungsweise D liegt die Handbetätigung über dem Anschluss A/B.



DN	A1	B1	A2	B2	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P
8	G ¼	12	NPT ¼	10	47,5	SW22	SW22	36	30	7	65	46	137,8	33	SW19
12	G ½	14	NPT ½	13,7	59	SW27	SW32	43	34	7	76	46	162,5	33	SW32
20	G ¾	16	NPT ¾	14	81	SW36	SW41	60	48	9	90	63	204	50	SW36

Anordnung des Vorsteuerventils

Typ 6430 WWC Typ 6430 WWD




DTS 1000395478 DE Version: G Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 15.01.2024

5.4. ATEX/IECEEx-Ausführung

Hinweis:

- Angaben in mm
- Bei G-Gewinde gelten die Maße A1, B1, E1 und F1.
- Bei NPT-Gewinde gelten die Maße A2, B2, E2 und F2.


Kabelausführung




Klemmenanschlusskastenausführung

Hinweis:


Die Abbildung zeigt das Ventil in der Wirkungsweise C mit den Anschlüssen P, R und A/B (Handbetätigung über Anschluss P).
In der Wirkungsweise D liegt die Handbetätigung über dem Anschluss A/B.





DN	A1	B1	A2	B2	C	D	E1	F1	E2	F2	G	H	J	K	L	M	N	O
8	G ¼	12	NPT ¼	10	34,5	SW22	G ⅝	12	NPT ⅝	10,3	SW22	23	30	7	65	46	124,8	33
12	G ½	14	NPT ½	13,7	47	SW27	G ¾	16	NPT ¾	14	SW32	31	34	7	76	46	150,5	33
20	G ¾	16	NPT ¾	14	63	SW36	G 1	18	NPT 1	16,8	SW41	42	48	9	90	63	186	50
25	G 1	18	NPT 1	16,8	74,5	SW41	G 1¼	20	NPT 1¼	17,3	54	44	66	9	110	82	210,5	60
40	G 1½	22,5	NPT 1½	17,3	104	SW55	G 2	26,5	NPT 2	17,6	78	65	93	13	153	117	264	88

Anordnung des Vorsteuerventils



6. Bestellinformationen

6.1. Bürkert eShop



Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

[Jetzt online einkaufen](#)

6.2. Bürkert Produktfilter



Bürkert Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre Anwendung.

[Jetzt Produkte filtern](#)

6.3. Bürkert Produkthanfrage-Formular

Bürkert Produkthanfrage-Formular – Ihre Anfrage schnell und kompakt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen eine gezielte Produkthanfrage stellen? Nutzen Sie hierfür unser Produkthanfrage-Formular. Dort finden Sie alle für Ihren Bürkert Ansprechpartner relevanten Informationen. So können wir Sie optimal beraten.



[Jetzt Formular ausfüllen](#)

6.4. Bestelltabelle

Standardausführung

Hinweis:

- Beachten Sie, dass die Gerätesteckdose separat bestellt werden muss, siehe „Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C gemäß DIN EN 175301 - 803“ auf Seite 19 oder separates Datenblatt Typ 2518 ►.
- Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Für alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle gilt: Gehäusewerkstoff Messing (DN 25 und DN 40 Rotguss)

Wirkungsweise	Leitungs- anschluss P und A/B	Nennweite	K _v -Wert Wasser	Druck- bereich	Gewicht	Artikel-Nr.		
						024/DC	024/50	230/50
		[mm]	[m³/h] ^{1.)}	[bar] ^{2.)}	[kg]	[V/Hz]	[V/Hz]	[V/Hz]
G-Innengewinde, Dichtwerkstoff NBR (DN 12 Sitzdichtung PUR / Aussendichtung NBR)								
WW C 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geschlossen	G ¼	8	0,95	1...16	0,9	351164 	357602 	357604 
	G ½	12	2,6	1...16	1,1	351175 	357609 	357611 
	G ¾	20	6,2	1...16	2,2	351235 	357615 	357617 
	G 1	25	10,0	1...10	2,8	351241 	357621 	357622 
	G 1 ½	40	22,8	1...10	6,1	351247 	357623 	357624 
								
WW D 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geöffnet	G ¼	8	0,95	1...16	0,9	357601 	357603 	357605 
	G ½	12	2,6	1...16	1,1	357608 	357610 	357612 
	G ¾	20	6,2	1...16	2,2	357614 	357616 	357618 
	G 1	25	10,0	1...10	2,8	357619 	a. A.	364298 
	G 1 ½	40	22,8	1...10	6,1	364302 	a. A.	364299 
								

a. A. = auf Anfrage


1.) Messung bei +20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf

2.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

Standardausführung als Impulsventil

Hinweis:

Für alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle gilt: Gehäusewerkstoff Messing (DN 25 und DN 40 Rotguss)

Wirkungsweise	Leitungs- anschluss P und A/B	Nennweite	K _v -Wert Wasser	Druck- bereich	Gewicht	Artikel-Nr.	
						024/DC	024/50
		[mm]	[m ³ /h] ^{1.)}	[bar] ^{2.)}	[kg]	[V/Hz]	[V/Hz]
G-Innengewinde, Dichtwerkstoff NBR (DN 12 Sitzdichtung PUR / Aussendichtung NBR)							
WW C 3/2-Wege-Impuls- Magnetventil Servogesteuert	G ¼	8	0,95	1...16	0,9	357606 𐄂	a. A.
	G ½	12	2,6	1...16	1,1	357613 𐄂	a. A.
	G ¾	20	6,2	1...16	2,2	a. A.	a. A.
	G 1	25	10,0	1...10	2,8	a. A.	a. A.
	G 1 ½	40	22,8	1...10	6,1	a. A.	a. A.
							

a. A. = auf Anfrage



1.) Messung bei +20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf

2.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

Vakuumausführung

Hinweis:

- Beachten Sie, dass die Gerätesteckdose separat bestellt werden muss, siehe „Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C gemäß DIN EN 175301-803“ auf Seite 19 oder separates Datenblatt Typ 2518 ►.
- Beachten Sie, dass die Vakuumausführung eine Mindestdruckdifferenz von 0,5 bar benötigt und nur für Grobvakuum (Atmosphärendruck (1013 hPa) bis 100 Pa (1 mbar)) geeignet ist.
- Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Für alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle gilt: Gehäusewerkstoff Messing (DN 25 und DN 40 Rotguss)

Wirkungsweise	Leitungs- anschluss P und A/B	Nennweite	K _v -Wert Wasser	Druckbereich	Gewicht	Artikel-Nr.	
						024/DC	024/50
		[mm]	[m³/h] ^{1.)}	[bar] ^{2.)3.)}	[kg]	[V/Hz]	[V/Hz]
G-Innengewinde, Dichtwerkstoff NBR							
WW C 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geschlossen	G ¼	8	0,95	Vakuum bis 3	0,9	351169	357628
	G ½	12	2,6	Vakuum bis 3	1,1	351179	357631
	G ¾	20	6,2	Vakuum bis 3	2,2	351237	357634
	G 1	25	10,0	Vakuum bis 3	2,8	351243	357637
	G 1 ½	40	22,8	Vakuum bis 3	6,1	351249	a. A.
							
WW D 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geöffnet	G ¼	8	0,95	Vakuum bis 3	0,9	357627	357629
	G ½	12	2,6	Vakuum bis 3	1,1	357630	357632
	G ¾	20	6,2	Vakuum bis 3	2,2	357633	357635
	G 1	25	10,0	Vakuum bis 3	2,8	357636	357638
	G 1 ½	40	22,8	Vakuum bis 3	6,1	a. A.	a. A.
							

a. A. = auf Anfrage

1.) Messung bei +20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf

2.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

3.) Zum Schalten ist ein Minstdifferenzdruck von 0,5 bar erforderlich.

Vakuumausführung als Impulsventil

Hinweis:

Für alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle gilt: Gehäusewerkstoff Messing (DN 25 und DN 40 Rotguss)

Wirkungsweise	Leitungs- anschluss P und A/B	Nennweite	K _v -Wert Wasser	Druckbereich	Gewicht	Artikel-Nr.	
		[mm]	[m³/h] ^{1.)}	[bar] ^{2.)3.)}	[kg]	024/DC [V/Hz]	024/50 [V/Hz]
G-Innengewinde, Dichtwerkstoff NBR							
WW C 3/2-Wege-Impuls- Magnetventil Servogesteuert 	G ¼	8	0,95	Vakuum bis 3	0,9	357639 	a. A.
	G ½	12	2,6	Vakuum bis 3	1,1	357640 	a. A.
	G ¾	20	6,2	Vakuum bis 3	2,2	357641 	a. A.
	G 1	25	10,0	Vakuum bis 3	2,8	357642 	a. A.
	G 1 ½	40	22,8	Vakuum bis 3	6,1	357643 	a. A.

a. A. = auf Anfrage

1.) Messung bei +20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf



2.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

3.) Zum Schalten ist ein Minstdifferenzdruck von 0,5 bar erforderlich.

Vakuumausführung Low-Power

Hinweis:

- Beachten Sie, dass die Gerätesteckdose separat bestellt werden muss, siehe „Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C gemäß DIN EN 175301-803“ auf Seite 19 oder separates Datenblatt Typ 2516 ►.
- Beachten Sie, dass die Vakuumausführung eine Mindestdruckdifferenz von 0,5 bar benötigt und nur für Grobvakuum (Atmosphärendruck (1013 hPa) bis 100 Pa (1 mbar)) geeignet ist.
- Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Für alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle gilt: Gehäusewerkstoff Messing (DN 25 und DN 40 Rotguss)



Wirkungsweise	Leitungs- anschluss P und A/B	Nennweite	K _v -Wert Wasser	Druckbereich	Gewicht	Artikel-Nr.
		[mm]	[m ³ /h] ^{1.)}	[bar] ^{2.)3.)}	[kg]	024/DC [V/Hz]
G-Innengewinde, Dichtwerkstoff NBR						
WW C 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geschlossen 	G ¼	8	0,95	Vakuum bis 1	0,6	357626 
WW D 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Handbetätigung In Ruhestellung geöffnet 	G ¼	8	0,95	Vakuum bis 1	0,6	357625 



1.) Messung bei +20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf
2.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck
3.) Zum Schalten ist ein Minstdifferenzdruck von 0,5 bar erforderlich.

6.5. Fremdluftgesteuerte Ausführung

Hinweis

- Beachten Sie, dass die Gerätesteckdose separat bestellt werden muss, siehe „Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C gemäß DIN EN 175301-803“ auf Seite 19 oder separates Datenblatt Typ 2518 ►.
- Beachten Sie, dass die fremdluftgesteuerte Ausführung eine Steuerhilfsluft von mindestens 2 bar über dem Betriebsdruck benötigt.
- Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Für alle Artikel in der nachfolgenden Tabelle gilt: Gehäusewerkstoff Messing (DN 25 und DN 40 Rotguss)

Wirkungsweise	Leitungs- anschluss P und A/B	Nennweite	K _V -Wert Wasser	Druckbereich	Gewicht	Artikel-Nr.
		[mm]	[m³/h] ^{1.)}	[bar] ^{2.)3.)}	[kg]	024/DC [V/Hz]
G-Innengewinde, Dichtwerkstoff NBR (DN 8 und DN 12 Sitzdichtung PUR / Aussendichtung NBR)						
WW C 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Steuerhilfsluft, mit Handbetätigung In Ruhestellung geschlossen	G ¼	8	0,95	Vakuum bis 8	0,9	351172 
	G ½	12	2,6	Vakuum bis 8	1,1	351181 
	G ¾	20	6,2	Vakuum bis 8	2,3	351239 
 WW D 3/2-Wege-Magnetventil Servogesteuert, mit Steuerhilfsluft, mit Handbetätigung In Ruhestellung geöffnet	G ¼	8	0,95	Vakuum bis 8	0,9	357644 
	G ½	12	2,6	Vakuum bis 8	1,1	357645 
	G ¾	20	6,2	Vakuum bis 8	2,3	357646 
						



- 1.) Messung bei +20 °C, 1 bar am Ventileingang und freiem Auslauf
 2.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck
 3.) Die fremdluftgesteuerte Ausführung benötigt eine Steuerhilfsluft von mindestens 2 bar über dem Betriebsdruck.

Weitere Versionen auf Anfrage


	Zusätzlich Elektrischer Stellungsrückmelder		Werkstoff • FKM • EPDM
	Zulassung • cURus – Spulenzulassung • Vorsteuerventil cURus (UL Recognized) • ATEX/IECEx		Spannung Weitere Spannungen auf Anfrage
	Prozessanschluss NPT		

6.6. Bestelltabelle Zubehör

Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C gemäß DIN EN 175301-803

Hinweis:


- Angaben in mm
- Zum Lieferumfang der Gerätesteckdose gehören eine Flachdichtung und eine Befestigungsschraube.
- Für weitere Ausführungen siehe Datenblatt **Typ 2516** ►

Gerätesteckdose	Abmessungen	Ausführung	Spannung	Artikel-Nr.
		Ohne Beschaltung	0...250 V AC/DC	303141 
		Mit LED	12...24 V AC/DC	303145 
		Mit LED und Varistor	12...24 V AC/DC	303148 
		Mit Gleichrichter, LED und Varistor	12...24 V AC/DC	303142 

Gerätesteckdose Typ 2518, Steckerform A gemäß DIN EN 175301-803

Hinweis:

- Angaben in mm
- Für weitere Ausführungen siehe Datenblatt **Typ 2518** ►

Gerätesteckdose	Abmessungen	Ausführung	Spannung	Artikel-Nr.
		Ohne Beschaltung (AC/DC)	0...250 V AC/DC	314802 
		Mit LED (AC/DC)	12...24 V AC/DC	314812 
		Mit LED und Varistor (AC/DC)	12...24 V AC/DC	314820 
		Mit Gleichrichter, LED und Varistor	12...24 V AC/DC	314816 
		Ohne Beschaltung (AC/DC) mit Silikondichtung für höhere Umgebungstemperatur, z. B. Dampfausführung (NA07)	0...250 V AC/DC	361687 

Gewindeverschraubungen, Reduzierung, zylindrisch UNI-ISO 228/1

Reduzierung	Werkstoff	Maximaler Nenndruck [bar]	F	F1	L	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
					[mm]	[Stück]	
	Messing, vernickelt	60	G ½	G ¾	15,5	10	780140 