




- Flexi-Messlatte
Flexi levelling staff
Flexi-meetlat
Flexi-målelægte
Jalon d'arpenteur souple
Mira Flexi
Triplometro flessibile
Łata miernicza Flexi
Flexi-mittalatta
Régua vertical Flexi
Flexibel mätribba
Fleksi-målestang
Flexi Esnek Ölçüm Mastarı
Нивелирная рейка Flexi
Вимірювальна рейка Flexi
Pružná nivelační lať
Flexi-mõõtelatt
Elastīgā mērlata
Lanksti matuoklė
Riglă de măsurare Flexi
Измервателна лата Flexi
Стадія Flexi
Merilno letvijo Flexi
Flexi mérőláccal
Flexibilnou meracou tyčou

| | |
|------|----|
| (DE) | 02 |
| (EN) | 03 |
| (NL) | 04 |
| (DA) | 05 |
| (FR) | 06 |
| (ES) | 07 |
| (IT) | 08 |
| (PL) | 09 |
| (FI) | 10 |
| (PT) | 11 |
| (SV) | 12 |
| (NO) | 13 |
| (TR) | 14 |
| (RU) | 15 |
| (UK) | 16 |
| (CS) | 17 |
| (ET) | 18 |
| (LV) | 19 |
| (LT) | 20 |
| (RO) | 21 |
| (BG) | 22 |
| (EL) | 23 |
| (SL) | 24 |
| (HU) | 25 |
| (SK) | 26 |

1**2**

Prinzip einer Messung mit der Flexi-Messlatte:

Im ersten Schritt wird das Laser-Messgerät ausgerichtet, der Laserempfänger (A) an die Messlatte montiert und auf „0“ gestellt. Dann wird mit der Rändelschraube (B) die Flexi-Messlatte exakt auf Laserstrahl-Höhe „0“ eingestellt (Bild 1).


Anschließend den Laserempfänger verstetigen und auf Laserstrahlhöhe verschieben (Bild 2).


Bei Messpunkten, die unterhalb des Ausgangsniveaus liegen, zeigt die Messlatte negative Werte an. Liegen sie oberhalb, sind die Werte positiv. So wird – ohne zu rechnen – durch die Plus-Minus-Skala sofort der richtige Wert der Höhenreferenz angezeigt.

C Plus-Minus-Skala mit mm-Teilung

D Höhendifferenz

E Millimeterskala für die Höhenmessung





Principles of taking a measurement using the flexi levelling staff:

In the first step the laser measuring device is aligned and the laser receiver (A) is mounted onto the levelling staff and set to "0". Next, the knurled screw (B) is used to set the flexi levelling staff exactly to laser beam height "0" (Picture 1).


The laser receiver is then re-adjusted and moved to the height of the laser beam (Picture 2).


If the measurement point lies below the starting level, the levelling staff will indicate a negative value; if it lies above, the value indicated will be positive. So, the plus/minus scale indicates the correct height reference value straightaway, without the user having to carry out any calculations.

C Plus/minus mm scale

D Height difference

E Millimetre scale for measuring heights






Principe van een meting met de flexi-meetlat:


Bij de eerste stap wordt het laser-meettoestel uitgelijnd, de laserontvanger (A) op de meetlat gemonteerd en op "0" gezet. Vervolgens wordt de flexi-meetlat met behulp van de kartelschroef (B) exact op laserstraalhoogte "0" ingesteld (afb. 1).

Vervolgens wordt de laserontvanger verzet en tot op laserstraalhoogte (afb. 2) verschoven. (afb. 2)

Bij meetpunten die onder het uitgangsniveau liggen, geeft de meetlat negatieve waarden aan. Wanneer de meetpunten erboven liggen, zijn de waarden positief. Op deze wijze wordt dankzij de plus-min-schaal direct de correcte waarde van de hoogtereferentie weergegeven.

- C** Plus-min-schaal met mm-indeling
- D** Hoogteverschil
- E** Millimeterschaal voor de hoogtemeting






Princip for måling med Flexi-målelægte:


I første trin indjusteres lasermåleapparatet, og lasermodtageren (A) monteres på målelægten og sættes til „0“. Dernæst indstilles Flexi-målelægten præcis til laserstrålehøjde „0“ med fingerskruen (B) (figur 1).

Herefter indstilles lasermodtageren og forskydes til laserstrålehøjden (figur 2).

Ved målepunkter, som ligger under udgangsniveauet, viser målelægten negative værdier. For målepunkter over udgangsniveauet vises positive værdier. Således får man straks vist den rigtige værdi for højderreferencen på plus-minus-skalaen – helt uden at skulle regne.

- C** Plus-minus-skala med mm-delning
- D** Højdeforskel
- E** Millimeterskala til højdemåling






Principe d'une mesure avec le jalon d'arpenteur souple :


l'instrument de mesure au laser est tout d'abord aligné, le récepteur de laser (A) est monté sur le jalon d'arpenteur et est réglé sur « 0 ». Le jalon d'arpenteur souple est ensuite réglé exactement sur la hauteur du rayon laser « 0 » en utilisant la vis moletée (B) (fig. 1).

Régler ensuite le récepteur de laser et le décaler à la hauteur du rayon laser (fig. 2).

En cas de points de mesure situés au-dessous du niveau de départ, le jalon d'arpenteur indique des valeurs négatives. Si ces points de mesure sont situés au-dessus du niveau de départ, les valeurs indiquées sont positives. Cela permet d'afficher sans calcul, via l'échelle à valeurs positives / négatives, la valeur exacte de la référence de la hauteur.

- C** Échelle avec des valeurs positives et négatives et une graduation en mm
- D** Différence de hauteur
- E** Échelle en millimètres pour la mesure de la hauteur





Principio de medición con la mira Flexi:

En primer lugar se orienta el medidor láser y se monta el receptor láser (a) en la mira ajustándolo a „0”. A continuación se ajusta la mira Flexi exactamente a la altura del rayo láser „0” con ayuda del tornillo moteado (fig.1).


Finalmente se regula el receptor láser y se desplaza a la altura del rayo láser (fig.2).


La mira indica los puntos de medición situados por debajo del nivel de partida como valores negativos. Si se sitúan por encima son valores positivos. Así, con la escala de valores positivos y negativos, se obtiene inmediatamente la diferencia de nivel correcta sin necesidad de efectuar cálculos.

C Escala positiva-negativa con división en mm.

D Diferencia de nivel

E Escala en milímetros para la medición de alturas.





Principio di misurazione con il triplometro flessibile:

All'inizio lo strumento di misura laser viene posizionato, il ricevitore laser (A) montato sul triplometro e messo su „0“. Poi con la vite a testa zigrinata (B) si regola il triplometro flessibile esattamente sull'altezza del raggio laser „0“ (fig. 1).


Quindi il ricevitore laser viene portandolo sull'altezza del raggio laser (fig. 2).


Se il punto di misura si trova sotto il piano di visualizzazione, il triplometro visualizza un valore negativo. Se invece si trova sopra, il valore è positivo. In questo modo la scala più/meno visualizza subito il valore esatto del dislivello senza necessità di fare calcoli.

C Scala più/meno con divisione in mm

D Dislivello

E Scala in millimetri per la misura dell'altezza






Zasada pomiaru za pomocą Łaty Flexi:



Na wstępie ustawić miernik laserowy, zamontować odbiornik laserowy (A) na lacie pomiarowej i ustawić go na „0”. Następnie za pomocą pokrętła (B) ustawić łatę pomiarową dokładnie na wysokość promienia laserowego „0” (rys. 1).



Przesunąć odbiornik laserowy i przesunąć go na wysokość promienia laserowego (rys. 2).



W przypadku punktów pomiarowych leżących poniżej poziomu wyjściowego łata pomiarowa wskazuje wartości ujemne. Jeżeli punkty znajdują się powyżej, wartości są dodatnie. W ten sposób dzięki skali plus/minus bez wyliczeń od razu wskazywana jest prawidłowa wartość różnicy wysokości.


- C** Skala plus/minus z podziałką mm
- D** Różnica wysokości
- E** Skala milimetrowa do pomiaru wysokości












Prinsippet for måling med fleksi-målestangen:



I det første skrittet posisjoneres lasermåleapparatet, lasermottakeren (A) monteres på målestangen og stilles på «0». Deretter stilles fleksi-målestangen nøyaktig på laserstrålehøyde «0» med rillemutteren (illustr. 1).


Deretter justeres lasermottakeren og forskyves på laserstrålehøyde (illustr. 2).


Ved målepunkter som ligger under utgangsnivået, viser målestangen negative verdier. Ligger de over målestangen, indikeres verdiene positivt. På denne måten vises øyeblikkelig høydereféransens riktige verdi med pluss-minus skalaen.



- C** Pluss-minus skala med mm-inndeling
- D** Høydedifferanse
- E** Millimeterskala for høydemåling
















- C** Pluss-miinus skaala jaotus mm-tes
- D** Kõrgusvahe
- E** Millimeeterskaala kõrguse mõõtmiseks






Mērišanas ar elastīgo mērļatu princips:


Pirmkārt uzstāda läzera mērierīci, tad pie mērlatas montē lāzera uztvērēju (A) un iestata uz „0“. Ar uzvelmēto skrūvi (B) pagriež elastīgo mērļatu precīzi lāzera stara augstumā uz „0“ (1. attēls).

Pāriestata lāzera uztvērēju un pārbīda to lāzera stara augstuma līmenī (2. attēls).

Attiecībā uz punktiem, kas atrodas zem izejas līmeņa, mērlata rāda negatīvas vērtības. Ja tie atrodas virs minētā līmeņa, tad lata rāda pozitīvas vērtības. Līdz ar to bez rēķināšanas plusu-mīnusu-skala rāda augstumu references precīzu vērtību.

- C** Plusu-mīnusu-skala ar mm-iedājām
- D** Augstumu diferenča
- E** Milimetru skala augstumu mērišanai





Matavimo principas su lankščia matuokle:

Pradžioje išlyginamas lazerinis matavimo prietaisas, lazerio imtuvas (A) montuojamas prie matuoklės ir nustatomas į „0“ poziciją. Po to, su varžtu rifliuota galvute (B) lanksti matuoklė tiksliai nustatoma ant lazerio spindulio „0“ pozicijos (1 pav.).


Pabaigoje perstatyti lazerio imtuvą ir paslinkti iki lazerio spindulio aukščio (2 pav.).


Jei matavimo taškai yra žemiau išeities lygio, ant matuoklės rodomas neigiamos reikšmės. Jei matavimo taškai yra aukščiau išeities lygio, rodomas teigiamos reikšmės. Tokiu būdu, be papildomų skaičiavimo operacijų, pliusinė ir minusinė skalė iš karto parodys teisingą aukščio atskaitos taško vertę.

C Pliusinė ir minusinė skalė su mm padala

D Aukščio skirtumas

E Milimetrinė skalė aukščiui matuoti






Principiul de măsurare cu o riglă de măsurare:



În prima etapă se aliniază aparatul laser de măsurare (A), se montează receptorul laser (A) pe rigla de măsurare și se setează la „0”. Apoi rigla de măsurare Flexi se reglează cu ajutorul șurubului zimțat (B) exact la înălțimea razei laser „0” (Imag. 1).


În final receptorul laser se ajustează și se mută la înălțimea razei laser (Imag. 2).

La punctele de măsurare care se află sub nivelul de ieșire rigla de măsurare indică valori negative. Dacă acestea se află deasupra atunci valorile sunt pozitive. Astfel, prin intermediul gradației plus-minus este indicată imediat fără calcul valoarea corectă a referinței de înălțime.

- C** Gradare plus-minus cu distribuire în mm
- D** Diferența înălțimilor
- E** Gradație în milimetri pentru măsurarea înălțimii








Βασική αρχή για τις μετρήσεις με τη σταδία Flexi:


Στο πρώτο βήμα ευθυγραμμίζεται η συσκευή μέτρησης λέιζερ, συναρμολογείται ο δέκτης λέιζερ (Α) στη σταδία και τίθεται στο „0“. Στη συνέχεια, με τη βίδα με ρίκνωση (Β) η σταδία Flexi ρυθμίζεται με ακρίβεια στο ύψος ακτίνας λέιζερ „0“ (εικόνα 1).

Στη συνέχεια μετατοπίστε τον δέκτη λέιζερ και ρυθμίστε τον στο ύψος ακτίνας λέιζερ (εικόνα 2).

Σε σημεία μέτρησης που βρίσκονται κάτω από το αρχικό επίπεδο, η σταδία δείχνει αρνητικές τιμές. Εάν είναι πάνω από το επίπεδο, οι τιμές είναι θετικές. Έτσι, χωρίς υπολογισμούς, μέσω της κλίμακας συν/πλην εμφανίζεται άμεσα η σωστή τιμή της αναφοράς ύψους.

- C** Κλίμακα συν / πλην με διαίρεση mm
- D** Διαφορά ύψους
- E** Κλίμακα χιλιοστών για τη μέτρηση ύψους





Princip merjenja z merilno letvijo Flexi:

V prvem koraku je treba laserski merilni izravnati, laserski sprejemnik (A) montirati na merilno letv in nastaviti na „0“. Nato z narebrenim vijakom (B) merilno letv Flexi nastavite natančno na višino laserskega žarka „0“ (slika 1).


Nato prestavite laserski sprejemnik in ga potisnite na višino laserskega žarka (slika 2).


Pri merilnih točkah, ki so pod izhodiščnim nivojem, bo merilna letv prikazovala negativne vrednosti. Če so vrednost nad izhodiščnim nivojem, bodo prikazane pozitivne vrednosti. Tako se brez računanja s skalo plus-minus takoj prikaže pravilna vrednost višinske reference.

C Skala plus-minus v mm

D Višinska razlika

E Milimetrska skala za merjenje višine





A Flexi mérőléccel végzett mérés elve:

Első lépésben be kell állítani a lézeres mérőkészüléket, az (A) lézervevőt a mérőlécre szerelni és „0”-ra állítani. Ezután a Flexi mérőlécet a (B) recés csavarral pontosan a lézersugár „0” magasságára kell beállítani (1. ábra).


Ezt követően állítsan a lézervevőn, és tolja a lézersugár magasságára (2. ábra).



A kiindulási szint alatt lévő mérési pontok esetén a mérőléc negatív értékeket mutat. Ha ezek felette vannak, akkor az értékek pozitív. Így – számolás nélkül – a pozitív-negatív skálával azonnal a magassági referencia helyes értéke kerül kijelzésre.


C Pozitív-negatív skála mm-osztással

D Magasságkülönbség

E Milliméter-skála magasságméréshez







SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

info@laserliner.com

8.026.96.23.01 / Rev18W05

Umarex GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner