

VOLTCRAFT®

- Ⓓ **Bedienungsanleitung**
Stromzange
Best.-Nr. 2274366 Seite 2 - 31
- ⒼⒷ **Operating Instructions**
Clamp meter
Item No. 2274366 Page 32 - 61
- Ⓕ **Notice d'emploi**
Pince ampèremétrique
N° de commande 2274366 Page 62 - 91
- ⒼⒻ **Gebruiksaanwijzing**
Stroomtang
Bestelnr. 2274366 Pagina 92 - 121



	Seite
1. Einführung	4
2. Symbol-Erklärung	4
a) Symbole in dieser Bedienungsanleitung	4
b) Symbole am Produkt	5
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	6
4. Lieferumfang	7
5. Merkmale und Funktionen	7
6. Sicherheitshinweise	8
a) Allgemein	8
b) Angeschlossene Geräte	9
c) Batterien	9
d) Personen und Produkt	9
7. Bedienelemente und Symbole	11
a) Stromzange	11
b) Symbole im LC-Display	12
8. Einlegen/Wechseln der Batterien	13
a) Batterien einlegen	13
b) Batterien wechseln	14
9. Messbetrieb	14
a) Ein-/Ausschalten / Messfunktion wählen	15
b) Relative Messung	16
c) Strommessung „A“	16
d) Spannungsmessung „V“	19
e) Widerstandsmessung	21

f) Durchgangsprüfung.....	22
g) Diodentest	23
h) Kapazitätsmessung.....	23
i) Berührungslose Wechselspannungsdetektion „NCV“	24
10. Zusatzfunktionen	25
a) Automatische Abschaltung	25
b) Beleuchtung	26
c) HOLD-Funktion	26
d) Taschenlampenfunktion.....	26
11. Wartung.....	27
12. Pflege und Reinigung	27
13. Entsorgung	28
a) Produkt.....	28
b) Batterien.....	28
14. Technische Daten	28
a) Stromzange.....	28
b) Messtoleranzen	29

1. Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Deutschland: www.conrad.de

Österreich: www.conrad.at

Schweiz: www.conrad.ch

2. Symbol-Erklärung

a) Symbole in dieser Bedienungsanleitung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.















Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

b) Symbole am Produkt

Symbol	Bedeutung
	Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nach Schutzklasse II aufgebaut ist. Es besitzt eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.
	Erdpotential
	Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.
	Wechselspannung
	Gleichspannung
	Akustische Signale ein/aus
	Diode
	Symbol für den Kapazitätsmessbereich
	Ein Blitzsymbol im Quadrat erlaubt die Strommessung an unisolierten, gefährlichen/aktiven Stromleitern und warnt vor den möglichen Gefahren. Die persönliche Schutzausrüstung ist anzuwenden.
	Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien.
CAT II	Messkategorie II für Messungen an elektrischen und elektronischen Geräten, welche über einen Netzstecker direkt mit Netzspannung versorgt werden. Diese Kategorie umfasst auch alle kleineren Kategorien (z.B. CAT I zur Messung von Signal- und Steuerspannungen).
CAT III	Messkategorie III für Messungen in der Gebäudeinstallation (z.B. Steckdosen oder Unterverteilungen). Diese Kategorie umfasst auch alle kleineren Kategorien (z.B. CAT II zur Messung an Elektrogeräten). Der Messbetrieb in CAT III ist nur mit Messspitzen mit einer maximalen freien Kontaktlänge von 4 mm bzw. mit Abdeckkappen über den Messspitzen zulässig.
	Polaritätsmarkierung (Pluspol) für Gleichstrommessung. Das Symbol zeigt die Stromflussrichtung an, um polungsrichtig messen zu können.
	Positionsmarkierung für den Stromleiter für korrekte Strommessung.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Messen und Anzeigen der elektrischen Größen im Bereich der Überspannungskategorie CAT II bis max. 1000 V und CAT III bis max. 600 V gegen Erdpotential, gemäß EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61010-2-033 und allen niedrigeren Kategorien.

- Messen von Gleich- und Wechselspannung bis max. 1000 V/DC, 750 V/AC
- Messen von Gleich- und Wechselströmen bis max. 200 A
- Messen von Widerständen
- Durchgangsprüfung ($<10 \Omega$ akustisch)
- Diodentest
- Messen von Kapazitäten bis 6 mF
- Berührungslose Wechselspannungsprüfung (NCV) ≥ 100 V rms Entfernung ≤ 10 mm
- ≥ 100 - 600 V/AC und ≤ 15 mm Abstand
- Die Spannung im Strom-Messkreis darf 1000 V in CAT II bzw. 600 V in CAT III nicht überschreiten.

Messungen unter widrigen Umgebungsbedingungen sind nicht zulässig. Widrige Umgebungsbedingungen sind:

- Nässe oder hohe Luftfeuchtigkeit
- Staub und brennbare Gase
- Dämpfe oder Lösungsmittel
- sowie Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Verwenden Sie zum Messen nur Prüfleiter, welche auf die Spezifikationen des Messgerätes abgestimmt sind.

Der Betrieb ist nur mit dem angegebenen Batterietyp zulässig.

Das Messgerät darf im geöffneten Zustand, mit geöffnetem Batteriefach oder fehlendem Batteriedeckel nicht betrieben werden.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

4. Lieferumfang

- Stromzange
- Prüfleiter (1 Paar)
- 2 x AA Batterie
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

5. Merkmale und Funktionen

- CAT II 1000V, CAT III 600V Messungen
- True RMS (Effektivwertfunktion)
- Automatische Messbereichswahl
- Hintergrundbeleuchtung
- Strombereich max. 200 A
- Berührungslose Wechselspannungsprüfung (NCV)
- Anzeige der Messbereichsüberschreitung „OL“
- Funktion zum Festhalten der Messanzeige
- Nullabgleich

6. Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.



b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

c) Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

d) Personen und Produkt

- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über elektrischen Geräten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände neben das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder die Prüflleiter einen beschädigten Eindruck machen oder wenn Sie vermuten, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Achten Sie insbesondere auf die Isolierung. Führen Sie auf keinen Fall Messungen durch, wenn die Schutzisolierung beschädigt (eingerissen, abgerissen usw.) ist. Ersetzen Sie die Messleitung, falls die Isolationschicht beschädigt ist.
- Der Drehschalter sollte zum Messen auf eine eindeutige Position eingestellt werden.




- Verwenden Sie zum Messen nur die mitgelieferten Prüfleiter, da diese auf die Spezifikationen des Messgerätes abgestimmt sind.
- In Schulen und Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist der Umgang mit Messgeräten durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt ist nur für den Betrieb in trockener Umgebung geeignet. Das gesamte Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Fassen Sie es niemals mit nassen Händen an, um es nicht zu beschädigen.
- Überprüfen Sie vor jeder Messung das Messgerät und die Prüfleiter auf Beschädigungen.
- Stellen Sie das Messgerät vor jeder Messung auf die gewünschte Einheit. Eine falsche Messung könnte das Produkt zerstören!
- Die Spannung zwischen den Anschlusspunkten darf die angegebene Spannung nicht überschreiten.
- Vor jedem Wechsel des Messbereiches sind die Messspitzen vom Messobjekt zu entfernen.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit Spannungen >33 V Wechsel-(AC) bzw. >42 V Gleichspannung (DC)! Bereits bei diesen Spannungen können Sie bei Berührung elektrischer Leiter einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie die zu messenden Anschlüsse/Messpunkte während der Messung nicht, auch nicht indirekt, berühren.
- Über die fühlbaren Griffbereichsmarkierungen an den Messspitzen und am Messgerät darf während des Messens nicht gegriffen werden.
- Vermeiden Sie den Betrieb in unmittelbarer Nähe von:
 - Starken magnetischen oder elektromagnetischen Feldern
 - Sendeantennen oder HF-Generatoren.
- Achten Sie bei jeder Messung darauf, dass durch den Stromzangen-Sensor keine Gegenstände wie z.B. Kabel gequetscht werden.
- Achten Sie beim Anschluss der Prüfleiter an das Messgerät immer auf die korrekte Polarität. (Rot = Pluspol, Schwarz = Minuspol).



- Beachten Sie bei jeder Messung die Beschreibung der Abbildungen in jedem Kapitel. Eine falsche Messung könnte das Produkt zerstören.
- Entfernen Sie vor dem Anschluss der Prüflleiter die Staubschutzkappen von den Anschlusssteckern der Prüflleiter. Montieren Sie diese stets nach jeder Messung, um eine Verschmutzung der Kontakte zu vermeiden.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln.
- Verwenden sie das Messgerät niemals ohne die Abdeckungen auf der Rückseite oder des Batteriefachs. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.


7. Bedienelemente und Symbole

a) Stromzange







- 1 Stromzange
- 2 Taschenlampen-Taste
- 3 Drehschalter zur Messfunktionswahl
- 4 Taste **HOLD**
- 5 LC-Display
- 6 **V**-Messbuchse (\overline{V} \rightarrow \rightarrow Ω)
- 7 **COM**-Messbuchse
- 8 Taste **REL ZERO**
- 9 Taste **SELECT**
- 10 Batteriefach (Rückseite)
- 11 NCV-Signalanzeige

b) Symbole im LC-Display



Nr.	Symbol	Erklärung
A	Ω	Ohm (Einheit des elektrischen Widerstandes)
	kΩ, MΩ	Kilo-Ohm (exp.3), Mega-Ohm (exp.6)
	Hz	Hertz (Einheit der elektrischen Frequenz)
	mV	Milli-Volt (exp.-3)
	mA, μA	Milli-Ampere (exp.-3), Micro-Ampere (exp.-6)
	nF	Nano-Farad (exp.-9; Einheit der elektrischen Kapazität)
	μF	Mikro-Farad (exp.-6)
	mF	Milli-Farad (exp.-3)
B	V A	Volt (Einheit der elektrischen Spannung) Ampere (Einheit der elektrischen Stromstärke)
C	-	Messwert-Anzeige
D		Batteriekapazität
E		Automatische Abschaltung
F	NCV	Berührungslose Wechselfelderkennung
G		Symbol für Kapazität
H		Symbol für den Diodentest
I		Symbol für den akustischen Durchgangsprüfer
J	Auto	Automatische Messbereichswahl ist aktiv

Nr.	Symbol	Erklärung
K		Blitzsymbol zur Spannungsmessung
L	+ -	Anzeige des Vorzeichens des Messwerts
M	DC	Gleichspannung/-strom
N	AC	Wechselspannung/-strom
O		HOLD-Funktion ist aktiv, wenn das Symbol angezeigt wird
P		Relativmessung ist eingestellt
Q		Nullstellung

8. Einlegen/Wechseln der Batterien

a) Batterien einlegen

→ Bei Anlieferung des Produktes sind üblicherweise keine Batterien eingesetzt. Der Gebrauch von Akkus ist wegen der niedrigeren Spannung nicht empfohlen.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Produkt in Betrieb zu nehmen.

1. Bringen Sie den Drehschalter (3) in Position **OFF**. Trennen Sie die Stromzange von jeglichen Messobjekten.
2. Drehen Sie das Produkt um und legen es auf eine weiche Oberfläche, welche die Anzeige vor Kratzern schützt.
3. Lösen Sie mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher die Verschlusschraube der Batteriefachabdeckung (10). Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
4. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie diese umweltgerecht. Beachten Sie das Kapitel „13. Entsorgung“.
5. Legen Sie zwei neue 1,5 V Batterien des Typs AA, unter Beachtung der aufgedruckten Polaritätsangaben, in die Batteriemulden ein (2 x AA Batterien sind im Lieferumfang dieses Produkts enthalten).
6. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung auf (Lasche beachten) und schrauben sie Sie mit der Schraube fest. Wenden Sie beim Festziehen der Schraube keine Gewalt an.






Abb. 1

b) Batterien wechseln

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn im LC-Display (5) das Symbol  (D) aufleuchtet oder die Hintergrundbeleuchtung nur noch schwach oder gar nicht mehr leuchtet. Ersetzen Sie die Batterien möglichst bald wie im Abschnitt „a) Batterien einlegen“ beschrieben. Leuchtet nach dem Einschalten nur das Symbol  auf, ersetzen Sie sofort die Batterien.

9. Messbetrieb



Überschreiten Sie auf keinen Fall die max. zulässigen Eingangsgrößen. Berühren Sie keine Schaltungen oder Schaltungsteile, wenn darin höhere Spannungen als 33 V/AC rms oder 42 V/DC anliegen können! Lebensgefahr!



Die max. zulässige Spannung im Strommesskreis gegen Erdpotential darf 1000 V in CAT II und 600 V in CAT III nicht überschreiten.

Kontrollieren Sie vor Messbeginn die angeschlossenen Prüfleiter auf Beschädigungen wie z.B. Schnitte, Risse oder Quetschungen. Defekte Prüfleiter dürfen nicht mehr benutzt werden! Lebensgefahr!

Über die fühlbaren Griffbereichsmarkierungen an den Messspitzen darf während des Messens nicht gegriffen werden.

Es dürfen immer nur die zwei Prüfleiter am Messgerät angeschlossen sein, welche zum Messbetrieb benötigt werden. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen alle nicht benötigten Prüfleiter vom Messgerät, wenn Sie eine Strommessung durchführen.

Messungen in Stromkreisen $>33\text{ V/AC}$ und $>42\text{ V/DC}$ dürfen nur von Fachkräften und eingewiesenen Personen durchgeführt werden, die mit den einschlägigen Vorschriften und den daraus resultierenden Gefahren vertraut sind.

Beachten Sie die erforderlichen Sicherheitshinweise, Vorschriften und Schutzmaßnahmen zur Eigensicherung.

Die Messwerte werden in der LC-Display (5) der Stromzange dargestellt. Die Polarität wird bei negativem Messwert automatisch mit Vorzeichen (-) dargestellt.

- Sobald **OL** (für „Overload“ = Überlauf) im LC-Display (5) erscheint, haben Sie den Messbereich überschritten.
- Auf den Steckern der beiliegenden Prüfleiter befinden sich Transportschutzkappen. Entfernen Sie diese, bevor Sie die Stecker in die Anschlussbuchsen des Messgeräts stecken.

a) Ein-/Ausschalten / Messfunktion wählen




Abb. 2

- Schalten Sie den Drehschalter (3) aus der Position **OFF** auf eine Messfunktion. Das Messgerät schaltet ein. Ein Bestätigungston ertönt.
 - Das Produkt ist ausgeschaltet, wenn der Drehschalter (3) in der Position **OFF** steht. Schalten Sie das Produkt nach Beenden des Messvorgangs aus.
 - Wählen Sie die einzelnen Messfunktionen über den Drehschalter an. Die automatische Bereichswahl ist in einigen Messfunktionen aktiv. Hierbei wird immer der jeweils passende Messbereich eingestellt. In der LC-Display (5) erscheint „Auto“ (J).
- Einige Messfunktionen müssen mit Hilfe der Taste **SELECT** (9) eingestellt werden. Lesen Sie dazu in den entsprechenden Kapiteln.
- **Wichtig!** Stellen Sie vor jeder Messung sicher, dass Sie die richtige Messfunktion eingestellt haben.
- Bei Betätigung einer Taste bzw. des Drehschalters ertönt ein Piepton, wenn ein Schaltvorgang gültig war. Bei einer ungültigen Operation, gibt der Summer zwei Töne ab.

b) Relative Messung

Sie können Messwerte absolut messen (normaler Messmodus) oder einen Wert in Beziehung zum vorhergehenden messen.

- Um einen aktuell erfassten Messwert als Ausgangswert (Nullwert) zu übernehmen, drücken Sie im normalen Messmodus während einer Messung die Taste **REL ZER** (8). Die Displayanzeige wechselt zu „000“. „REL“ und **▲ (P)** werden im LC-Display (5) angezeigt.
- Um in den normalen Messmodus zurück zu schalten, drücken Sie die Taste **REL ZERO** (8) erneut. Wenn Sie den Drehschalter (3) auf eine andere Messfunktion stellen, kehrt das Messgerät gleichfalls in den normalen Messmodus zurück.
- Sie können die HOLD-Funktion in gleicher Weise bei Relativmessungen verwenden. Eine aktive HOLD-Funktion wird abgeschaltet, wenn Sie von der Relativmessung in den Normalmodus umschalten.


c) Strommessung „A“


Die Strommessung erfolgt berührungslos über die Stromzange (1). Die Sensoren in der Stromzange erfassen das Magnetfeld, das von stromdurchflossenen Stromleitern umgeben ist.

→ Achten Sie darauf, dass der Stromleiter immer richtig ausgerichtet durch die Stromzange verläuft (Linien-Hilfsmarkierungen beachten).

Umgreifen Sie mit der Stromzange immer nur einen Stromleiter.


Messen von Wechselstrom A




- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und wählen den Messbereich A . Das Produkt ist im Messbereich für Wechselstrom und im LC-Display (5) erscheint „AC“ und „A“.
- Der Wechselstrom-Messbereich wird vom Messgerät automatisch gewählt.
- Führen Sie den einzelnen Stromleiter, der gemessen werden soll. Positionieren Sie den Stromleiter entlang der beiden Richtungslinien am unteren Ende der U-förmigen Stromzange.
- Der gemessene Strom wird im LC-Display angezeigt. Messen Sie keine Ströme von über 200 A. Beim Überschreiten des Messbereiches (200 A) ertönen dauernd Pieptöne.
- Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.

Messen von Gleichstrom A mit Nullabgleich

Durch die hohe Empfindlichkeit und das Umgebungs-Magnetfeld (z.B. Erdmagnetfeld etc.) wird bei geschlossener Stromzange im Gleichstrom-Messbereich immer ein geringer Stromwert angezeigt. Setzen Sie die Anzeige manuell auf Null unmittelbar vor jeder Messung bzw. wenn das Stromkabel gewechselt wird. Zum Nullabgleich gehen Sie wie folgt vor:


- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und wählen den Messbereich A . Das Produkt ist im Messbereich für Wechselstrom und im LC-Display (5) erscheint „AC“ und „A“.
- Drücken Sie die Taste **SELECT** (9), um den Messbereich für Gleichstrom zu wählen. In der Anzeige erscheint „DC“ und „A“.
- Führen Sie ohne einen Stromleiter in der Stromzange einen Nullabgleich durch. Drücken Sie dazu kurz die Taste **REL ZERO** (8). Ein Piepton und die Nullanzeige im LC-Display bestätigen den Nullabgleich.
- Jedes kurze Drücken der Taste **REL ZERO** löst einen neuen Nullabgleich aus. Zum Deaktivieren dieser Funktion halten Sie die Taste **REL ZERO** für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das Symbol „ZERO“ erlischt. Sie befinden sich dann wieder im Normal-Messbetrieb ohne Nullabgleich.



- Nach einem erfolgreichem Nullabgleich, führen Sie den einzelnen Stromleiter, der gemessen werden soll in die Stromzange ein. Positionieren Sie den Stromleiter entlang der beiden Richtungslinien am unteren Ende der U-förmigen Stromzange.
 - Der gemessene Strom wird im LC-Display angezeigt.
 - Entsprechend der Einlegerichtung wird ein positives oder negatives Vorzeichen zum Anzeigewert mit angezeigt.
- Sobald bei der Gleichstrommessung ein Minus „-“ vor dem Messwert erscheint, verläuft der Strom entgegengesetzt (oder die Stromzange ist vertauscht).
- Messen Sie keine Ströme von über 200 A. Beim Überschreiten des Messbereiches (200 A) ertönen dauernd Pieptöne.
 - Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.

d) Spannungsmessung „V“

Messung von Wechselspannungen „AC“ (V ~)




- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und wählen den Messbereich **V** . In der Anzeige erscheint „AC“ und „V“.
- Stecken Sie die rote Messleitung in die **V**-Messbuchse (6), die schwarze Messleitung in die **COM**-Messbuchse (7).
- Verbinden Sie die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt (Generator, Netzspannung usw.).
- Der Messwert wird im LC-Display (5) angezeigt.
- Messen Sie keine Spannungen von über 750 V/AC. Beim Überschreiten des Messbereiches (750 V/AC) ertönen dauerhaft Pieptöne.

→ Beim Überschreiten eine Spannung von 30 V/AC zeigt das LC-Display eine visuelle Hochspannungswarnung an, um vor der bestehenden Gefahr eines elektrischen Schlages zu warnen.

- Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.

Messung von Gleichspannungen „DC“ (V $\overline{\text{---}}$)




- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und wählen den Messbereich $V \overline{\text{---}}$. Drücken Sie die Taste **SELECT** (9), um den Gleichstrommessbereich zu wählen. In der Anzeige erscheinen „DC“ und „V“
 - Stecken Sie die rote Messleitung in die **V**-Messbuchse (6), die schwarze Messleitung in die **COM**-Messbuchse (7).
 - Verbinden Sie die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt (Batterie, Schaltung usw.). Die rote Messspitze entspricht dem Pluspol, die schwarze Messspitze dem Minuspol.
- Beim Überschreiten einer Spannung von 42 V/DC zeigt das LC-Display eine visuelle Hochspannungswarnung an, um vor der bestehenden Gefahr eines elektrischen Schlages zu warnen.
- Der aktuelle Messwert wird zusammen mit der jeweiligen Polarität im Display angezeigt.
- Sobald bei der Gleichspannung ein Minus „-“ vor dem Messwert erscheint, ist die gemessene Spannung negativ (oder die Prüfleiter sind vertauscht).
- Messen Sie keine Spannungen von über 1000 V/DC. Beim Überschreiten des Messbereiches (1000 V/DC) ertönen dauerhaft Pieptöne.
 - Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.

e) Widerstandsmessung



Vergewissern Sie sich, dass alle zu messenden Schaltungsteile, Schaltungen und Bauelemente, z. B. Kondensatoren sowie andere Messobjekte unbedingt spannungslos und entladen sind.



- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und wählen den Messbereich Ω . In der Anzeige erscheinen „ Ω “ und „V“.

- Stecken Sie die rote Messleitung in die V-Messbuchse (6), die schwarze Messleitung in die COM-Messbuchse (7).

→ Halten Sie vor dem Messen im Messbereich von 600 Ω die Messspitzen zusammen, um sie kurz zu schließen. Drücken Sie dazu die Taste **REL ZERO** (8), um den Anzeigewert zurückzusetzen. Dies gleicht den Einfluss des Widerstands der Messspitzen aus.


- Verbinden Sie die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt (Bauteil, Schaltung usw.). Die rote Messspitze entspricht dem Pluspol, die schwarze Messspitze dem Minuspol.
- Der aktuelle Messwert wird zusammen mit der jeweiligen Polarität im Display angezeigt.
- Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.

→ Wenn Sie eine Widerstandsmessung durchführen, achten Sie darauf, dass die Messpunkte, welche Sie mit den Messspitzen zum Messen berühren, frei von Schmutz, Öl, Lötack oder ähnlichem sind. Solche Umstände können das Messergebnis verfälschen.


f) Durchgangsprüfung



Vergewissern Sie sich, dass alle zu messenden Schaltungsteile, Schaltungen und Bauelemente sowie andere Messobjekte, z.B. Kondensatoren unbedingt spannungslos und entladen sind.



- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und wählen den Messbereich $\rightarrow \Omega$.
- Drücken Sie die Taste **SELECT (9)**, um den Messbereich für die Durchgangsprüfung $\rightarrow \rightarrow$ zu wählen. Im LC-Display erscheint \rightarrow .
- Stecken Sie die rote Messleitung in die **V**-Messbuchse (6), die schwarze Messleitung in die **COM**-Messbuchse (7).
- Verbinden Sie die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt (Bauteil, Schaltung usw.). Die rote Messspitze entspricht dem Pluspol, die schwarze Messspitze dem Minuspol.
- Wenn der gemessene Widerstandswert weniger als 10 Ohm beträgt, ertönt dauernd eine akustische Meldung, liegt er zwischen 10 und 100 Ohm ertönt möglicherweise ein Ton, oder auch nicht. Über 1000 Ohm wird keinerlei akustische Meldung ausgegeben.
- Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.



- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und wählen den Messbereich \overline{f} Ω .
- Drücken Sie die Taste **SELECT (9)**, um den Messbereich für den Kapazitätsmessung \overline{f} zu wählen. Im LC-Display erscheint \overline{f} .
- Stecken Sie die rote Messleitung in die **V**-Messbuchse (6), die schwarze Messleitung in die **COM**-Messbuchse (7).
- Verbinden Sie die beiden Messspitzen mit dem zu messenden Kondensator. Die rote Messspitze entspricht dem Pluspol, die schwarze Messspitze dem Minuspol. Beachten Sie die Polarität. Im Display wird nach einer kurzen Zeit die Kapazität angezeigt. Warten Sie, bis sich die Anzeige stabilisiert hat.
- Sobald **< OL >** (für Overload = Überlauf) im LC-Display erscheint, haben Sie den Messbereich überschritten bzw. der Messkreis ist unterbrochen.
- Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.

→ Aufgrund des empfindlichen Messeingangs kann es bei „offenen“ Prüfleiter zu einer geringen Wertanzeige im LC-Display kommen.

i) Berührungslose Wechselspannungsdetektion „NCV“




Der Spannungsdetektor dient nur zu schnellen Tests und ersetzt keinesfalls eine kontaktierte Spannungsprüfung. Zur Prüfung der Spannungsfreiheit um Arbeiten auszuführen ist diese Methode nicht zulässig.

Durch die NCV-Funktion (Non-Contact-Voltage-Detection) wird berührungslos das Vorhandensein von Wechselspannung an Leitern detektiert. Der NCV-Sensor ist an der Spitze der Stromzange angebracht.

→ Testen Sie die NCV-Funktion immer zuerst an einer bekannten AC-Spannungsquelle um Fehldetektionen zu vermeiden. Bei Fehldetektion besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Gehen Sie wie folgt vor:



- Schalten Sie das Produkt am Drehschalter (3) ein und stellen Sie den Drehschalter (3) auf Position **NCV**.
- Führen Sie den Magnetfeld-(NCV)-Sensor an der rechten Seite der Stromzange so nah wie möglich an einen Leiter. Der Abstand sollte bis ca.10 mm betragen.
 - Solange keine Wechselspannung erkannt wird, wird „EF“ im LC-Display angezeigt.
 - Wenn eine Wechselspannung von ≥ 100 V/AC rms bei einer Messentfernung von < 10 mm erkannt wird, beginnen Alarmtöne zu ertönen und die NCV-Signalanzeige (11) beginnt schnell zu flackern.
 - Entsprechend der detektierten Wechselspannung wird die Stärke der erkannten Spannung über 4 Strichsymbole angezeigt „-“, „--“, „---“ oder „----“. Die Stärke der erkannten Spannung steigt mit der Anzahl der Striche.
- Entfernen Sie nach Messende die Stromzange vom Messobjekt und schalten Sie das Produkt aus.




→ Durch den hochempfindlichen NCV-Sensor, kann die NCV-Signalanzeige (11) auch bei statischen Aufladungen aufleuchten. Dies ist normal und keine Fehlfunktion.

10. Zusatzfunktionen




a) Automatische Abschaltung

- Das Produkt schaltet nach 15 Minuten automatisch ab, wenn keine Taste oder der Drehschalter nicht betätigt wurde. Diese Funktion schützt und schont die Batterien und verlängert die Betriebszeit. Zum Wiedereinschalten, drücken Sie eine Taste des Geräts oder stellen Sie den Drehschalter in die Stellung **OFF**, schalten die Stromzange wieder ein und wählen dann erneut die gewünschte Messfunktion aus.

b) Beleuchtung

- Für eine bessere Ablesbarkeit des LC-Displays (5) ist die Stromzange mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein, indem Sie die Taste **HOLD**/ (4) drücken und für ca. 2 Sekunden festhalten, um in die Beleuchtung mit niedriger Intensität zu schalten.
- Drücken und halten Sie die Taste **HOLD**/ erneut, um in die Beleuchtung mit hoher Lichtstärke weiter zu schalten.
- Drücken und halten Sie die Taste **HOLD**/ für eine drittes Mal, um die Beleuchtung wieder auszuschalten. Der Schaltzyklus der Beleuchtung ist beendet.

c) HOLD-Funktion

- Die HOLD-Funktion hält den momentan gemessenen Messwert im LC-Display (5) fest, um diesen in Ruhe ablesen oder protokollieren zu können.
- Zum Einschalten der HOLD-Funktion drücken Sie die Taste **HOLD**/ (4); ein Signalton bestätigt diese Aktion und es wird  (O) im Display angezeigt.
- Um die HOLD-Funktion abzuschalten, drücken Sie die Taste **HOLD**/ erneut; oder betätigen den Drehschalter (3) oder wechseln Sie die Messfunktion durch Drücken der Taste **SELECT** (9).

d) Taschenlampenfunktion

Die Taschenlampenfunktion funktioniert nur, wenn das Messgerät eingeschaltet ist.

- Drücken Sie die Taste (2), um die LED-Taschenlampe auf der Rückseite des Messgeräts einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste (2), um die LED-Taschenlampe auf der Rückseite des Messgeräts auszuschalten.

11. Wartung

- Die Stromzange ist bis auf eine gelegentliche Reinigung und dem Batteriewechsel wartungsfrei.
- Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, öffnen Sie es deshalb niemals (bis auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Vorgehensweise beim Einlegen/Wechseln der Batterien).
- Eine Wartung oder Reparatur ist nur durch eine Fachkraft oder Fachwerkstatt zulässig.



Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes und der Prüfleiter z.B. auf Beschädigung des Gehäuses oder Quetschung usw.

12. Pflege und Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise:



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse und andere Oberflächen des Messgerätes angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.



Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, außer wenn dies von Hand möglich ist, können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Vor einer Reinigung oder Instandsetzung müssen die angeschlossenen Leitungen vom Messgerät und von allen Messobjekten getrennt werden. Schalten Sie die Stromzange aus.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, Benzine, Alkohole oder ähnliches. Dadurch wird die Oberfläche angegriffen. Verwenden Sie zur Reinigung auch keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubendreher oder Metallbürsten.
- Reinigen Sie die Stromzange und die Prüfleiter immer mit einem sauberen, fusselfreien, antistatischen und leicht feuchten Tuch. Lassen Sie das Gerät komplett trocknen, bevor Sie es für den nächsten Messeinsatz verwenden.

13. Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

14. Technische Daten

a) Stromzange

Stromversorgung	2 x 1,5 V/DC AA Batterie
Messkategorien	CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Abschaltfunktion	nach ca. 15 Minuten
Öffnungsbereich Stromzange	max. 14,7 mm
LC-Display	max. 6000 Counts (Zeichen)
Batterielebensdauer	45 -130 Stunden im Normalbetrieb
Batteriestandsanzeige	bei $\leq 2,4$ V
Eingangsimpedanz	DCV (≥ 10 M Ω)

Betriebsbedingungen.....	0 bis 30 °C; <80 % +30 bis +40 °C, <75 % +40 bis +50 °C, <45 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen.....	-20 bis +60 °C, <80%
Betriebshöhe	max. 2000 m
Abmessungen (B x H x T)	ca. 209 x 53 x 35 mm
Gewicht.....	ca. 184 g (ohne Zubehör) ca. 410 g (mit Zubehör)

b) Messtoleranzen

Wechselstrom

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 A	0,1 A	± (2,5 % + 5)
Überlastschutz: 750 V/AC, 200 A; Frequenzbereich: 50 - 60 Hz		

Gleichstrom

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 A	0,1 A	± (2,5 % + 5)
Überlastschutz: 1000 V/DC, 200 A		
DC-Genauigkeit: Nach erfolgter DC-Nullstellung (ZERO)		

Wechselspannung

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
6,0 V	0,001 V	± (1,2 % + 5)
60,0 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	± (1,2 % + 3)
750 V	1 V	± (1,5 % + 5)
Frequenzbereich: 45 - 400 Hz; wenn <400 mV: 50 - 100 Hz, Überlastschutz: 750 V/AC; Impedanz: >10 MΩ		

Gleichspannung

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
6,0 V	0,001 V	$\pm (0,8 \% + 3)$
60,0 V	0,01 V	$\pm (0,8 \% + 3)$
600,0 V	0,1 V	$\pm (0,8 \% + 3)$
1000,0 V	1 V	$\pm (1 \% + 5)$

Überlastschutz: 1000 V/DC, 200 A; Impedanz: >10 M Ω

Widerstand

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
600,0 Ω	0,1 Ω	$\pm (1,2 \% + 2)$
6,00 k Ω	0,001 k Ω	$\pm (1,0 \% + 2)$
60,00 k Ω	0,01 k Ω	$\pm (1,0 \% + 2)$
600,00 k Ω	0,1 k Ω	$\pm (1,0 \% + 2)$
6,00 M Ω	0,001 M Ω	$\pm (1,2 \% + 2)$
60,00 M Ω	0,01 M Ω	$\pm (1,5 \% + 5)$

Überlastschutz: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A

Kapazität

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
60,00 nF	0,01 nF	$\pm (4 \% + 20)$
600,00 nF	0,1 nF	$\pm (4 \% + 20)$
6,00 μ F	0,001 μ F	
60,00 μ F	0,01 μ F	
600,00 μ F	0,1 μ F	$\pm 10 \%$
6,000 mF	0,001 mF	$\pm 10 \%$
60,00 mF	0,01 mF	Nur zur Information!

Überlastschutz: 1000 V/DC; 750 V/AC

Diodentest

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
6,00 V	0,001 V	0,5 - 0,8 V
Überlastschutz: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A, Prüfspannung ca. 3,3 V		

Akustische Durchgangsprüfung

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
600,00 Ω	0,1 Ω <10 Ω Dauerton	<10 Ω Dauerton >100 Ω (kein Ton)
Überlastschutz: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A, Prüfspannung ca. 1,2 V		

Berührungslose Spannungsmessung

Bereich	Abstand
>100 - 750 V/AC	Bei <10 mm: Dauerton und LED blinkt

	Page
1. Introduction.....	34
2. Description of symbols	34
a) Symbols in these operating instructions.....	34
b) Symbols on the product.....	35
3. Intended use.....	36
4. Package contents.....	37
5. Features and functions.....	37
6. Safety information	38
a) General information.....	38
b) Connected devices.....	38
c) Batteries	39
d) Persons and product.....	39
7. Controls and symbols.....	41
a) Current clamp.....	41
b) Symbols on LC display.....	42
8. Inserting/changing the batteries	43
a) Inserting the batteries.....	43
b) Replacing the batteries.....	44
9. Measuring mode.....	44
a) Switching on/off and selecting the measuring function	45
b) Relative measurement	46
c) Current measurement 'A'.....	46
d) Voltage measurement 'V'.....	49
e) Resistance measurement.....	51

f) Continuity testing.....	52
g) Diode testing	53
h) Capacitance measurement	53
i) Non-contact AC voltage detection (NCV).....	54
10. Additional functions	55
a) Automatic shut-off	55
b) Backlight.....	56
c) 'HOLD' function	56
d) Torch function.....	56
11. Maintenance	57
12. Care and cleaning	57
13. Disposal.....	58
a) Product.....	58
b) Batteries	58
14. Technical data	58
a) Current clamp.....	58
b) Measurement tolerances.....	59

1. Introduction

Dear customer

Thank you for purchasing this product.

This product complies with statutory, national and European regulations.

To ensure that the product remains in this state and to guarantee safe operation, always follow the information in these operating instructions.



These operating instructions are part of this product. They contain important information on setting up and using the product. Do not give this product to a third party without the operating instructions. Therefore, retain these operating instructions for reference!

If there are any technical questions, please contact:

www.conrad.com/contact

2. Description of symbols

a) Symbols in these operating instructions



The symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.















The symbol with an exclamation mark in a triangle points to important information in these operating instructions which must be observed.



The arrow symbol indicates special information and tips on how to use the product.

b) Symbols on the product

Symbol	Meaning
	This symbol indicates that this product is built according to protection class II. It is equipped with reinforced or dual insulation between the mains circuit and the output voltage.
	Earth potential
	The symbol with the exclamation mark in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.
	AC voltage
	DC voltage
	Acoustic signals on/off
	Diode
	Capacitance measurement range
	A lightning symbol in a square permits current measurements on uninsulated, hazardous/active conductors and warns of the possible hazards. Personal protective equipment must be used.
	This product has been CE-tested and meets the relevant European guidelines.
CAT II	Measurement category II: for measuring electrical and electronic devices that are directly supplied with a mains voltage via a mains plug. This category also includes all lower categories (e.g. CAT I for measuring signal and control voltages).
CAT III	Overvoltage category III for measuring in building installation (e.g. outlets or sub-distribution). This category also includes all lower categories (e.g. CAT II for measuring electrical devices). Measuring operation in CAT III is only permitted with probe tips with a maximum free contact length of 4 mm or with cover caps above the measuring probes.
	Polarity marking (positive pole) for direct current measurement. The symbols show the direction of the current flow to ensure the correct polarity when measuring.
	Position marker for the conductor to ensure the correct current measurement.

3. Intended use

The product is intended for measuring and displaying electrical parameters in the range of the overvoltage categories CAT II to max. 1000 V and CAT III to max. 600 V against earth potential, in accordance with EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61010-2-033 and all lower categories.

- Measurement of direct and alternating voltages up to 1,000 V/DC, 750 V/AC
- Measurement of direct and alternating currents up to a maximum of 200 A
- Measurement of resistance
- Continuity testing (<10 Ω acoustic)
- Diode testing
- Measurement of capacitance up to 6 mF
- Non-contact AC voltage testing (NCV) ≥ 100 V RMS distance ≤ 10 mm
- ≥ 100 - 600 V/AC and ≤ 15 mm distance
- The voltage in the measuring circuit must not exceed 1000 V in CAT II and 600 V in CAT III.

Measurements must not be carried out under unfavourable ambient conditions. Adverse conditions include:

- Moisture or high humidity
- Dust and flammable gases
- Vapours or solvents
- Thunderstorms or similar conditions such as strong electrostatic fields, etc.

Only use test leads that conform to the specifications of the measuring device.

Only use batteries of the specified type.

The measuring device must not be used when it is open, when the battery compartment is open or when the battery compartment cover is missing.

This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture (e.g. in a bathroom) must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, do not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit, fire or electric shock. Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Only make this product available to third parties together with its operating instructions.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

4. Package contents

- Current clamp
- Test lead (1 pair)
- 2x AA battery
- Carrying case
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the up-to-date operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

5. Features and functions

- CAT II 1000 V, CAT III 600 V measurements
- True RMS (effective value function)
- Automatic selection of measurement range
- Backlight
- Current range max. 200 A
- Non-contact AC voltage testing (NCV)
- Display of measurement range exceeded 'OL'
- Function for holding the measurement display
- Zero adjustment

6. Safety information



Read the operating instructions carefully and the safety information in particular. If you do not follow the safety information and information on proper handling in these operating instructions, we will assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, combustible gases, vapours and solvents.
- If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent unauthorised use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in adverse ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Handle the product with care. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product, or if you have concerns about safety.
- Maintenance, modifications and repairs may only be carried out by a technician or a specialist repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

b) Connected devices

- Always observe the safety information and operating instructions of any other devices which are connected to the product.



c) Batteries

- Check that the batteries are inserted with the correct polarity.
- To prevent battery leakage, remove the batteries if you do not plan to use the product for an extended period. Leaking or damaged batteries may cause acid burns if they come into contact with your skin. Always use protective gloves when handling damaged batteries.
- Keep batteries out of the reach of children. Do not leave batteries lying around, as there is a risk that children or pets may swallow them.
- Replace all the batteries at the same time. Mixing old and new batteries can cause the batteries to leak and damage the product.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never re-charge non-rechargeable batteries. This may cause an explosion!

d) Persons and product


- Never use the product immediately after it has been taken from a cold room into to a warm one. This may cause condensation to form, which can destroy the product. Allow the product to reach room temperature before connecting it and putting it into use. This may take several hours.
- Never pour any liquids over electrical devices or place objects filled with liquid next to the product.
- Do not use the device if the device or test leads appear damaged or if you suspect that the device is not operating properly. Pay particular attention to the insulation. Never carry out any measurements if the protective insulation is defective (torn, ripped off etc.) Replace the test lead if the insulation layer is damaged.
- The rotary switch should be switched to a defined position for measuring.
- For safety reasons, use only the supplied test leads as these have been adjusted to the specifications of the measuring device.
- In schools, educational facilities, hobby and DIY workshops, measuring devices must be operated under the responsible supervision of qualified personnel.
- For installations in industrial facilities, follow the accident prevention regulations for electrical systems and equipment issued by the national safety organisation or the corresponding national authority.
- This product is only designed for use in dry environments. The entire product must remain dry and must not become wet or damp. Never touch the product with wet hands to avoid damaging it.



- Check the measuring device and its test leads for damage before each measurement.
- Set the measuring device to the desired unit before each measurement. An incorrect measurement may destroy the product!
- The voltage between the connection points must not exceed the specified voltage.
- Always remove the probe tips from the measured object before changing the measurement range.
- Take particular care when dealing with voltages exceeding 33 V AC or 42 V DC. Even at these voltages, there is a danger of fatal electric shock if you touch electrical conductors.
- To prevent an electric shock, do not touch the measurement points when taking measurements, either directly or indirectly.
- When taking measurements, do not touch any area beyond the grip markings on the probe tips and the measuring device.
- Avoid using the device in the immediate vicinity of:
 - Strong magnetic or electromagnetic fields
 - Transmitting aerials or HF generators
- When taking measurements, ensure that no objects are trapped by the current clamp sensor, such as cables.
- Always ensure that the polarity is correct when connecting the test leads to the measuring device (red = positive terminal, black = negative terminal).
- Pay attention to the diagrams in each section for every measurement. An incorrect measurement may destroy the product.
- Before connecting the test leads, remove the dust protection caps from the connection plugs. Replace the caps after each measurement to prevent the contacts from becoming dirty.
- Observe the safety information in each section.
- Never use the measuring device without the covers on the back or the battery compartment. There is a risk of electric shock.


7. Controls and symbols

a) Current clamp







- 1 Current clamp
- 2 Torch button ☀
- 3 Rotary switch for selecting the measuring mode
- 4 **HOLD**/☀ button
- 5 LC display
- 6 **V** measuring socket (-1000) V → Ω
- 7 **COM** measuring socket
- 8 **REL ZERO** button
- 9 **SELECT** button
- 10 Battery compartment (back)
- 11 NCV signal display

b) Symbols on LC display



No.	Symbol	Meaning
A	Ω	Ohm (unit of electrical resistance)
	kΩ, MΩ	Kiloohm (exp. 3), megaohm (exp. 6)
	Hz	Hertz (unit of electrical frequency)
	mV	Millivolt (exp. -3)
	mA, μA	Milliampere (exp. -3), micro-ampere (exp. -6)
	nF	Nanofarad (exp. -9; unit of electrical capacitance)
	μF	Microfarad (exp. -6)
	mF	Millifarad (exp. -3)
B	V A	Volt (unit of electrical voltage) Ampere (unit of electrical current)
C	-	Measured value display
D		Battery capacity
E		Automatic shut-off
F	NCV	Non-contact AC recognition
G		Symbol for capacitance
H		Diode test symbol
I		Acoustic continuity tester symbol
J	Auto	Automatic measurement range is enabled

No.	Symbol	Meaning
K		Lightning icon for voltage measuring
L	+ -	Displays the sign of the measured value
M	DC	Direct voltage/current
N	AC	Alternating voltage/current
O		HOLD function is active when the symbol is displayed
P		Relative measurement is set
Q		Zero reset

8. Inserting/changing the batteries

a) Inserting the batteries

→ Batteries are not normally inserted when the product is delivered to you. Using rechargeable batteries is not recommended due to their low voltage.

Follow the steps below to prepare the product for use.

1. Turn the rotary switch (3) to the **OFF** position. Disconnect the current clamp from any measured objects.
2. Turn the device over and place it on a soft surface that will protect the display from scratches.
3. Loosen the screw from the battery compartment cover (10) using a suitable Phillips screwdriver. Remove the battery compartment cover.
4. Remove the old batteries and dispose of them in an environmentally-friendly manner. Refer to section '13. Disposal'.
5. Insert two new 1.5 V AA batteries into the battery compartment, observing the polarity markings (2 x AA batteries are included in the delivery).
6. Replace the battery compartment cover (pay attention to the tab) and screw it into place with the screw. Do not use any force when securing the screw.






Fig. 1

b) Replacing the batteries

The batteries need to be replaced if the symbol  (D) lights up on the LC display (5) or the back-light is dim or does not come on at all. Replace the batteries as soon as possible as described in 'a) Inserting the batteries'. If only the  symbol is displayed after switching the device on, replace the batteries immediately.

9. Measuring mode



Never exceed the maximum permitted input values. Never touch circuits or parts of circuits when they may contain voltages greater than 33 V/AC RMS or 42 V/DC. Danger of death!



The maximum permitted voltage in the measuring circuit against earth potential must not exceed 1000 V in CAT II and 600 V in CAT III.

Before taking measurements, check the connected test leads for damage such as cuts, cracks or pinches. Defective test leads must be taken out of use. Danger of death!

When taking measurements, do not touch any area beyond the grip markings on the probe tips.

Only the two test leads required for measuring operation may be connected to the measuring device at any one time. For safety reasons, remove all unnecessary test leads from the measuring device when carrying out a current measurement.

Measurements in circuits rated at >33 V/AC and >42 V/DC may only be carried out by qualified and trained personnel who are familiar with the relevant regulations and the associated hazards.

Pay attention to the requisite safety information, regulations and protective measures for your own safety.

The measured values are displayed on the current clamp's LC display (5). Negative polarity readings are indicated with the (-) sign automatically.

→ < OL > (overload) on the LC display (5) indicates that the measurement range has been exceeded.

→ The plugs on the test leads are fitted with protective transport caps. Remove them before pushing the plugs into the connection sockets on the measuring device.

a) Switching on/off and selecting the measuring function





Fig. 2

- Turn the rotary switch (3) from the **OFF position** to a measuring function. The measuring device switches on. A confirmation beep sounds.
 - The product is switched off when the rotary switch (3) is in the **OFF position**. Switch the product off when you have finished using it.
 - Select the individual measuring functions using the rotary switch. The range is selected automatically for some measuring functions. This sets the measurement range automatically. The LC display (5) shows 'Auto' (J).
- Some measuring functions must be set with the help of the **SELECT** button (9). Refer to the relevant sections.
- **Important!** Ensure that you have selected the correct measuring function before each measurement.
- When a button or rotary switch is actuated, a beep sounds if a switching process was valid. If an operation is invalid, the buzzer sounds twice.

b) Relative measurement

You can measure values absolutely (normal measuring mode) or measure a value in relation to the previous measurement.

- To accept a currently recorded measured value as the output value (zero value), press the **REL ZERO** button (8) during a measurement in normal measuring mode. The display changes to '000'. 'REL' and  (P) are shown on the LC display (5).
- To switch back to normal measuring mode, press the **REL ZERO** button (8) again. If you set the rotary switch (3) to a different measuring function, the measuring device also returns to normal measuring mode.
- You can use the HOLD function in the same way for relative measurements. An active HOLD function is switched off when you switch from relative measurement to normal mode.


c) Current measurement 'A'


The current is measured wirelessly via the current clamp (1). The sensors in the current clamp detect the magnetic field created by current-carrying conductors.

- Ensure that the conductor always passes through the current clamp correctly (observe the line markings).

Do not use the current clamp to surround more than one conductor.


AC current measurement A




- Switch the product on at the rotary switch (3) and select measurement range A . The product is in the measurement range for alternating current and the LC display (5) shows 'AC' and 'A'.
- The measuring device automatically selects the AC measurement range.
- Route the individual conductor that is to be measured. Position the conductor along the two direction lines at the bottom end of the U-shaped current clamp.
- The measured current is shown on the LC display. Do not measure currents above 200 A. Continuous beeps will be emitted if the measurement range is exceeded (200 A).
- After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

AC current measurement A with zero adjustment

Due to the high sensitivity and the ambient magnetic field (e.g. the earth's magnetic field), a small current will always be displayed when the current clamp is closed and in the direct current measurement range. Manually reset the display to zero immediately before each measurement or when the cable is changed. To perform zero adjustment, proceed as follows:


- Switch the product on at the rotary switch (3) and select measurement range A . The product is in the measurement range for alternating current and the LC display (5) shows 'AC' and 'A'.
- Press the **SELECT** button (9) to select the DC measurement range. 'DC' and 'A' appear on the display.
- Perform a zero adjustment without a conductor in the current clamp. To do so, briefly press the **REL ZERO** button (8). A beep and the zero indication on the LC display confirm the zero adjustment.
- Each press of the **REL ZERO** button triggers a new zero adjustment. To disable this function, press and hold the **REL ZERO** button for approx. 2 seconds. The '**ZERO**' symbol disappears. This will take you back to the normal measuring mode without the zero adjustment.



- After a successful zero adjustment, route the individual conductor that is to be measured into the current clamp. Position the conductor along the two direction lines at the bottom end of the U-shaped current clamp.
 - The measured current is shown on the LC display.
 - A positive or negative symbol is also displayed with the display value, depending on the direction of insertion.
- A minus '-' symbol before the measured value indicates that the current is flowing in the opposite direction (or the current clamp terminals have been reversed).
- Do not measure currents above 200 A. Continuous beeps will be emitted if the measurement range is exceeded (200 A).
 - After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

d) Voltage measurement 'V'

AC voltage measurement (V ~)




- Switch the product on at the rotary switch (3) and select the measurement range **V** $\tilde{\sim}$. 'AC' and 'V' appear on the display.
- Insert the red test lead into the **V** socket (6) and the black test lead into the **COM** socket (7).
- Connect both of the probe tips to the measured object (generator, mains voltage, etc.).
- The measured value is shown on the LC display (5).
- Do not measure voltages above 750 V/AC. You will hear a continuous beep if the measurement range is exceeded (750 V/AC).

→ If the voltage exceeds 30 V/AC, the LC display shows a visual high-voltage warning to warn of the danger of an electric shock.

- After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

DC voltage measurement (V $\overline{\text{---}}$)




- Switch the product on at the rotary switch (3) and select the measurement range **V $\overline{\text{---}}$** . Press the **SELECT** button (9) to select the DC measurement range. 'DC' and 'V' appear on the display.
 - Insert the red test lead into the **V** socket (6) and the black test lead into the **COM** socket (7).
 - Connect both of the probe tips to the measured object (battery, circuit, etc.). Connect the red probe tip to the positive terminal and the black probe tip to the negative terminal.
- If the voltage exceeds 42 V/DC, the LC display shows a visual high-voltage warning to warn of the danger of an electric shock.
- The current measured value is displayed together with the respective polarity.
- If a minus '-' appears in front of the measured value for direct voltage, the measured voltage is negative (or the test leads have been swapped).
- Do not measure voltages above 1000 V/DC. You will hear a continuous beep if the measurement range is exceeded (1000 V/DC).
 - After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

e) Resistance measurement



Ensure that all objects that you wish to measure (including circuit components, circuits and component parts as well as other measured objects such as capacitors) are disconnected and discharged.



- Switch the product on at the rotary switch (3) and select the measurement range Ω . 'Ω' and 'V' appear on the display.

- Insert the red test lead into the **V** socket (6) and the black test lead into the **COM** socket (7).

→ Before measuring in the measurement range of 600 Ω, hold the probe tips together to short circuit them. Press the **REL ZERO** button (8) to reset the displayed value. This compensates for the influence of resistance in the probe tips.

- Connect both of the probe tips to the measured object (component, circuit, etc.). Connect the red probe tip to the positive terminal and the black probe tip to the negative terminal.

- The current measured value is displayed together with the respective polarity.


- After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

→ When taking a resistance measurement, ensure that the points that come into contact with the probe tips are free from dirt, oil, solder and other impurities. These substances may distort the measurement.

f) Continuity testing



Ensure that all objects that you wish to measure (including circuit components, circuits and component parts as well as other measured objects, e.g. capacitors) are disconnected and discharged.




- Switch the product on at the rotary switch (3) and select the measurement range $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \Omega$.
- Press the **SELECT** button (9) to select the measurement range for continuity testing $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ appears on the LC display.
- Insert the red test lead into the **V** socket (6) and the black test lead into the **COM** socket (7).
- Connect both of the probe tips to the measured object (component, circuit, etc.). Connect the red probe tip to the positive terminal and the black probe tip to the negative terminal.
- If the measured resistance value is less than 10 ohms, an acoustic signal sounds continuously, if it is between 10 and 100 ohms, a beep may or may not be emitted. No acoustic signal is emitted above 1000 ohms.
- After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

g) Diode testing



Ensure that all objects that you wish to measure (including circuit components, circuits and component parts as well as other measured objects, e.g. capacitors) are disconnected and discharged.



- Switch the product on at the rotary switch (3) and select the measurement range $\rightarrow \Omega$.
- Press the **SELECT** button (9) to select the measurement range for the diode test $\rightarrow \rightarrow$. \rightarrow appears on the LC display.
- Insert the red test lead into the **V** socket (6) and the black test lead into the **COM** socket (7).
- Connect both of the probe tips to the measured object (component, circuit, etc.). Connect the red probe tip to the positive terminal and the black probe tip to the negative terminal. Please observe the correct polarity.
- A positive voltage is shown on the LC display (5). If you have swapped the polarity of the probe tips, 'OL' appears on the display.
- After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

→ To obtain the most accurate results, it is recommended that components are removed from the circuits.


h) Capacitance measurement



Ensure that all objects that you want to measure (including circuit components, circuits and component parts as well as other measured objects) are disconnected and discharged.

Always pay attention to the polarity when using electrolytic capacitors.

It is recommended that you perform a zero adjustment for capacitance measurements in the 60 nF range to compensate for the resistance in the test leads. To do so, briefly press the **REL ZERO** button (8).



- Switch the product on at the rotary switch (3) and select the measurement range $\rightarrow \Omega$.
- Press the **SELECT** button (9) to select the measurement range for the capacitance measurement $\rightarrow \Omega$. $\rightarrow \Omega$ appears on the LC display.
- Insert the red test lead into the **V** socket (6) and the black test lead into the **COM** socket (7).
- Now connect the two probe tips to the capacitor to be measured. Connect the red probe tip to the positive terminal and the black probe tip to the negative terminal. Please observe the correct polarity. The capacitance is shown on the display after a few seconds. Wait until the display stabilises.
- If **< OL >** (overload) appears on the LC display, you have exceeded the measurement range or the measuring circuit has been interrupted.
- After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.

→ Due to the sensitive measuring input, the LC display may show a small reading even with 'open' test leads.

i) Non-contact AC voltage detection (NCV)




The voltage detector is only designed for quick tests and by no means replaces a contact voltage test. This method is not to be used for checking that no voltage is present before carrying out work.

The NCV function (non-contact voltage detection) enables the contactless detection of an AC voltage on conductors. The NCV sensor is attached to the tip on the current clamp.

→ Always test the NCV function first on a known AC voltage source to avoid incorrect measurements. Incorrect measurements may cause an electric shock.

Proceed as follows:



- Switch the product on at the rotary switch (3) and set the rotary switch (3) to position **NCV**.
- Guide the magnetic field (NCV) sensor on the right-hand side of the current clamp, as close as possible to a conductor. The distance should be up to approx. 10 mm.
 - If no AC voltage is detected, 'EF' is shown on the LC display.
 - If an AC voltage of ≥ 100 V/AC RMS is detected at a measurement distance of < 10 mm, alarm sounds will be emitted and the NCV signal display (11) will start to flicker quickly.
 - The strength of the detected voltage is indicated by 4 line symbols '—', '— —', '— — —' or '— — — —' according to the AC voltage detected. The strength of the voltage detected increases with the number of dashes.
- After completing the measurement, remove the current clamp from the measured object and switch the product off.




→ Due to the highly sensitive NCV sensor, the NCV signal display (11) may also light up for static charges. This is normal and does not indicate that the product is faulty.

10. Additional functions




a) Automatic shut-off

- The device shuts off automatically after 15 minutes if no button is pressed or the rotary switch is not turned. This function protects the batteries and extends the operating time. To switch the device back on, press a button on the device or set the rotary switch to the **OFF** position, switch the current clamp back on and then select the desired measuring function again.

b) Backlight

- The current clamp features a backlight so that the LC display (5) can be read more easily.
- Switch on the backlight by pressing the **HOLD**/ button (4) and holding it for approx. 2 seconds to switch to low intensity lighting.
- Press and hold the **HOLD**/ button again to switch to the backlight with high light intensity.
- Press and hold the **HOLD**/ button a third time to switch the backlight off. The backlight switching cycle is complete.

c) 'HOLD' function

- The HOLD function retains the currently displayed measured value on the LC display (5) so that it can be read off later or logged.
- To switch the HOLD function on, press the **HOLD**/ button (4); this action will be confirmed with a beep and  (O) will be shown on the display.
- To switch the HOLD function off, press the **HOLD**/ button again, actuate the rotary switch (3) or change the measuring function by pressing the **SELECT** button (9).

d) Torch function

The torch function only works when the measuring device is switched on.

- Press the button (2) to switch the LED torch on the back of the measuring device on.
- Press the button (2) to switch the LED torch on the back of the measuring device off.

11. Maintenance

- The current clamp does not require maintenance apart from occasional cleaning and changing the battery.
- Under no circumstances should you service any of the components in the interior of the device. For this reason, never open the product (except for inserting/changing the batteries as described in these operating instructions).
- Repair or maintenance work must be carried out by a technician or a specialist repair centre.



Regularly check the technical safety of the device and test leads, e.g. check for damage to the housing or crushing, etc.

12. Care and cleaning

Be sure to pay attention to the following safety information before cleaning the device:



Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the housing and other surfaces on the device or stop it from functioning properly.



Live components may be exposed if covers are opened or parts are removed, unless this can be done by hand.

Before cleaning or servicing the, disconnect all cables from the measuring device and all measured objects. Switch the current clamp off.

- Do not use abrasive detergents, petrol, alcohol or other similar chemicals to clean the device. These might damage the surface. In addition, do not use any sharp-edged tools, screwdrivers or metal brushes to clean the device.
- Always clean the current clamp and test leads with a clean, lint-free, antistatic and slightly damp cloth. Let the device dry out completely before using it for the next measurement.

13. Disposal

a) Product



Electronic devices are recyclable waste and must not be placed in household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.

b) Batteries



As the end user, you are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries; they must not be disposed of in household waste!

Contaminated batteries are labelled with this symbol to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. The abbreviations for heavy metals in batteries are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (indicated on the battery, e.g. below the waste bin icon on the left).

Used batteries can be returned free of charge to local collection points, our stores or battery retailers.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

14. Technical data

a) Current clamp

Power supply	2 x 1.5 V/DC AA batteries
Measurement categories	CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Shut-off function	after approx. 15 minutes
Opening range of current clamp	max. 14.7 mm
LC display	max. 6000 counts (characters)
Battery life	45 - 130 hours in normal operation
Battery status display	at ≤ 2.4 V
Input impedance	DCV (≥ 10 M Ω)

Operating conditions.....	0 to 30 °C; <80 % +30 to +40 °C, <75 % +40 to +50 °C, <45 % relative humidity (non-condensing)
Storage conditions.....	-20 to +60 °C, <80 %
Operating altitude	max. 2000 m
Dimensions (W x H x D)	approx. 209 x 53 x 35 mm
Weight	approx. 184 g (without accessories) approx. 410 g (with accessories)

b) Measurement tolerances

Alternating current

Range	Resolution	Accuracy
200 A	0.1 A	$\pm (2.5\% + 5)$
Overload protection: 750 V/AC, 200 A; Frequency range: 50 - 60 Hz		

Direct current

Range	Resolution	Accuracy
200 A	0.1 A	$\pm (2.5\% + 5)$
Overload protection: 1000 V/DC, 200 A		
DC accuracy After DC zero reset (ZERO)		

AC voltage

Range	Resolution	Accuracy
6.0 V	0.001 V	$\pm (1.2\% + 5)$
60.0 V	0.01 V	
600.0 V	0.1 V	$\pm (1.2\% + 3)$
750 V	1 V	$\pm (1.5\% + 5)$
Frequency range: 45 - 400 Hz; If <400 mV: 50 - 100 Hz; Overload protection: 750 V/AC; Impedance: >10 M Ω		

DC voltage

Range	Resolution	Accuracy
6.0 V	0.001 V	$\pm (0.8 \% + 3)$
60.0 V	0.01 V	$\pm (0.8 \% + 3)$
600.0 V	0.1 V	$\pm (0.8 \% + 3)$
1000.0 V	1 V	$\pm (1 \% + 5)$

Overload protection: 1000 V/DC, 200 A; Impedance: >10 M Ω

Resistance

Range	Resolution	Accuracy
600.0 Ω	0.1 Ω	$\pm (1.2 \% + 2)$
6.00 k	0.001 k	$\pm (1.0 \% + 2)$
60.00 k	0.01 k	$\pm (1.0 \% + 2)$
600.00 k	0.1 k	$\pm (1.0 \% + 2)$
6.00 M Ω	0.001 M Ω	$\pm (1.2 \% + 2)$
60.00 M Ω	0.01 M Ω	$\pm (1.5 \% + 5)$

Overload protection: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A

Capacitance

Range	Resolution	Accuracy
60.00 nF	0.01 nF	$\pm (4 \% + 20)$
600.00 nF	0.1 nF	$\pm (4 \% + 20)$
6.00 μ F	0.001 μ F	
60.00 μ F	0.01 μ F	
600.00 μ F	0.1 μ F	
6.000 mF	0.001 mF	$\pm 10\%$
60.00 mF	0.01 mF	For information only!

Overload protection: 1000 V/DC; 750 V/AC

Diode testing

Range	Resolution	Accuracy
6.00 V	0.001 V	0.5 - 0.8 V
Overload protection: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A, test voltage approx. 3.3 V		

Acoustic continuity test

Range	Resolution	Accuracy
600.00 Ω	0.1 Ω < 10 Ω continuous tone	<10 Ω continuous tone >100 Ω (no tone)
Overload protection: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A, test voltage approx. 1.2 V		

Non-contact voltage measurement

Range	Distance
>100 - 750 V/AC	At <10 mm: Continuous tone and LED flashes

	Page
1. Introduction.....	64
2. Explication des symboles	64
a) Symboles dans ce mode d'emploi.....	64
b) Symboles sur le produit.....	65
3. Utilisation prévue.....	66
4. Contenu d'emballage	67
5. Caractéristiques et fonctions	67
6. Consignes de sécurité.....	68
a) Généralités.....	68
b) Appareils connectés.....	69
c) Piles.....	69
d) Personnes et produit.....	69
7. Commandes et symboles.....	71
a) Pince ampèremétrique	71
b) Symboles à l'écran à cristaux liquides	72
8. Insertion/remplacement des piles.....	73
a) Insertion des piles	73
b) Remplacement des piles.....	74
9. Mode de mesure	74
a) Sélectionner marche/arrêt/fonction de mesure	75
b) Mesure relative.....	76
c) Mesure du courant « A »	76
d) Mesure de la tension « V ».....	79
e) Mesure de la résistance	81

f) Contrôle de continuité	82
g) Test de diodes	83
h) Mesure de la capacité	83
i) Détection de tension alternative sans contact (NCV).....	84
10. Fonctions supplémentaires	85
a) Mise hors tension automatique	85
b) Éclairage	86
c) Fonction HOLD.....	86
d) Fonction lampe de poche	86
11. Maintenance	87
12. Entretien et nettoyage	87
13. Élimination des déchets	88
a) Produit.....	88
b) Piles.....	88
14. Données techniques.....	88
a) Pince ampèremétrique	88
b) Tolérances de mesure	89

1. Introduction

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Ce produit est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur.

Afin de maintenir l'appareil en bon état et d'en assurer un fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit impérativement respecter ce mode d'emploi !



Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des consignes importantes pour la mise en service et la manipulation du produit. Tenez compte de ces remarques, même en cas de cession de ce produit à un tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment !

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à:

France (email): technique@conrad-france.fr

Suisse: www.conrad.ch

2. Explication des symboles

a) Symboles dans ce mode d'emploi



Le symbole de l'éclair dans un triangle indique un risque pour votre santé, par ex. suite à un choc électrique.















Le symbole avec le point d'exclamation placé dans un triangle signale les informations importantes du présent mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.



Le symbole de la flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

b) Symboles sur le produit

Symbole Signification

	Le symbole indique que cet appareil est conforme à la classe de protection II. Il possède une isolation double ou renforcée entre le réseau d'alimentation et la tension de sortie.
	Potentiel de terre
	Le symbole avec le point d'exclamation placé dans un triangle est employé lorsqu'il y a un danger pour votre santé, par exemple en cas d'électrocution.
	Tension alternative
	Tension continue
	Signaux acoustiques marche/arrêt
	Diode
	Symbole pour la plage de mesure de capacité
	Le symbole d'éclair dans un carré indique qu'il est possible d'effectuer des mesures sur des conducteurs non isolés (conducteurs actifs dangereux) et met en garde contre les risques possibles. L'utilisation d'un équipement de protection individuelle est requise.
	Cet appareil est homologué CE et satisfait aux directives européennes requises
CAT II	Catégorie de mesure II pour des relevés de mesure sur les appareils électriques et électroniques, qui sont alimentés via une fiche de secteur directement reliée à la tension de réseau. Cette catégorie comprend aussi toutes les catégories inférieures (p. ex CAT I pour la mesure des tensions des signaux et des commandes).
CAT III	Catégorie de mesure III pour des relevés de mesure dans les installations d'un bâtiment (p. ex. prises de courant ou distributions secondaires). Cette catégorie comprend également toutes les catégories inférieures (telles que la CAT II pour les mesures réalisées sur les appareils électriques). Le mode de mesure en CAT III est autorisé uniquement avec des pointes de mesure ayant une longueur de contact libre de 4 mm max., ou avec des caches de protection sur les pointes.
	Repère de polarité (pôle positif) pour la mesure du courant continu. Le symbole indique le sens de circulation du courant afin de pouvoir mesurer la polarité correcte.
	Marquage de position pour le conducteur pour une mesure du courant correcte.

3. Utilisation prévue

Ce produit sert à mesurer et afficher les valeurs électriques appartenant aux catégories de surtension CAT II jusqu'à 1000 V max. et CAT III jusqu'à 600 V max., par rapport au potentiel terrestre conformément aux normes EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61010-2-033, ou à toutes les catégories inférieures.

- Mesure de tension continue et alternée jusqu'à 1000 V/CC maxi, 750 V/CA
- Mesure des courants continus et alternatifs jusqu'à 200 A max.
- Mesure des résistances
- Contrôle de continuité ($< 10 \Omega$, acoustique)
- Test de diodes
- Prise de mesure des capacités jusqu'à 6 mF
- Détecteur de tension sans contact (fonction NCV) ≥ 100 V rms distance ≤ 10 mm
- ≥ 100 - 600 V/CA et à une distance ≤ 15 mm
- La tension dans le circuit de mesure de l'électricité ne doit pas dépasser 1000 V en CAT II ou 600 V en CAT III.

Les mesures ne doivent pas être effectuées dans des conditions ambiantes défavorables. Les conditions ambiantes défavorables renvoient par exemple :

- présence d'eau ou humidité de l'air trop élevée
- Poussière et gaz inflammables
- Vapeurs ou solvants
- orages ou conditions orageuses tels que champs électrostatiques intenses, etc.

Pour les prises de mesure, n'utilisez que des conducteurs de test qui répondent aux caractéristiques du multimètre.

L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement avec le type de pile indiqué.

L'instrument de mesure ne doit pas être utilisé lorsqu'il est ouvert, que le compartiment des piles est ouvert ou que le couvercle du compartiment des piles manque.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans des locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Évitez impérativement tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bain, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que les courts-circuits, les incendies, l'électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

4. Contenu d'emballage

- Pince ampèremétrique
 - Conducteurs de test (1 paire)
 - 2 piles AA
 - Pochette
- Mode d'emploi



Modes d'emploi actuels

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions disponibles sur le site Internet.

5. Caractéristiques et fonctions

- Mesures CAT II 1000V, CAT III 600V
- True RMS (Fonction des valeurs efficaces)
- Sélection automatique de la plage de mesure
- Rétroéclairage
- Plage de courant max. 200 A
- Détecteur de tension sans contact (fonction NCV)
- Affichage du dépassement de la plage de mesure « OL »
- Fonction pour geler la mesure dans l'affichage
- Remise à zéro

6. Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel résultant du non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de ce mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

a) Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet très dangereux pour les enfants.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à des secousses intenses, à une humidité élevée, à l'eau, à des gaz inflammables, à des vapeurs et à des solvants.
- Si la sécurité d'utilisation ne peut plus être garantie, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
- En cas de doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil, adressez-vous à un technicien spécialisé.
- Toute opération d'entretien, de réglage ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.



b) Appareils connectés

- Respectez également les consignes de sécurité et le mode d'emploi des autres appareils connectés au produit.

c) Piles

- Respectez la polarité lors de l'insertion des piles.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée afin d'éviter des dommages dus à des fuites. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. Ne laissez pas les piles sans surveillance, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques.
- Il convient de remplacer toutes les piles en même temps. Le mélange de piles usagées et de neuves dans l'appareil peut entraîner la fuite de piles et endommager l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être désassemblées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Cela entraîne un risque d'explosion !

d) Personnes et produit

- N'allumez jamais l'appareil immédiatement après son passage d'une pièce froide à une pièce chaude. L'eau de condensation qui en résulterait pourrait éventuellement détruire l'appareil. Laissez l'appareil s'acclimater à la température ambiante avant de le brancher et de le mettre en marche. Selon les cas, cela peut prendre plusieurs heures.
- Ne versez jamais de liquides sur les appareils électriques et ne posez pas d'objets contenant des liquides à côté de l'appareil.
- N'utilisez pas le produit ni les conducteurs de test s'ils semblent endommagés ou si vous pensez que le produit ne fonctionne pas correctement. Prêtez particulièrement attention à l'isolation. N'effectuez en aucun cas des mesures si l'isolation de l'appareil est compromise (fêlures, déchirures etc.). Remplacez le conducteur de mesure si la couche isolante est endommagée.
- Le commutateur rotatif doit être réglé sur une position unique pour la mesure.




- N'utilisez pour la mesure que les conducteurs de test fournis car ils sont conformes aux caractéristiques de l'instrument de mesure.
- Dans les écoles, les centres de formation, les ateliers de loisirs et de réinsertion, la manipulation d'un appareil de mesure doit se faire sous la surveillance d'un personnel responsable, spécialement formé à cet effet.
- Dans les installations industrielles, il convient d'observer les directives en matière de prévention des accidents relatives aux installations et aux matériels électriques prescrites par les associations professionnelles.
- Le produit est conçu pour un fonctionnement seulement dans environnement sec. Le produit dans son ensemble ne doit pas être humide ou mouillé. Ne le touchez jamais avec des mains humides, afin de ne pas l'endommager.
- Avant chaque mesure, vérifiez si l'appareil de mesure et / ou les conducteurs de test présentent des dommages.
- Avant chaque prise de mesure, placez l'instrument de mesure sur l'unité souhaitée. Une erreur dans la mesure pourrait détruire le produit.
- La tension entre les points de connexion de l'appareil ne doit pas dépasser la tension indiquée.
- Éloignez les pointes de mesure de l'objet mesuré avant de changer de plage de mesure.
- Une prudence toute particulière s'impose lors de la manipulation de tensions alternatives supérieures à 33 V (CA) ou de tensions continues supérieures à 42 V (CC) ! En cas de contact avec des pièces électriques munies de telles tensions, vous courez un risque d'électrocution mortelle.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, veillez à ne pas toucher, même indirectement, les points de mesure et les connexions à mesurer pendant la mesure.
- Ne touchez pas les marquages de la zone de préhension des pointes de mesure et de l'appareil pendant la mesure.
- Évitez l'utilisation à proximité immédiate :
 - champs magnétiques ou électromagnétiques puissants ;
 - d'antennes émettrices ou générateurs HF.
- Veillez, lors de chaque relevé de mesure, à ce qu'aucun objet tel qu'un câble, etc. ne soit coincé entre la sonde de la pince ampèremétrique.
- Lors du raccordement des conducteurs de test à l'instrument de mesure, respectez toujours la polarité. (rouge = pôle positif, noir = pôle négatif).



- Lors de chaque mesure, observez la description des illustrations à chaque chapitre. Une erreur dans la mesure pourrait détruire le produit.
- Avant de raccorder les conducteurs de test, retirez les capuchons de protection contre la poussière sur les fiches de raccordement des conducteurs de test. Réinstallez toujours ceux-ci après chaque mesure, afin d'éviter de salir les contacts.
- Respectez également les consignes de sécurité des différents chapitres.
- N'utilisez jamais l'appareil de mesure sans les couvercles à l'arrière ou sur le compartiment à piles. Il existe un risque de choc électrique !


7. Commandes et symboles

a) Pince ampèremétrique







- 1 Pince ampèremétrique
- 2 Bouton de lampe de poche ☼
- 3 Commutateur rotatif pour sélectionner les fonctions de mesure
- 4 Touche **HOLD** / ☼
- 5 Écran LCD
- 6 Prise de mesure $V(-) \rightarrow (+) V \rightarrow \Omega$
- 7 Prise de mesure **COM**
- 8 Touche **REL ZERO**
- 9 Touche **SELECT**
- 10 Compartiment à piles (à l'arrière)
- 11 Affichage du signal NCV

b) Symboles à l'écran à cristaux liquides



N°	Symbole	Explication
A	Ω	Ohm (unité de résistance électrique)
	kΩ, MΩ	Kilo-ohm (exp.3), mégaohm (exp.6)
	Hz	Hertz (unité de fréquence électrique)
	mV	Millivolt (exp.-3)
	mA, μA	Milliampère (exp.-3), microampère (exp.-6)
	nF	Nano Farad (exp.-9 ; unité de capacité électrique)
	μF	Micro Farad (exp.-6)
	mF	Milli Farad (exp.-3)
B	V A	Volt (unité de tension électrique) Ampère (unité d'intensité de courant électrique),
C	-	Affichage de la valeur mesurée
D		Capacité des piles
E		Mise hors tension automatique
F	NCV	Détection de la tension alternée sans contact
G		Symbole pour la capacité.
H		Symbole du test de diodes
I		Symbole du testeur de continuité acoustique
J	Auto	La sélection automatique de plage de mesure est activée

N°	Symbole	Explication
K		Symbole d'éclair pour la mesure de la tension
L	+ -	Affichage du signe de la valeur mesurée
M	DC	Tension continue/courant continu
N	CA	Tension alternée/courant alternatif
O		La fonction HOLD est active lorsque le symbole est affiché
P		La mesure relative est réglée
Q		Mise à zéro

8. Insertion/remplacement des piles

a) Insertion des piles

→ À la livraison du produit, normalement aucune pile n'est installée. L'utilisation d'accumulateurs n'est pas recommandée à cause de leur tension plus faible.

Suivez les étapes décrites ci-dessous, pour mettre le produit en service.

1. Positionnez le commutateur rotatif (3) sur la position **OFF**. Séparez la pince de tous les éventuels objets mesurés.
2. Retournez le produit et mettez-le sur une surface souple qui protégera l'écran d'affichage de toute rayure.
3. A l'aide d'un tournevis cruciforme adéquat, dévissez la vis de fixation du couvercle des piles (10). Retirez le couvercle des piles.
4. Enlevez les piles usagées et jetez-les en respectant l'environnement. Reportez-vous pour cela au chapitre " 13. Elimination des déchets ".
5. Insérez deux piles 1,5 V neuves de type AA, en respectant les indications de polarité indiquées, dans le logement des piles (2 piles AA fournies avec ce produit).
6. Remettez le couvercle des piles en place (en verrouillant bien le loquet) et vissez-le avec la vis, N'appliquez pas trop de force en revissant la vis.






Fig. 1

b) Remplacement des piles

Un remplacement des piles est nécessaire si le symbole  (D) s'allume sur l'écran LCD (5) ou si le rétroéclairage est encore faible ou s'il n'est plus allumé. Changez les piles dans les plus brefs délais, voir section « a) Installation des piles ». Si juste après la mise sous tension le symbole  s'allume, veuillez remplacer immédiatement les piles.

9. Mode de mesure



Ne dépassez en aucun cas les grandeurs d'entrée maximales autorisées. Ne touchez aucun circuit ou aucune partie des circuits en présence de tensions supérieures à 33 V/CA rms ou à 42 V/CC. Danger de mort !



La tension maximale admissible dans le circuit de mesure électrique contre le potentiel terrestre ne doit pas dépasser 1000 V en CAT II et 600 V en CAT III.

Avant le début de la mesure, assurez-vous de l'absence d'endommagements tels que des coupures, fissures ou pincements au niveau des conducteurs de test raccordés. Ne pas utiliser des conducteurs de test défectueux ! Danger de mort !

Ne saisissez pas les marquages tactiles de la zone de préhension des pointes de la sonde pendant la mesure.

Vous devez raccorder seulement deux conducteurs de test à l'instrument de mesure qui sont nécessaires pour le mode de mesure. Pour des raisons de sécurité, débranchez tous les conducteurs de test inutiles de l'instrument de mesure lorsque vous effectuez une mesure du courant.

Les relevés de mesure sur les circuits électriques >33 V/CA et >42 V/CC doivent impérativement être effectués par des professionnels ou des personnes initiées, qui connaissent les consignes de sécurité et qui sont informés des dangers qui en résultent.

Respectez les consignes de sécurité, les règlements et les mesures de protection applicables afin de garantir votre sécurité.

Les valeurs mesurées s'affichent à l'écran LC (5) de la pince ampèremétrique. Si la valeur de mesure est négative, le signe moins (-) s'affiche automatiquement.

- Vous avez dépassé la plage de mesure dès que < OL > (pour Overload = dépassement) apparaît sur l'écran à cristaux liquides (5).
- Dans les connecteurs des conducteurs de test fournis se trouvent des capuchons de protection pour le transport. Enlevez-les avant d'insérer les connecteurs dans les prises de de raccordement de l'appareil de mesure.

a) Sélectionner marche/arrêt/fonction de mesure




Fig. 2

- Placez le commutateur rotatif (3) de la position **OFF** sur une fonction de mesure. L'instrument de mesure s'allume. Un signal de confirmation sonore retentit.
 - Le produit est éteint, si le commutateur rotatif (3) est sur la position **OFF**. Éteignez le produit après la fin du processus de mesure.
 - Sélectionnez les différentes fonctions de mesure sur le commutateur rotatif. La sélection automatique de la plage est active dans un certain nombre de fonctions de mesure. et l'appareil choisit tout seul la plage de mesure qui convient. L'écran LCD (5) affiche « Auto » (J).
- Certaines fonctions de mesure doivent être réglées à l'aide de la touche **SELECT** (9). Pour ce faire, lisez les chapitres correspondants.
- **Important !** Assurez-vous avant chaque mesure que vous avez réglé la fonction de mesure correcte.
 - Lors de l'actionnement d'une touche ou du commutateur rotatif, un bip retentit lorsqu'une commutation est valide. En cas d'opération non valide, l'avertisseur émet deux sons.

b) Mesure relative

Vous pouvez mesurer des valeurs de mesure absolues (mode de mesure normal) ou une valeur par rapport à la valeur précédente.

- Pour accepter une valeur de mesure actuellement enregistrée comme valeur de sortie (valeur zéro), appuyez sur la touche **REL ZER** (8) en mode de mesure normal pendant une mesure. L'écran (C) affiche maintenant « 000 ». Les « REL » et **▲ (P)** sont affichés sur l'écran LCD (5).
- Pour revenir au mode de mesure normal, appuyez de nouveau sur la touche **REL ZERO** (8). Lorsque vous réglez le commutateur rotatif (3) sur une autre fonction de mesure, l'appareil de mesure repasse également en mode de mesure normal.
- Vous pouvez utiliser la fonction HOLD de la même manière pour les mesures relatives. Une fonction HOLD active est désactivée lorsque vous passez de la mesure relative au mode normal.


c) Mesure du courant « A »

La mesure du courant s'effectue sans contact via la pince ampèremétrique (1). Les capteurs de la pince ampèremétrique détectent le champ magnétique qui entoure les conducteurs traversés par le courant.

→ Assurez-vous que le conducteur passe toujours bien au centre de la pince ampèremétrique (prière de respecter l'indicateur d'aide sous la forme d'un trait).

Ne mettez jamais la pince sur plus d'un conducteur à la fois.

Mesure du courant alternatif A \approx




- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif (3), et sélectionnez la gamme de mesure A \approx . Le produit est dans la gamme de mesure pour le courant alternatif et sur l'écran LCD (5), « AC » et « A » apparaissent.
- La gamme de mesure du courant alternatif est sélectionnée automatiquement par l'appareil de mesure.
- Faites passer le conducteur de courant individuel à mesurer. Positionnez le conducteur de courant le long des deux lignes de direction à l'extrémité inférieure de la pince ampèremétrique en forme de U.
- Le courant mesuré s'affiche sur l'écran LCD. Ne mesurez pas les courants de plus de 200 A. En cas de dépassement de la gamme de mesure (200 A), des bips sonores retentissent.
- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

Mesure du courant continu A \approx avec mise à zéro

À cause de la grande sensibilité et du champ magnétique ambiant (p. ex. champ magnétique terrestre, etc.), une valeur de courant plus basse sera toujours indiquée avec une pince ampèremétrique fermée dans une plage de mesure de courant continu. Avant chaque mesure ou si le câble d'alimentation a été changé, l'affichage doit être immédiatement remis manuellement sur zéro. Pour effectuer la remise à zéro, procédez comme suit :

- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif, et sélectionnez la gamme de mesure A \approx . Le produit est dans la gamme de mesure pour le courant alternatif et sur l'écran LCD (5), « AC » et « A » apparaissent.
- Appuyez sur la touche **SELECT** (9) pour sélectionner la plage de mesure pour le courant continu. Sur l'écran d'affichage apparaissent « DC » et « A ».
- Effectuez une remise à zéro sans conducteur dans la pince ampèremétrique. Appuyez pour cela brièvement sur la touche **REL ZERO** (8). Un signal sonore retentit et l'affichage du zéro sur l'écran LCD confirme la remise à zéro.


- Chaque pression brève sur la touche **REL ZERO** déclenche une nouvelle remise à zéro. Pour désactiver cette fonction, appuyez et maintenez la touche **REL ZERO** pendant env. 2 secondes. Le symbole « **ZERO** » disparaît. Vous vous trouvez à nouveau dans le mode de mesure normal sans égalisation à zéro.




- Après une remise à zéro réussie, insérez le conducteur de courant individuel qui doit être mesuré dans la pince ampèremétrique. Positionnez le conducteur de courant le long des deux lignes de direction à l'extrémité inférieure de la pince ampèremétrique en forme de U.
 - Le courant mesuré s'affiche sur l'écran LCD.
 - En fonction de la direction d'insertion, un signe positif ou négatif est affiché avec la valeur d'affichage.
- Dès qu'un négatif « - » précède la valeur mesurée d'une mesure de courant continu, le courant passe dans le sens inverse (ou la pince ampèremétrique est inversée).
- Ne mesurez pas les courants de plus de 200 A. En cas de dépassement de la gamme de mesure (200 A), des bips sonores retentissent.
 - Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

d) Mesure de la tension « V »

Mesure de tensions alternatives « CA » (V ~)




- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif, et sélectionnez la plage de mesure **V** . L'écran indique « AC » et « V ».
- Enfichez le conducteur de mesure rouge dans la prise de mesure **V** (6) et le conducteur de mesure noir dans la prise de mesure **COM** (7).
- Raccordez à présent les deux pointes de la sonde à l'objet à mesurer (générateur, tension de réseau, etc.).
- La valeur mesurée est indiquée sur l'écran LCD (5).
- Ne mesurez pas les tensions supérieures à 750 V/CA. Lors du dépassement de la gamme de mesure (750 V/CA), des bips sonores retentissent durablement.

→ En cas de dépassement d'une tension de 30 V/CA, l'écran LCD affiche un avertissement visuel de haute tension pour vous avertir du risque de choc électrique.

- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

Mesure de tensions continues « CC » (V ---)



- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif (3), et sélectionnez la plage de mesure **V \approx** . Appuyez sur la touche **SELECT** (9) pour sélectionner la gamme de mesure de courant continu. Sur l'écran d'affichage apparaissent « DC » et « V ».

- Enfichez le conducteur de mesure rouge dans la prise de mesure **V** (6) et le conducteur de mesure noir dans la prise de mesure **COM** (7).

- Reliez à présent les deux pointes de la sonde à l'objet à mesurer (pile, circuit, etc.) La pointe de mesure rouge correspond au pôle positif, la pointe de mesure noire au pôle négatif.

→ En cas de dépassement d'une tension de 42 V/CC, l'écran LCD affiche un avertissement visuel de haute tension pour vous avertir du risque de choc électrique.

- La valeur de mesure actuelle s'affiche à l'écran, accompagnée du signe de polarité correspondant.

→ En mode de mesure de tension continue, un signe moins « - » devant la valeur signifie que la tension mesurée est négative (ou que les conducteurs de test sont inversés).


- Ne mesurez pas de tension supérieure à 1000 V/CC. Lors du dépassement de la gamme de mesure (750 V/CC), des bips sonores retentissent durablement.

- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

e) Mesure de la résistance



Assurez-vous que tous les éléments du circuit, tous les circuits, tous les composants, tels que les condensateurs ainsi que les autres objets à mesurer soient impérativement hors tension et déchargés.



- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif (3), et sélectionnez la gamme de mesure Ω . L'écran indique « Ω » et « V ».
- Enfichez le conducteur de mesure rouge dans la prise de mesure **V** (6) et le conducteur de mesure noir dans la prise de mesure **COM** (7).

→ Avant de mesurer, maintenez les pointes de mesure dans la gamme de mesure de 600 Ω pour les fermer brièvement. Pour ce faire, appuyez sur la touche **REL ZERO** (8) pour réinitialiser la valeur affichée. Cela compense l'influence de la résistance des pointes de mesure.


- Reliez à présent les deux pointes de la sonde à l'objet à mesurer (composant, circuit, etc.). La pointe de mesure rouge correspond au pôle positif, la pointe de mesure noire au pôle négatif.
- La valeur de mesure actuelle s'affiche à l'écran, accompagnée du signe de polarité correspondant.
- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

→ Lorsque vous effectuez une mesure de résistance, veillez à ce que les points de mesure que vous touchez avec les pointes de mesure soient exempts de saleté, d'huile, de vernis soudable ou analogues. Ce genre de facteurs peut en effet fausser le résultat de la mesure.

f) Contrôle de continuité



Assurez-vous que tous les éléments du circuit, tous les circuits, tous les composants ainsi que les autres objets à mesurer, tels que les condensateurs soient impérativement hors tension et déchargés.




- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif (3), et sélectionnez la gamme de mesure $\rightarrow \Omega$.
- Appuyez sur la touche **SELECT** (9) pour sélectionner la gamme de mesure pour le contrôle de continuité « \rightarrow » apparaît sur l'écran à CL.
- Enfichez le conducteur de mesure rouge dans la prise de mesure **V** (6) et le conducteur de mesure noir dans la prise de mesure **COM** (7).
- Reliez à présent les deux pointes de la sonde à l'objet à mesurer (composant, circuit, etc.). La pointe de mesure rouge correspond au pôle positif, la pointe de mesure noire au pôle négatif.
- Si la valeur de résistance mesurée est inférieure à 10 ohms, un message sonore retentit de manière continue, si elle est entre 10 et 100 ohms, un son peut éventuellement retentir ou pas. Au-delà de 1000 ohms, aucun message sonore n'est émis.
- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

g) Test de diodes



Assurez-vous que tous les éléments du circuit, tous les circuits, tous les composants ainsi que les autres objets à mesurer, tels que les condensateurs soient impérativement hors tension et déchargés.



- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif (3), et sélectionnez la gamme de mesure $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Ω .
- Appuyez sur la touche **SELECT** (9) pour sélectionner la gamme de mesure pour le test de diode $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ $\rightarrow \rightarrow$ apparaît sur l'écran à CL.
- Enfichez le conducteur de mesure rouge dans la prise de mesure **V** (6) et le conducteur de mesure noir dans la prise de mesure **COM** (7).
- Reliez à présent les deux pointes de la sonde à l'objet à mesurer (composant, circuit, etc.). La pointe de mesure rouge correspond au pôle positif, la pointe de mesure noire au pôle négatif. Respectez la polarité :
- Une tension positive s'affiche sur l'écran LCD (5). Si vous avez inversé la polarité des pointes de mesure, l'affichage « **OL** » apparaît.
- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

→ Pour obtenir les résultats de mesure les plus précis, il est recommandé de retirer les composants des circuits.


h) Mesure de la capacité



Assurez-vous que tous les éléments de circuit, tous les circuits et composants à mesurer, ainsi que d'autres objets de mesure sont bien hors tension.

Respectez impérativement la polarité des condensateurs électrolytiques.

Il est recommandé d'effectuer une mise à zéro pour les mesures de capacité dans la plage de 60 nF afin de compenser la résistance des conducteurs de test. Appuyez donc brièvement sur la touche **REL ZERO** (8).



- Allumez l'appareil avec le bouton rotatif (3), et sélectionnez la gamme de mesure $\rightarrow \Omega$.
- Appuyez sur la touche **SELECT** (9) pour sélectionner la gamme de mesure pour la mesure de capacité $\rightarrow \Omega$. $\rightarrow \Omega$ apparaît sur l'écran à CL.
- Enfichez le conducteur de mesure rouge dans la prise de mesure **V** (6) et le conducteur de mesure noir dans la prise de mesure **COM** (7).
- Reliez les pointes de mesure au condensateur à mesurer. La pointe de mesure rouge correspond au pôle positif, la pointe de mesure noire au pôle négatif. Respectez la polarité : La capacité s'affiche à l'écran après un court instant. Attendez que la valeur affichée se stabilise.
- L'affichage de **< OL >** (pour overload = dépassement) sur l'écran LCD indique que vous avez dépassé la plage de mesure ou que le circuit de mesure est interrompu.
- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.

→ Avec des conducteurs de test « ouverts », il peut arriver qu'une valeur plus basse s'affiche sur l'écran LCD en raison de la sensibilité de l'entrée de mesure.

i) Détection de tension alternative sans contact (NCV)




Le détecteur de tension ne sert qu'à effectuer des tests rapides et ne saurait se substituer à un contrôle de tension avec contact. Cette méthode de vérification, permettant de tester l'absence de tension afin d'effectuer certains travaux, n'est pas autorisée.

Grâce à la fonction de détection NCV (Non Contact Voltage Detection), la présence de tension alternée sur les conducteurs est détectée sans contact. Le capteur NCV est fixé à la pointe de la pince ampèremétrique.

→ D'abord, testez toujours la fonction NCV sur une source de tension CA connue afin d'éviter toute erreur de détection. En cas d'erreur de détection, il y a risque de décharge électrique.

Procédez comme suit :



- Allumez le produit sur le commutateur rotatif (3) et réglez le commutateur rotatif (3) sur la position **NCV**.
- Faites passer le capteur de champ magnétique (NCV) sur le côté droit de la pince ampèremétrique le plus près possible d'un conducteur. La distance doit être d'environ 10 mm.
 - Tant qu'aucune tension alternative n'est détectée, le message « EF » s'affiche sur l'écran LCD.
 - Si une tension alternative ≥ 100 V/CA rms est détectée à une distance de mesure < 10 mm, les tonalités d'alarme commencent à retentir et l'affichage du signal NCV (11) commence à clignoter rapidement.
 - En fonction de la tension alternative détectée, l'intensité de la tension détectée est indiquée par 4 symboles « - », « -- », « --- » ou « ---- ». L'intensité de la tension détectée augmente avec le nombre de tirets.
- Une fois la mesure terminée, enlevez la pince et éteignez-la.




→ À cause de l'extrême sensibilité du capteur NCV (11), l'affichage du signal NCV peut s'allumer également en présence de recharges statiques. Ce phénomène est normal et n'indique pas un dysfonctionnement.

10. Fonctions supplémentaires




a) Mise hors tension automatique

- Quand le bouton rotatif et les autres touches ne sont pas activés pendant 15 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Cette fonction protège et préserve les piles et permet aussi de prolonger la durée de fonctionnement. Pour la remise en marche, appuyez sur une touche de l'appareil ou placez le commutateur rotatif sur la position **OFF**, rallumez la pince ampèremétrique, puis sélectionnez à nouveau la fonction de mesure souhaitée.

b) Éclairage

- Pour une meilleure visibilité de l'écran LCD (5), la pince ampèremétrique est équipée d'un rétroéclairage.
- Allumez le rétroéclairage en appuyant sur la touche **HOLD**/ (4) et en la maintenant enfoncée pendant environ 2 secondes pour allumer l'éclairage à faible intensité.
- Appuyez de nouveau sur la touche **HOLD**/ et maintenez-la enfoncée pour continuer à augmenter l'intensité de l'éclairage.
- Appuyez une troisième fois sur la touche **HOLD**/ et maintenez-la enfoncée pour éteindre à nouveau l'éclairage. Le cycle de commutation de l'éclairage est terminé.

c) Fonction HOLD

- La fonction HOLD fige la valeur mesurée représentée momentanément sur l'écran LCD (5) afin de pouvoir relever ou consigner elle-ci en toute tranquillité.
- Pour activer la fonction HOLD, appuyez sur la touche **HOLD**/ (4) ; l'appareil émet un signal sonore de confirmation et l'écran indique  (O).
- Pour désactiver la fonction HOLD, appuyez de nouveau sur la touche **HOLD**/ ou appuyez sur le commutateur rotatif (3) ou changez la fonction de mesure en appuyant sur la touche **SELECT** (9).

d) Fonction lampe de poche

La fonction lampe de poche ne fonctionne que lorsque l'appareil de mesure est allumé.

- Appuyez sur la touche (2) pour allumer la lampe de poche LED située à l'arrière de l'appareil de mesure.
- Appuyez sur la touche (2) pour éteindre la lampe de poche LED située à l'arrière de l'appareil de mesure.

11. Maintenance

- Cette pince ne nécessite aucun entretien particulier mis à part un nettoyage occasionnel et le changement des piles.
- Il n'y a pas de pièces et d'éléments à l'intérieur du produit qui présentent pour vous une maintenance. N'ouvrez jamais celui-ci (sauf pour les procédures d'insertion ou de remplacement des piles qui sont décrites dans ce mode d'emploi).
- Toute opération de réparation ou d'entretien doit être confiée à un spécialiste ou un atelier spécialisé.



Contrôlez régulièrement la sécurité technique de l'appareil et des conducteurs de test en vous assurant de l'absence d'endommagements au niveau du boîtier ou d'écrasement, etc.

12. Entretien et nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, il est impératif de prendre connaissance des consignes de sécurité suivantes.



N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, d'alcool de nettoyage ou de solutions chimiques car ces produits pourraient attaquer le boîtier ou nuire au bon fonctionnement de l'appareil.



L'ouverture des couvercles ou le démontage de pièces risquent de mettre à nu des pièces sous tension, sauf lorsqu'il est possible d'effectuer ces procédures manuellement.

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, il convient de débrancher les câbles de l'appareil et de tous les objets mesurés. Éteignez la pince.

- Pour le nettoyage, n'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, d'essence, d'alcool ou de produits similaires. Ces produits attaquent la surface. Pour le nettoyage, n'utilisez aucun outil tranchant, tournevis et aucune brosse métallique.
- Le seul moyen de nettoyer la pince et les conducteurs de test est de les frotter avec un chiffon propre, non pelucheux, anti-statique et légèrement imbibé d'eau. Laissez l'appareil complètement sécher avant de l'utiliser pour un nouveau relevé de mesure.

13. Élimination des déchets

a) Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Retirez éventuellement les piles insérées et recyclez-les séparément du produit.

b) Piles



Le consommateur final est légalement tenu de recycler toutes les piles (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) ; il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères.

Les piles qui contiennent des substances toxiques sont porteuses du symbole ci-contre indiquant l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation figure sur les piles, par ex. sous le symbole de poubelle ci-contre).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de recyclage de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

14. Données techniques

a) Pince ampèremétrique

Alimentation en électricité.....2 piles AA de 1,5 V/CC

Catégories de mesureCAT II 1000 V, CAT III 600 V

Fonction d'arrêt.....après environ 15 minutes

Largeur d'ouverture de la
pince ampèremétrique 14,7 mm maxi

Écran LCDmax. 6000 points (caractères)

Durée de vie des piles45 à 130 heures en fonctionnement normal

Indicateur de niveau des pileslorsque $\leq 2,4$ V

Tension continue

Plage	Résolution	Précision
6,0 V	0,001 V	$\pm(0,8 \% + 3)$
60,0 V	0,01 V	$\pm(0,8 \% + 3)$
600,0 V	0,1 V	$\pm(0,8 \% + 3)$
1000,0 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Protection contre les surcharges : 1000 V/CC, 200 A ; Impédance : >10 M Ω

Résistance

Plage	Résolution	Précision
600,0 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2 \% + 2)$
6,00 k Ω	0,001 k Ω	$\pm(1,0 \% + 2)$
60,00 k Ω	0,01 k Ω	$\pm(1,0 \% + 2)$
600,00 k Ω	0,1 k Ω	$\pm(1,0 \% + 2)$
6,00 M Ω	0,001 M Ω	$\pm(1,2 \% + 2)$
60,00 M Ω	0,01 M Ω	$\pm(1,5 \% + 5)$

Protection contre les surcharges : 1000 V/CC, 750 V/CC; 200 A

Capacité

Plage	Résolution	Précision
60,00 nF	0,01 nF	$\pm(4 \% + 20)$
600,00 nF	0,1 nF	$\pm(4 \% + 20)$
6,00 μ F	0,001 μ F	
60,00 μ F	0,01 μ F	
600,00 μ F	0,1 μ F	$\pm 10 \%$
6,000 mF	0,001 mF	Uniquement à titre d'information !
60,00 mF	0,01 mF	

Protection contre les surcharges : 1000 V/CC ; 750 V/CA

Test de diodes

Plage	Résolution	Précision
6,00 V	0,001 V	0,5 - 0,8 V
Protection contre les surcharges : 1000 V/CC, 750 V/CA, 200 A, tension de test 3,3 V.		

Essai de continuité acoustique

Plage	Résolution	Précision
600,00 Ω	0,1 Ω <10 Ω tonalité continue	<10 Ω tonalité continue > 100 Ω (pas de son)
Protection contre les surcharges : 1000 V/CC, 750 V/CA, 200 A, tension de test 1,2 V.		

Mesure de tension sans contact

Plage	Distance
100 - 750 V/CA	Si <10 mm : Tonalité continue et la LED clignote

	Pagina
1. Inleiding	94
2. Verklaring van de symbolen	94
a) Symbolen die voorkomen in de gebruiksaanwijzing	94
b) Symbolen op het product	95
3. Doelmatig gebruik	96
4. Leveringsomvang	97
5. Eigenschappen en functies	97
6. Veiligheidsinstructies	98
a) Algemeen	98
b) Aangesloten apparaten	99
c) Batterijen	99
d) Personen en product	99
7. Bedieningselementen en symbolen	101
a) Stroomtang	101
b) Symbolen op het lcd-display	102
8. Plaatsen/vervangen van de batterijen	103
a) Batterijen plaatsen	103
b) Batterijen vervangen	104
9. Meten	104
a) Aan-/uitzetten / meetfunctie kiezen	105
b) Relatieve meting	106
c) Stroommeting "A"	106
d) Spanningsmeting "V"	109
e) Meten van de weerstand	111

f) Continuïteitstest.....	111
g) Diodetest	113
h) Capaciteitsmeting.....	113
i) Contactloze wisselspanningsdetectie "NCV".....	114
10. Extra functies.....	115
a) Automatische uitschakeling.....	115
b) Verlichting.....	116
c) HOLD-functie.....	116
d) Zaklampfunctie	116
11. Onderhoud	117
12. Onderhoud en reiniging.....	117
13. Verwijdering.....	118
a) Product.....	118
b) Batterijen	118
14. Technische gegevens.....	118
a) Stroomtang.....	118
b) Meettolerantie.....	119

1. Inleiding

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese normen.

Om dit zo te houden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op te volgen.



Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in over de ingebruikname en het gebruik. Houd hier rekening mee als u dit product doorgeeft aan derden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing daarom voor later gebruik!

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be

2. Verklaring van de symbolen

a) Symbolen die voorkomen in de gebruiksaanwijzing



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.















Het pictogram met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die in ieder geval nageleefd moeten worden.



U ziet het pijl-symbool waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening worden gegeven.

b) Symbolen op het product

Symbool	Betekenis
	Dit symbool geeft aan dat dit product volgens veiligheidsklasse II is opgebouwd. Hij heeft versterkte of dubbele isolatie tussen stroomcircuit en uitgangsspanning.
	Aardpotentiaal
	Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor uw gezondheid bestaat bijv. door elektrische schokken.
	Wisselspanning
	Gelijkspanning
	Akoestische signalen aan/uit
	Diode
	Symbool voor het capaciteitsmeetbereik
	Een symbool met een vierkant staat het meten van de stroom aan niet-geïsoleerde, gevaarlijk-actieve stroomkabels toe en waarschuwt voor de mogelijke gevaren. U dient gebruik te maken van een persoonlijke veiligheidsuitrusting.
	Dit apparaat is CE-conform en voldoet aan de noodzakelijke Europese richtlijnen.
CAT II	Meetcategorie II voor metingen aan elektrische en elektronische apparaten die met behulp van een stekker direct zijn aangesloten op het elektrische stroomnet. Onder deze categorie vallen ook alle lagere categorieën (bijv. CAT I voor het meten van signaal- en stuurspanningen).
CAT III	Meetcategorie III voor metingen aan installaties in gebouwen (bijv. stopcontacten of groepen). Onder deze categorie vallen ook alle lagere categorieën (bijvoorbeeld CAT II voor metingen aan elektrische apparaten). Het uitvoeren van metingen in CAT III is alleen toegestaan met behulp van meetpennen met een maximale blootgestelde contactlengte van 4 mm of meetpennen met afdekdoppen.
	Polariteitsmarkering (pluspool) voor gelijkstroommeting. De symbolen geven de stroomrichting weer om te kunnen meten met de juiste polariteit.
	Positiemarkeringen voor de stroomgeleider voor juiste stroommetingen.

3. Doelmatig gebruik

Stroomtang voor het meten en weergeven van de elektrische parameters in het bereik van overspanningscategorie CAT II tot max. 1000 V en CAT III tot max. 600 V tegen aardingspotentieel, volgens EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61010-2-033 en alle lagere categorieën.

- Meten van gelijk- en wisselspanningen tot max. 1000 V/ DC, 750 V/ AC
- Meten van gelijk- en wisselstroom tot max. 200 A
- Meten van weerstanden
- Doorgangstest ($<10 \Omega$ akoestisch)
- Diodetest
- Capaciteitsmetingen tot 6 mF
- Contactloze wisselspanningscontrole (NCV) ≥ 100 V rms afstand ≤ 10 mm
- $\geq 100 - 600$ V/AC en ≤ 15 mm afstand
- De spanning in de stroommeetkring mag in cat. II niet groter zijn dan 1000 V en moet in cat. III onder de 600 V blijven.

Metingen onder ongunstige omstandigheden zijn niet toegestaan. Ongunstige omgevingsomstandigheden zijn:

- Vocht of een hoge luchtvochtigheid
- Stof en brandbare gassen
- Dampen of oplosmiddelen
- Onweer dan wel onweersomstandigheden zoals sterke elektrostatische velden etc.

Gebruik om te meten alleen meetkabels die afgestemd zijn op de specificaties van het meetapparaat.

Gebruik het apparaat alleen met het aangegeven batterijtype.

Het meetapparaat mag niet gebruikt worden in geopende toestand, met geopend batterijvak of met ontbrekende batterijvakdeksel.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes, dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht, bijv. in badkamers e.d. dient absoluut te worden vermeden.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product beschadigd raken. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok etc. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

4. Leveringsomvang

- Stroomtang
- Meetkabels (1 paar)
- 2 AA-batterijen
- Draagtas
- Gebruiksaanwijzing



Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.

5. Eigenschappen en functies

- Metingen in Cat. II 1000V, cat. III 600V
- True RMS (Meting effectieve waarde)
- Automatische keuze van het meetbereik
- Achtergrondverlichting
- Stroombereik max. 200 A
- Contactloze wisselspanningsmeting (NCV)
- Weergave van de overschrijding van het meetbereik "OL"
- Functie om de meetwaarde vast te houden
- Nulinstelling

6. Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het daardoor ontstane persoonlijke letsel of schade aan voorwerpen. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct invallend zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Als een veilige werking niet meer mogelijk is, het product niet langer gebruiken en beschermen tegen onbedoeld gebruik. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde belastingen.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een vakman wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een erkend servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere specialisten.



b) Aangesloten apparaten

- Neem ook de veiligheidsaanwijzingen en gebruiksaanwijzingen in acht van de overige apparaten, waarop het product wordt aangesloten.

c) Batterijen

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- Verwijder batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt om beschadiging door lekken te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid chemische brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom veiligheids-handschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen in het apparaat kan leiden tot batterij-lekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

d) Personen en product


- Gebruik het product nooit meteen nadat het van een koude naar een warme ruimte is gebracht. De condens die hierbij ontstaat, kan in bepaalde gevallen het product onherstelbaar beschadigen. Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt. Dit kan eventueel enkele uren duren.
- Giet nooit vloeistoffen uit over elektrische apparaten en zet er ook geen met vloeistof gevulde voorwerpen naast.
- Gebruik het product niet wanneer het product zelf of de meetkabels beschadigd zijn of als u vermoedt dat het product niet naar behoren werkt. Let in het bijzonder op de isolatie. Voer nooit metingen uit als de beschermende isolatie beschadigd is (gescheurd, losgetrokken, etc.). Vervang de meetkabel als deze beschadigd is.
- De draaischakelaar moet voor het meten op de juiste positie worden ingesteld.
- Gebruik voor de metingen alleen de meegeleverde meetkabels. Deze zijn op de specificaties van het meetapparaat afgestemd.
- In scholen en opleidingsinstellingen, hobby- en werkplaatsen moet werken met meetapparatuur gebeuren onder toezicht van daartoe opgeleid personeel.



- Neem in industriële omgevingen de Arbo-voorschriften met betrekking tot het voorkomen van ongevallen in acht.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik in een droge omgeving. Het product mag niet vochtig of nat worden. Pak om beschadigingen te voorkomen het product nooit vast met natte handen.
- Controleer vóór elke meting uw meetapparaat en de meetkabels op beschadigingen.
- Stel het meetapparaat voor iedere meting in op de gewenste eenheid. Een foutieve meting kan het product vernielen!
- De spanning tussen de aansluitpunten mag de vermelde spanning niet overschrijden.
- Verwijder de meetkabels altijd van het meetobject voordat u het meetbereik wijzigt.
- Wees met name voorzichtig bij de omgang met wisselspanningen (AC) groter dan 33 V resp. gelijkspanningen (DC) groter dan 42 V! Bij deze spanningen kunt u in geval van contact met een elektrische kabel een levensgevaarlijke elektrische schok krijgen.
- Om een elektrische schok te vermijden dient u erop te letten dat u de te meten aansluitingen/meetpunten tijdens de meting niet, ook niet indirect, aanraakt.
- Tijdens het meten mag u de meetpennen niet voorbij de voelbare handgreepmarkeringen (ook aan de apparaatzijde) vastpakken.
- Gebruik het product niet in de directe nabijheid van:
 - Sterke magnetische of elektromagnetische velden
 - Zendmasten of RF-generatoren.
- Let er bij iedere meting op dat door de stroomtangsensor geen voorwerpen zoals bijv. kabels plat worden gedrukt.
- Zorg er bij het aansluiten van de meetkabels altijd voor dat de polariteit juist is. (Rood = pluspool, zwart = minpool).
- Lees voor elke meting de beschrijving van de afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing. Een foutieve meting kan het product vernielen!
- Verwijder voor het aansluiten van de meetkabels de stofkappen op de connectoren. Plaats de doppen na iedere meting terug om te voorkomen dat de aansluitingen vuil worden.
- Neem ook de veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken in acht.
- Gebruik het meetapparaat nooit zonder de afdekkingen aan de achterkant of het van het batterijvak. Doet u dat niet dan bestaat er kans op een elektrische schok!


7. Bedieningselementen en symbolen

a) Stroomtang







- 1 Stroomtang
- 2 Zaklampknop
- 3 Draaischakelaar om de gewenste meetfunctie te kiezen
- 4 Knop **HOLD**
- 5 Lcd-display
- 6 **V**-meetbus ($\text{---} \text{V} \text{---} \Omega$)
- 7 **COM**-meetbus
- 8 Knop **REL ZERO**
- 9 Knop **SELECT**
- 10 Batterijvak (achterkant)
- 11 NCV-signaalaanduiding

b) Symbolen op het lcd-display



Nr.	Symbool	Verklaring
A	Ω	Ohm (eenheid van elektrische weerstand)
	kΩ, MΩ	Kilo-ohm (exp.3), mega-ohm (exp.6)
	Hz	Hertz (eenheid van elektrische frequentie)
	mV	Millivolt (exp.-3)
	mA, μA	Milliampère (exp.-3), Microampère (exp.-6)
	nF	Nanofarad (exp-9; eenheid van elektrische capaciteit)
	μF	Microfarad (exp.-6)
	mF	Millifarad (exp.-3)
B	V A	Volt (eenheid van elektrische spanning) Ampère (eenheid voor elektrische stroom)
C	-	Meetwaarde-weergave
D		Capaciteit batterij
E		Automatische uitschakeling
F	NCV	Contactloze herkenning wisselspanning
G		Symbool voor capaciteit
H		Symbool voor de diodetest
I		Symbool voor akoestische continuïteitscontrole
J	Auto	Automatische meetbereikkeuze is actief

Nr.	Symbool	Verklaring
K		Bliksemsymbool voor spanningsmeting
L	+ -	Weergave van het voorteken van de meetwaarden
M	DC	Gelijkspanning/-stroom
N	AC	Wisselspanning/-stroom
O		HOLD-functie is actief als het symbool wordt weergegeven
P		Relatieve meting is ingesteld
Q		Nulinstelling


8. Plaatsen/vervangen van de batterijen

a) Batterijen plaatsen

→ Bij levering bevat het product normaalgesproken geen batterijen. Gebruik van accu's wordt in verband met hun lagere spanning afgeraden.



Volg de hierna beschreven stappen om het product in gebruik te nemen.

1. Zet de draaischakelaar (3) op stand **OFF**. Verbreek de verbinding van de stroomtang met elk mogelijk meetobject.
2. Leg het product op zijn kop op een zacht oppervlak om te voorkomen dat er krassen kunnen ontstaan.
3. Maak met een geschikte kruiskopschroevendraaier de schroef van het batterijklepje (10) los. Verwijder het batterijklepje.
4. Verwijder de verbruikte batterijen en gooi die op milieuvriendelijke wijze weg. Lees daarvoor ook hoofdstuk 13. Verwijdering.
5. Plaats twee nieuwe 1,5 V batterijen van het type AA, met inachtneming van de opgedrukte polariteitsgegevens, in de batterijhouder (2 x AA batterijen worden meegeleverd met dit product).
6. Plaats het batterijklepje weer terug (let op het lipje) en maak het weer vast met de schroef. Gebruik niet teveel kracht bij het vastdraaien van de schroef.



Afb. 1

b) Batterijen vervangen

Het vervangen van de batterij is noodzakelijk als op het lcd-display (5) het symbool  (D) oplicht of de achtergrondverlichting nog zwak of helemaal niet meer brandt. Vervang de batterijen zo snel mogelijk als beschreven in paragraaf a) Batterijen plaatsen. Ziet u bij het aanzetten alleen het symbool , vervang de batterijen dan onmiddellijk.

9. Meten



Zorg dat de max. toegestane ingangswaarden in geen geval worden overschreden. Raak geen schakelingen of delen daarvan aan als daar hogere spanningen dan 33 V/ACrms of 42 V/DC op kunnen staan! Levensgevaar!



De maximale toegestane spanning in de te meten stroomkring ten opzichte van het aardpotentiaal mag de 1000 V in CAT II of 600 V in CAT III niet overschrijden.

Controleer vóór begin van elke meting alle verbonden meetkabels op schade, bijvoorbeeld scheuren, barsten of knikken. Defecte meetkabels mogen niet meer worden gebruikt! Levensgevaar!

Pak de meetpennen tijdens het meten niet vast boven de voelbare handgreepmarkeringen.

Verbind alleen de twee meetkabels met het meetapparaat die voor het meten nodig zijn. Ontkoppel wanneer u stroommetingen uitvoert uit veiligheidsoverwegingen alle meetkabels die u niet nodig heeft, van het meetapparaat.

Het meten van stroomkringen > 33 V/AC en > 42 V/DC mag alleen worden uitgevoerd door een vakman en door personen die vertrouwd zijn met de geldende voorschriften en alle daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren.


Houd voor uw eigen veiligheid rekening met alle relevante veiligheidsinstructies, voorschriften en veiligheidsmaatregelen.

De meetwaarden worden weergegeven op het lcd-display (5) van de stroomtang. De polariteit wordt bij negatieve meetwaarden automatisch met het teken (-) weergegeven.

→ Verschijnt < OL > (voor Overload) in het lcd-display (5), dan heeft u het meetbereik overschreden.

→ Transportbeveiligingskappen bevinden zich op de stekkers van de meegeleverde meetkabels. Verwijder deze voordat u de stekkers van de meetsnoeren in de bussen steekt.

a) Aan-/uitzetten / meetfunctie kiezen




Afb. 2

- Zet de draaischakelaar (3) uit de stand **OFF** op een meetfunctie. Het meetapparaat schakelt zich zelf in. Er klinkt een bevestigingstoon.
 - Het apparaat is uitgezet als de draaischakelaar (3) in stand **OFF** staat. Schakel het apparaat na de meting uit.
 - Kies de aparte meetfuncties met behulp van de draaischakelaar uit. De automatische bereikselectie is bij een aantal meetfuncties actief. Hierbij wordt altijd het desbetreffende geschikte meetbereik ingesteld. In het lcd-display (5) verschijnt "auto" (J).
- Sommige meetfuncties moeten met behulp van de knop **SELECT** (9) worden ingesteld. Lees hiervoor in de betreffende hoofdstukken.
- **Belangrijk!** Zorg er voor iedere meting voor dat u de juiste meetfunctie hebt ingesteld.
- Bij het indrukken van een knop of de draaischakelaar klinkt een pieptoon. Bij een ongediende werking geeft de zoemer twee tonen af.

b) Relatieve meting

U kunt meetwaarden absoluut meten (normale meetmodus) of een waarde in verhouding tot de voorgaande meten.

- Om een actueel gemeten meetwaarde als uitgangswaarde (nulwaarde) over te nemen, drukt u in de normale meetmodus tijdens een meting op de knop **REL ZERO** (8). De displayweergave schakelt over naar "000". "REL" en  (P) worden op het lcd-display (5) weergegeven.
- Om terug te schakelen naar de normale meetmodus, drukt u opnieuw op de knop **REL ZERO** (8). Als u de draaischakelaar (3) op een andere meetfunctie zet, keert het meetapparaat ook terug naar de normale meetmodus.
- U kunt de HOLD-functie op dezelfde manier bij relatieve metingen gebruiken. Een actieve HOLD-functie wordt uitgeschakeld wanneer u van de relatieve meting naar de normale modus schakelt.


c) Stroommeting "A"


De multimeter is voorzien van een stroomtang (1) voor contactloze stroommetingen. De sensoren in de stroomtang detecteren het magnetisch veld rond de geleiders waar een stroom doorheen loopt.

→ Zorg dat de geleider zich altijd in het midden van de tang bevindt (let op de pijlmarkeringen).

Klem de stroomtang altijd alleen om één stroomgeleider.

Meten van wisselstroom A




- Schakel het meetapparaat in met behulp van de draaischakelaar (3) en selecteer het meetbereik "A" . Het product is in het meetbereik voor wisselstroom en in het lcd-display (5) verschijnt "AC" en "A".
- Het wisselstroommeetbereik wordt door het meetapparaat automatisch gekozen.
- Leid de afzonderlijke stroomgeleider die moet worden gemeten. Plaats de stroomgeleider langs de beide richtingslijnen aan het onderste uiteinde van de u-vormige stroomtang.
- De gemeten wisselstroom wordt weergegeven op het lcd-display. Meet geen stromen van meer dan 200 A. Bij het overschrijden van het meetbereik (200 A) klinken continu pieptonen.
- Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

Meten van gelijkstroom A met nulinstelling

Door de hoge gevoeligheid en het omringend magnetisch veld (i.e. het magnetisch veld van de aarde, etc.) wordt in het gelijkstroom-meetbereik, zelfs als de tang gesloten is, altijd een lage stroomsterkte op het display aangegeven. Zet direct voor iedere meting of wanneer van stroomkabel wordt gewisseld, de weergave handmatig op nul. Ga voor de nulinstelling als volgt te werk:


- Schakel het meetapparaat in met behulp van de draaischakelaar (3) en selecteer het meetbereik A . Het product is in het meetbereik voor wisselstroom en in het lcd-display (5) verschijnt "AC" en "A".
- Druk op de knop **SELECT** (9) om het meetbereik voor gelijkstroom te kiezen. Op het lcd-display verschijnt "DC" en "A".
- Voer een nulinstelling uit zonder de geleider en met de tang gesloten. Druk daartoe kort op knop **REL ZERO** (8). U hoort een pieptoon en het lcd-display bevestigt de nulinstelling.
- Iedere keer als u op knop **REL ZERO** drukt, wordt een nieuwe nulinstelling uitgevoerd. Om deze functie te deactiveren moet u de knop **REL ZERO** ca. 2 seconden lang ingedrukt houden. Het display geeft niet langer het **ZERO** symbool weer. Het apparaat bevindt zich dan weer in de normale meetmodus zonder nulinstelling.



- Na een succesvolle nulinstelling voert u de afzonderlijke stroomgeleider, die moet worden gemeten, in de stroomtang in. Plaats de stroomgeleider langs de beide richtingslijnen aan het onderste uiteinde van de u-vormige stroomtang.
 - De gemeten wisselstroom wordt weergegeven op het lcd-display.
 - Overeenkomstig de inlegrichting wordt een positief of negatief teken voor de weergavewaarde weergegeven.
- Zodra bij het meten van gelijkstroom een minteken "-" voor de gemeten waarde verschijnt, loopt de stroom in tegengestelde richting (of is de stroomtang omgedraaid).
- Meet geen stromen van meer dan 200 A. Bij het overschrijden van het meetbereik (200 A) klinken continu pieptonen.
 - Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

d) Spanningsmeting "V"

Meting van wisselspanningen "AC" (V ~)




- Schakel het product met behulp van de draaischakelaar (3) in en kies het meetbereik **V** \approx . In de weergave verschijnt "AC" en "V".
- Steek de rode meetkabel in de **V**-meetbus (6) en de zwarte meetkabel in de **COM**-meetbus (7).
- Verbind dan de meetpennen met het meetobject (generator, netspanning etc.).
- De meetwaarde wordt in het lcd-display (5) weergegeven.
- Meet geen spanningen van meer dan 750 V/AC. Bij het overschrijden van het meetbereik (750 V/AC) hoort u geluidssignalen.

→ Bij het overschrijden van een spanning van 30 V/AC geeft het lcd-display een visuele hoogspanningswaarschuwing weer om te waarschuwen voor het gevaar van elektrische schokken.

- Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

Meting van gelijkspanningen "DC" (V ---)




- Schakel het product met behulp van de draaischakelaar (3) in en kies het meetbereik $V \text{---}$. Druk op de knop **SELECT** (9) om het gelijkstroombereik te kiezen. Op het lcd-display verschijnt "DC" en "V"
 - Steek de rode meetkabel in de **V**-meetbus (6) en de zwarte meetkabel in de **COM**-meetbus (7).
 - Verbind dan de meetpennen met het meetobject (batterij, stroomkring, etc.). Het rode meetpunt staat voor de pluspool, het zwarte meetpunt staat voor de minpool.
- Bij het overschrijden van een spanning van 42 V/DC geeft het lcd-display een visuele hoogspanningswaarschuwing weer om te waarschuwen voor het gevaar van elektrische schokken.
- De actuele meetwaarde wordt samen met de desbetreffende polariteit weergegeven op het display.
- Wanneer er bij gelijkspanning voor de meetwaarde een "-" (min)-teken verschijnt, is de gemeten spanning negatief (of de meetkabels zijn verwisseld).
- Meet geen spanningen van meer dan 1000 V/DC. Bij het overschrijden van het meetbereik (1000 V/DC) hoort u geluidssignalen.
 - Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

e) Meten van de weerstand



Controleer of alle te meten onderdelen van de schakeling, schakelingen en componenten evenals andere te meten objecten volledig spanningsloos en ontladen zijn.



- Schakel het meetapparaat in met behulp van de draaischakelaar (3) en selecteer het meetbereik Ω (→). Op het lcd-display verschijnt " Ω " en "V".

- Steek de rode meetkabel in de **V**-meetbus (6) en de zwarte meetkabel in de **COM**-meetbus (7).

→ Houd voor het meten in het meetbereik van 600 Ω de meetpennen samen om ze kort te sluiten. Druk op de knop **REL ZERO** (8), om de waarde terug te zetten. Dit compenseert de invloed van de weerstand van de meetpennen.


- Sluit nu de beide meetpennen aan op het te meten object (batterij, schakeling enz.). Het rode meetpunt staat voor de pluspool, het zwarte meetpunt staat voor de minpool.
- De actuele meetwaarde wordt samen met de desbetreffende polariteit weergegeven op het display.
- Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

→ Bij het meten van weerstand moet u erop letten dat de meetpunten waarmee de meetpennen in contact komen vrij zijn van vuil, olie, soldeerhars en dergelijke. Dergelijke omstandigheden kunnen het meetresultaat beïnvloeden.

f) Continuïteitstest



Controleer of alle te meten onderdelen van de schakeling, schakelingen en componenten evenals andere te meten objecten (bijv. condensatoren) volledig spanningsloos en ontladen zijn.




- Schakel het meetapparaat in met behulp van de draaischakelaar (3) en selecteer het meetbereik $\rightarrow \rightarrow$).
- Druk op de knop **SELECT (9)** om het meetbereik voor continuïteitstest \rightarrow) te kiezen. Op het lcd-display verschijnt \rightarrow).
- Steek de rode meetkabel in de **V-meetbus (6)** en de zwarte meetkabel in de **COM-meetbus (7)**.
- Sluit nu de beide meetpennen aan op het te meten object (batterij, schakeling enz.). Het rode meetpunt staat voor de pluspool, het zwarte meetpunt staat voor de minpool.
- Als de gemeten weerstandswaarde minder dan 10 ohm bedraagt, klinkt er continu een akoestische melding, als deze tussen 10 en 100 ohm klinkt, klinkt er mogelijk een geluid, of ook niet. Bij meer dan 1000 ohm wordt geen akoestische melding weergegeven.
- Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

g) Diodetest



Controleer of alle te meten onderdelen van de schakeling, schakelingen en componenten evenals andere te meten objecten (bijv. condensatoren) volledig spanningsloos en ontladen zijn.



- Schakel het meetapparaat in met behulp van de draaischakelaar (3) en selecteer het meetbereik $\rightarrow \text{}$ Ω .
- Druk op de knop **SELECT** (9) om het meetbereik voor de diodetest $\rightarrow \text{}$ te kiezen. Op het lcd-display verschijnt $\rightarrow \text{}$.
- Steek de rode meetkabel in de **V**-meetbus (6) en de zwarte meetkabel in de **COM**-meetbus (7).
- Sluit nu de beide meetpennen aan op het te meten object (batterij, schakeling enz.). Het rode meetpunt staat voor de pluspool, het zwarte meetpunt staat voor de minpool. Let op de polariteit.
- Een positieve spanning wordt op het lcd-display (5) weergegeven. Als u de polariteit van de meetpunten hebt verwisseld, verschijnt de weergave "OL".
- Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

→ Om de nauwkeurigste meetresultaten te verkrijgen, is het raadzaam onderdelen uit de schakelingen te verwijderen.


h) Capaciteitsmeting



Controleer dat alle te meten schakelcomponenten, schakelingen en bouwelementen evenals andere meetobjecten absoluut spanningsloos en ontladen zijn.

Houd bij elektrolytische condensatoren absoluut rekening met de juiste polariteit.

Bij capaciteitsmetingen in het bereik van 60 nF wordt een nulinstelling aanbevolen om de weerstand van de meetkabels te compenseren. Druk daartoe kort op de knop **REL ZERO** (8).



- Schakel het meetapparaat in met behulp van de draaischakelaar (3) en selecteer het meetbereik $\rightarrow \Omega$.
- Druk op de knop **SELECT (9)** om het meetbereik voor de capaciteitsmeting $\rightarrow \text{te}$ kiezen. Op het lcd-display verschijnt \rightarrow .
- Steek de rode meetkabel in de **V**-meetbus (6) en de zwarte meetkabel in de **COM**-meetbus (7).
- Sluit de beide meetpennen aan op de te meten condensator. Het rode meetpunt staat voor de pluspool, het zwarte meetpunt staat voor de minpool. Let op de polariteit. Het display geeft na een korte periode de capaciteit weer. Wacht totdat de waarde op het display zich heeft gestabiliseerd.
- Wanneer **< OL >** (voor overload) in het lcd-display verschijnt, heeft u het meetbereik overschreden of is het meetcircuit onderbroken.
- Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

→ Vanwege de hoge gevoeligheid van de meetingang, kan het in geval van "open" meetkabels enige tijd duren voordat de waarde op het lcd-display verschijnt.

i) Contactloze wisselspanningsdetectie "NCV"




De spanningsdectector is alleen bedoeld voor snelle tests en vervangt in geen geval een spanningscontrole met contact. Deze methode is niet toegestaan voor het vaststellen van spanningsloosheid zodat bepaald werk uitgevoerd kan worden.

De NCV-functie (Non-Contact-Voltage-Detection = contactloze spanningsdetectie) wordt gebruikt om contactloos te bepalen of er wisselspanning op geleiders staat. De NCV-sensor is aangebracht aan de punt van de stroomtang.

→ Test de NCV-functie eerst op een bekende AC-spanningsbron om foutieve metingen te vermijden. Bij een foutieve detectie bestaat het risico op een elektrische schok.

Ga als volgt te werk:



- Schakel het product met de draaischakelaar (3) in en zet de draaischakelaar (3) op stand **NCV**.
- Leid de magneetveld-(NCV)-sensor aan de rechterkant van de stroomtang zo dicht mogelijk bij een geleider. De afstand moet tot ca. 10 mm bedragen.
 - Zolang er geen wisselspanning wordt herkend, wordt "EF" op het lcd-display weergegeven.
 - Als een wisselspanning van ≥ 100 V/AC rms bij een meetafstand van <10 mm wordt herkend, beginnen alarmtonen te klinken en begint de NCV-signaalweergave (11) snel te fllikkeren.
 - Overeenkomstig de gedetecteerde wisselspanning wordt de sterkte van de gedetecteerde spanning via 4 lijnsymbolen weergegeven "—", "— —", "— — —" of "— — — —". De sterkte van de gedetecteerde spanning stijgt met het aantal streepjes.
- Verwijder na het afsluiten van de meting de stroomtang van het meetobject en schakel het product uit.

→ Door de grote gevoeligheid van de NCV-sensor kan de NCV-signaalaanduiding (11) ook bij statische ladingen verschijnen. Dit is normaal en geen defect.

10. Extra functies

a) Automatische uitschakeling

- Het meetapparaat schakelt zich na 15 minuten automatisch uit, als geen knop of draaischakelaar wordt bediend. Deze functie beschermt en spaart de batterijen en verlengt de gebruiksduur. Voor het opnieuw inschakelen, drukt u op een knop van het apparaat of zet u de draaischakelaar in de stand **OFF** en selecteert u vervolgens opnieuw de gewenste meetfunctie.

b) Verlichting

- Voor een betere leesbaarheid van het lcd-display (5) is de stroomtang voorzien van een achtergrondverlichting.
- Schakel de achtergrondverlichting in door op de knop **HOLD**/ (4) te drukken en gedurende ca. 2 seconden vast te houden om in de verlichting met lage intensiteit te schakelen.
- Druk nogmaals op de knop **HOLD**/ om verder te schakelen naar de verlichting met een hoge lichtsterkte.
- Druk de knop **HOLD**/ een derde keer in en houd deze ingedrukt om de verlichting weer uit te schakelen. De schakelcyclus van de verlichting is beëindigd.

c) HOLD-functie

- De HOLD-functie houdt de huidige meetwaarde op het lcd-display (5) vast om deze rustig te kunnen aflezen of verwerken.
- Voor het inschakelen van de HOLD-functie drukt u op de knop **HOLD**/ (4); een geluidssignaal bevestigt de actie en op het display verschijnt  (O).
- Om de HOLD-functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de knop **HOLD**/ of draait u de draaischakelaar (3) of wisselt u de meetfunctie door op de knop **SELECT** (9) te drukken.

d) Zaklampfunctie

De zaklampfunctie werkt alleen als het meetapparaat is ingeschakeld.

- Druk op de knop (2) om de led-zaklamp aan de achterkant van het meetapparaat in te schakelen.
- Druk op de knop (2) om de led-zaklamp aan de achterkant van het meetapparaat uit te schakelen.

11. Onderhoud

- De stroomtang is, afgezien van een regelmatige reiniging en het vervangen van de batterij, onderhoudsvrij.
- In het product bevinden zich geen onderdelen die door u onderhouden moeten worden, open het dus nooit (met uitzondering van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven procedure voor het plaatsen/vervangen van de batterijen).
- Alleen een specialist of vakkundige service-werkplaats mag het apparaat onderhouden of repareren.



Controleer regelmatig de technische veiligheid van het apparaat en de meetkabels, bijv. op beschadiging van de behuizing of afknellen van de draden.

12. Onderhoud en reiniging

Voordat u het apparaat reinigt, dient u absoluut de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen:



Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen, aangezien die de behuizing kunnen aantasten of de goede werking kunnen schaden.



Bij het openen van afdekkingen of het verwijderen van onderdelen, behalve als dit met de hand mogelijk is, kunnen onder spanning staande onderdelen blootgelegd worden.

Voor een reiniging of reparatie moeten de aangesloten kabels van de meetapparatuur en van alle meetobjecten worden gescheiden. Schakel de stroomtang uit.

- Gebruik voor de reiniging geen schurende reinigingsmiddelen, benzine, alcohol of dergelijke. Dit beschadigt het oppervlak. Gebruik voor het schoonmaken ook geen werktuigen met scherpe kanten, schroevendraaiers of metalen borstels.
- Reinig de stroomtang en de meetkabels altijd met een schone, pluisvrije, antistatische en licht vochtige doek. Laat het apparaat volledig drogen voordat u het voor de volgende meting gaat gebruiken.

13. Verwijdering

a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af. Verwijder de eventueel geplaatste batterijen en gooi deze afzonderlijk van het product weg.

b) Batterijen



U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren; weggooien met het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht, afgeven.

U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

14. Technische gegevens

a) Stroomtang

Stroomvoorziening.....	2 x 1,5 V (AA) batterij
Meetcategorieën.....	CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Uitschakelfunctie	na ca. 15 minuten
Openingsbereik stroomtang	max. 14,7 mm
Lcd-display	max. 6000 counts (tekens)
Levensduur batterij.....	45 - 130 uur bij normaal gebruik
Batterij-indicator.....	bij $\leq 2,4$ V
Ingangsimpedantie	DCV (≥ 10 M Ω)

Bedrijfscondities	0 tot 30 °C; <80 % +30 tot +40 °C, <75 % +40 tot +50 °C, <45 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
Opslagcondities	-20 tot +60 °C, <80 %
Gebruikshoogte	max. 2000 m
Afmetingen (B x H x D).....	ca. 209 x 53 x 35 mm
Gewicht.....	ca. 184 g (zonder toebehoren) resp. 410 g (met toebehoren)

b) Meettolerantie

Wisselstroom

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
200 A	0,1 A	$\pm (2,5 \% + 5)$
Overbelastingsbeveiliging: 750 V/AC, 200 A; frequentiebereik: 50 - 60 Hz		

Gelijkstroom

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
200 A	0,1 A	$\pm (2,5 \% + 5)$
Overbelastingsbeveiliging: 1000 V/DC, 200 A		
Gelijkstroomnauwkeurigheid: Na gedane gelijkstroomnulstelling (ZERO)		

Wisselspanning

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
6,0 V	0,001 V	$\pm (1,2 \% + 5)$
60,0 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	$\pm (1,2 \% + 3)$
750 V	1 V	$\pm (1,5 \% + 5)$
Frequentiebereik: 45 - 400 Hz; als <400 mV: 50 - 100 Hz; Overbelastingsbeveiliging: 750 V; Impedantie: >10 M Ω		

Gelijkspanning

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
6,0 V	0,001 V	$\pm (0,8 \% + 3)$
60,0 V	0,01 V	$\pm (0,8 \% + 3)$
600,0 V	0,1 V	$\pm (0,8 \% + 3)$
1000,0 V	1 V	$\pm (1 \% + 5)$

Overbelastingsbeveiliging: 1000 V/DC, 200 A; impedantie: >10 M Ω

Weerstand

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
600,0 Ω	0,1 Ω	$\pm (1,2 \% + 2)$
6,00 k Ω	0,001 k Ω	$\pm (1,0 \% + 2)$
60,00 k Ω	0,01 k Ω	$\pm (1,0 \% + 2)$
600,00 k Ω	0,1 k Ω	$\pm (1,0 \% + 2)$
6,00 M Ω	0,001 M Ω	$\pm (1,2 \% + 2)$
60,00 M Ω	0,01 M Ω	$\pm (1,5 \% + 5)$

Overbelastingsbeveiliging: 1000 V/DC, 750 V/DC; 200 A

Capaciteit

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
60,00 nF	0,01 nF	$\pm (4 \% + 20)$
600,00 nF	0,1 nF	$\pm (4 \% + 20)$
6,00 μ F	0,001 μ F	
60,00 μ F	0,01 μ F	
600,00 μ F	0,1 μ F	$\pm 10 \%$
6,000 mF	0,001 mF	
60,00 mF	0,01 mF	Alleen ter informatie.

Overbelastingsbeveiliging: 1000 V/DC; 750 V/AC

Diodetest

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
6,00 V	0,001 V	0,5 - 0,8 V
Overbelastingsbeveiliging: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A, testspanning ca. 3,3 V		

Akoestische continuïteitstest

Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
600,00 Ω	0,1 Ω <10 Ω continue toon	<10 Ω Continue toon >100 Ω (geen toon)
Overbelastingsbeveiliging: 1000 V/DC, 750 V/AC, 200 A, testspanning ca. 1,2 V		

Contactloze spanningsmeting

Bereik	Afstand
>100 - 750 V/AC	Bij <10 mm: Continue toon en led knippert

- (D)** Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

- (GB)** This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represent the technical status at the time of printing.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

- (F)** Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

- (NL)** Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilmung of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.