

BAHCO®



2021/2022

Werkzeuge für den Handwerker

Wir geben Profis, was sie brauchen

HANDSÄGEN


2600-19-XT-HP ERGO™ Superior Fuchsschwanz



9/10
TPI



Reibungsmindernde
Beschichtung



Vibrationsfreies Sägen
dank verstärktem Blatt



MADE IN SWEDEN



3-Komponenten-
Griff mit einzig-
artiger Balance

BAHCO			€
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19	22,95



Die NXT Verzahnung zeichnet sich durch saubere und präzise Schnitte bei hoher Geschwindigkeit aus.

PrizeCut Fuchsschwanz



MADE IN SWEDEN

7TPI



Verschraubter Zwei-
komponentengriff



■ Universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe



Universelle
Verzahnung
für alle Holzarten

BAHCO			€
NP-19-U7/8-HP	7/8	475 / 19	9,90

ProfCut Werkzeugkastensäge

MADE IN SWEDEN



11TPI



Reibungsmindernde
Beschichtung



■ Für hartes Holz und dünne Profile



Die Kombination aus Zahngeometrie, Schleifwinkel und Härteprozess ermöglicht leichtes und effizientes Sägen

BAHCO			€
PC-15-TBX	11	380 / 15	15,45

Japan-Zugsäge

6-8.5TPI / 17TPI



Extra langer 2-Komponenten-
Griff für Zweihand-Führung

- Gehärtete Zahnspitzen, 3-seitig geschliffene JT-Verzahnung
- Beidseitig verzahnt, an einer Seite extra-feine Verzahnung, an der anderen Seite mittelfeine Verzahnung

Flexibles Blatt
für Schnitte plan zur
Oberfläche



Japanverzahnung
speziell zum Sägen
auf Zug.



Reißende Verzahnung
mit progressivem Winkel speziell
für Schnitte entlang der Holzfasern.

BAHCO			€
PC-9-9/17-PS	6-8.5 / 17	240	18,45

Klappbare Astsäge



Sicherheits-
arretierung

2-Komponenten-
Kunststoff Griff

Jeder dritte Zahn ist kürzer und
hilft beim Räumen des Schnittes

- Gehärtete Zahnspitzen
- Für hartes und trockenes Holz




BAHCO			€
396-HP	7	190 mm	27,50

METALLSÄGEN / ZWINGEN

319 Metallsägebogen



Leichter Rahmen mit Stahlkern




Spannmechanismus im Griff

Sandflex® Bimetal
 <mm> 300
 T/° 24

16,90 €



320 Metallsägebogen



Rahmenhöhe 110 mm
 Alternative Blattspannung bei 90°

8,95 €

Sandflex® Bimetal
 <mm> 300
 T/° 24

208 Minisägebogen 250 mm



Sandflex® Bimetal
 <mm> 250
 T/° 24

10,80 €




Einhandzwingen



2er Pack


Werkzeuglos umsteckbar von Spannen auf Spreizen



Schnell-Auslösemechanismus

BAHCO	<mm>	<kg>	€
QC-115A-2P	115	18	4,95
QC-150A-2P	150	70	10,50
QC-300A-2P	300	70	15,90

268 Juniorsäge



<mm> 150
 T/° 32

10,80 €

Mit Glasfaser-Pistolengriff

SANDFLEX® Bimetal Sägeblätter



Splitterfreies, flexibles Bimetal-Blatt
 20 % schnellere Schnittleistung, 35 % längere Lebensdauer

BAHCO	Icon	Icon	<mm>	€
3906-300-24-10P	10 Stück	24	300 x 13 x 0,65	9,50
3906-300-3P	3 Stück	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65	6,50

1446-FLOAT Notfallmesser



Stumpfe Spitze – vermeidet Verletzungen



8,95 €

Gezähnte Klinge – zum Schneiden von Seilen und Netzen




Orangener, fluoreszierender Griff – gute Sichtbarkeit auch bei Nacht
 Schwimmt vertikal an der Wasseroberfläche

SÄBELSÄGEN

Praktisch unzerstörbare Sandflex®
Bimetall-Säbelsägeblätter

MADE IN SWEDEN

Präzisionsgeschliffene
Hochleistungszähne



Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Metallanwendungen



- Standardform (ST) für schnelle und aggressive gerade Schnitte, aber flexibel für schmale Schnitte

BAHCO		\leftarrow mm \rightarrow		\rightarrow mm \leftarrow		€
3940-100-14-ST-5P	5	100	14	0,9	ST	5,50
3940-100-18-ST-5P	5	100	18	0,9	ST	5,50
3940-100-24-ST-5P	5	100	24	0,9	ST	5,50
3940-150-14-ST-5P	5	150	14	0,9	ST	6,15
3940-150-18-ST-5P	5	150	18	0,9	ST	6,15
3940-150-24-ST-5P	5	150	24	0,9	ST	6,15
3940-228-18-ST-5P	5	228	18	0,9	ST	7,20
3940-300-14-ST-5P	5	300	14	0,9	ST	9,15
3940-300-18-ST-5P	5	300	18	0,9	ST	9,15



Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für schwere Metallanwendungen



- Für anspruchsvolle Metallanwendungen in dicken Materialien
- Standardform (ST) mit grober Zahnteilung – flexibel und biegsam

BAHCO		\leftarrow mm \rightarrow		\rightarrow mm \leftarrow		€
3940-150-8/12-ST-5P	5	150	8/12	0,9	ST	6,15
3940-228-8/12-ST-5P	5	228	8/12	1,3	ST	8,25
3940-228-10-ST-5P	5	228	10	0,9	ST	7,10
3940-228-14-ST-5P	5	228	14	1,07	ST	7,10



Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Holz- und Metallanwendungen



- Sie können für eingeschlossene Nägel aber auch für dicke Metallmaterialien verwendet werden
- SL-Form: steife Säbelsägeblätter mit einer schmalen Nase, die sie an engen Stellen zugänglich macht
- Hohe Bruch- und Biegefestigkeit für gerade Schnitte

BAHCO		\leftarrow mm \rightarrow		\rightarrow mm \leftarrow		€
3940-150-5/8-SL-5P	5	150	5/8	1,3	SL	9,10
3940-300-8/12-SL-5P	5	300	8/12	1,3	SL	12,75



MADE IN SWEDEN

Scharfe, kraftvolle Zähne



Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Abrissarbeiten

- Extra-dicke „Demolition slope (DSL)“ Form für Abrissanwendungen und schwerste Arbeiten
- Perfekt für Holz mit Nageleinschlüssen
- Konturform für unterschiedliche Schnitte

BAHCO		mm		mm		€
3940-228-5/8-DSL-5P	5	228	5/8	1,6	DSL	13,80
3940-300-5/8-DSL-5P	5	300	5/8	1,6	DSL	15,90




HCS-Säbelsägeblätter für Holzanwendungen

- Sägeblatt aus kohlenstoffreichem Stahl mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr lange Lebensdauer
- Die Zahnung ermöglicht ein wesentlich schnelleres Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern

BAHCO		mm		mm		€
3942-228-7-HSL-5P	5	228	7	1,0	ST	14,95
3942-300-7-HSL-5P	5	300	7	1,0	ST	16,95

Form für kraftvolle Schnitte in engen Stellen

Reibungsmindernde Beschichtung



Einzigartige, schräg geschliffene Zähne für beste Ergebnisse in Holz

Säbelsägeblatt-Sätze



3940-METAL-SET-5P Für Metall



- Bestens geeignet für alle Schnitte in allen Metallen

3942-WOOD-SET-5P Für Holz



- 4 Sägeblätter für Holz und Kunststoff, 1 Sägeblatt für nagelhaltiges Holz

3940-MIX-SET-5P Für Holz & Metall




- Universeller Satz: 3 Sägeblätter für alle Arten von Metall, 1 Sägeblatt für Holz und 1 Sägeblatt für nagelhaltiges Holz

BAHCO			€
3940-METAL-SET-5P	5	3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST, 3940-150-24-ST, 3940-228-18-ST, 3940-228-14-ST	8,95
3942-WOOD-SET-5P	5	3940-228-6-SL, 3942-228-11-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-150-7-SL	13,10
3940-MIX-SET-5P	5	3940-100-24-SC, 3940-150-18-ST, 3940-150-14-ST, 3940-228-6-SL, 3942-228-7-HSL	9,95

LOCHSÄGEN

Sandflex® Bimetall Lochsägen

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl
- Für alle bearbeitungsfähigen Werkstoffe wie Holz, Nichteisen- und Eisenstähle einschließlich Edelstahl



max. 38 mm (Ø ≤ 152 mm)
max. 50 mm (Ø ≥ 177 mm)

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g	€
3830-14-VIP	14	9/16	20	5,30
3830-16-VIP	16	5/8	20	5,30
3830-17-VIP	17	11/16	30	5,30
3830-19-VIP	19	3/4	30	5,30
3830-20-VIP	20	25/32	30	5,30
3830-21-VIP	21	13/16	40	5,30
3830-22-VIP	22	7/8	40	5,30
3830-24-VIP	24	15/16	55	5,30
3830-25-VIP	25	1	55	5,60
3830-27-VIP	27	1 1/16	70	5,95
3830-29-VIP	29	1 1/8	70	5,95
3830-30-VIP	30	1 3/16	70	5,95
3830-32-VIP	32	1 1/4	70	5,95
3830-33-VIP	33	1 5/16	70	5,95
3830-35-VIP	35	1 3/8	70	6,30
3830-37-VIP	37	1 7/16	80	6,30
3830-38-VIP	38	1 1/2	80	6,30
3830-40-VIP	40	1 9/16	80	6,30
3830-41-VIP	41	1 5/8	80	6,30
3830-43-VIP	43	1 11/16	90	6,30
3830-44-VIP	44	1 3/4	100	7,20
3830-46-VIP	46	1 13/16	100	7,20
3830-48-VIP	48	1 7/8	100	7,20
3830-50-VIP	50	1 9/10	120	7,20
3830-51-VIP	51	2	120	7,20
3830-52-VIP	52	2 1/16	120	7,70
3830-54-VIP	54	2 1/8	140	7,70
3830-55-VIP	55	2 1/12	160	7,70
3830-56-VIP	56	2 3/16	140	7,70
3830-57-VIP	57	2 1/4	140	7,70

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g	€
3830-59-VIP	59	2 5/16	140	7,70
3830-60-VIP	60	2 3/8	160	7,70
3830-62-VIP	62	2 7/16	160	9,20
3830-64-VIP	64	2 1/2	180	9,20
3830-65-VIP	65	2 9/16	180	9,20
3830-67-VIP	67	2 5/8	200	9,20
3830-68-VIP	68	2 11/16	220	9,20
3830-70-VIP	70	2 3/4	220	9,20
3830-73-VIP	73	2 7/8	220	9,20
3830-76-VIP	76	3	240	10,35
3830-79-VIP	79	3 1/8	260	10,95
3830-83-VIP	83	3 1/4	260	10,95
3830-86-VIP	86	3 3/8	260	10,95
3830-89-VIP	89	3 1/2	270	10,95
3830-92-VIP	92	3 5/8	270	12,75
3830-95-VIP	95	3 3/4	270	13,15
3830-98-VIP	98	3 7/8	300	14,10
3830-102-VIP	102	4	320	14,75
3830-105-VIP	105	4 1/8	320	15,60
3830-108-VIP	108	4 1/4	350	17,35
3830-111-VIP	111	4 3/8	350	19,05
3830-114-VIP	114	4 1/2	360	21,10
3830-121-VIP	121	4 3/4	410	22,95
3830-127-VIP	127	5	520	22,95
3830-133-VIP	133	5 1/4	560	27,20
3830-140-VIP	140	5 1/2	560	28,20
3830-146-VIP	146	5 3/4	570	30,60
3830-152-VIP	152	6	610	33,60
3830-177-HIGH	177	7	1340	65,95
3830-210	210	8 1/4	750	63,20

3834-SET-73-22/68

Sandflex® Lochsägensatz für Elektriker

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl



59,95 €



Ø mm	22 29 35 44 51 64 68
Aufnahmeschäfte	Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35

3834-SET-61

Sandflex® Lochsägensatz für Sanitär

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl



64,95 €



Ø mm	44 51 57 73 86 114
Aufnahmeschaft	Ø 32-210 mm

Superior™ Universal-Lochsägen

- Die präzisionsgeschliffenen hartmetallbestückten Zahnspitzen und die reibungsmindernde Beschichtung reduzieren den Kraftaufwand und ermöglichen schnelles und präzises Sägen



YouTube Video



youtube.com/watch?v=CEZyzyPzPE

Schnellverschluss:
Zeitsparender Wechsel, ohne sich die Finger zu verbrennen

Hartmetallbestückte
Zahnspitzen

Schnitttiefe
max. 71 mm

Reibungsmindernde
Beschichtung vermindert
Wärmeentwicklung

Breite Spanräume
für effektive
Spanabtragung

- ZUR BEARBEITUNG VON**
- Holzern (Vollholz, MDF, etc.)
 - Mauerwerk
 - Leichtbeton
 - Gipskartonplatten
 - Kunststoffen (PVC etc.)

3833-Set-202 Superior™ Lochsägen-Satz



	mm	19 20 25 32 41 51 57 60 73 83
Schnell-Aufnahmeschäfte	Ø 19-30 mm & Ø 32-159 mm	
Zentrierbohrer	Ø 6,35	



- Mit den gängigsten Größen für
 - Schreiner,
 - Klempner,
 - Elektriker

129,00 €

3833-SET-303 Superior™ Lochsägen-Satz



	mm	35 40 51 57 60 74 83 105
Schnell-Aufnahmeschäfte	Ø 32-159 mm	
Zentrierbohrer Ø 6,35	Vergrößerungsadapter	



- Mit den gängigsten Größen für
 - Schreiner,
 - Klempner,
 - Elektriker

134,95 €

Aufnahmeschäfte



- 3834-ARBR-9100 und -11152 mit Power Driver™ zur Erhöhung der Kraftübertragung und mit Antriebsstift
- HSS-Zentrierbohrer ist bei allen Aufnahmeschäften enthalten

BAHCO	mm	mm	€
3834-ARBR-930	14-30	10	5,80
3834-ARBR-9100	32-100	10	11,70
3834-ARBR-11152	32-210	13	11,70

HSS-Zentrierbohrer

- Passt zu allen Aufnahmeschäften

BAHCO	mm	mm	€
3834-DRL	6,35	81	2,60

Aufnahmeschäfte mit Schnellauswurf

- Die stabilen Schnell-Aufnahmeschäfte ermöglichen ein sicheres und schnelles Lösen des Bohrkerns mit einem Handgriff
- Hartmetallbestückter Zentrierbohrer
- Stabiler Schaft für exakten Rundlauf
- Passend für alle Bahco Lochsägen



YouTube Video




BAHCO	mm	mm	€
3834-ARBR-930ESM	14-30	10	26,95
3834-ARBR-9100ESM	32-152	10	28,50



Adapter zum Vergrößern von (Bohr-) Löchern

- Mit Hilfe des Adapters kann eine kleinere Lochsäge zur Führung bei bestehenden Bohrlöcher aufgesetzt werden



BAHCO	€
3834-upsize	2,20

≥ 32 mm
< 32 mm




Praxisvideo




SÄGEBÄNDER/FEILEN

3857 Easy-Cut Portaband Sägebänder für mobile Bandsägen

- Zum Allzwecksägen, für Portaband-Maschinen
- Drei Sägebänder handlich verpackt in einer Box



- Einzigartige patentierte Zahngeometrie – ermöglicht einen deutlich breiteren Einsatzbereich im Vergleich zu Sägebändern mit herkömmlicher Zahngeometrie
- Hervorragende Standzeit, Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit
- Dieses Sägeband zerspant nahezu jeden Werkstoff und jede Form: eisenhaltige Werkstücke, Vollmaterialien, Rohre, Profile oder Bündel
- Bimetal-Sägeblatt mit M42-Zahnspitzen, schneidet sämtliche Werkstoffarten



Easy-Cut Sägebänder schneiden nahezu jedes Material – kein Bandwechsel notwendig!

BAHCO							€
3857-13-0.6-EZ-M-3P690	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	690	17,90
3857-13-0.6-EZ-M-3P730	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	730	18,50
3857-13-0.6-EZ-M-3P835	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	835	18,90
3857-13-0.6-EZ-M-3P900	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	900	19,50
3857-13-0.6-EZ-M-3P1140	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	1140	22,50





Video Bahco Easy-Cut Bandsaw



ERGO™ Feilensätze



Das Heft umschließt die Schultern der Feile, um Verletzungen zu vermeiden



1-478-08-1-2 ERGO™ Werkstattfeilen

- Für Metallarbeiten
- Inhalt: Werkstattfeile (Hieb 2 = Halbschlicht), Werkstattfeile, Vierkantfeile, Halbrundfeile und Rundfeile (Hieb 1 = Bastard)



1-479-08-2-2 ERGO™ Werkstattfeilen

- Für Tischler- und Reparaturarbeiten
- Inhalt: Werkstattfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Raspel (alle Hieb 2 = Halbschlicht) und Mühsägefeile (Hieb 1 = Bastard)



1-476-04-3-2 ERGO™ Schlüsselfeilen

- Für feine Feil- und Polierarbeiten
- Inhalt: Werkstattfeile, Räumfeile, Dreikantfeile, Vierkantfeile, Halbrundfeile und Rundfeile (Hieb 3 = Schlicht)

BAHCO				€
1-478-08-1-2	5	200	1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-160-08-1-2	29,00
1-479-08-2-2	5	200	1-100-08-2-2; 1-210-08-2-2; 1-230-08-2-2; 4-138-1-2; 6-343-08-2-2	37,00
1-476-04-3-2	6	100	1-160-04-3-2; 1-111-04-3-2; 1-230-04-3-2; 1-170-04-3-2; 1-210-04-3-2; 1-100-04-3-2	32,00

SCHLAGWERKZEUGE

Schlosserhämmer

■ DIN 1071



NEU

BAHCO	mm	g	mm	€
481F-100	60 x 15	100	260	5,90
481F-200	92 x 18	200	260	6,20
481F-300	103 x 22	300	300	9,90
481F-400	108 x 24	400	300	10,90
481F-500	115 x 27	500	300	11,50
481F-800	127 x 33	800	350	13,90
481F-1000	135 x 35	1000	350	14,90
481F-1500	145 x 42	1500	380	17,90
481F-2000	153 x 47	2000	405	22,50

Gummi-Hammer



BAHCO	mm	mm	g	€
3625RM-65	340	65	440	9,50

Latthammer

Stahlrohrstiel mit komfortablem Griff



BAHCO	mm	g	mm	€
485	27 x 170	600	316	13,95

Fäustel mit Hickory-Stiel

■ DIN 6475, GS-geprüft

Mit konvexen, spezialgehärteten Schlagflächen



BAHCO	mm	g	mm	€
484-1250	42 x 107	1.250	260	20,95

Schlosserhämmer

■ DIN 5109, GS-geprüft



BAHCO	mm	g	mm	€
481-300	23 x 105	300	300	9,45
481-500	27 x 118	500	300	11,70
481-800	29 x 130	800	350	19,10

Schreinerhämmer

■ DIN 1041



BAHCO	mm	g	mm	€
483-22	22 x 98	200	265	9,70
483-28	28 x 115	400	305	13,45

STEMMWERKZEUGE

424P-S6-GER Stechbeitelsatz in Holzkiste

Komfortable
Zweikomponentengriffe für
ausgezeichnete Griffigkeit



140 mm



59,95 €

mm

6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26



2484T/S4 Brechstangen-Satz




- Mit durchgehender Klinge und Metallkappe
- Zweikomponentengriffe Antirutsch-beschichtet

29,95 €

Inhalt	mm	mm
2484T-20	210	10,6
2484T-30	312	15,3
2484T-45	465	18,8
2484T-60	615	18,8

48 HRC



CFP250 Stemmeisen, Hahnenfuß



250 mm


12,95 €

- Polierte Stahloberfläche, brillant-verchromt
- Geeignet für enge Räume




Hahnenfuß mit schmalem Ende

Nageleisen



Flache Form

BAHCO	mm	€
WBF380	380	9,95



Achtkantiger Schaft

BAHCO	mm	€
WBP300	300	19,95
WBP500	500	24,95
WBP625	625	29,95
WBP710	710	34,95
WBP900	900	42,95

MESSER / FARBSCHABER

KERU-01 ERGO™ Cuttermesser



Ausziehbare Klinge

8,95 €



Entspannter
Arbeitswinkel

Inklusive
3 Klingen

KE18-01 ERGO™ Cuttermesser



18 mm

6,95 €




KBGU-10P-DISPEN Klingen für Cuttermesser



0.635 x 19 x 60
mm

1,90 €



KSBG18-10DISPEN Abbrechklingen



18 mm

1,90 €



KBSK-01 Sportmesser

9,95 €

75 mm



KBSU-01 Sportmesser mit Cutterklinge



10,90 €

ERGO™ Farbschaber



- Mit Hartmetallklingen zum einfachen Entfernen von Farbe, Klebstoff, Lack und Rost von verschiedenen Oberflächen

625 Präzisionsfarbschaber

- mit 25 mm Dreiecksklinge
- mit Köcher



650 Farbschaber

- mit zweischneidiger gerader 50 mm Klinge

BAHCO		€
625	Farbschaber 25 mm	19,95
650	Farbschaber 50 mm	19,95

Ersatzklingen für Farbschaber

- Die Hartmetallklingen bleiben bis zu 50 mal länger scharf und produktiv als herkömmliche Stahlklingen
- Leicht convex präzisionsgeschliffen, um ein Kratzen der Ecken auf dem Werkstück zu vermeiden



BAHCO		€
449	25 mm dreieckig	8,90
442	50 mm zweischneidig	9,25

SCRAPER-SET2 ERGO™ Farbschaber-Set

49,95 €



Farbschaber 650
mit 50 mm gerader zweischneidiger Klinge

Präzisionsfarbschaber 625
mit 25 mm Dreiecksklinge


Köcher für Farbschaber 625

Austauschklingen für Farbschaber 625:

625-ROUND Rundklinge	625-PEAR Birnenform	625-DROP Tropfenform
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

MESSWERKZEUGE / LAMPEN

Präzisionswinkel



für 45° Markierungen

- Leicht ablesbare, kratz feste Millimeter-einteilung an beiden Seiten
- Gestanzter Qualitätsstahl aus einem Stück


Gute Balance und Stabilität auf der Anlegefläche

BAHCO	mm	mm	€
9045-B-200	200	170	13,90
9045-B-250	250	170	14,50
9045-B-300	300	170	15,90
9045-B-400	400	170	21,50



Kombinationswinkel

- Mit metrischer und Zollmarkierung
- Feststellbare Tiefe für sich wiederholende Markierungen und Anrisse



Feststellbare Tiefe
Libelle
Reißnadel




BAHCO	mm	mm	€
CS150	150	90	8,50
CS300	300	125	11,50
CS400	400	125	13,95



Wasserwaagen

- Mit V-Profil zur Messung an Rohren

0,029°=0,5mm/m



Unzerbrechliche Blocklibellen

Stoßdämpfende Endkappen

Seitliche Messkala

BAHCO	mm	mm	g	€	
466-600	600	1	2	715	28,95
466-800	800	1	2	875	31,95
466-1000	1000	1	2	1075	35,95
466-1200	1200	1	2	1290	42,50

CL-1441-SET

Schlagschnur-Satz



- mit Schlagschnur CL-1441 und einer Flasche blaues Kreidepulver, 250 g
- Auch als Senklot verwendbar



5x


30m

15,95 €

BFRL11

Stirnleuchte

- 2 digitale Lichtmodi: geringer Lichtstrom (20%), hoher Lichtstrom (100%)



260 Lumen

Optische Linse



129g

44,95 €



170 mm

BLTS7P

Taschen- und Stablampe



19,95 €

WERKSTATTWAGEN

1472K6

Werkstattwagen mit 6 Schubladen, leer

6 Innenmaße der Schubladen:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm

■ Hohe Stabilität durch doppelwandigen Rahmen



BAHCO	Farbe		€
1472K6	Orange	RAL 2009	299,00
1472K6BLACK	Schwarz	RAL 9005	299,00
1472K6BLUE	Blau	RAL 5002	299,00



1472K6BKFF7SD

Werkstattwagen mit 6 Schubladen bestückt mit 214 Werkzeugen

6 **214**

FF1A81

Schraubendreher & Schraubenschlüssel



31

B191.040.100	① 4.0x0.8x100	
B190.055.125	① 5.5x1.2x125	
B190.065.150	① 6.5x1x150	
B192.000.075	⊕ PH0x75	
B192.001.100	⊕ PH1x100	
B192.002.125	⊕ PH2x125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	
BE-9770-B	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A82

Schlagwerkzeuge & Zangen



25

3734S/6-T	∅ 2-3-4-5-6-8 mm; 150 mm	
479-16	450 g	
3625W-35	∅ 35 mm	
MTG-3-16	3 m; 16 mm	
KB18-01	18x161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10	

FF1A179

Steckschlüssel und Zubehör



158

2058-BR	● 1/4", 8 mm	
59/S100B-T	● 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2	
6950SL	● 1/4" ● 1/4" - 120 mm	
8150SL	● 1/2" ● 1/2" - 265 mm	
6700SM	● 1/4" ● 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
A6800DM	● 1/4" ● 7-8-9-10-11-13 mm	
6956	● 1/4" ● 1/4" - 150 mm	
6961	● 1/4" ● 1/4" - 100 mm	
6966	● 1/4" ● 1/4" - 35 mm	

3/3 Werkzeugmodule

543 x 445 mm

589,00 €

1472K6BLACK
Schwarz ■ RAL 9005



21016180	180 mm	
26786-180	2.0; 1.4; 180 mm	
24706-200	200 mm	
2530	350 mm	
8224	250 mm	

7800SM	● 1/2" ● 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-34 mm	
7805DM	● 1/2" ● 10-13-17-18-19-16-21-22 mm	
7805SM	● 1/2" ● 16-21 mm	
8160-1/2	● 1/2" ● 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	● 1/2" ● 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	● 1/2" ● 1/2" - 72 mm	
8156-1/2	● 1/2" ● 1/2" - 257 mm	
7106S0080	● 1/2" ● 5/16"	
6973	● 1/4" ● 1/4"	
705	● 5/16" - ● T45-T50-T55	

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



99,95 €

S530T Durchsteck-Steckschlüssel-Satz

- 3/8" (19 mm) Durchsteck-Knarre für lange Gewinde, 72 Zähne
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- DIN 3120, ISO 1174



Mit Umschalt-
hebel

53



○	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
○	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
⊕	E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22
○	3/8" 72 Zähne
○	3/8" 3/8" ←mm→ 75
○	3/8" 1/4" & 3/8" & 1/2"
○	3/8" 1/4" & 5/16"
●	5/16" M 7 8 10 12 mm
⊕	5/16" TTX 40H 45H 50H 55H
●	1/4" M 5 6 mm
⊕	1/4" TTX 20H 25H 27H 30H



SL25 Steckschlüssel-Satz

- 1/4"
- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120




25

24,00 €

○	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
○	1/4" 100 mm
○	1/4" 1/4"
⊕	T10 15 20 25 30 40
●	M 5 6
⊕	PH 1 2

Bahco
Online-
Katalog >



119,00 €

S910 Steckschlüssel-Satz

- 1/4" + 1/2"



92

- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalog >



●	1/4" ○ 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" ○ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
●	1/4" 75 & 150 mm
●	1/4" &
●	1/2" ○ 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27 30 32
●	1/2" ○ 16 21
●	1/2" ○ 17 19 21 24
●	1/2" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
●	1/2" 250 mm
●	1/2" 125 & 150 mm
●	1/2" &
○	1/4" ○ 1/4"
●	1/4" ○ 1/4"
⊖	4 5.5 7
⊕	PH 1 2 3 4
●	M 3 4 5 6 7 8
	8 10 11 13 17
	8-9 10-11 12-13 14-15
●	1.5 2 2.5

- Koffer aus stoßfestem, öl- und temperaturbeständigem HDPE




BITSÄTZE

59/S36BCR

Bitsatz mit Ratschenschraubendreher

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




36




⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH0	PZ0	T10	H1.5	6 mm
5.5	PH1	PZ1	T15	H2	7 mm
6.5	PH2	PZ2	T20	H2.5	8 mm
	PH3	PZ3	T25	H3	10 mm
	PH2G		T27	H4	11 mm
			T30	H5	12 mm
			T40	H6	
				H8	

NEU



COLOURED



27,95 €

59/S54BC

Bitsatz

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173





54

<25mm>							<125mm>	<150mm>
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		⊕	
			T27	TR30	HEX8		PZ1	
			T30 x4				PZ2	
			T40					

19,95 €

COLOURED



59/S100BC

Bitsatz

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173





100

<25mm>						
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5	
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3	
			T27	TR30	HEX8	
			T30 x15			
			T40 x3			

24,95 €

COLOURED



BITSÄTZE

Kompakte Bitsätze

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




BAHCO	€	31
59S/31-1	12,95	

3.0	PH1	PZ1	T10	HEX3
4.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
5.5	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	



BAHCO	€	31
59S/31-2	12,95	

PH2 x4	PZ2 x4	T10 x2	T25 x5
PH2G x4		T15 x4	T30 x2
		T20 x5	




■ Kleine, kompakte Kunststoffbox mit Gürtelclip



BAHCO	€	31
59S/31-3	14,50	

PH1	PZ1	TR10 x2	TR27
PH2 x3	PZ2 x3	TR15 x3	TR30 x4
PH3	PZ3	TR20 x5	TR40
PH2G		TR25 x4	



2058/S26

Bit-Steckschlüssel-Satz mit Bitnarre



8 mm 1/4"

4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13



20,95 €

■ Mit Hilfe der patentierten 1/4" Bitnarre (US Pat. 6860175) lassen sich Schrauben und Muttern in engen Räumen bequem lösen und anziehen.

Magnetische Steckschlüssel



BAHCO	1/4"	€
KM6750-7	7 mm	2,95
KM6750-8	8 mm	2,95
KM6750-10	10 mm	2,95
KM6750-13	13 mm	2,95
KM6750-3/8	3/8"	2,95

Bits in Kunststoffrohr-Stift

NEU



Farbcodierung



- Jeder Stift enthält 5 gleiche Bits
- Kunststoffrohr und Kappe mit Clip

BAHCO	5	€
59S/T15PEN	TORX® T15	1,95
59S/T20PEN	TORX® T20	1,95
59S/T25PEN	TORX® T25	1,95
59S/PH2PEN	Phillips PH2	1,85
59S/PZ2PEN	Pozidriv PZ2	1,85




Schrauberbitpack Impact

● 1/4" DIN 3126, ISO 1173, Typ E 6.3



NEU



- Besonders für Anwendungen bei harten Werkstoffen geeignet
- Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet vorzeitige Abnutzung und verlängert die Lebensdauer
- Verhindert das Brechen bei plötzlich hohen Belastungen




Schnellspanner für Schlagschrauber

+	+	+
PH2 x2	PZ2 x2	T20 x2
PH3	PZ3	T25
		T30

BAHCO	€
66IM/10C-1	12,50

COLOURED



808050P Bit-Ratschenschraubendreher mit Pistolengriff

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pistolengriff durch Knopfdruck um 30° schwenkbar
- Mit 6 Bits im Magazin



⊖	+	+
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



19,95 €


Bitsatz, Torx®

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Im Gummihalter




T10	T25 x2
T15	T30 x2
T20 x3	T40



NEU

BAHCO	€
59S/TCS11-1	14,95

COLOURED



7823 Schlagschraubendreher-Satz

● 5/16" DIN 3126, ISO 1173, C8

1/4"



5/16"



- Zum Lösen von festsitzenden Schrauben oder Muttern ohne Elektrowerkzeuge
- Hochleistungs-Stahllegierung



In Metallbox



⊖	1.2x8	1.6x10	2.0x12
+	PH2	PH3	PH4
●	H4	H5	H6 H7 H8 H10
⊕	T20	T25	T27 T30 T40 T45 T50 T55
○	5/16"	1/4"	○


37,95 €

SCHRAUBENDREHER



Ergonomische Schraubendreher Die Pluspunkte liegen in der Hand

- 1 Dauerhafte Farbcodierung zur Wahl des richtigen Klingentyps
- 2 Optimale Grifflänge mit Schnelldrehzone
- 3 Dreikomponentengriff: fester Kern mit griffiger Oberfläche
- 4 Abgerundete Formen zur Vermeidung von Druckpunkten
- 5 Weiche, rutschfeste Oberfläche
- 6 Abgeflacht, um Wegrollen zu verhindern



BE-9886

ERGO™ Schraubendreher-Satz

- Ergonomische 3-Komponentengriffe
- Klingentyp Farbcodierung

19,95 €



0.6x3.5 mm
1.0x5.5 mm

PH1
PH2

PZ1
PZ2



BE-9885

ERGO™ Schraubendreher-Satz

- Ergonomische 3-Komponentengriffe
- Klingentyp Farbcodierung

19,95 €



T10 T15
T20 T25
T30



BE-9881i

ERGO™ Edelstahl Schraubendreher-Satz



KLINGE AUS EDELSTAHL SCHÜTZT VOR ROSTBILDUNG

- ISO 2380 / DIN 5264



0.5x3.0 mm
0.8x4.0 mm
1.0x5.5 mm
1.2x6.5 mm

PH1
PH2



BE-9881TB

Satz ERGO™ Schraubendreher mit durchgehender Klinge

29,95 €



0.6x3.5x75
0.8x4.5x100
1.0x5.5x100
1.2x6.5x125

PH1 x100
PH2 x125



ZANGEN

ERGO™ Seitenschneider für Elektriker



- ISO 5749
- brüniert



BAHCO	← mm →	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2101G-140	140	3.7	2.0	1.8	26,15
2101G-160	160	3.8	2.5	2.0	26,80

ERGO™ Seitenschneider für Mechaniker



- ISO 5749
- brüniert



BAHCO	← mm →	Fe+ mm	Piano mm	€
21HDG-180	180	2.8	2.8	32,95
21HDG-200	200	3.2	3.0	34,95



Progressive Schneiden:
Harte Materialien werden nah am Gelenk und weiche Materialien an der Spitze geschnitten



YouTube Video



youtube.com/watch?v=HOIHak9ybhW

ERGO™ Flachrundzangen



- ISO 5745
- brüniert



BAHCO	← mm →	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2430 G-160	160	3.0	1.8	1.6	27,25
2430 G-200	180	3.0	1.8	1.6	32,55

ERGO™ Flachrundzangen, gekröpft



- ISO 5745
- brüniert



BAHCO	← mm →	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	€
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6	36,50

ERGO™ Abisolierzange



BAHCO	← mm →	max. Ø	€
2223 G-150	165	5 mm	29,95

Ø max. 5 mm

Wasserpumpenzange



- ISO 8976
- brüniert



Video



youtube.com/watch?v=fnZOM1rXJ1Y

BAHCO	max. mm	← mm →	€
7224	61	250	22,75

1000 V WERKZEUGE

Um die Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen zu gewährleisten, wird jedes Werkzeug 10 Sekunden lang unter 10.000 Volt getestet.

BE-9881SL ERGO™ Schraubendreher-Satz mit schmalen Klingen, isoliert



■ Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201



19,95 €



0.5x3.0 mm
0.8x4.0 mm
1.0x5.5 mm

PH1
PH2



B220.027 Schraubendreher-Satz, isoliert



■ Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
■ Stückgeprüft gemäß IEC 609000



BAHCO Fil

0.5x3.0x100
0.8x4.0x100
1.0x5.5x125

PH0x75
PH1x80
PH2x100

17,95 €

Spannungsprüfer
0.6x3.0x65 (150-250V)



Elektrikerschere

■ 55 mm
Schnittlänge



hohe
Schneid-
kapazität

BAHCO	mm	€
SCB140	140	14,95

7811DMV Steckschlüssel-Satz mit Tauchisolierung



1/2"

369,00 €

3-lagige Isolierbeschichtung

■ = Sicherheit
■ = Gefahr
■ = hohe Gefahr

320 x 300 x 100 mm

10 11 13 17 19 20 22 *


1/2" Umschaltknarre*

1/2" T-Griff*

1/2" Verlängerung*

1.0 x 5.5 x 125

*mit Tauchisolierung



Abmantelungswerkzeug mit Schleppl Klinge

■ Selbsteinstellend
■ Ersatzklinge im Griff

4-28 mm



Selbstspannender
Festhaltebügel

Einstellung der
Schnitttiefe per
Einstellschraube

Selbstdrehende
Schleppl Klinge
für Umfangs-
und
Längsschnitt

BAHCO	mm	€
3518A	185	9,95

Abisoliermesser

■ mit Spezialschliff



BAHCO	mm	€
2446-ELR	145	6,95

VDE-isolierte ERGO™ Seitenschneider



- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- Passt in jede Hosentasche



Progressive Schneiden:
Harte Materialien werden nah am Gelenk und weiche Materialien an der Spitze geschnitten

IEC60900

VDE Isolierung

Ergonomischer Zweikomponentengriff

Abrutschschutz

Induktionsgehärtete Schneidkanten

Schlanke Kopfform für verbesserte Zugänglichkeit

BAHCO	← mm →	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2101S-140	140	3.7	2.0	1.8	14,95
2101S-160	160	3.8	2.5	2.0	15,95

VDE-isolierte ERGO™ Flachrundzangen

IEC60900

Sehr gute Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen

- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- ISO 5745



VDE Isolierung

Abrutschschutz

Geriffelte Backen mit gehärteten Schneidkanten

BAHCO	← mm →	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2430 S-160	160	2.5	1.8	1.4	17,95
2430 S-200	200	3.0	1.8	1.6	19,95

VDE-isolierte ERGO™ Flachrundzangen, gekröpft



IEC60900

Ergonomischer Zweikomponentengriff

- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- ISO 5745




VDE Isolierung

Abrutschschutz

Geriffelte Backen mit gehärteten Schneidkanten

BAHCO	← mm →	CU mm	Fe+ mm	Piano mm	€
2427 S-200	200	3.0	1.8	1.6	23,95



VDE-isolierte Wasserpumpenzange

IEC60900



Große Öffnungsweite



Mit Schnell-einstellung



Abrutschschutz

16 einstellbare Positionen

- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- ISO 8976



Video



youtu.be/9wFX-amFkSI

BAHCO	max. mm	← mm →	€
7224S	44	250	24,95

VDE-isolierte ERGO™ Abisolierzange



IEC60900

Ø max. 5 mm



VDE Isolierung

Abrutschschutz

BAHCO	← mm →	max. Ø	€
2223 S-150	165	5 mm	17,50

ROHR- & BOLZENSCHNEIDER / ROLLGABELSCHLÜSSEL

Bolzenschneider



Geschmiedete
Schneiden aus
Spezialstahl

Kraft- und Platz-
sparender Hebel-
mechanismus

BAHCO	↔ mm	Baustahl mm	Fe+ mm	Piano mm	€
4559-18	430	8	7	6	22,95
4559-24	600	10	9	8	29,95
4559-30	750	13	10	9	35,95
4559-36	900	15	12	11	39,95

Automatische Rohrschneider



- Für Rohre aus Kupfer, Bronze, Aluminium und Stahl
- Ersatz-Schneidräder erhältlich

BAHCO	⌀ mm	↔ mm	€
301-22	3-22 mm	83	11,95
302-35	8-35 mm	140	14,95

ERGO™ Rollgabelschlüssel



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt



Messskala
in mm

Komfortabler, rutschfester
Griff aus thermoplastischem
Material

BAHCO	⌀ mm	mm	↔ mm	g	€
9070 C	20	5.3	158	139	26,15
9071 C	27	6	208	272	28,30
9072 C	31	8.7	257	425	36,80

Automatische Rohrschneider

- Für Rohre aus Kupfer, Bronze, Aluminium und Stahl
- Ersatz-Schneidräder erhältlich



BAHCO	⌀ mm	↔ mm	mm	€
306-10	10	43	26	10,95
306-12	12	52	26	11,50
306-15	15	53	27	11,95
306-22	22	64	27	11,95

Klassische Rollgabelschlüssel

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt



Messskala
in mm

BAHCO	⌀ mm	mm	↔ mm	g	€
8070 C	20	4.9	155	132	21,05
8071 C	27	6	205	255	22,25
8072 C	30	8.6	255	400	28,60
8073 C	34	11.9	305	665	41,15
8074 C	44	14	380	1035	69,35
8075 C	53	17.7	455	1665	108,00

WERKZEUGTASCHEN



4750FB8 Rucksack für Werkzeug mit Laptopfach

■ Aus 1680D+600D Polyester



Fach für Laptops,
Tablets o. ä.

Große Kapazität
mit vielen Innen-
und Außentaschen

109,00 €

NEU



Wasserdichter Kunststoffboden



Reißverschlüsse aus Metall

1496MB4 Metall-Werk- zeugbox, leer

59,95 €



830 x 440 x 340
mm

17,2
kg

3,2 mm Sperrholz-
verkleidung

Dokumentenfach

Lieferung
ohne Werkzeuge



- Strapazierfähige Metallkonstruktion mit verstärkten Bereichen für noch mehr Stabilität
- Widerstandsfähige texturierte Pulverbeschichtung
- Schutz vor Feuchtigkeit dank speziell behandelter Innenwände

4750FB1-19A Offene Werkzeugtasche mit Kunststoffboden, leer

39,50 €



Lieferung ohne
Werkzeuge

■ Wasserdichter Kunststoffboden

470 x 230 x 355
mm


4750FB3-12 Elektriker Werkzeugtasche, leer

■ Mit verstärktem
Kunststoffboden



Lieferung ohne
Werkzeuge

Bodentasche
inkl. Plastikbox



285 x 285 x 190
mm

57,80 €

BAHCO®



SNA=Europe [Deutschland]

Ein Geschäftsbereich der SNA Germany GmbH
Willettstraße 10 · 40822 Mettmann
Tel.: +49 2104 833 83-0
info.de@snaeurope.com

www.bahco.com

SNA=Europe

SNA Germany GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Tel.: +49 2104 833 83-0
info.at@snaeurope.com

SNA=Europe

DE/AT akut 200693. Printed in Germany.
Papier: Tauro Offset, PEFC zertifiziert