

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2992523

**Stacja pogodowa cyfrowa TFA Dostmann
Maritime Wetterstation METEOMAR
35.1124.10**



Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebbruksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Kat. Nr. 35.1124




Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.
Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie




Prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

- Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w instrukcji.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa !

- Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !





1. Zawartość dostawy

- Bezprzewodowa stacja pogodowa (stacja bazowa)
- Instrukcja obsługi

2. Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu
- Względne ciśnienie atmosferyczne
- Duży wykres słupkowy zmian ciśnienia atmosferycznego w 3 opcjonalnych okresach: 24 godziny/3 godziny/ostatnia godzina
- Stałe wyświetlanie różnicy ciśnień atmosferycznych z ostatniej godziny i ostatnich 3 godzin (w hPa) z 4 regulowanymi granicami alarmowymi
- Trend ciśnienia atmosferycznego

- Maksymalne i minimalne wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego z resetowaniem ręcznym lub automatycznym
- Zegar sterowany radiowo z datą
- Możliwość ręcznej regulacji i korekty strefy czasowej
- Z solidnym uchwytem do montażu na stojąco lub na ścianie
- Opcjonalnie: Możliwość rozbudowy o maksymalnie 3 przetworniki termo-higro, kat. NIE. 30.3249.02 na zewnątrz lub wewnątrz (sprzedawane oddzielnie)

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej.
- Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

- Trzymaj to urządzenie i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!
- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.

OSTROŻNOŚĆ

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Chroń go przed wilgocią!
- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących

4. Elementy

Stacja bazowa (odbiornik)

A.: Wyświetlacz LCD (rys. 1):

- A 1: Czas
- A 2: Symbol odbioru DCF
- A 3: Data
- A 4: Stacja bazowa z symbolem baterii
- A 5: Wilgotność w pomieszczeniu
- A 6: Okresy zmiany ciśnienia atmosferycznego (1h/3h/24h)
- A 7: Wykres słupkowy zmian ciśnienia atmosferycznego
- A 8: Różnica ciśnień atmosferycznych z ostatnich 3 godzin
- A 9: Górna/dolna granica alarmowa
- A 10: Wartości minimalne (MIN)/maksymalne (MAX)
- A 11: Trend ciśnienia atmosferycznego
- A 12: Względne ciśnienie atmosferyczne
- A 13: Automatyczne resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych
- A 14: Różnica ciśnień atmosferycznych w ciągu ostatniej godziny
- A 15: Symbol wartości zewnętrznych*
- A 16: Symbol wartości wewnętrznych
- A 17: Temperatura
- A 18: Numer kanału i symbol kanału naprzemiennego *
- A 19: Nadajnik symbolu baterii*
- A 20: Symbol odbioru nadajnika*

*Wyświetlanie tylko podczas pracy z nadajnikiem zewnętrznym (opcjonalnie)

B: Przyciski (rys. 2):

- B 1: Przycisk SET/MODE
- B 2: Przycisk CH/+
- B 3: Przycisk MAX/MIN/-
- B 4: Przycisk ALARM

C: Obudowa (rys. 3):

- C 1: Uchwyt do montażu na ścianie
- C 2: Komora baterii
- C 3: Wgłębienia na uchwyt do pozycji stojącej

5. Pierwsze kroki

- Otwórz komorę baterii i włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją. Zamknij komorę baterii. Urządzenie powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym, a na krótką chwilę zostaną wyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza LCD. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura i wilgotność w pomieszczeniu.
- Zegar przeskanuje teraz sygnał częstotliwości DCF, a symbol DCF zacznie migać.
- Jeśli kod czasowy zostanie pomyślnie odebrany po 3–10 minutach, czas sterowany radiowo i symbol DCF będą stale wyświetlane na wyświetlaczu.
- Przyjęcie DCF odbywa się zawsze o godzinie 2:00 i 3:00 rano. Jeżeli sygnał nie zostanie odebrany pomyślnie, kolejne próby zostaną podjęte o godzinie 4:00 i 5:00.
- Można także ręcznie włączyć odbiór DCF. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAX/MIN/– w trybie normalnym przez 3 sekundy. Symbol odbioru DCF będzie migać.
- Naciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk MAX/MIN/– przez 3 sekundy, aby zatrzymać proces odbioru. Symbol odbioru DCF zniknie.
- Istnieją 3 różne symbole odbioru:



migający symbol – odbiór jest aktywny

stałe – odbiór udany

brak symbolu – brak odbioru DCF

- Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości transmisji itp.), czas można ustawić ręcznie.
- Zegar będzie wtedy działał jak zwykły zegar kwarcowy (patrz: „Ustawienia ręczne”).

5.1 Uwaga dotycząca czasu sterowanego radiowo

- Czas jest przesyłany z zegara atomowego niedaleko Frankfurtu nad Menem za pomocą sygnału o częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu około 1500 km. Twój zegar sterowany radiowo odbiera sygnał, przetwarza go i zawsze pokazuje dokładną godzinę. Korekta czasu letniego i czasu standardowego jest również automatyczna.
- Unikaj przebywania w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, które mogą mieć wpływ na odbiór sygnału radiowego (patrz „Lokalizacja i montaż”).
- W nocy zakłócenia atmosferyczne są zazwyczaj mniej dotkliwe. Aby utrzymać odchylenie dokładności poniżej 1 sekundy, wystarczy pojedynczy odbiór w ciągu dnia.

6. Działanie

- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk CH/+ lub MAX/MIN/– w trybie ustawiania trybu szybkiego.

6.1 Ustawienia ręczne

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET/MODE przez trzy sekundy, aby wejść do trybu ustawień.
- Na wyświetlaczu miga pierwsza możliwa do ustawienia wartość.
- Użyj przycisku CH/+ lub MAX/MIN/–, aby dokonać żądanego ustawienia, podczas gdy wartość miga.
- Zatwierdź przyciskiem SET/MODE i przejdź do kolejnego ustawienia.
- Sekwencja jest pokazana w następujący sposób:
 - Względne ciśnienie atmosferyczne (domyślnie: 1013 hPa)
 - odbiór DCF WŁ./WYŁ. (fabrycznie: DCF WŁ.)
 - Strefa czasowa -12/+12 (domyślnie: 00 H)
 - Automatyczne resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych WŁ./WYŁ. (fabrycznie: AUTO MINMAX WYŁ.)
 - Godzina, minuty
 - Rok, miesiąc, dzień

6.1.1 Ustawienie ciśnienia atmosferycznego

- W trybie ustawień należy wprowadzić względne ciśnienie atmosferyczne w miejscu instalacji. Zapytaj o aktualne ciśnienie atmosferyczne w Twojej okolicy (lokalny serwis pogodowy, Internet, optyk, skalibrowane przyrządy w budynkach użyteczności publicznej i na lotnisku).

6.1.2 Odbiór DCF

- Domyślnie odbiór DCF jest włączony (DCF ON) i po pomyślnym odbiorze sygnału DCF nie jest konieczne ręczne ustawianie czasu.
- W trybie ustawień można wyłączyć (DCF OFF) lub ponownie włączyć odbiór DCF.
- Po wyłączeniu odbioru czasu DCF należy ustawić zegar ręcznie. Nie pojawi się żadna strefa czasowa.
- Jeżeli odbiór sygnału DCF jest aktywny, po pomyślnym odebraniu sygnału ręcznie ustawiony czas zostanie nadpisany przez czas DCF.

6.1.3 Ustawianie strefy czasowej

- W trybie ustawień można dokonać korekty strefy czasowej +12/-12).
- Korekta strefy czasowej jest konieczna w przypadku krajów, w których można odbierać sygnał DCF, ale strefa czasowa różni się od czasu DCF (np. +1=jedna godzina plus).

6.1.4 Automatyczne resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych

- W trybie ustawień można włączyć (AUTO MINMAX ON) lub ponownie wyłączyć automatyczne resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych.
- Jeżeli automatyczne resetowanie jest włączone, na wyświetlaczu pojawia się AUTO.
- Wartości maksymalne i minimalne będą resetowane automatycznie co północ o godzinie 0:00 (patrz „Resetowanie wartości maksymalnych i minimalnych”).

7. Wartości maksymalne i minimalne

7.1 Wskazanie wartości maksymalnych i minimalnych

- Naciśnij przycisk MAX/MIN/– w trybie normalnym. Na wyświetlaczu miga MAX.
- Możesz teraz zobaczyć najwyższe wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego od ostatniego resetu.
- Jeśli zainstalowałeś nadajniki, naciśnij przycisk CH/+, aby przełączać pomiędzy nadajnikami zewnętrznymi a temperaturą wewnętrzną.
- Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN/–, aby wyświetlić wartości minimalne. Na wyświetlaczu miga MIN.
- Jeszcze raz naciśnij przycisk MAX/MIN/–, aby powrócić do wyświetlania aktualnych wartości.

7.2 Reset wartości maksymalnych i minimalnych

a) Reset ręczny

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET/MODE przez 3 sekundy, podczas gdy wyświetlana jest najwyższa lub najniższa wartość. Wartości zostaną usunięte i przywrócone do bieżącego stanu.

b) Automatyczne resetowanie

- Pod warunkiem, że w trybie ustawień aktywny jest automatyczny reset (AUTO MINMAX ON). AUTO pojawia się na stałe na wyświetlaczu.
- Wszystkie wartości maksymalne i minimalne będą resetowane automatycznie co północ o godzinie 0:00.
- Nadal możliwy jest tymczasowy reset ręczny.

8. Ciśnienie atmosferyczne

- Zintegrowany barometr mierzy ciśnienie atmosferyczne w hektopaskalach (hPa).
- Ciśnienie atmosferyczne odpowiada ciężarowi otaczających mas powietrza i zależy od sytuacji pogodowej oraz lokalnej wysokości.
- Względne ciśnienie atmosferyczne odnosi się do ciśnienia na poziomie morza i musi być ustawione na aktualną wartość odniesienia w miejscu instalacji (patrz: „Ustawienia ręczne”).

8.1 Rozwój ciśnienia atmosferycznego

- Wyświetlacz graficzny pokazuje historię ciśnienia atmosferycznego z ostatnich godzin w trzech wybieralnych przedziałach czasowych (domyślnie: 24 h):

- 24 h (w krokach co 2 godziny, różnica ± 6 hPa)
- 3 h (w krokach co 15 minut, różnica ± 3 hPa)
- 1 h (w krokach co 5 minut, różnica ± 3 hPa)

- Krótko naciśnij przycisk SET/MODE, aby wybrać przedział czasu. „1 h” miga. Użyj przycisku SET/MODE, aby dokonać żądanego ustawienia, podczas gdy wartość miga.
- Poczekaj 5 sekund, urządzenie automatycznie zastosuje wprowadzone ustawienia.
- Po uruchomieniu wszystkie słupki znajdują się w pozycji „0” do czasu, aż urządzenie zgromadzi niezbędne dane.
- „0h” pośrodku tej skali jest równe aktualnemu ciśnieniu, a każda zmiana (± 2 , ± 4 , ± 6) oznacza, jak wysokie lub niskie w „hPa” ciśnienie w przeszłości zostało porównane z ciśnieniem bieżącym.
- Jeśli różnica jest większa niż zakres wyświetlania, nie jest wyświetlany żaden słupek.
- Jeśli słupki opadną, oznacza to, że ciśnienie atmosferyczne spadło i oczekuje się pogorszenia pogody. Jeśli słupki rosną, oznacza to, że pogoda się poprawia.

8.2 Różnica ciśnień atmosferycznych

- Wyświetlacz T-1h i T-3h pokazuje największe odchylenie od aktualnego ciśnienia atmosferycznego w ciągu ostatniej godziny lub w ciągu ostatnich 3 godzin w hPa.
- Jeżeli ciśnienie atmosferyczne gwałtownie spada (1 do 2 hPa na godzinę), istnieje ryzyko wystąpienia burz i silnych wiatrów.

8.3 Funkcja alarmu różnicy ciśnień atmosferycznych

8.3.1 Tryb ustawiania alarmu

- Można ustawić alarm dolny i alarm górny odpowiednio dla różnicy ciśnień atmosferycznych T-1h i T-3h.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez trzy sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu.
- Jako pierwsza możliwość ustawienia, w obszarze T-1h miga symbol górnej granicy alarmowej (domyślnie OF(F)). Naciśnij przycisk CH/+ lub MAX/MIN/–, aby ustawić żądany górny limit (+0,1 do +9,9), gdy wskazanie miga.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM.
- Jeśli nie chcesz ustawiać alarmu, naciśnij ponownie przycisk ALARM, aby przejść do następnego alarmu.
- Kolejność jest następująca: górna granica alarmowa T-1h, dolna granica alarmowa T-1h, górna granica alarmowa T-3h, dolna granica alarmowa T-3h.
- Naciśnij ponownie przycisk ALARM, aby powrócić do trybu normalnego.
- Po włączeniu na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie symbole alarmu.






- Aby dezaktywować, ustaw odpowiedni limit alarmowy z powrotem na „OF(F)” w trybie ustawiania alarmu za pomocą przycisku CH/+ lub MAX/MIN/–.

8.3.2 Zdarzenie alarmowe

- W przypadku alarmu odpowiedni symbol będzie migał i przez około 60 sekund będzie emitowany sygnał alarmowy.
- Dźwięk alarmu rozbrzmiewa ponownie trzy razy co 30 sekund, aż zmierzona wartość ponownie znajdzie się w granicach alarmowych.
- Zatrzymaj dźwięk alarmu dowolnym przyciskiem.
- Symbol alarmu miga, dopóki zmierzona wartość nie znajdzie się w granicach alarmowych.

9. Strzałki trendu

- Strzałki trendu na wyświetlaczu pokażą, czy ciśnienie atmosferyczne w ciągu ostatnich 3 godzin rośnie, utrzymuje się czy maleje.

 Wzrost (+1-2 hPa)	Poprawa pogody
 Szybki wzrost (>+2hPa)	Wyraźna poprawa pogody
 Stały (± 1 hPa)	Stabilne warunki pogodowe
 Spadek (-1-2 hPa)	Pogorszenie pogody
	Szybki spadek (>-2hPa)

10. Lokalizacja i montaż

- Unikaj przebywania w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, które mogą mieć wpływ na odbiór sygnału DCF. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 metrów od źródeł potencjalnie zakłócających (telewizor, komputer, kuchenka mikrofalowa, telefony bezprzewodowe, nianie elektroniczne) oraz dużych metalowych przedmiotów (np. lodówki). W ścianach pełnych, zwłaszcza z częściami metalowymi, zasięg transmisji może zostać znacznie zmniejszony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie blisko okna, aby poprawić odbiór.
- Jeżeli transmisja przebiegła pomyślnie, urządzenie można zamontować na ścianie. Przesuń uchwyt w dół i zwolnij go z mocowania. Aby zamontować na ścianie, przykręć uchwyt do ściany i wciśnij urządzenie w uchwyt. Aby ustawić na stole, włóż uchwyt w dwa wgłębienia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu grzejników, innych źródeł ciepła lub w miejscu nasłonecznionym.

11. Wymiana baterii

- Wymień baterie, gdy pojawi się symbol baterii stacji bazowej.

12. Nadajnik (opcjonalnie)

- Urządzenie posiada możliwość rozbudowy o maksymalnie 3 przetworniki temperatury i wilgotności kat. NIE. 30.3249.02, do użytku na zewnątrz lub wewnątrz (sprzedawane oddzielnie).
- Aby mieć więcej niż jeden nadajnik, wybierz różne kanały dla każdego czujnika za pomocą przełącznika 1/2/3 wewnątrz komory baterii. Włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V, zachowując polaryzację zgodnie z ilustracją. Rozpocznij pracę stacji bazowej lub ręczne wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego:
 - Wybierz odpowiedni kanał, naciskając przycisk CH/+.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk CH/+ przez trzy sekundy. Ostatni zarejestrowany nadajnik (kanał) zostanie skasowany i rozpocznie się wyszukiwanie nadajnika.
 - Naciśnij przycisk TX w komorze baterii odpowiedniego nadajnika. Transmisja danych zewnętrznych nastąpi natychmiast.
- Wartości zewnętrzne i numer kanału zostaną pokazane na wyświetlaczu stacji bazowej. Użyj przycisku CH/+, aby przełączać pomiędzy kanałami 1 do 3 i temperaturą wewnętrzną.
- Po ponownym naciśnięciu przycisku CH/+ za ostatnim zarejestrowanym kanałem pojawi się symbol koła. Na wyświetlaczu wyświetlane są po kolei wszystkie wartości. Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk CH/+

13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak wyświetlacza na stacji bazowej	<ul style="list-style-type: none"> → Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa → Zmień baterie
Brak odbioru nadajnika Wyświetlacz "- . -" dla kanału 1/2/3	<ul style="list-style-type: none"> → Nie zainstalowano nadajnika <p>Z zainstalowanym przetwornikiem (opcjonalnie):</p> <ul style="list-style-type: none"> → Sprawdź baterie nadajnika zewnętrznego (używaj wyłącznie baterii/akumulatorów o napięciu 1,5 V!) → Uruchom ponownie nadajnik i stację bazową zgodnie z instrukcją → Rozpocznij ręczne wyszukiwanie nadajnika zewnętrznego → Wybierz inne miejsce na nadajnik zewnętrzny i/lub stację bazową → Zmniejsz odległość pomiędzy nadajnikiem zewnętrznym a stacją bazową → Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń
Brak odbioru DCF	<ul style="list-style-type: none"> → Włącz (DCF ON) odbiór DCF w trybie ustawień → Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAX/MIN/- przez 3 sekundy, aby ręcznie włączyć odbiór. → Poczekaj na próbę odbioru w nocy → Wybierz inne miejsce na swoje urządzenie → Ustaw zegar ręcznie → Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń → Uruchom ponownie przyrząd zgodnie z instrukcją
Nieprawidłowe wskazanie	<ul style="list-style-type: none"> → Uruchom ponownie urządzenie → Zmień baterie

Jeśli pomimo podjęcia tych działań Twoje urządzenie nie będzie działać, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, w celu uzyskania porady.

14. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

15. Specyfikacja techniczna

Temperatura.....	0°C... +50°C
Rozdzielczość.....	0,1°C
Dokładność.....	±1°C
Wilgotność.....	10...99% RH
Dokładność.....	±5% RH (@25°C, 30%...80%RH
Rozdzielczość.....	1% wilgotności względnej
Ciśnienie atmosferyczne.....	800 hPa...1100 hPa
Dokładność.....	±1 hPa
Rozdzielczość.....	0,1 hPa
Interwał aktualizacji.....	Co 30 sekund

Stacja bazowa

Pobór mocy.....	2 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie)
Wymiary.....	160 x 160 (152) x 32 (87) mm
Waga.....	247 g (tylko urządzenie)
Nadajnik.....	(opcjonalnie) Kat. NIE. 30.3249.02
Zasięg.....	maks. 100 m (otwarte pole)
Częstotliwość transmisji.....	433 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej.....	<10mW

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 35.1124 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>