

MICROSCOPES & RÉFRACTOMÈTRES

Laboratoire | Industrie | Industrie alimentaire



2026

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Commander chez KERN, c'est facile :

📞 Tél. +49 7433 9933-0

✉️ E-Mail
optics@kern-sohn.com

🛒 Boutique en ligne
www.kern-sohn.com

N'hésitez pas à consulter
notre boutique en ligne avec le
code QR :

Vos avantages – notre philosophie. Tous les avantages KERN en un seul coup d'œil

Boutique en ligne www.kern-sohn.com

Commande pratique ou simple recherche d'inspiration. Notre boutique en ligne KERN vous propose 24h/24 et 7j/7 un immense choix de produits et de services.

Conseils d'experts

Nos experts KERN sont à votre disposition pour un conseil personnalisé dans plusieurs langues : Lun - ven 8h00 - 17h00

Articles 100 % disponibles et Service d'expédition

Chez KERN, dès lors qu'un produit est en stock, vous avez la certitude de le recevoir très rapidement. Notre service d'expédition 24h/24 expédie immédiatement les commandes. Commandé aujourd'hui, déjà en route demain !

Garantie

En tant que client, vous avez jusqu'à 3 ans de garantie sur tous les produits de notre gamme, voire plus en option moyennant une petite contribution. En effet, nos produits tiennent leurs promesses !

Service après-vente

Vous pouvez joindre notre service après-vente par téléphone, par e-mail ou par visio. Nous parlons plus de 7 langues et nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.

La confiance grâce à l'expérience

L'expérience compte : nous sommes des pros de la précision, spécialisés dans les balances et les appareils de mesure depuis 180 ans, pour le bonheur de nos clients. Essayez-nous !

Accréditations/certifications

- Accréditation DAkkS DIN EN ISO/CEI 17025
- Système d'assurance qualité certifié DIN EN ISO 9001
- Évaluation de la conformité selon NAWID 2014/31/UE
- Certifications médicales DIN EN ISO 13485 et 93/42/CEE ou règlement (UE) 2017/745

Étalonnages accrédités par la DAkkS

Dans le laboratoire d'étalonnage moderne et accrédité de KERN, nous effectuons des étalonnages accrédités par la DAkkS pour les balances, les poids de contrôle et de nombreux autres appareils de mesure. Nous proposons également des étalonnages directement chez vous. Le tout, bien entendu, dans le respect des normes internationales.

Service d'homologation

Notre service d'homologation professionnel propose des évaluations de conformité et des homologations de balances et de poids - pour avoir l'assurance de respecter les exigences légales.

Solutions client individuelles

Nous sommes le partenaire idéal pour toutes les demandes particulières. KERN propose de nombreuses solutions système modulaires pour vos besoins individuels en matière de pesée. Contactez-nous !

Portail de service

Vous trouverez une assistance après-vente dans notre portail de service en ligne : assistance technique, aide en cas de questions ou de problèmes, etc. www.kern-sohn.com/shop/fr/Serviceportal/

Pièces de rechange et réparations

Si malgré la qualité KERN, quelque chose ne vous convient pas dans nos produits, nous intervenons rapidement et efficacement, sans démarches compliquées.

Pas de frais de stockage

Aucun frais de stockage pour vous - stockage chez KERN. Expédition directe de la marchandise commandée sur demande à vos clients, établissement de la facture à votre nom (commerce sur un parcours donné).

D'autres questions ?

Vous trouverez toutes les hotlines de service de KERN à l'intérieur du rabat

KERN Pictogrammes

 Tête de microscope rotative à 360 °	 Eclairage fluorescent Pour loupes binoculaires	 Carte SD Pour sauvegarde des données	 Bloc d'alimentation secteur 230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi en série GB, USA ou AUS.
 Microscope monoculaire Pour regarder avec un seul oeil	 Eclairage fluorescent Soit avec une lampe à vapeur haute pression de 100 W, soit avec une unité fluorescente LED de 5 W	 Interface de données USB Pour connecter l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques	 Bloc d'alimentation intégré intégré à la microscope. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, AUS ou USA.
 Microscope binoculaire Pour regarder avec les deux yeux	 Unité à contraste de phase Pour des contrastes plus marqués	 Interface de données WIFI Pour le transfert de données vers une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques	 Expédition de colis La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme.
 Microscope trinoculaire Pour regarder avec les deux yeux et option supplémentaire pour le branchement d'une caméra	 Condenseur fond noir/ unité Amplification du contraste par éclairage indirect	 Caméra oculaire numérique HDMI Pour le transfert directe de l'image à un afficheur	 Expédition de palettes La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme.
 Condenseur d'Abbe Avec ouverture numérique élevée pour capter et concentrer la lumière	 Eclairage halogène Pour une image particulièrement claire et bien contrastée	 Logiciel Pour le transfert des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur	
 Eclairage LED Source lumineuse froide, économique en énergie et particulièrement durable	 Eclairage LED LED spéciale avec une longueur d'onde de $\lambda = 589$ nm (lumière jaune)	 Compensation de température automatique ATC Pour mesures entre 10 °C et 30 °C	
 Eclairage par lumière incidente Pour échantillons non transparents	 Mise au point automatique Pour le réglage automatique du degré de netteté	 Protection contre la poussière et les projections d'eau - IPxx : le degré de protection est indiqué par le pictogramme	
 Eclairage par lumière transmise Pour échantillons transparents	 Système optique parallèle Pour loupes binoculaires, permet un travail sans fatigue	 Fonctionnement sur pile Préparé pour fonctionner sur pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.	
	 Mesure de longueur Graduation intégrée dans l'oculaire	 Fonctionnement sur batterie kit rechargeable	

Abréviations

C-Mount	Adaptateur pour branchement d'une caméra au microscope trinoculaire	SWF	Super Wide Field (numéro de champ min. Ø 23 mm mm pour oculaire 10x)
FPS	Frames per second	W.D.	Distance de travail
H(S)WF	High (Super) Wide Field (oculaire avec point de vue élevée pour porteurs de lunettes)	WF	Wide Field (numéro de champ jusqu'à Ø 22 mm pour oculaire 10x)
LWD	Grande distance de travail		
N.A.	Ouverture numérique		

KERN Modèles A – Z

OAB-LED	112
OBE-12/OBE-13	12-13
OBE-S	65
OBL-12/OBL-13	14-15
OBL-14/OBL-15	16-17
OBL-S	66
OBN-13/OBN-15	18-19
OBN-14	20-21
OBN-S <small>NEW</small>	68
OBN-S/OCM-S	67
OBS-1	8-9
OBT-1/OBT-2	10-11
OCS-9	24
OCM-1	22-23
ODC-24	92
ODC-25	93
ODC-82/ODC-83/ODC-84	88
ODC-85	89
ODC-854 <small>NEW</small>	89
ODC-86/ODC-87/ODC-88	90
ODC-89	91
OIV-2	62
OIV-3/OIV 901-A/OIV 902-A	60-61
OIV-6	63
OKM-1	26-27
OKO-1	28-29
OKO-S <small>NEW</small>	69
OLM-1	30-31
OPO-1	33-34
ORA	95-101
ORL-B	108-109
ORM	102-107
OSE-4/OZL-9/OZM-9	74
OSE-42	36-37
OSF-43	38-39
OZB-H/OBB-C	84
OZB-IR/OZB-IF	86
OZB-M	77
OZB-UE	83
OZB-UP	82
OZG-4	56-57
OZL-44	40-41
OZL-45	46-47
OZL-45R	48-49
OZL-46	42-43
OZL-47	44-45
OZL-S	70
OZM-5	50-51
OZM-5	79
OZM-9	73
OZM-S/OZP-S	71
OZO-5	81
OZP-5	52-53
OZP-551/OZP-552	80
OZS-5	54-55
VIS 2.0 Pro, VIS 2.0 Lite, S-Viewer <small>NEW</small>	91

NEW Nouveau modèle

KERN Conseillers

Pour toutes questions sur nos produits et services, nous sommes à votre disposition :

FR Nord, Maghreb



Vincent Guyon

Area Sales Manager

Tél. +49 7433 9933-140

Portable +49 175 2802365

vincent.guyon@kern-sohn.com

FR Sud



Pascal Martinez

Sales Representative

Portable +49 175 1418338

pascal.martinez@kern-sohn.com

UK, IE, BE, LU, IS, IT, MT



Fabiana Schmid

Area Sales Manager

Tél. +49 7433 9933-387

Portable +49 151 46143240

fabiana.schmid@kern-sohn.com

Amérique du Nord, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Océanie, TR



Corinna Matthes

Area Sales Manager

Tél. +49 7433 9933-215

Portable +49 151 44568364

corinna.matthes@kern-sohn.com

Ventes techniques KERN Optics



Ralf Gutbrod

Tél. +49 7433 9933-306

optics@kern-sohn.com

Ventes techniques KERN Optics



Tom Korell

Tél. +49 7433 9933-248

optics@kern-sohn.com

Category Manager KERN Optics



Nicole Lebherz

Tél. +49 7433 9933-201

optics@kern-sohn.com

Directeur Commercial et Marketing



Stephan Ade

Tél. +49 7433 9933-121

Portable +49 171 3060086

ade@kern-sohn.com



KERN Hotlines

Des questions techniques sur nos produits ?

Vous trouverez ici une assistance immédiate : +49 7433 9933- ...

Service-Hotline

pour des questions techniques générales sur votre produit KERN

→ 199

Dispositifs optiques

pour toutes les questions techniques concernant nos microscopes, caméras microscope, réfractomètres, etc.

→ 777

Balances de laboratoire et d'analyse

pour toutes les questions techniques concernant nos balances de précision de haute qualité, nos balances d'analyse (en particulier pour les systèmes de mesure à compensation de force électromagnétique, à diapason et les applications à haute densité)

→ 444

Instruments de mesure SAUTER

pour toutes les questions techniques concernant nos instruments de mesure SAUTER, bancs d'essai, accessoires de mesure de force (pinces, etc.), logiciel SAUTER

→ 555

Solutions système Industrie 4.0

pour toutes les questions techniques concernant l'intégration des dernières technologies de l'information et de la communication avec nos balances, capteurs et appareils de mesure ainsi que les questions concernant le logiciel KERN

→ 200

Service d'étalonnage et d'homologation

pour toutes les questions concernant nos services d'étalonnage et d'homologation

→ 196

Nos gammes de produits 2026

MICROSCOPES

Microscopes à lumière transmise

1

7–24



Microscopes métallurgiques

2

25–31



Microscopes polarisants

3

32–34



Microscopes stéréoscopiques

4

35–57



Ensembles de microscopes stéréoscopiques

7

72–74



5

59–63



Microscopes vidéo
Système modulaire

8

75–84



6

64–71



Ensembles de microscopes numériques
Systèmes d'éclairage externe pour microscopes stéréoscopiques

9

85–86



Caméras pour microscopes & logiciels

10

87–93



RÉFRACTOMÈTRES

Réfractomètres analogiques

Type : appareil portatif

11

94–101



Réfractomètres numérique

Type : appareil portatif

12

102–107



Réfractomètres numérique

Type : appareil de table

13

108–109



POLARIMÈTRES

Polarimètre manuel

14

111–112



1 - 10

MICROSCOPES





1 Microscopes à lumière transmise	7
Microscopes à lumière transmise, à contraste de phase, digital, en fluorescence et inversé	
2 Microscopes métallurgiques	25
3 Microscopes polarisants	32
4 Microscopes stéréoscopiques	35
Microscopes stéréoscopiques, microscopes stéréoscopiques à zoom, microscopes à bijoux	
5 Microscopes vidéo	59
6 Ensembles de microscopes numériques	64
7 Ensembles de microscopes stéréoscopiques	72
8 Microscopes stéréoscopiques Système modulaire	75
9 Systèmes d'éclairage externe pour microscopes stéréoscopiques	85
Anneaux lumineux et autres sources de lumière froide	
10 Caméras pour microscopes & logiciels	87



Ralf Gutbrod
Ventes techniques KERN Optics
Tel. +49 7433 9933-306
optics@kern-sohn.com

NEW IN → 2026

Technologie innovante, performance convaincante, fonctionnalités améliorées, le tout dans la qualité KERN éprouvée.
Découvrez nos nouveautés 2026 – et laissez-vous inspirer.

NEW




Pour des images en direct d'une grande netteté en temps réel!

→ **4K camera**
KERN ODC-854


Avec une qualité d'image exceptionnelle, une sensibilité élevée à la lumière et de multiples options de connectivité via HDMI, USB ou Wi-Fi, la caméra 4K autonome est parfaite pour des analyses précises, des enregistrements détaillés et une utilisation flexible en laboratoire, dans le cadre de formations et de présentations.

Pour plus de détails, voir *Caméras pour microscopes*

NEW



Microscope VIS 2.0 Lite



S-Viewer

Les spécialistes numériques de la mesure, du comptage et de la documentation

→ **Microscope camera software**
VIS 2.0 Pro • VIS 2.0 Lite • S-Viewer

Les solutions logicielles Microscope VIS Pro, Lite et S-Viewer offrent tout ce dont vous avez besoin pour travailler de manière professionnelle avec des caméras microscopiques : vues en direct sur PC ou ordinateur portable, enregistrement d'images et de vidéos, fonctions de mesure précises et traitement d'images polyvalent. Ce sont donc les outils idéaux pour des analyses détaillées, une documentation complète et une utilisation quotidienne, que ce soit en laboratoire, en cabinet médical ou dans le domaine de l'assurance qualité.

Pour plus de détails, voir *Caméras pour microscopes*

1

MICROSCOPES À LUMIÈRE TRANSMISE

Microscopes à lumière transmise, à contraste de phase, en fluorescence et inversé





OBS 101



OBS 104



OBS 106

Educational Line

Le microscope scolaire – pour la découverte de la microscopie et l'enseignement de la biologie

Caractéristiques

- La série KERN OBS se compose de microscopes solides et simples, qui sont un jeu d'enfant à manipuler grâce à leurs commandes claires
- La LED de 0,5 W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection les préparations tout en offrant une durée de vie optimale. Les batteries rechargeables permettent également une utilisation mobile
- La lentille de condenseur 0,65 simple de l'OBS 101 (disque du condenseur) et de l'OBS 102 (condenseur fixe) assure une focalisation de la lumière et un éclairage optimal des échantillons. Les modèles OBS 104, 105 et 106 disposent d'un condenseur d'Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d'ouverture, qui assure une focalisation optimale de la lumière

- La mise au point de l'objet se fait sur tous les modèles à l'aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d'autre de l'appareil. Une platine mécanique permet de travailler rapidement et de déplacer la préparation (uniquement pour OBS 105, 106)
- Un vaste choix d'oculaires et d'objectifs est également disponible
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Écoles primaires et secondaires, établissements de formation, loisirs

Applications/Échantillons

- Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristiques techniques

- Système optique finie DIN
- OBS 101, 102: Revolver à 3 objectifs
OBS 104, 105, 106: Revolver à 4 objectifs
- OBS 101, 102, 105: Tube incliné sous 45°/pivotable à 360°
OBS 104, 106: Tube incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Compensation dioptrique des deux côtés (pour les modèles binoculaires)
- Dimensions totales L×P×H 130×300×310 mm
- Poids net
OBS 101, 102: env. 2,2 kg
OBS 104, 105, 106: env. 3,2 kg

DE SÉRIE

OBS 104
- 106

Conseil : Demandez vos conditions spéciales pour un kit de salle de classe

Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Platine porte	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OBS 101*	Monoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	LED 0,5W (lumière transmise) (batterie rechargeable incl.)	fix	170,-
OBS 102*	Monoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	LED 0,5W (lumière transmise) (batterie rechargeable incl.)	fix	180,-
OBS 104*	Binoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	LED 0,5W (lumière transmise) (batterie rechargeable incl.)	fix	270,-
OBS 105*	Monoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	LED 0,5W (lumière transmise) (batterie rechargeable incl.)	mécanique	230,-
OBS 106*	Binoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	LED 0,5W (lumière transmise) (batterie rechargeable incl.)	mécanique	315,-

! * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Équipement	Modèle KERN					Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
	OBS 101	OBS 102	OBS 104	OBS 105	OBS 106		
Oculaires (23,2 mm)	WF 10x/Ø 18 mm	✓	✓	✓✓	✓	✓✓	OBB-A1473 35,-
	WF 16x/Ø 13 mm	○	○	○○	○	○○	OBB-A1474 35,-
	WF 20x/Ø 11 mm	○	○	○○	○	○○	OBB-A1475 35,-
Objectifs achromatiques	WF 10x/Ø 18 mm (avec pointeur)	○	○	○	○	○	OBB-A1561 35,-
	4x/0,1 W.D. 18 mm	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1476 40,-
	10x/0,25 W.D. 7 mm	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1477 45,-
	40x/0,65 (avec ressort) W.D. 0,53 mm	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1478 50,-
Objectifs E-Plan	60x/0,85 (avec ressort) W.D. 0,1 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1479 65,-
	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1480 70,-
	4x/0,1 W.D. 14,5 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1562 45,-
	10x/0,25 W.D. 5,65 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1563 60,-
Objectifs E-Plan	40x/0,65 (avec ressort) W.D. 0,85 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1564 90,-
	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1565 95,-
	E-Plan 100x/0,8 (sec) (avec ressort) W.D. 0,15 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1442 190,-
	Plan 100x/1 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm	○	○	○	○	○	OBB-A1441 205,-
Tube monoculaire	Incliné sous 45°/pivotable à 360°	✓	✓		✓		OBB-A1471 55,-
Tube binoculaire	· Siedentopf incliné sous 45°/pivotable à 360° · Écart pupillaire 55 mm - 75 mm · Compensation dioptrique bilatéral			✓		✓	OBB-A1472 140,-
Platine fix	· Dimensions L×P 110×120 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin avec graduation : 2,5 µm	✓	✓	✓			OBB-A1483 30,-
Platine mécanique	· Dimensions L×P 125×115 mm · Course 75×18 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin avec graduation: 2,5 µm				✓	✓	OBB-A1484 55,-
Condenseur	Condenseur simple à ouverture numérique 0,65		✓				OBB-A1486 15,-
	Condenseur simple à ouverture numérique 0,65 (avec diaphragme d'ouverture)		✓				OBB-A1566 35,-
	Abbe O.N. 1,25 (avec diaphragme d'ouverture)		✓	✓	✓		OBB-A1487 45,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	bleu		✓	✓	✓		OBB-A1466 25,-
	vert		○	○	○		OBB-A1467 25,-
	jaune		○	○	○		OBB-A1468 25,-
	gris		○	○	○		OBB-A1184 25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



OBT 231



Version monoculaire



Version binoculaire



Écran LCD ODC 231

Educational Line

Le microscope à lumière transmise moderne pour les cours

Caractéristiques

- La série KERN OBT comprend des microscopes scolaires de qualité supérieure, qui se distinguent par leurs commandes claires, leur robustesse et leur design moderne.
- La LED 1W réglable en continu assure un éclairage optimal des préparations et une longue durée de vie. Une utilisation mobile est tout à fait possible grâce au fonctionnement sur batterie en option
- La lentille de condensateur 0,65 simple avec diaphragme d'ouverture variable de l'OBT 101 assure une focalisation de la lumière et un éclairage optimaux des échantillons. Les modèles OBT 102, 103, 104, 105, 106 disposent d'un condensateur d'Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d'ouverture, qui assure une focalisation optimale de la lumière.
- La mise au point de l'objet se fait sur tous les modèles à l'aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d'autre de l'appareil.

Une platine mécanique permet de travailler rapidement et de déplacer la préparation (uniquement pour OBT 103, 104, 105, 106)

- Un vaste choix d'oculaires et d'objectifs est également disponible
- KERN OBT 231: Kit numérique avec écran LCD pour l'observation des échantillons, double alimentation USB pour le microscope et l'écran, logiciel pour les mesures ainsi qu'interface USB et fente pour carte Micro-SD pour la documentation des enregistrements
- KERN ODC 231: Écran LCD, peut être installé ultérieurement sur tous les modèles de la série OBT, voir le tableau des équipements des modèles
- La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Applications / Échantillons

- Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristiques techniques

- Système optique finie DIN
- OBT 101: Revolver à 3 objectifs, OBT 102, 103, 104, 105, 106, OBT 231: Revolver à 4 objectifs
- OBT-1: Tube incliné sous 45°/pivotable à 360°
- Compensation dioptrique d'un côté (pour les modèles binoculaires)
- Dimensions totales L×P×H
OBT-1: 195×147×325 mm
OBT-2: 182×195×360 mm
- Poids net
OBT-1: env. 2,8 kg
OBT-2: env. 3,0 kg

Domaine d'application

- Écoles primaires et secondaires, formation, loisirs



Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Platine porte	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OBT 101	Monoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	1 W LED (lumière transmise)	fix	195,-
OBT 102	Monoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	1 W LED (lumière transmise)	fix	215,-
OBT 103	Monoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	1 W LED (lumière transmise)	mécanique	250,-
OBT 104	Binoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	1 W LED (lumière transmise)	mécanique	335,-
OBT 105	Monoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x / 100x	1 W LED (lumière transmise)	mécanique	275,-
OBT 106	Binoculaire	WF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x / 100x	1 W LED (lumière transmise)	mécanique	355,-
OBT 231	Écran LCD	-	achromatique	4x / 10x / 40x / 100x	1 W LED (lumière transmise)	mécanique	760,-

Conseil : Demandez vos conditions spéciales pour un kit de salle de classe

Équipement	Modèle KERN							Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
	OBT 101	OBT 102	OBT 103	OBT 104	OBT 105	OBT 106	OBT 231		
Oculaires (23,2 mm)	WF 10x/Ø 18 mm	✓	✓	✓	✓/✓	✓	✓/✓	OBB-A3200	35,-
	WF 10x/Ø 18 mm (avec pointeur)	○	○	○	○	○	○	OBB-A3201	35,-
	WF 10x/Ø 18 mm (avec graduation 0,1 mm)	○	○	○	○	○	○	OBB-A3202	35,-
Objectifs achromatiques	4x/0,1 W.D. 27 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A3203	30,-
	10x/0,25 W.D. 7 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A3204	35,-
	40x/0,65 (avec ressort) W.D. 0,6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A3205	45,-
Tube monoculaire	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,2 mm	○	○	○	○	✓	✓	OBB-A3207	65,-
	Incliné sous 45°/pivotable à 360°	✓	✓	✓	○	✓	○	OBB-A3221	160,-
Tube binoculaire	· Siedentopf incliné sous 45°/pivotable à 360° · Écart pupillaire 48 mm - 75 mm · Compensation dioptrique unilatéral	○	○	○	✓	○	✓	OBB-A3222	230,-
Tube avec écran LCD	· Tablette caméra 2 MP · CMOS 1/2,8" · USB 2.0	○	○	○	○	○	○	ODC 231	490,-
Platine fix	· Dimensions L×P 115×110 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin avec graduation: 2 µm	✓	✓						
Platine mécanique	· Dimensions L×P 115×110 mm · Course 52×20 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin avec graduation: 2 µm · Support pour 1 porte-objets			✓	✓	✓	✓	✓	
Condenseur	Condenseur simple à ouverture numérique 0,65	✓						OBB-A3223	45,-
	Abbe O.N. 1,25 (avec diaphragme d'ouverture)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A3224	50,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	bleu	○	○	○	○	○	○	OBB-A3212	25,-
	vert	○	○	○	○	○	○	OBB-A3210	25,-
	jaune	○	○	○	○	○	○	OBB-A3211	25,-
	gris	○	○	○	○	○	○	OBB-A3209	25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



Version monoculaire



Version trinoculaire



Tube Butterfly

Educational Line

Élégant, dynamique et impressionnant – le microscope à lumière transmise polyvalent pour les écoles et les labos

Caractéristiques

- La série KERN OBE-12/13 se distingue par son design exclusif et dynamique, à la robustesse et à l'ergonomie imbattables. Le compartiment de rangement pratique à l'arrière permet d'escamoter rapidement le câble d'alimentation. Le microscope peut aussi être alimenté par externe une batterie externe grâce au port USB.
- La LED de 3W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection vos échantillons
- Un autre point fort est le tube Butterfly, qui vous permet d'obtenir l'angle de vision idéal et qui est intégré de série dans tous les modèles binoculaires et trinoculaires. Le condenseur Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d'ouverture est un autre signe de qualité de la série OBE, qui assure une focalisation optimale de la lumière

- La platine porte échantillon est réglable en hauteur grâce à des vis macro et micrométrique de part et d'autre du microscope. Un déplacement rapide de la préparation s'effectue grâce aux vis coaxiales
- Un grand choix oculaires et d'objectifs sont disponibles
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Formation, hématologie, sédiments, cabinet médical, vétérinaires

Applications/Échantillons

- Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristiques techniques

- Système optique finie DIN
- Revolver à 4 objectifs
- OBE 121, 131: Tube monoculaire, 30° incliné
- OBE 122, 124, 132, 134: Butterfly incliné à 30°
- Compensation dioptrique d'un côté (avec modèles binoculaires et trinoculaires)
- Dimensions totales L×P×H 360×150×320 mm
- Poids net env. 4,6 kg

DE SÉRIE



OPTION



Conseil : Demandez vos conditions spéciales pour un kit de salle de classe

Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBE 121	Monoculaire	HWF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	3 W LED (lumière transmise)	490,-
OBE 122	Binoculaire	HWF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	3 W LED (lumière transmise)	580,-
OBE 124	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x	3 W LED (lumière transmise)	690,-
OBE 131	Monoculaire	HWF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	540,-
OBE 132	Binoculaire	HWF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	640,-
OBE 134	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 18 mm	achromatique	4x / 10x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	760,-

Équipement	Modèle KERN						Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
	OBE 121	OBE 122	OBE 124	OBE 131	OBE 132	OBE 134		
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 18 mm	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	OBBA1403 50,-
	WF 16x/Ø 13 mm	○	○○	○○	○	○○	○○	OBBA1354 50,-
	HWF 10x/Ø 18 mm (avec graduation 0,1 mm) (non-réglable)	○	○	○	○	○	○	OBBA1349 65,-
	HWF 10x/Ø 18 mm (avec pointeur)	○	○	○	○	○	○	OBBA1348 45,-
Objectifs achromatiques	4x/0,1 W.D. 18,6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBBA1111 40,-
	10x/0,25 W.D. 6,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBBA1108 50,-
	40x/0,65 (avec ressort) W.D. 0,47 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBBA1112 80,-
	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,07 mm	○	○	○	✓	✓	✓	OBBA1109 115,-
	20x/0,4 (avec ressort) W.D. 1,75 mm	○	○	○	○	○	○	OBBA1110 95,-
	60x/0,85 (avec ressort) W.D. 0,1 mm	○	○	○	○	○	○	OBBA1113 115,-
	E-Plan 100x/0,8 (sec) (avec ressort) W.D. 0,15 mm	○	○	○	○	○	○	OBBA1442 190,-
	Plan 100x/1 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm	○	○	○	○	○	○	OBBA1441 205,-
Tube monoculaire	Incliné sous 30°	✓		✓				
Tube binoculaire	· Butterfly incliné sous 30° · Écart pupillaire 48 mm - 75 mm · Compensation dioptrique unilatéral		✓		✓			
Tube trinoculaire	· Voir tube trinoculaire · Répartition du trajet des rayons 20 : 80			✓		✓		
Platine mécanique	· Dimensions L×P 125×115 mm · Course 50×70 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin avec graduation: 2 µm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBBA1329 120,-
Condenseur	Abbe O.N. 1,25 (avec diaphragme d'ouverture)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBBA1101 95,-
Élément à fond noir	Disponible pour les objectifs 4x - 40x	○	○	○	○	○	○	OBBA1148 95,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	bleu	○	○	○	○	○	○	OBBA1466 25,-
	vert	○	○	○	○	○	○	OBBA1467 25,-
	jaune	○	○	○	○	○	○	OBBA1468 25,-
	gris	○	○	○	○	○	○	OBBA1184 25,-
Adaptateur de monture C	0,5x (foyer réglable)			○		○	○	OBBA1137 175,-
	1x			○		○	○	OBBA1139 110,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



Version trinoculaire



Kit de polarisation simple

Lab Line

Le partenaire de laboratoire modulable avec système optique infini et éclairage de Kohler fixe et précentré

Caractéristiques

- La série OBL se distingue par son système optique corrigé à l'infini et elle est donc parfaitement appropriée à toutes les applications exigeants à lumière transmise. Le pied robuste et ergonomique permet un travail sûr et facile
- Le condenseur d'Abbe 1,25 fixe précentré et focalisable avec diaphragme d'ouverture et de champ vous offre un éclairage de Koehler simplifié sans avoir à déplacer le centre
- La grande table transversale mécanique et son porte-objet accepte deux échantillon en même temps et permet une focalisation simple et rapide grâce aux vis macrométrique et micrométrique coaxiales des deux côtés
- Un grand choix d'oculaires, d'objectifs et de filtres couleur ainsi qu'un condenseur fond noir, un kit de polarisation simple, différents kits de contraste de phase et même une unité de fluorescence LED sont à votre disposition en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Hématologie, urologie, gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, stations d'épuration, oncologie, entomologie, cabinets vétérinaires, analyses d'eau, brasseries

Applications/Echantillons

- Préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, bactéries, tissus)

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 4 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Compensation dioptrique d'un côté
- Dimensions totales L×P×H 395×200×380 mm
- Poids net env. 7 kg



Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBL 127	Binoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan E corrige a l'infini	4x / 10x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	970,-
OBL 137	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan E corrige a l'infini	4x / 10x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	1110,-

Équipement	Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
	OBL 127	OBL 137		
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	OBB-A1404 105,-
	WF 16x/Ø 13 mm	○○	○○	OBB-A1354 50,-
	HWF 10x/Ø 20 mm (avec pointeur)	○	○	OBB-A1448 90,-
Objectif plan E corrigé à l'infini	4x/0,11 W.D. 12,1 mm	✓	✓	OBB-A1161 100,-
	10x/0,25 W.D. 2,1 mm	✓	✓	OBB-A1159 165,-
	40x/0,66 (avec ressort) W.D. 0,58 mm	✓	✓	OBB-A1160 290,-
	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm	✓	✓	OBB-A1158 365,-
	20x/0,45 (avec ressort) W.D. 2,41 mm	○	○	OBB-A1250 290,-
	Plan 60x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,33 mm	○	○	OBB-A1270 390,-
	Plan 100x/1,15 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm	○	○	OBB-A1437 490,-
	· Butterfly 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm - 75 mm · Compensation dioptrique unilatéral	✓	○	OBB-A1578 290,-
Tube binoculaire				
Tube trinoculaire	· Butterfly 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm - 75 mm · Répartition du trajet des rayons 20:80 · Compensation dioptrique unilatéral	○	✓	OBB-A1580 400,-
	· Dimensions L×P 145×130 mm · Course 76×52 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin avec graduation: 2 µm · Supports pour 2 portes-objets	✓	✓	
Platine mécanique				
Condenseur	Abbe O.N. 1,25 précentré (avec diaphragme d'ouverture)	✓	✓	OBB-A1103 95,-
Condenseur fond noir	N.A. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid)	○	○	OBB-A1422 250,-
Kit de polarisation	Analyseur/Polariseur	○	○	OBB-A1277 290,-
Unité de contraste de phase	Unité avec objectif plan PH ∞ 10×	○	○	OBB-A1215 340,-
	Unité avec objectif plan PH ∞ 20×	○	○	OBB-A1217 390,-
	Unité avec objectif plan PH ∞ 40 ×	○	○	OBB-A1219 470,-
	Unité avec objectif plan PH ∞ 100×	○	○	OBB-A1213 570,-
Unité de fluorescence	Unité d'épifluorescence HBO 100 W, roue de 6 filtres (B/V) incluant objectif de centrage	○	○	OBB-A1153 3490,-
	Unité defluorescence Epi à 5W (B/V) incluant objectif de centrage	○	○	OBB-A1157 3550,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	bleu	○	○	OBB-A1170 25,-
	vert	○	○	OBB-A1188 25,-
	jaune	○	○	OBB-A1165 25,-
	gris	○	○	OBB-A1183 25,-
Adaptateur de monture C	0,5x (foyer réglable)		○	OBB-A1515 200,-
	1x		○	OBB-A1514 130,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de rechange, voir *internet*



Condenseur de contraste de phase monté



Condenseur PH simple avec coulisse PH 40×

Lab Line

Microscope à contraste de phase de haute qualité – spécialement préconfiguré avec de nombreuses de possibilités pour une extension flexible

Caractéristiques

- Nous avons développé cette série spécialement pour les applications générales utilisant la méthode de contraste de phase. De plus, le système stable et modulaire de la série OBL permet bien d'autres possibilités.
- La LED de 3W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection vos échantillons
- Grâce à un condenseur de contraste de phase spécial, à focalisation réglable en hauteur, fixe et précentré ainsi qu'au diaphragme de champ, vous obtenez un éclairage de Köhler simplifié et donc une représentation puissante des contrastes de phase de votre échantillon
- La grande table transversale mécanique et son porte-objet accepte deux échantillon en même temps et permet une focalisation simple et rapide grâce aux vis macrométrique et micrométrique coaxiales des deux côtés

- Une grande sélection d'oculaires, d'objectifs et de filtres de couleurs, un kit de polarisation simple ainsi que d'autres kits de contraste de phase sont disponibles comme accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Hématologie, urologie, gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, stations d'épuration, oncologie, entomologie, cabinets vétérinaires, analyses d'eau, brasseries

Applications/Echantillons

- Spécialement pour les préparations très translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, bactéries, tissus) avec contraste de phase

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 4 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Compensation dioptrique d'un côté
- Dimensions totales L×P×H 395×200×380 mm
- Poids net env. 6 kg



Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBL 146	Binoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan E corrige a l'infini / Plan	4x / 10x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	1580,-
OBL 156	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan E corrige a l'infini / Plan	4x / 10x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	1700,-

Équipement	Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
	OBL 146	OBL 156		
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	OBB-A1404 105,-
	WF 16x/Ø 13 mm	○○	○○	OBB-A1354 50,-
	HWF 10x/Ø 20 mm (avec pointeur)	○	○	OBB-A1448 90,-
Objectif plan E corrigé à l'infini	4x/0,11 W.D. 12,1 mm	✓	✓	OBB-A1161 100,-
	10x/0,25 W.D. 2,1 mm	○	○	OBB-A1159 165,-
	40x/0,66 (avec ressort) W.D. 0,58 mm	○	○	OBB-A1160 290,-
	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm	✓	✓	OBB-A1158 365,-
	Plan 20x/0,45 (avec ressort) W.D. 2,41 mm	○	○	OBB-A1250 290,-
	Plan 60x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,33 mm	○	○	OBB-A1270 390,-
	Plan 100x/1,15 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm	○	○	OBB-A1437 490,-
	· Butterfly 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm - 75 mm · Compensation dioptrique unilatéral	✓	○	OBB-A1578 290,-
Tube binoculaire				
Tube trinoculaire	· Butterfly 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm - 75 mm · Répartition du trajet des rayons 20:80 · Compensation dioptrique unilatéral	○	✓	OBB-A1580 400,-
	· Dimensions L×P 145×130 mm · Course 76×52 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin avec graduation: 2 µm · Supports pour 2 portes-objets	✓	✓	
Platine mécanique				
Condenseur PH	Abbe O.N. 1,25, précentré, pour champ clair et contraste de phase	✓	✓	OBB-A1398 165,-
	Objectif Infinity Plan PH 10x	✓	✓	OBB-A1390 185,-
	Objectif Infinity Plan PH 20x	○	○	OBB-A1391 220,-
	Objectif Infinity Plan PH 40x	✓	✓	OBB-A1392 285,-
	Objectif Infinity Plan PH 100x	○	○	OBB-A1393 375,-
Unité de contraste de phase	Coulisseau PH 10×	✓	✓	OBB-A1399 85,-
	Coulisseau PH 20×	○	○	OBB-A1400 85,-
	Coulisseau PH 40×	✓	✓	OBB-A1401 85,-
	Coulisseau PH 100×	○	○	OBB-A1402 85,-
	Oculaire de centrage	✓	✓	OBB-A1383 105,-
Condenseur fond noir	N.A. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid)	○	○	OBB-A1422 250,-
	bleu	✓	✓	OBB-A1170 25,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	vert	✓	✓	OBB-A1188 25,-
	jaune	○	○	OBB-A1165 25,-
	gris	○	○	OBB-A1183 25,-
Adaptateur de monture C	0,5x (foyer réglable)	○	○	OBB-A1515 200,-
	1x	○	○	OBB-A1514 130,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



OBN-13



OBN-15



Condenseur de contraste de phase monté



Professional Line

Professionnalisme et polyvalence réunis en un seul microscope – avec éclairage de Koehler pour applications exigeantes

Caractéristiques

- La série OBN se distingue par sa qualité excellente et incomparable qualité ainsi que par son design ergonomique. La variété de ses composants modulaires permet à la série OBN d'être personnalisable pour chaque utilisateur professionnelle
- Selon l'application, vous pouvez choisir vos modèles avec un éclairage à LED 3W puissante et à intensité variable ou halogène 20W (Philips)
- Ce microscope est également disponible comme microscope à contraste de phase préconfiguré, qui devient un microscope entièrement équipé de haute qualité pour toutes les applications de procédé de contraste grâce à la combinaison d'une roue de condensateur à quintuple professionnelle, du condensateur à contraste de phase et des objectifs à contraste de phase Infinity-Plan
- Cette série dispose d'un éclairage de Koehler professionnel à diaphragme de champ ainsi que d'un condenseur d'Abbe 1,25 centrable et réglable en hauteur à diaphragme d'ouverture réglable

- La très grande table à mouvements croisés à réglage mécanique avec vis micrométrique et macrométrique ergonomique, coaxiale des deux côtés, permet un réglage et une mise au point rapides et précis de votre échantillon
- Un grand nombre de systèmes modulaires, p.ex. condenseur swing-out, divers oculaires, objectifs, filtres couleur, kits de contraste de phase, un condenseur fond noir, un kit de polarisation simple, un tube butterfly et même des kits de fluorescence complets sont disponibles comme accessoires
- KERN OBN 15: La livraison comprend l'oculaire de centrage pour le réglage du contraste de phase, une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application


- Hématologie, urologie, gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, stations d'épuration, oncologie, entomologie, cabinets vétérinaires, analyses d'eau, brasseries

Applications/Echantillons

- Préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, bactéries, tissus)

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 5 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 390×200×395 mm
- Poids net env. 10 kg



Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBN 132*	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	20 W Halogène (lumière transmise)	1610,-
OBN 135	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	1640,-
OBN 158	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	20 W Halogène (lumière transmise)	2920,-
OBN 159	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	3 W LED (lumière transmise)	2940,-

* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Équipement		Modèle KERN				Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OBN 132	OBN 135	OBN 158	OBN 159		
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	OBB-A1404	105,-
	WF 16x/Ø 13 mm	○○	○○	○○	○○	OBB-A1354	50,-
Objectifs plan-achromatiques corrigé à l'infini	4x/0,11 W.D. 12,1 mm	✓	✓	✓	✓	OBB-A1263	120,-
	10x/0,25 W.D. 4,64 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1243	215,-
	20x/0,45 (avec ressort) W.D. 2,41 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1250	290,-
	40x/0,65 (avec ressort) W.D. 0,65 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1257	315,-
	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm	✓	✓	○	○	OBB-A1240	340,-
	Plan 60x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,33 mm	○	○	○	○	OBB-A1270	390,-
	Plan 100x/1,15 (eau) (avec ressort) W.D. 0,18 mm	○	○	○	○	OBB-A1437	490,-
Tube trinoculaire	· Butterfly 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm - 75 mm · Répartition du trajet des rayons 0:100 · Compensation dioptrique bilatéral	✓	✓	✓	✓	OBB-A1382	570,-
Platine mécanique	· Dimensions L×P 175×145 mm · Course 78×55 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin · Support pour 2 porte-objets	✓	✓	✓	✓	OBB-A1330	150,-
Condenseur	Abbe O.N. 1,25 pouvant être centré (avec diaphragme d'ouverture)	✓	✓	○	○	OBB-A1102	95,-
	Condenseur « Swing-Out » 0,9/0,13 précentré (avec diaphragme d'ouverture)	○	○	○	○	OBB-A1104	240,-
Condenseur fond noir	N.A. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid)	○	○	○	○	OBB-A1421	290,-
	N.A. 1,3 (huile, cardiodé)	○	○	○	○	OBB-A1538	660,-
Kit de polarisation	Analyseur/Polariseur	○	○	○	○	OBB-A1283	290,-
Unité de contraste de phase	Roue de condenseur 5 fois avec objectifs plans PH corrigés à l'infini 10x/20x/40x/100x (jeu complet) (complete set)	○	○	✓	✓	OBB-A1237	1790,-
	Unité avec objectif plan PH ∞ 10x	○	○			OBB-A1214	340,-
	Unité avec objectif plan PH ∞ 20x	○	○			OBB-A1216	390,-
	Unité avec objectif plan PH ∞ 40x	○	○			OBB-A1218	470,-
	Unité avec objectif plan PH ∞ 100x	○	○			OBB-A1212	570,-
	Oculaire de centrage	○	○	✓	✓	OBB-A1383	105,-
Unité de fluorescence	Unité de fluorescence HBO Epi 100W, roue de 6 filtres (UV/V/B/G) incluant objectif de centrage	○	○	○	○	OBB-A1155	4970,-
	Unité d'épifluorescence HBO 100 W, roue de 6 filtres (B/V) incluant objectif de centrage	○	○	○	○	OBB-A1153	3490,-
	Unité deflourescence Epi à 5W, roue de 6 filtres (B/V) incluant objectif de centrage	○	○	○	○	OBB-A1156	3550,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	bleu	✓	○	✓	✓	OBB-A1170	25,-
	vert	○	○	✓	✓	OBB-A1188	25,-
	jaune	○	○	○	○	OBB-A1165	25,-
	gris	○	○	○	○	OBB-A1183	25,-
Adaptateur de monture C	1x	○	○	○	○	OBB-A1514	130,-
	0,5x (foyer réglable)	○	○	○	○	OBB-A1515	200,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option


Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



OBN 142



Systèmes d'éclairage



Revolver filtre 6×

Professional Line

Microscope en fluorescence pour les professionnels

Caractéristiques

- Le microscope à fluorescence de la série KERN OBN-14 reprend la qualité et la diversité de la série OBN. Le design remarquable et robuste, combiné avec le système optique de haute qualité est une référence dans cette catégorie des microscopes à fluorescence
- OBN 147/148: L'éclairage halogène transmis 20W puissant et à intensité variable (Philips), ainsi qu'une unité d'éclairage incident à épifluorescence 100W assurent un éclairage et une excitation parfaits de vos préparations fluorescentes
- En alternative, vous disposez avec les modèles KERN OBN 141 et OBN 142 microscopes fluorescentes avec éclairage transmis à LED 3 W et éclairage incident à épifluorescence à LED5 W
- Cette série dispose d'un éclairage de Koehler professionnel à diaphragme de champ ainsi que d'un condenseur d'Abbe 1,25 centrale et réglable en hauteur à diaphragme d'ouverture réglable

- La très grande table à mouvements croisés à réglage mécanique avec vis micrométrique et macrométrique ergonomique, coaxiale des deux côtés, permet un réglage et une mise au point rapides et précis de votre échantillon
- La roue à filtres, qui peut être équipée jusqu'à 6 fois, est dotée de série d'un filtre fluorescent B/G (KERN OBN 141 et OBN 147) ou d'un filtre fluorescent B/G/UV/V (KERN OBN 142 et OBN 148)
- Le système modulaire permet d'intégrer simplement un grand choix d'oculaires, d'objectifs, des filtres couleurs, des condenseurs fond noir ainsi que des tubes butterfly, kits de polarisation et de contraste de phase
- La livraison comprend l'objectif de centrage pour le réglage de fluorescence, une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues.
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Hématologie, urologie, Gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, stations d'épuration, oncologie, entomologie, cabinets vétérinaires, analyses d'eau, brasseries

Applications/Échantillons

- Spécialement pour les préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. immunofluorescence, FISH, coloration DAPI, etc.)

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 5 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 510×470×515 mm
- Poids net env. 13 kg



Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBN 141	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	LED + 5 W LED Epi fluorescence (B/G)	5140,-
OBN 142	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	LED + 5 W LED Epi fluorescence (UV/V/B/G)	6520,-
OBN 147*	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	Halogène + 100 W Epi fluorescence (B/G)	5120,-
OBN 148	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrige a l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 100x	Halogène + 100 W Epi fluorescence (UV/V/B/G)	6500,-

* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Équipement	Modèle KERN				Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
	OBN 141	OBN 142	OBN 147	OBN 148		
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	✓✓	OBB-A1404	105,-
	WF 10x/Ø 20 mm	○○	○○	○○	OBB-A1351	95,-
	WF 16x/Ø 13 mm	○○	○○	○○	OBB-A1354	50,-
Objectifs plan-achromatiques corrigé à l'infini	WF 10x/Ø 20 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable)	○	○	○	OBB-A1352	155,-
	4x/0,11 W.D. 12,1 mm	✓	✓	✓	OBB-A1263	120,-
	10x/0,25 W.D. 4,64 mm	✓	✓	✓	OBB-A1243	215,-
	20x/0,45 (avec ressort) W.D. 2,41 mm	✓	✓	✓	OBB-A1250	290,-
	40x/0,65 (avec ressort) W.D. 0,65 mm	✓	✓	✓	OBB-A1257	315,-
Objectifs plan semi-apochromatiques corrigés à l'infini	100x/1,25 (huile) (avec ressort) W.D. 0,19 mm	✓	✓	✓	OBB-A1240	340,-
	Plan 60x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,33 mm	○	○	○	OBB-A1270	390,-
	10x/0,3 W.D. 7,68 mm	○	○	○	OBB-A1634	395,-
Objectifs plan semi-apochromatiques corrigés à l'infini	20x/0,5 W.D. 1,96 mm	○	○	○	OBB-A1635	690,-
	40x/0,75 (avec ressort) W.D. 0,78 mm	○	○	○	OBB-A1636	1050,-
	100x/1,3 (huile) (avec ressort) W.D. 0,15 mm	○	○	○	OBB-A1637	1370,-
Tube trinoculaire	· Butterfly 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm - 75 mm · Répartition du trajet des rayons 0:100 · Compensation dioptrique bilatéral	✓	✓	✓	OBB-A1382	570,-
Platine mécanique	· Dimensions L×P 175×145 mm · Course 78×55 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin · Support pour 2 porte-objets	✓	✓	✓	OBB-A1330	150,-
Condenseur	Abbe O.N. 1,25 pouvant être centré (avec diaphragme d'ouverture)	✓	✓	✓	OBB-A1102	95,-
	Condenseur « Swing-Out » 0,9/0,13 précentré (avec diaphragme d'ouverture)	○	○	○	OBB-A1104	240,-
Condenseur fond noir	N.A. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid)	○	○	○	OBB-A1421	290,-
	N.A. 1,3 (huile, cardiodé)	○	○	○	OBB-A1538	660,-
Kit de polarisation	Analyseur/Polariseur	○	○	○	OBB-A1283	290,-
Unité de contraste de phase	Roue de condenseur 5 fois avec objectifs plans PH corrigés à l'infini 10x/20x/40x/100x (jeu complet) (complete set)	○	○	○	OBB-A1237	1790,-
	Unité avec objectif plan PH ≈ 10x	○	○	○	OBB-A1214	340,-
	Unité avec objectif plan PH ≈ 20x	○	○	○	OBB-A1216	390,-
	Unité avec objectif plan PH ≈ 40x	○	○	○	OBB-A1218	470,-
	Unité avec objectif plan PH ≈ 100x	○	○	○	OBB-A1212	570,-
Unité de fluorescence	Unité de fluorescence HBO Epi 100W, roue de 6 filtres (UV/V/B/G) incluant objectif de centrage			✓	OBB-A1155	4970,-
	Unité d'épifluorescence HBO 100 W, roue de 6 filtres (B/V) incluant objectif de centrage			✓	OBB-A1153	3490,-
	Unité deflourescence Epi à 5W, roue de 6 filtres (UV/V/B/G) incluant objectif de centrage			✓	OBB-A1654	4970,-
	Unité deflourescence Epi à 5W, roue de 6 filtres (B/V) incluant objectif de centrage			✓	OBB-A1156	3550,-
Filtres de couleurs pour lumière trans- mise	bleu	○	○	✓	OBB-A1170	25,-
	vert	○	○	○	OBB-A1188	25,-
	jaune	○	○	○	OBB-A1165	25,-
	gris	○	○	○	OBB-A1183	25,-
Adaptateur de monture C	1x	○	○	○	OBB-A1514	130,-
	0,5x (foyer réglable)	○	○	○	OBB-A1515	200,-

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*

✓ = compris dans la livraison

○ = Option



OCM 161/162



OCM 165-168



Abbe O.N. 0,3 avec diaphragme d'ouverture



Les boutons coaxiaux de réglage des x/y peuvent être installées à droite ou à gauche

Lab Line

Le microscope de laboratoire biologique inversé – disponible avec fluorescence

Caractéristiques

- La série OCM se distingue par son design ergonomique, robuste et extrêmement stable
- Un éclairage halogène 30 W ou LED 5 W, puissant et réglable en continu, assure un éclairage optimal en fond clair de votre préparation. Pour les modèles avec unité de fluorescence supplémentaire, vous pouvez choisir soit une Osram 100 W-HBO ou une unité d'épifluorescence 5 W-LED
- Un condensateur d'Abbe 0,3 à ouverture numérique avec diaphragme d'ouverture et une distance de travail de 72 mm offre des conditions de travail optimales sur fond clair, en contraste de phase et pour les applications de fluorescence
- La série OCM est équipée en série d'un tube trinoculaire
- La platine mécanique avec porte-objet (\varnothing 110 mm) rend le travail plus rapide et plus efficace. D'autres supports pour boîtes de culture sont fournis ou disponibles comme accessoires

- D'autres options, telles qu'un choix d'oculaires, d'objectifs, des porte-objets et d'autres unités de contraste de phase peuvent être intégrées sous forme d'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Recherche et obtention de cultures cellulaires et de tissus

Applications / Échantillons

- En particulier, observation de préparations dans des récipients de cultures (flacons, coupelles, plaques de microtitrage), préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, tissus et éventuellement microorganismes, immunofluorescence, FISH, coloration DAPI, etc.)

Caractéristiques techniques

- Optique Infinity
- Revolver à 5 objectifs
- Siedentopf 45° incliné
- Compensation dioptrique des deux côtés


OCM 161/162

- Dimensions totales L×P×H 660×600×335 mm
- Poids net env. 15 kg

OCM 165-168

- Dimensions totales L×P×H 782×304×530 mm
- Poids net env. 22 kg

DE SÉRIE



OCM
161/
165/166

OCM
162/
167/168

OCM
165/166
167/168

OCM
161/162

OCM
165-
168

Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OCM 161	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Plan corrige a l'infini	10x / 20x / 40x	30 W Halogène (lumière transmise)	3790,-
OCM 162	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Plan corrige a l'infini	10x / 20x / 40x	5 W LED (lumière transmise)	3800,-
OCM 165	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Plan corrige a l'infini	10x / 20x / 40x	30 W Halogène + 100 W Epi fluorescence (B/G)	9180,-
OCM 166	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Plan corrige a l'infini	10x / 20x / 40x	30 W Halogène + 100 W Epi fluorescence (UV/V/B/G)	10790,-
OCM 167	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Plan corrige a l'infini	10x / 20x / 40x	5 W LED + 5 W LED Epi fluorescence (B/G)	9180,-
OCM 168	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Plan corrige a l'infini	10x / 20x / 40x	5 W LED + 5 W LED Epi fluorescence (UV/V/B/G)	10790,-

Nouveau modèle

Équipement		Modèle KERN						Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OCM 161	OCM 162	OCM 165	OCM 166	OCM 167	OCM 168		
Oculaires (30 mm)	HWF 10x/Ø 22 mm (réglable)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	OBB-A1491	100,-
	HWF 10x/Ø 22 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable)	○	○	○	○	○	○	OBB-A1523	155,-
Objectifs plan-achromatiques fluor corrigé à l'infini	4x/0,11 W.D. 12,1 mm	○	○	○	○	○	○	OBB-A1600	140,-
	10x/0,25 W.D. 10,3 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1601	210,-
	20x/0,45 W.D. 5,8 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1602	290,-
	40x/0,65 W.D. 5,1 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1603	360,-
Tube trinoculaire	· 45° incliné · Écart pupillaire 48 mm - 76 mm · Répartition du trajet des rayons 100:0 · Compensation dioptrique bilatéral	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	· Dimensions L×P 210×241 mm · Course 128×80 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier et fin · Les boutons de réglage des x/y peuvent être installés à droite ou à gauche · Convient pour la fixation d'une plaque microtitre à 96 trou	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Platine mécanique	Valet (Ø 110)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1503	35,-
	Valet pour coupelle de culture de 35 mm	○	○	○	○	○	○	OBB-A1507	65,-
	Valet pour coupelle de culture de 54 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1506	65,-
	Valet pour coupelle de culture de 65 mm	○	○	○	○	○	○	OBB-A1505	65,-
Condenseur	Abbe O.N. 0,3 (avec diaphragme d'ouverture), une grande distance de travail 72 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Unité de contraste de phase	Coulisseau de contraste de phase 4x	○	○	○	○	○	○	OBB-A1608	95,-
	Coulisseau de contraste de phase 10x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1609	95,-
	Coulisseau de contraste de phase 20x/40x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1610	95,-
	Objectif plan PH de fluor corrigé à l'infini 4x	○	○	○	○	○	○	OBB-A1604	680,-
	Objectif plan PH de fluor corrigé à l'infini 10x	○	○	○	○	○	○	OBB-A1605	260,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	Objectif plan PH de fluor corrigé à l'infini 20x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1606	360,-
	Objectif plan PH de fluor corrigé à l'infini 40x	○	○	○	○	○	○	OBB-A1607	410,-
	Oculaire de centrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1544	120,-
	bleu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1510	25,-
	vert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OBB-A1511	25,-
Adaptateur de monture C	jaune	○	○	○	○	○	○	OBB-A1512	30,-
	gris	○	○	○	○	○	○	OBB-A1513	25,-
	0,5x (foyer réglable)	○	○	○	○	○	○	OBB-A1515	200,-
	1x	○	○	○	○	○	○	OBB-A1514	130,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de recharge, voir *internet*



Kit de nettoyage pour microscopes

Caractéristiques

- Ce kit de nettoyage de 7 pièces d'un prix intéressant et entièrement équipé contient tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien optimal de votre microscope.
- Un soufflet manuel en silicone, un pinceau à poussière, du liquide de nettoyage (60 ml), un chiffon qui ne peluche pas, des chiffons de nettoyage pour le système optique et des tiges de nettoyage. Nous livrons le tout dans une sacoche de rangement KERN de haute qualité que vous pourrez attacher sans problème à votre ceinture
- Vous pouvez utiliser ce kit non seulement pour un nettoyage de votre microscope, mais également pour vos caméras, binoculaires et tout autres surfaces optiques
- Le liquide de nettoyage est également disponible séparément



Modèle

Description

Prix
H.T.
départ usine
€

KERN

OCS 901	Kit de nettoyage 7 pièces pour microscopes et autres instruments optiques	35,-
OCS-A1101	Liquide de nettoyage	19,-

2

MICROSCOPES MÉTALLURGIQUES





Systèmes d'éclairage



Platine et objectifs

LAB LINE MET

Le microscope métallurgique à lumière incidente pour le contrôle de matériaux et de surfaces ainsi que pour l'assurance-qualité dans l'industrie

Caractéristiques

- Le KERN OKM est un remarquable microscope à lumière incidente métallurgique, p.ex. Pour le contrôle de la qualité de surface des matériaux bruts et des produits finis dans l'industrie
- L'éclairage LED 5 W à lumière transmise, puissant et à intensité variable garantit des images d'une qualité remarquable et très contrastée
- Une grande platine à réglage mécanique pour applications à lumière incidente est comprise dans la version standard. La vis macrométrique et micrométrique (des deux côtés) permet un réglage et une focalisation parfait de votre échantillon
- La livraison comprend un kit de polarisation simple (analyseur et polariseur)

- Un vaste choix d'oculaires et d'objectifs est également disponible
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Métallurgie, contrôle des matériaux, assurance-qualité

Applications/Échantillons

- Préparations non translucides et épaisses, pièces usinées (surfaces, bords, revêtements)

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Revolver à 4 objectifs
- Compensation dioptrique d'un côté
- Dimensions totales L×P×H 440×200×460 mm
- Poids net env. 8 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OKM 173	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrigé à l'infini	5x / 10x / 20x / 50x	5 W LED (lumière incidente)	2220,-

Équipement	Modèle KERN OKM 173	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 18 mm	✓	OBB-A1403 50,-
	HWF 10x/Ø 18 mm (avec graduation 0,1 mm) (non-réglable)	✓	OBB-A1349 65,-
	WF 5x/Ø 20 mm	○	OBB-A1355 60,-
	WF 12,5x/Ø 14 mm	○	OBB-A1353 85,-
	WF 16x/Ø 13 mm	○	OBB-A1354 50,-
Objectifs plan-achromatiques corrigé à l'infini	5x/0,1 W.D. 12,1 mm	○	OBB-A1268 115,-
	10x/0,25 W.D. 4,64 mm	○	OBB-A1244 215,-
	20x/0,4 (avec ressort) W.D. 2,14 mm	○	OBB-A1251 290,-
	40x/0,66 (avec ressort) W.D. 0,45 mm	○	OBB-A1258 315,-
Objectifs plan-achromatiques corrigé à l'infini pour une grande distance de travail	5x/0,15 W.D. 24,23 mm	✓	OBB-A1525 135,-
	10x/0,25 W.D. 18,48 mm	✓	OBB-A1526 200,-
	20x/0,4 W.D. 8,35 mm	✓	OBB-A1527 265,-
	40x/0,65 W.D. 3,9 mm	○	OBB-A1259 440,-
	50x/0,75 (avec ressort) W.D. 1,95 mm	✓	OBB-A1528 350,-
	80x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,85 mm	○	OBB-A1271 550,-
Tube trinoculaire	· Siedentopf 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 50 mm - 75 mm · Répartition du trajet des rayons 20:80 · Compensation dioptrique unilatéral	✓	OBB-A1580 400,-
Platine mécanique	· Dimensions L×P 200×140 mm · Course 76×52 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier	✓	OBB-A1327 165,-
Kit de lumière incidente	Unité 5 filtres (bleu, vert, jaune, gris, vide)	✓	
Kit de polarisation	Incl. analyseur et polariseur	✓	
Adaptateur de monture C	1x	○	OBB-A1514 130,-
	0,5x (foyer réglable)	○	OBB-A1515 200,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



Platine et objectifs



Systèmes d'éclairage

PROFESSIONAL LINE MET

Le microscope à lumière incidente et transmise entièrement équipé pour de nombreuses applications dans l'industrie métallurgique

Caractéristiques

- Cet instrument est un microscope métallurgique professionnel et polyvalent pour l'inspection des métaux et l'analyse des surfaces
- Le KERN OKO 178 est un modèle combinant lumière incidente à LED et lumière transmise à LED. Un condensateur d'Abbe 1,25 centrale et réglable en hauteur ainsi qu'un diaphragme de champ pour un éclairage de Köhler complet professionnel sont fournis de série
- Une platine mécanique ouverte est incluse de série
- La livraison comprend un kit de polarisation simple (analyseur et polariseur)

- Beaucoup des Accessoires sont disponibles p.e. oculaires et objectifs pour une distance de travail plus grande
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Métallurgie, contrôle des matériaux, contrôle de la qualité

Applications/Échantillons

- Préparations non translucides et épaisses, pièces usinées (surfaces, bords, revêtements)

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Revolver à 5 objectifs
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 550×200×460 mm
- Poids net env. 12 kg

DE SÉRIE



Modèle

Tube

Oculaire

Qualité des objectifs

Objectifs

Éclairage

Prix

H.T.

départ usine

€

KERN

OKO 178

Trinoculaire

WF 10x/Ø 22 mm

Infinity semi-apochromatique

5x / 10x / 20x / 50x

5 W LED (lumière transmise + incidente)

3350,-

Équipement

		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OKO 178		
Oculaires (30 mm)	HWF 10x/Ø 22 mm (réglable)	✓	OBB-A1491	100,-
	HWF 10x/Ø 22 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable)	✓	OBB-A1523	155,-
Objectifs plans semi-apochromatiques corrigés à l'infini pour une grande distance de travail	5x/0,15 W.D. 15 mm	✓	OBB-A1619	180,-
	10x/0,3 W.D. 20 mm	✓	OBB-A1620	275,-
	20x/0,4 W.D. 15 mm	✓	OBB-A1621	335,-
	50x/0,75 W.D. 4,25 mm	✓	OBB-A1641	480,-
	100x/0,85 (sec) (avec ressort) W.D. 3 mm	○	OBB-A1623	1260,-
Objectifs plan corrigé à l'infini pour une grande distance de travail	80x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,85 mm	○	OBB-A1530	520,-
Tube trinoculaire	· Siedentopf 30° incliné/pivotable à 360° · Écart pupillaire 48 mm – 76 mm · Répartition du trajet des rayons 0:100	✓	OBB-A1599	670,-
Platine mécanique	· Dimensions L×P 182×140 mm · Course 77×52 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier	✓		
Condenseur	Abbe O.N. 1,25 pouvant être centré (avec diaphragme d'ouverture)	✓	OBB-A1380	110,-
Kit de lumière incidente	Incl. un filtre bleu coulissant	✓		
Kit de polarisation	Incl. analyseur et polariseur pour lumière incidente et transmise	✓		
	bleu	✓	OBB-A1170	25,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	vert	○	OBB-A1188	25,-
	jaune	○	OBB-A1165	25,-
	gris	○	OBB-A1183	25,-
Adaptateur de monture C	1x	○	OBB-A1514	130,-
	0,75x	○	OBB-A1590	200,-
	0,5x (foyer réglable)	○	OBB-A1515	200,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de recharge, voir *internet*



OLM 170



Table d'objet et unité d'éclairage



Analyseur/Polariseur

LAB LINE MET

Le microscope métallurgique inversé pour applications professionnelles

Caractéristiques

- La série OLM fait partie de la gamme de microscopes inversés et se distingue par son design ergonomique, robuste et extrêmement stable. Grâce à sa grande distance de travail, cette série est particulièrement adaptée au contrôle qualité de surface des matériaux bruts et des produits finis dans l'industrie
- Selon l'application, vous avez le choix entre des modèles avec un éclairage puissant, à gradation continue 5W LED ou un éclairage incident halogène de 50W, qui assurent un éclairage optimal des matériaux à tester
- La série OLM est équipée en série d'un tube trinoculaire
- La livraison comprend un kit de polarisation simple (analyseur et polariseur)
- Une grande platine mécanique est fournie de série. Les vis macrométrique et micrométrique de part et d'autre de l'appareil garantissent un réglage et une mise au point rapides et précis.

- La construction compacte de l'OLM 170 permet à l'utilisateur une manipulation plus simple et plus flexible, de sorte que ce modèle convient également à une utilisation mobile. De même, l'adaptateur à monture C prémonté (à l'arrière du microscope) y contribue à rendre la connexion de la caméra encore plus pratique
- D'autres options, telles qu'un vaste choix d'objectifs, peuvent être intégrées sous forme d'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Métallurgie, contrôle des matériaux, Assurance-qualité

Applications/Échantillons

- Préparations non translucides et épaisses, pièces usinées (surfaces, bords, revêtements)

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini

OLM 170

- Revolver à 4 objectifs
- Butterfly, incliné sous 45°
- Compensation dioptrique d'un côté
- Dimensions totales L×P×H 470×240×330 mm
- Poids net env. 7 kg

OLM 171

- Revolver à 5 objectifs
- Siedentopf 30° incliné
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 747×271×379 mm
- Poids net env. 13 kg

DE SÉRIE



OLM 171

OLM 170

Modèle

Tube

Oculaire

Qualité des objectifs

Objectifs

Éclairage

Prix H.T. départ usine €

KERN

OLM 170	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrigé à l'infini	5x / 10x / 20x / 50x	5 W LED (lumière incidente)	3000,-
OLM 171	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Semi Apochromatique	5x / 10x / 20x / 50x	50 W Halogène (lumière incidente)	3950,-

Équipement		Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OLM 170	OLM 171		
Oculaires (23,2 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓		OBB-A1404	105,-
	WF 10x/Ø 20 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable)	✓		OBB-A1352	155,-
Oculaires (30 mm)	HWF 10x/Ø 22 mm (réglable)		✓	OBB-A1491	100,-
	HWF 10x/Ø 22 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable)		✓	OBB-A1523	155,-
Objectifs plan-achromatiques corrige à l'infini pour une grande distance de travail	5x/0,15 W.D. 24,23 mm	✓	○	OBB-A1525	135,-
	10x/0,25 W.D. 18,48 mm	✓	○	OBB-A1526	200,-
	20x/0,4 W.D. 8,35 mm	✓	○	OBB-A1527	265,-
	50x/0,75 (avec ressort) W.D. 1,95 mm	✓	○	OBB-A1528	350,-
	80x/0,8 (avec ressort) W.D. 0,85 mm	○	○	OBB-A1530	520,-
Objectifs plans semi- apochromatiques corrigés à l'infini pour une grande distance de travail	5x/0,15 W.D. 15 mm		✓	OBB-A1619	180,-
	10x/0,3 W.D. 20 mm		✓	OBB-A1620	275,-
	20x/0,4 W.D. 15 mm	○	✓	OBB-A1621	335,-
	50x/0,55 W.D. 10 mm		✓	OBB-A1622	480,-
	100x/0,85 (sec) (avec ressort) W.D. 3 mm		○	OBB-A1623	1260,-
Tube trinoculaire	· Butterfly 45° incliné · Écart pupillaire 48 mm - 76 mm · Répartition du trajet des rayons 20:80 · Compensation dioptrique de un côté		✓		
	· Siedentopf 30° incliné · Écart pupillaire 48 mm - 76 mm · Répartition du trajet des rayons 100:0 · Compensation dioptrique des deux côtés		✓		
Platine mécanique	· Dimensions L×P 155×180 mm · Course 75×40 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier		✓		
	· Dimensions L×P 210×180 mm · Course 50×50 mm · Vis de mise au point coaxiaux pour ajustage grossier		✓		
Kit de lumière incidente	Incl. un filtre bleu coulissant	✓	✓		
Kit de polarisation	Incl. analyseur et polariseur	✓	✓		
Filtres de couleurs	bleu		✓	OBB-A1510	25,-
	vert	○		OBB-A1511	25,-
	jaune	○		OBB-A1512	30,-
	gris	✓	○	OBB-A1513	25,-
Adaptateur de monture C	0,5x (intégré)	✓			
	1x	○		OBB-A1514	130,-
	0,5x (foyer réglable)	○		OBB-A1515	200,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*

3

MICROSCOPES POLARISANTS



Lentille de Bertrand, λ lame, analyseur pivotable à 360° (amovible)

Platine à polarisation, centrable et rotatif



Condenseur « Swing-Out »

PROFESSIONAL LINE POL

Le microscope polarisant flexible et performant pour toutes les applications professionnelles à lumière incidente et transmise

Caractéristiques

- Cet appareil est un microscope à polarisation professionnelle et entièrement équipé, utilisé dans la polarisation de la lumière et l'analyse des minéraux, les cristaux et les matériaux isotropes
- Le KERN OPO 185 est un modèle combinant lumière incidente à LED et lumière transmise à LED. Un condensateur d'Abbe « swing-out » 0,9/0,13 centrable et réglable en hauteur pour un éclairage de Köhler complet est fourni de série
- Une platine pivotant sur 360° par pas de 1°, graduation de précision 6' et fonction de blocage, est intégrée en standard dans les séries

- Un grand choix d'accessoires comme un plateau de table mécanique ainsi que d'autres objectifs également pour distance frontale importante et kits de filtrage sont disponibles
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Minéralogie, observation de texture, contrôle des matériaux, observation de cristaux

Applications/Échantillons

- Préparations plus exigeantes avec propriétés polarisantes

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 5 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 500×200×500 mm
- Poids net env. 13 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Qualité des objectifs	Objectifs	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN OPO 185	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Plan corrigé à l'infini	4x / 10x / 20x / 40x / 50x	5 W LED (lumière transmise + incidente)	5700,-

Équipement		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OPO 185		
Oculaires (30 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓	OBB-A1591	95,-
	HWF 10x/Ø 20 mm (avec graduation 0,1 mm) (réglable)	✓	OBB-A1592	130,-
Non-stress objectif plan corrigé à l'infini (lumière transmise)	4x/0,11 W.D. 12,1 mm	✓	OBB-A1294	115,-
	10x/0,25 W.D. 4,64 mm	✓	OBB-A1289	220,-
Non-stress objectif plan corrigé à l'infini (lumière incidente) pour un grande distance de travail	20x/0,45 (avec ressort) W.D. 2,41 mm	✓	OBB-A1290	290,-
	40x/0,66 (avec ressort) W.D. 0,65 mm	✓	OBB-A1292	335,-
Non-stress objectif plan corrigé à l'infini (lumière incidente) pour un grande distance de travail	5x/0,13 W.D. 16,04 mm	○	OBB-A1593	110,-
	10x/0,25 W.D. 18,48 mm	○	OBB-A1594	220,-
Tube trinoculaire	20x/0,4 W.D. 8,35 mm	○	OBB-A1291	375,-
	Semi-apochromatique 50x/0,75 W.D. 4,25 mm	✓	OBB-A1642	480,-
Lentille de Bertrand	E-Plan 100x/0,85 (sec) (avec ressort) W.D. 3 mm	○	OBB-A1595	1260,-
	· 30° incliné · Écart pupillaire 48 mm – 76 mm · Répartition du trajet des rayons 0:100	✓		
Lamme λ	Intégré, centrable	✓	OBB-A1121	330,-
$\lambda + \frac{1}{4} \lambda$ lame	Lame λ et lame $1/4 \lambda$ (combinaison)	✓	OBB-A1316	155,-
Cale quartz	Classe I - IV	✓	OBB-A1321	260,-
Platine rotative ronde	pivotable à 360°, centrable, division 1°, graduation de précision 6'	✓	OBB-A1332	340,-
Complément méca- nique de table pour la platine de polarisation	Plateau de platine mécanique pour la table de polarisation	○	OBB-A1337	295,-
Condenseur « Swing-Out »	Condenseur achromatique, centrable (avec diaphragme d'ouverture)	✓	OBB-A1107	255,-
Kit de polarisation	Lumière incidente : analyseur avec échelle, pivotant à 360° avec fonction de blocage, polariseur	✓	OBB-A1597	3795,-
	Lumière transmise : incl. analyseur et polariseur avec fonction de blocage, pivotant à 360°	✓	OBB-A1284	275,-
Filtres de couleurs pour lumière transmise	bleu	✓	OBB-A1170	25,-
	vert	○	OBB-A1188	25,-
	jaune	○	OBB-A1165	25,-
	gris	○	OBB-A1183	25,-
Adaptateur de monture C	1x	○	OBB-A1514	130,-
	0,75x	○	OBB-A1590	200,-
	0,5x (foyer réglable)	○	OBB-A1515	200,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*

4

MICROSCOPES STÉRÉOSCOPIQUES

Microscopes stéréoscopiques, microscopes stéréoscopiques à zoom, microscopes coaxiaux et à bijoux





Vue de côté

4

Educational Line

Microscope stéréoscopique robuste et ergonomique – idéal dans les ateliers, les écoles et les établissements de formation

Caractéristiques

- Avec sa poignée intégrée ainsi que son support mécanique stable, le KERN OSE 421 a été développé spécialement pour les écoles et les ateliers
- L'éclairage LED incident et transmis de série peut être allumé ou non, pour un éclairage optimal de votre échantillon
- Le compartiment à piles intégré permet également une utilisation mobile en toute simplicité
- Malgré le prix avantageux, il dispose de très bonnes propriétés optiques, qui offrent des images nettes sur un grand champ visuel
- Des objectifs rotatifs avec 3 grossissements prédéfinis sont disponibles pour rendre vos procédures de travail plus rapides et plus efficaces
- Les oculaires sont fixés dans le tube, ce qui évite de les perdre ou de les endommager
- Une caractéristique particulière de cette série de microscopes variables et en même temps robustes, est le mécanisme stable et précis du support qui de plus, se distingue par sa fonctionnalité et son design ergonomique
- Un grand choix d'oculaires ainsi que diverses systèmes d'éclairage externe supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoires
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Formation, fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications / Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Distance interoculaire : 55 mm – 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 200×180×300 mm
- Poids net env. 2,2 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN OSE 421	Binoculaire	WF 10x/Ø 20 mm	20 mm	2x / 4x	mécanique	1 W LED (lumière incidente), 1 W LED (lumière transmise)	290,-

Oculaire		Caractéristiques – objectifs	
	Grossissement	2x	4x
WF 5x	Grossissement total	10x	20x
	Champ visuel mm	Ø 10	Ø 5
WF 10x	Grossissement total	20x	40x
	Champ visuel mm	Ø 10	Ø 5
WF 15x	Grossissement total	30x	60x
	Champ visuel mm	Ø 7,5	Ø 3,7
WF 20x	Grossissement total	40x	80x
	Champ visuel mm	Ø 6,5	Ø 3,2
Distance de travail		57 mm	57 mm

Équipement		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OSE 421		
Oculaires (30,5 mm)	WF 5x/Ø 16,2 mm	○○	OZB-A4 101	40,-
	WF 10x/Ø 20 mm	✓✓	OZB-A4 102	35,-
	WF 15x/Ø 15 mm	○○	OZB-A4 103	35,-
	WF 20x/Ø 10 mm	○○	OZB-A4 104	40,-
	WF 10x/Ø 20 mm (avec échelle 0,1 mm)	○	OZB-A4 151	50,-
Support	Mécanique, avec éclairage à 1W LED (lumière transmise + lumière incidente)	✓		
Insert de support	verre dépoli/Ø 59,5 mm	✓	OZB-A4815	25,-
	noir-blanc/Ø 59,5 mm	✓	OZB-A4816	25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



4



Insert de support noir



Insert de support blanc

Educational Line

Le Pratique et le Robuste pour les écoles, bureau de vérification, ateliers et laboratoires

Caractéristiques

- Avec sa poignée intégrée ainsi que son support mécanique stable, le KERN OSF-43 a été développé spécialement pour les écoles et les ateliers
- L'éclairage à lumière incidente et transmise LED prévu en standard assure un éclairage optimal et à intensité variable de votre échantillon
- En plus de ses très bonnes caractéristiques optiques, sa surface de travail ergonomique offre le plus haut niveau de confort d'utilisation de sa catégorie.
- Des objectifs rotatifs avec 3 grossissements prédéfinis sont disponibles pour rendre vos procédures de travail plus rapides et plus efficaces
- Les oculaires sont fixés dans le tube, ce qui évite de les perdre ou de les endommager
- La forme ergonomique et le mécanisme stable et à réglage extrêmement précis offrent une fonctionnalité élevée et permettent un travail rapide et efficace en quelques tours de main.
- Un grand choix d'oculaires ainsi que diverses systèmes d'éclairage externe supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Formation, fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications / Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platinas, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Distance interoculaire : 55 mm - 75 mm
- Compensation dioptrique d'un côté
- Dimensions totales L×P×H 230×180×275 mm
- Poids net env. 2,4 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OSF 438	Binoculaire	WF 10x/Ø 20 mm	20 mm	1x / 2x / 3x	mécanique	1 W LED (lumière incidente), 0,35 W LED (lumière transmise)	360,-
OSF 439	Binoculaire	WF 10x/Ø 20 mm	20 mm	1x / 2x / 4x	mécanique	1 W LED (lumière incidente), 0,35 W LED (lumière transmise)	360,-

Oculaire**Caractéristiques – objectifs**

	Grossissement	1x	2x	3x	4x
WF 5x	Grossissement total	5x	10x	15x	20x
	Champ visuel mm	Ø 20	Ø 10	Ø 6,7	Ø 5
WF 10x	Grossissement total	10x	20x	30x	40x
	Champ visuel mm	Ø 20	Ø 10	Ø 6,7	Ø 5
WF 15x	Grossissement total	15x	30x	45x	60x
	Champ visuel mm	Ø 15	Ø 7,5	Ø 5	Ø 3,7
WF 20x	Grossissement total	20x	40x	60x	80x
	Champ visuel mm	Ø 10	Ø 6,5	Ø 4,3	Ø 3,2
Distance de travail		57 mm	57 mm	57 mm	57 mm

Équipement**Modèle KERN**

Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine
OSF 438	OSF 439	€

Référence**Prix/pièce
H.T.
départ usine**

Oculaires (30,5 mm)	WF 5x/Ø 16,2 mm	○○	○○	OZB-A4 101	40,-
	WF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	OZB-A4 102	35,-
	WF 15x/Ø 15 mm	○○	○○	OZB-A4 103	35,-
	WF 20x/Ø 10 mm	○○	○○	OZB-A4 104	40,-
	WF 10x/Ø 20 mm (avec échelle 0,1 mm)	○	○	OZB-A4 151	50,-
Support	Mécanique, poignée incl. avec éclairage à LED (0,35 W lumière transmise + 11 W lumière incidente)	✓	✓		
Insert de support	verre dépoli/Ø 59,5 mm	✓	✓	OZB-A4815	25,-
	noir-blanc/Ø 59,5 mm	✓	✓	OZB-A4816	25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



Lab Line

Le microscope stéréoscopique à zoom pour laboratoires, organismes de contrôle et contrôle de qualité

Caractéristiques

- La KERN OZL-44 fait partie des microscopes stéréo à zoom qui vous convaincront par leur facilité de manipulation, leur flexibilité et leur stabilité et aussi par leur prix intéressant
- L'éclairage à lumière incidente et transmise LED prévu en standard assure un éclairage optimal de votre échantillon
- Outre les bonnes propriétés optiques, grâce à son importante surface de travail, ces modèles offrent le meilleur confort dans cette catégorie – solution optimale pour les entreprises de formation, ainsi que pour les postes d'assemblage et de réparation, p.ex. dans l'industrie de l'électronique.
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 7,5x – 36x
- La série OZL-44 est disponible en version binoculaire. Les oculaires sont fixés dans le tube, ce qui évite de les perdre ou de les endommager
- Le support à colonne vous offre la meilleure flexibilité possible et la liberté de retirer la tête de microscope et de l'installer dans d'autres systèmes modulaires, p.ex. dans une colonne universelle
- Un grand choix d'oculaires ainsi que des systèmes d'éclairage externe ainsi que des objectifs additionnels sont disponibles en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications / Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 4,8:1
- Distance interoculaire : 55 mm – 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 230×235×360 mm
- Poids net env. 4,4 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif Zoom	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OZL 445	Binoculaire	WF 10x/Ø 20 mm	Ø 28 – 6 mm	0,75x - 3,6x	pilier	1 W LED (lumière incidente), 0,35 W LED (lumière transmise)	550,-

Oculaire**Caractéristiques – objectifs**

	Grossissement	De Série	Objectifs additionnels			
			1,0x	0,5x	0,75x	1,5x
WF 5x	Grossissement total	3,75x – 18x	1,875x – 9x	2,81x – 13,5x	5,625x – 27x	7,5x – 36x
	Champ visuel mm	Ø 26 – 6	Ø 60 – 13	Ø 32 – 7	Ø 16 – 4	Ø 12,5 – 3
WF 10x	Grossissement total	7,5x – 36x	3,75x – 18x	5,625x – 27x	11,25x – 54x	15x – 72x
	Champ visuel mm	Ø 26,7 – 5,6	Ø 53,3 – 11,1	Ø 35,5 – 7,4	Ø 17,8 – 3,7	Ø 13,3 – 2,8
WF 15x	Grossissement total	11,25x – 54x	5,625x – 27x	8,44x – 40,5x	16,875x – 81x	22,5x – 108x
	Champ visuel mm	Ø 19 – 4,5	Ø 43 – 9,5	Ø 24 – 5,5	Ø 12 – 3	Ø 9,5 – 2
WF 20x	Grossissement total	15x – 72x	7,5x – 36x	56,25x – 54x	22,5x – 108x	30x – 144x
	Champ visuel mm	Ø 12,5 – 3	Ø 28 – 6	Ø 16 – 3,5	Ø 8 – 2	Ø 6 – 1,5
Distance de travail		86 mm	178 mm	96 mm	42,5 mm	25,5 mm
Hauteur maximale de l'échantillon		100 mm	10 mm	60 mm	120 mm	135 mm

Équipement

			Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
			OZL 445		
Oculaires (30,5 mm)	WF 5x/Ø 16,2 mm		○○	OZB-A4 101	40,-
	WF 10x/Ø 20 mm		✓✓	OZB-A4 102	35,-
	WF 15x/Ø 15 mm		○○	OZB-A4 103	35,-
	WF 20x/Ø 10 mm		○○	OZB-A4 104	40,-
	WF 10x/Ø 20 mm (avec échelle 0,1 mm)		○	OZB-A4 151	50,-
Objectifs additionnels	0,5x		○	OZB-A4 201	85,-
	0,75x		○	OZB-A4 202	85,-
	1,5x		○	OZB-A4 204	85,-
	2x		○	OZB-A4 205	90,-
	Lentille de protection brassée		○	OZB-A4 251	25,-
Support	Pilier, avec éclairage à LED (0,35 W lumière transmise + 11 W lumière incidente)		✓		
Insert de support	verre dépoli/Ø 95 mm		✓	OZB-A4 805	25,-
	noir-blanc/Ø 95 mm		✓	OZB-A4 806	25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*

OZL 464
avec support standardOZL 465
avec anneau lumineuxOZL 467
avec poignée

Lab Line

Microscope polyvalent, modulable et économique avec fonction zoom pour les écoles, les ateliers de formation, les organismes de contrôle et les laboratoires

Caractéristiques

- La série KERN OZL-46 fait partie des microscopes à zoom stéréo qui vous convaincront par leur qualité, leur facilité de manipulation, leur flexibilité et leur stabilité et aussi par leur prix intéressant
- L'éclairage à lumière incidente et transmise LED prévu en standard assure un éclairage optimal de votre échantillon
- Un point fort du KERN OZL 465/OZL 466 est son anneau lumineux LED intégré puissant et à intensité variable, garantissant un éclairage régulier et sans ombre. Il comprend de plus une unité à lumière transmise
- Outre les bonnes propriétés optiques, grâce à son importante surface de travail, ces modèles offrent le meilleur confort dans cette catégorie - solution optimale pour les entreprises de formation, ainsi que pour les postes d'assemblage et de réparation, p.ex. dans l'industrie de l'électronique.
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 7x - 45x

- La série KERN OZL-46 est disponible en version binoculaire ou trinoculaire.
- Le support à colonne vous offre la meilleure flexibilité possible et la liberté de retirer la tête de microscope et de l'installer dans d'autres systèmes modulaires, p.ex. dans une colonne universelle
- Avec sa poignée intégrée ainsi que son support mécanique stable, le KERN OZL 467/OZL 468 a été développé spécialement pour les écoles et les ateliers
- Un grand choix d'oculaires ainsi que des systèmes d'éclairage externe ainsi que des objectifs additionnels sont disponibles en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications/Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,4:1
- OZL 464/466/468: Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 55 mm - 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 300×240×420 mm
- Poids net env. 4,2 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif Zoom	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OZL 463	Binoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + transmise)	600,-
OZL 464	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + transmise)	670,-
OZL 465	Binoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + transmise)	640,-
OZL 466	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + transmise)	690,-
OZL 467	Binoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	mécanique	3 W LED (lumière incidente + transmise)	600,-
OZL 468	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	mécanique	3 W LED (lumière incidente + transmise)	660,-

Oculaire

	Grossissement	De Série	Caractéristiques – objectifs				
			Objectifs additionnels				
			1,0x	0,5x	0,75x	1,5x	2,0x
HWSF 10x	Grossissement total	7x – 45x	3,5x – 22,5x	5,3x – 33,8x	10,5x – 67,5x	14x – 90x	
	Champ visuel mm	Ø 28,6 – 4,4	Ø 57,1 – 8,9	Ø 38,1 – 5,9	Ø 19 – 3	Ø 14,3 – 2,2	
HWF 15x	Grossissement total	10,5x – 67,5x	5,3x – 33,8x	7,9x – 50,6x	15,5x – 101,3x	21x – 135x	
	Champ visuel mm	Ø 21,4 – 3,3	Ø 42,9 – 6,7	Ø 28,5 – 4,4	Ø 14,3 – 2,2	Ø 10,7 – 1,7	
HWSF 20x	Grossissement total	14x – 90x	7x – 45x	10,5x – 67,5x	21x – 135x	28x – 180x	
	Champ visuel mm	Ø 14,3 – 2,2	Ø 28,6 – 4,4	Ø 19,1 – 2,9	Ø 9,5 – 1,5	Ø 7,1 – 1,1	
HWF 25x	Grossissement total	17,5x – 112,5x	8,8x – 56,3x	13,1x – 91,9x	26,3x – 168,8x	35x – 225x	
	Champ visuel mm	Ø 12,9 – 2,0	Ø 25,7 – 4,0	Ø 17,2 – 2,7	Ø 8,6 – 1,3	Ø 6,4 – 1,0	
Distance de travail		105 mm	177 mm	120 mm	47 mm	26 mm	
Hauteur maximale de l'échantillon		140 mm	35 mm	80 mm	165 mm	185 mm	

4

Équipement

			Modèle KERN						Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
			OZL 463	OZL 464	OZL 465	OZL 466	OZL 467	OZL 468		
Oculaires (30 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	OZB-A4631	45,-
	HWF 15x/Ø 15 mm		○○	○○	○○	○○	○○	○○	OZB-A4632	55,-
	HWF 20x/Ø 10 mm		○○	○○	○○	○○	○○	○○	OZB-A4633	55,-
	HWF 25x/Ø 10 mm		○○	○○	○○	○○	○○	○○	OZB-A4634	60,-
Objectifs additionnels	0,5x		○	○		○	○	○	OZB-A4641	90,-
	1,5x		○	○		○	○	○	OZB-A4642	90,-
	2x		○	○		○	○	○	OZB-A4643	90,-
	0,75x		○	○		○	○	○	OZB-A4644	90,-
	Lentille de protection brassée		○	○		○	○	○	OZB-A4646	40,-
Adaptateur de monture C	1x (foyer réglable)		✓		✓		✓		OZB-A4809	55,-
	0,3x (foyer réglable)		○		○		○		OZB-A4810	95,-
	0,5x (foyer réglable)		○		○		○		OZB-A4811	105,-
Adaptateur d'oculaire pour caméra	1,0x ; pour le montage d'une caméra oculaire sur le raccord trinoculaire du microscope		○		○		○		OZB-A4863	40,-
Support	Piliers, avec éclairage puissant à 3 W LED (lumière incidente et lumière transmise)		✓		✓					
	Piliers, avec éclairage puissant à 3 W LED (lumière incidente et lumière transmise)				✓		✓			
	mécanique, poignée incl., avec éclairage à 3 W LED (lumière transmise + lumière incidente)						✓	✓		
Anneau lumineux	Intégré comme éclairage incident à la tête du microscope				✓		✓			
Insert de support	verre dépoli/Ø 95 mm		✓		✓		✓		OZB-A4670	25,-
	noir-blanc/Ø 95 mm		✓		✓		✓		OZB-A4806	25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



OZL 473

Lab Line

Microscope polyvalent et économique avec éclairage incident flexible pour des ateliers de formation, des organismes de contrôle et des laboratoires

Caractéristiques

- La série KERN OZL-47 fait partie des microscopes à zoom stéréo qui vous convaincront par leur qualité, leur facilité de manipulation, leur flexibilité et leur stabilité et aussi par leur prix intéressant
- Un point fort est la puissante et progressive double éclairage LED intégré et réglable col-de-cygne (lumière incidente), qui assure un éclairage réglable individuelle et rapide efficace
- Outre les bonnes propriétés optiques, grâce à son importante surface de travail, ces modèles offrent le meilleur confort dans cette catégorie – solution optimale pour les entreprises de formation, ainsi que pour les postes d'assemblage et de réparation, p.ex. dans l'industrie de l'électronique.
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 7x - 45x
- Le support à colonne vous offre la meilleure flexibilité possible et la liberté de retirer la tête de microscope et de l'installer dans d'autres systèmes modulaires, p.ex. dans une colonne universelle
- Un grand choix d'oculaires ainsi que des systèmes d'éclairage externe ainsi que des objectifs additionnels sont disponibles en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications / Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,4:1
- OZL 474: Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 55 mm - 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 300×240×420 mm
- Poids net env. 4,2 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif Zoom	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OZL 473	Binoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente)	840,-
OZL 474	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 20 mm	Ø 28,6 - 4,4 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente)	930,-

Oculaire

Caractéristiques – objectifs

	Grossissement	De Série	Objectifs additionnels			
			1,0x	0,5x	0,75x	1,5x
HWSF 10x	Grossissement total	7x – 45x	3,5x – 22,5x	5,3x – 33,8x	10,5x – 67,5x	14x – 90x
	Champ visuel mm	Ø 28,6 – 4,4	Ø 57,1 – 8,9	Ø 38,1 – 5,9	Ø 19 – 3	Ø 14,3 – 2,2
HWF 15x	Grossissement total	10,5x – 67,5x	5,3x – 33,8x	7,9x – 50,6x	15,5x – 101,3x	21x – 135x
	Champ visuel mm	Ø 21,4 – 3,3	Ø 42,9 – 6,7	Ø 28,5 – 4,4	Ø 14,3 – 2,2	Ø 10,7 – 1,7
HWSF 20x	Grossissement total	14x – 90x	7x – 45x	10,5x – 67,5x	21x – 135x	28x – 180x
	Champ visuel mm	Ø 14,3 – 2,2	Ø 28,6 – 4,4	Ø 19,1 – 2,9	Ø 9,5 – 1,5	Ø 7,1 – 1,1
HWF 25x	Grossissement total	17,5x – 122,5x	8,8x – 56,3x	13,1x – 91,9x	26,3x – 168,8x	35x – 225x
	Champ visuel mm	Ø 12,9 – 2	Ø 25,7 – 4	Ø 17,2 – 2,7	Ø 8,6 – 1,3	Ø 6,4 – 1
Distance de travail		105 mm	177 mm	120 mm	47 mm	26 mm
Hauteur maximale de l'échantillon		140 mm	35 mm	80 mm	165 mm	185 mm

Équipement

		Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OZL 473	OZL 474		
Oculaires (30 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	OZB-A4631	45,-
	HWF 15x/Ø 15 mm	○○	○○	OZB-A4632	55,-
	HWF 20x/Ø 10 mm	○○	○○	OZB-A4633	55,-
	HWF 25x/Ø 10 mm	○○	○○	OZB-A4634	60,-
Objectifs additionnels	0,5x	○	○	OZB-A4641	90,-
	0,75x	○	○	OZB-A4644	90,-
	1,5x	○	○	OZB-A4642	90,-
	2x	○	○	OZB-A4643	90,-
	Lentille de protection brassée	○	○	OZB-A4646	40,-
Adaptateur de monture C	1x (foyer réglable)		✓	OZB-A4809	55,-
	0,3x (foyer réglable)		○	OZB-A4810	95,-
	0,5x (foyer réglable)		○	OZB-A4811	105,-
Adaptateur d'oculaire pour caméra	1,0x ; pour le montage d'une caméra oculaire sur le raccord trinoculaire du microscope	○	○	OZB-A4863	40,-
Support	Pilier, avec éclairage puissant à 3 W LED (lumière incidente)	✓	✓		
Insert de support	noir-blanc/Ø 95 mm	✓	✓	OZB-A4806	25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



Lab Line

Le microscope stéréoscopique à zoom avec éclairage halogène, pour laboratoires, établissements de formation, organismes de contrôle de la qualité ou agriculture

Caractéristiques

- Le microscope à zoom stéréo KERN OZL 451 convainc par ses bonnes propriétés optiques, la simplicité de son utilisation et l'excellent confort ergonomique dans le travail
- L'éclairage à lumière incidente et transmise Halogén prévu en standard, assure un éclairage optimal de votre échantillon
- Le système optique de haute qualité combiné à une surface de travail importante offre un très grand confort pour vos applications.
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 7,5x – 50x
- Le support à colonne vous offre la meilleure flexibilité possible et la liberté de retirer la tête de microscope et de l'installer dans d'autres systèmes modulaires, p.ex. dans une colonne universelle
- Un grand choix d'oculaires ainsi que des systèmes d'éclairage externe ainsi que des objectifs additionnels sont disponibles en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications / Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platinas, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,7:1
- Distance interoculaire : 55 mm – 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 330×270×460 mm
- Poids net env. 4,6 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif Zoom	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OZL 451	Binoculaire	H SWF 10x/Ø 23 mm	Ø 33 – 5 mm	0,75x - 5x	pilier	10 W Halogène (lumière incidente + transmise)	760,-

Oculaire**Caractéristiques – objectifs**

	Grossissement	De Série	Objectifs additionnels		
			1,0x	0,5x	0,75x
HWF 5x	Grossissement total	3,75x – 25x	1,875x – 12,5x	2,813x – 18,75x	7,5x – 50x
	Champ visuel mm	Ø 31 – 4,6	Ø 61,3 – 9,2	Ø 41,3 – 6,1	Ø 16 – 2,5
HSWF 10x	Grossissement total	7,5x – 50x	3,75x – 25x	5,625x – 37,5x	15x – 100x
	Champ visuel mm	Ø 33 – 5	Ø 65 – 10	Ø 44 – 6,7	Ø 16 – 2,5
HWF 15x	Grossissement total	11,25x – 75x	5,625x – 37,5x	8,438x – 56,25x	22,5x – 150x
	Champ visuel mm	Ø 24 – 4,2	Ø 48 – 8,5	Ø 32 – 5,6	Ø 12 – 2
HSWF 20x	Grossissement total	15x – 100x	7,5x – 50x	11,25x – 75x	30x – 200x
	Champ visuel mm	Ø 20 – 3,5	Ø 40 – 7	Ø 26,7 – 4,7	Ø 10 – 1,8
HWF 25x	Grossissement total	18,75x – 125x	9,375x – 62,5x	14,063x – 93,75x	37,5x – 255x
	Champ visuel mm	Ø 15,8 – 2,4	Ø 31,5 – 4,8	Ø 24,1 – 3,2	Ø 7,9 – 1,2
Distance de travail		113 mm	177 mm	117 mm	35 mm
Hauteur maximale de l'échantillon		120 mm	60 mm	90 mm	165 mm

Équipement

		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
			OZL 451	
Oculaires (30 mm)	HWF 5x/Ø 23,2 mm	○○	OZB-A4112	45,-
	HSWF 10x/Ø 23 mm	✓✓	OZB-A4118	45,-
	HWF 15x/Ø 15 mm	○○	OZB-A4119	45,-
	HSWF 20x/Ø 14,5 mm	○○	OZB-A4120	70,-
	HWF 25x/Ø 11,7 mm	○○	OZB-A4121	70,-
Objectifs additionnels	0,5x	○	OZB-A4209	135,-
	0,75x	○	OZB-A4210	135,-
	2x	○	OZB-A4206	130,-
Support	Pilier, avec éclairage halogène puissant 12 V / 10 W (lumière incidente et lumière transmise)	✓		
Insert de support	verre dépoli/Ø 95 mm	✓	OZB-A4805	25,-
	noir-blanc/Ø 95 mm	✓	OZB-A4806	25,-
Éclairage	Ampoule de rechange 10 W (lumière incidente et lumière transmise)	✓	OZB-A4804	25,-
Platine mécanique (Prémontage sur demande)	Dimensions L×P 180×155 mm, Course 75×55 mm, pour lumière incidente et lumière transmise	○	OZB-A4605	260,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



Anneau lumineux LED intégré réglable en continu dans le boîtier de l'objectif

4

Lab Line

Le microscope stéréoscopique avec fonction zoom pratique et flexible avec son anneau lumineux LED intégré et sa large plage de zoom

Caractéristiques

- Le microscope stéréo avec fonction zoom KERN OZL 456 convainquent par leurs excellentes propriétés optiques, la simplicité de leur utilisation et leur anneau lumineux LED intégré
- Un point fort du KERN OZL 456 est son anneau lumineux LED intégré puissant et à intensité variable, garantissant un éclairage régulier et sans ombre. Il comprend de plus une unité à lumière transmise
- Grâce au système optique de qualité installé et à l'éclairage LED puissant intégré, ce modèle est complet pour tous les domaines d'application
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 7,5x - 50x

Domaine d'application

- Fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité

Applications / Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage incident à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,7:1
- Distance interoculaire : 55 mm - 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 320×275×420 mm
- Poids net env. 4,6 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif Zoom	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OZL 456	Binoculaire	H SWF 10x/Ø 23 mm	Ø 33 - 5 mm	0,75x - 5x	mécanique	1 W LED (lumière incidente), 0,21 W LED (lumière transmise)	870,-

Oculaire**Caractéristiques – objectifs**

Grossissement		De Série
1,0x		
HWF 5x	Grossissement total	3,75x – 25x
	Champ visuel mm	Ø 31 – 4,6
HSWF 10x	Grossissement total	7,5x – 50x
	Champ visuel mm	Ø 33 – 5
HWF 15x	Grossissement total	11,25x – 75x
	Champ visuel mm	Ø 24 – 4,2
HSWF 20x	Grossissement total	15x – 100x
	Champ visuel mm	Ø 20 – 3,5
HWF 25x	Grossissement total	18,75x – 125x
	Champ visuel mm	Ø 15,8 – 2,4
Distance de travail		113 mm
Hauteur maximale de l'échantillon		45 mm

4

Équipement

		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OZL 456		
Oculaires (30 mm)	HWF 5x/Ø 23,2 mm	○○	OZB-A4112	45,-
	HSWF 10x/Ø 23 mm	✓✓	OZB-A4118	45,-
	HWF 15x/Ø 15 mm	○○	OZB-A4119	45,-
	HSWF 20x/Ø 14,5 mm	○○	OZB-A4120	70,-
	HWF 25x/Ø 11,7 mm	○○	OZB-A4121	70,-
Support	mécanique, avec éclairage à LED (0,21 W lumière transmise et 1 W lumière incidente)	✓	OZB-A4341	235,-
Insert de support	verre dépoli/Ø 95 mm	✓	OZB-A4805	25,-
	noir-blanc/Ø 95 mm	✓	OZB-A4806	25,-
Platine mécanique (Prémontage sur demande)	Dimensions L×P 180×155 mm, Course 75×55 mm, pour lumière incidente et lumière transmise	○	OZB-A4605	260,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



OZM 542



OZM 544

Lab Line

Système optique de premier choix et éclairage puissant combinés à une haute flexibilité

Caractéristiques

- La série KERN OZM-5 comprend des microscopes stéréo avec fonction zoom remarquables offrant des performances optiques supérieures à la moyenne.
- La forme ergonomique permet un travail aisé et simple pendant plusieurs heures.
- L'éclairage à LED puissant 3 W et à intensité variable garantit un éclairage excellent et flexible de votre échantillon.
- Outre la distance frontale importante, un champ d'observation extrêmement important et sa résolution brillante, le KERN OZM rend une fidélité des couleurs et offre une grande profondeur de champ à contraste élevé
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 7x - 45x
- Il existe, au choix, un modèle binoculaire ainsi qu'un modèle trinoculaire pour le raccordement d'une caméra pour la documentation et les rapports de qualité
- Le support à colonne est particulièrement modulable, grâce à son mécanisme variable et robuste et permet ainsi un travail ergonomique
- Un grand choix d'oculaires, de supports (universels), un élément à fond noir, des éclairages extérieurs ainsi que des objectifs additionnels et bien plus existent en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité, Electronique LCD/LED, technique des semi-conducteurs, montage et réparation

Applications/Echantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platinas, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,4:1
- OZM 544: Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 52 mm - 76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 330×285×440 mm
- Poids net env. 4,8 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle

Tube

Oculaire

Champ visuel

Objectif Zoom

Support

Éclairage

Prix H.T.

départ usine €

KERN

OZM 542	Binoculaire	H SWF 10x/Ø 23 mm	Ø 32,8 - 5,1 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + lumière transmise)	1390,-
OZM 544	Trinoculaire	H SWF 10x/Ø 23 mm	Ø 32,8 - 5,1 mm	0,7x - 4,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + lumière transmise)	1730,-

Oculaire

	Grossissement	De Série	Caractéristiques - objectifs				
			Objectifs additionnels				
			1,0x	0,5x	0,7x	1,5x	2,0x
H SWF 10x	Grossissement total	7x - 45x	3,5x - 22,5x	4,9x - 31,5x	10,5x - 67,5x	14x - 90x	
	Champ visuel mm	Ø 32,8 - 5,1	Ø 65,7 - 10,2	Ø 46,9 - 7,3	Ø 21,9 - 3,4	Ø 16,4 - 2,6	
SWF 15x	Grossissement total	10,5x - 67,5x	5,3x - 33,8x	7,4x - 47,2x	15,8x - 101,3x	21x - 135x	
	Champ visuel mm	Ø 24,3 - 3,8	Ø 48,6 - 7,6	Ø 34,7 - 5,4	Ø 16,2 - 2,5	Ø 12,1 - 1,9	
SWF 20x	Grossissement total	14x - 90x	7x - 45x	9,8x - 63x	21x - 135x	28x - 180x	
	Champ visuel mm	Ø 20 - 3,1	Ø 40 - 6,2	Ø 28,6 - 4,4	Ø 13,3 - 2,1	Ø 10 - 1,6	
SWF 30x	Grossissement total	21x - 135x	10,5x - 67,5x	14,7x - 94,5x	31,5x - 202,5x	42x - 270x	
	Champ visuel mm	Ø 12,9 - 2	Ø 25,7 - 4	Ø 18,4 - 2,9	Ø 8,6 - 1,6	Ø 6,4 - 1	
Distance de travail		110 mm	195 mm	145 mm	58 mm	35 mm	
Hauteur maximale de l'échantillon		130 mm	30 mm	65 mm	160 mm	175 mm	

4

Équipement

			Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
			OZM 542	OZM 544		
Oculaires (30 mm)	H SWF 10x/Ø 23 mm		✓✓	✓✓	OZB-A5503	70,-
	SWF 15x/Ø 17 mm		○○	○○	OZB-A5504	75,-
	SWF 20x/Ø 14 mm		○○	○○	OZB-A5505	85,-
	SWF 30x/Ø 9 mm		○○	○○	OZB-A5506	120,-
	H SWF 10x/Ø 23 mm (avec graduation 0,1 mm)		○	○	OZB-A5512	125,-
	SWF 15x/Ø 17 mm (avec graduation 0,05 mm)		○	○	OZB-A5513	140,-
Objectifs achromatiques additionnels	SWF 20x/Ø 14 mm (avec graduation 0,05 mm)		○	○	OZB-A5514	140,-
	0,5x		○	○	OZB-A5612	160,-
	0,7x		○	○	OZB-A5613	160,-
	1,5x		○	○	OZB-A5615	160,-
	2x		○	○	OZB-A5616	165,-
Adaptateur de monture C	Lentille de protection brassée		○	○	OZB-A5614	50,-
	0,3x (foyer réglable)		○	○	OZB-A5701	140,-
	0,5x (foyer réglable)		○	○	OZB-A5702	140,-
	1x (foyer réglable)		○	○	OZB-A5703	105,-
1,0x (avec micromètre) uniquement en liaison avec OZB-A5703			○	○	OZB-A5704	295,-
Élément à fond noir			○	○	OZB-A4601	80,-
Pince à objet			○	○	OBB-A6205	75,-
Support	Pilier, avec éclairage puissant à 3 W LED (lumière incidente et transmise)		✓	✓		
Insert de support	verre dépoli/Ø 94,5 mm		✓	✓	OZB-A5192	25,-
	noir-blanc/Ø 94,5 mm		✓	✓	OZB-A5191	25,-
	Verre transparent/Ø 94,5 mm		○	○	OZB-A5190	25,-
Platine mécanique (Prémontage sur demande)	Dimensions L×P 188×160 mm, Course 76×65 mm, pour lumière incidente et lumière transmise		○	○	OZB-A5781	240,-
	Dimensions L×P 180×175 mm, Course 100×86 mm, uniquement pour lumière incidente		○	○	OZB-A5782	270,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



OZP 556



OZP 558

Lab Line

Professionnel et performant grâce une grande plage de grossissement, à un éclairage puissant et au système optique de premier choix

Caractéristiques

- Le microscope stéréo avec fonction zoom KERN OZP se distingue par sa plage de grossissement supérieure à la moyenne et sa robustesse ainsi que par sa forme ergonomique qui permet un travail aisément et simple pendant plusieurs heures.
- La série KERN OZP est disponible en variante à lumière incidente et transmise LED 3W puissante et à réglage variable pour un éclairage optimal et très contrasté de votre échantillon
- Outre la distance frontale importante, un champ d'observation extrêmement important et sa résolution brillante, le KERN OZP rend une fidélité des couleurs et offre une grande profondeur de champ à contraste élevé
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 6x - 55x
- Il existe, au choix, un modèle binoculaire ainsi qu'un modèle trinoculaire pour le raccordement d'une caméra pour la documentation et les rapports de la qualité
- Le support à colonne est particulièrement modulable, grâce à son mécanisme variable et robuste et permet ainsi un travail ergonomique
- Un grand choix d'oculaires, de supports (universels), un élément à fond noir, des éclairages extérieurs ainsi que des objectifs additionnels et bien plus existent en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Zoologie et botanique, contrôle de la qualité, Electronique LCD/LED, technique des semi-conducteurs, montage et réparation

Applications / Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p. ex. insectes, semences, platinas, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 35° incliné
- Rapport d'agrandissement 9,2:1
- OZP 558: Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 52 mm - 76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 330×285×470 mm
- Poids net env. 4,8 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle

Tube

Oculaire

Champ visuel

Objectif
Zoom

Support

Éclairage

Prix
H.T.
départ usine
€

KERN

OZP 556	Binoculaire	H SWF 10x/Ø 23 mm	Ø 35 - 4,2 mm	0,6x - 5,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + lumière transmise)	1480,-
OZP 558	Trinoculaire	H SWF 10x/Ø 23 mm	Ø 38,3 - 4,2 mm	0,6x - 5,5x	pilier	3 W LED (lumière incidente + lumière transmise)	1830,-

Oculaire

	Grossissement	De Série	Caractéristiques - objectifs				
			Objectifs additionnels				
			1,0x	0,5x	0,7x	1,5x	2,0x
H SWF 10x	Grossissement total	6x - 55x	3x - 27,5x	4,2x - 38,5x	9x - 82,5x	12x - 110x	
	Champ visuel mm	Ø 38,3 - 4,2	Ø 76,7 - 8,4	Ø 54,8 - 6	Ø 25,6 - 2,8	Ø 19,2 - 2,1	
SWF 15x	Grossissement total	9x - 82,5x	4,5x - 41,25x	6,3x - 57,75x	13,5x - 123,75x	18x - 165x	
	Champ visuel mm	Ø 28,3 - 3,1	Ø 56,7 - 6,2	Ø 40,5 - 4,4	Ø 18,9 - 2,1	Ø 14,2 - 1,5	
SWF 20x	Grossissement total	12x - 110x	6x - 55x	8,4x - 77x	18x - 165x	24x - 220x	
	Champ visuel mm	Ø 23,3 - 2,5	Ø 46,7 - 5,1	Ø 33,3 - 3,6	Ø 15,6 - 1,7	Ø 11,7 - 1,3	
SWF 30x	Grossissement total	18x - 165x	9x - 82,5x	12,6x - 115,5x	27x - 247,5x	36x - 330x	
	Champ visuel mm	Ø 15 - 1,6	Ø 30 - 3,3	Ø 21,4 - 2,3	Ø 10 - 1,1	Ø 7,5 - 0,8	
Distance de travail		108 mm	195 mm	145 mm	58 mm	35 mm	
Hauteur maximale de l'échantillon		110 mm	10 mm	45 mm	140 mm	150 mm	

4

Équipement

		Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OZP 556	OZP 558		
Oculaires (30 mm)	H SWF 10x/Ø 23 mm	✓✓	✓✓	OZB-A5503	70,-
	SWF 15x/Ø 17 mm	○○	○○	OZB-A5504	75,-
	SWF 20x/Ø 14 mm	○○	○○	OZB-A5505	85,-
	SWF 30x/Ø 9 mm	○○	○○	OZB-A5506	120,-
	H SWF 10x/Ø 23 mm (avec graduation 0,1 mm)	○	○	OZB-A5512	125,-
	SWF 15x/Ø 17 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	○	OZB-A5513	140,-
	SWF 20x/Ø 14 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	○	OZB-A5514	140,-
Objectifs achromatiques additionnels	0,5x	○	○	OZB-A5612	160,-
	0,7x	○	○	OZB-A5613	160,-
	1,5x	○	○	OZB-A5615	160,-
	2x	○	○	OZB-A5616	165,-
	Lentille de protection brassée	○	○	OZB-A5614	50,-
Adaptateur de monture C	0,3x (foyer réglable)		○	OZB-A5701	140,-
	0,5x (foyer réglable)		○	OZB-A5702	140,-
	1x (foyer réglable)		○	OZB-A5703	105,-
1,0x (avec micromètre) uniquement en liaison avec OZB-A5703			○	OZB-A5704	295,-
Élément à fond noir		○	○	OZB-A4601	80,-
Pince à objet		○	○	OBB-A6205	75,-
Support	Pilier, avec éclairage puissant à 3 W LED (lumière incidente + transmise)	✓	✓		
	verre dépoli/Ø 94,5 mm		✓	OZB-A5192	25,-
	noir-blanc/Ø 94,5 mm	✓	✓	OZB-A5191	25,-
Insert de support	Verre transparent/Ø 94,5 mm		○	OZB-A5190	25,-
	Dimensions L×P 188×160 mm, Course 76×65 mm, pour lumière incidente et lumière transmise	○	○	OZB-A5781	240,-
	Dimensions L×P 180×175 mm, Course 100×86 mm, uniquement pour lumière incidente	○	○	OZB-A5782	270,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*



Professional Line

Microscope stéréoscopique professionnel avec fonction zoom et système optique parallèle pour des images, une profondeur de champ et un contraste remarquables et un travail confortable

Caractéristiques

- Le KERN OZS 574 est une microscope stéréo avec fonction zoom spéciaux et de très haute qualité avec un système optique parallèle pour les analyses exigeantes
- Le KERN OZS 574 est disponible en variante à lumière incidente et transmise LED 3 W puissante et à réglage variable pour un éclairage optimal et très contrasté de votre échantillon
- Le système optique parallèle est le meilleur système optique fournit des images remarquables à excellent contraste, couleurs et profondeur de champ pour un travail sans fatigue. De plus, le zoom avant ne nécessite que peu de mise au point
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 8x – 80x
- Le modèle KERN OZS 574 est exécuté de série en version trinoculaire et est donc apte au raccordement d'une caméra oculaire à des fins de documentation et de rapports de qualité

- Le support à colonne est particulièrement modulable, grâce à son mécanisme variable et robuste et permet ainsi un travail ergonomique
- Un grand choix d'oculaires, de supports (universels), un élément à fond noir, des éclairages extérieurs ainsi que des objectifs additionnels et bien plus existent en tant qu'accessoires
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité, électronique LCD/LED, technique des semi-conducteurs, montage et réparation

Applications/Echantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), zoom avec agrandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Parallèle
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 10,0:1
- Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 52 mm – 76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 305×300×540 mm
- Poids net env. 6 kg

Pour d'autres accessoires et pièces de recharge, voir *internet*



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif Zoom	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN OZS 574	Trinoculaire	HWF 10x/Ø 22 mm	Ø 27,5 – 2,75 mm	0,8x - 8x	pilier	3 W LED (lumière incidente + lumière transmise)	3640,-

Oculaire**Caractéristiques – objectifs**

	Grossissement	Plan de série		Objectif achr.	Objectif achr. (supplément)
		1,0x	0,5x	0,7x	1,5x
HWF 10x	Grossissement total	8x - 80x	4x - 40x	5,6x - 56x	12x - 120x
	Champ visuel mm	Ø 27,5 - 2,75	Ø 55 - 5,5	Ø 39,3 - 3,93	Ø 18,33 - 1,83
SWF 15x	Grossissement total	12x - 120x	6x - 60x	8,4x - 84x	18x - 180x
	Champ visuel mm	Ø 21,25 - 2,13	Ø 42,5 - 4,25	Ø 30,36 - 3,04	Ø 14,17 - 1,42
SWF 20x	Grossissement total	16x - 160x	8x - 80x	11,2x - 112x	24x - 240x
	Champ visuel mm	Ø 17,5 - 1,75	Ø 35 - 3,5	Ø 25 - 2,5	Ø 11,67 - 1,17
SWF 30x	Grossissement total	24x - 240x	12x - 120x	16,8x - 168x	36x - 360x
	Champ visuel mm	Ø 11,25 - 1,13	Ø 22,5 - 2,25	Ø 16,1 - 1,61	Ø 7,5 - 0,75
Distance de travail		91 mm	186 mm	135 mm	40 mm
Hauteur maximale de l'échantillon		100 mm	30 mm	80 mm	125 mm

4

Équipement

		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
			OZS 574	
Oculaires (30 mm)	HWF 10x/Ø 22 mm	✓✓	OZB-A5502	75,-
	SWF 15x/Ø 17 mm	○○	OZB-A5504	75,-
	SWF 20x/Ø 14 mm	○○	OZB-A5505	85,-
	SWF 30x/Ø 9 mm	○○	OZB-A5506	120,-
	HWF 10x/Ø 22 mm (avec graduation 0,1 mm)	○	OZB-A5511	130,-
	SWF 15x/Ø 17 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	OZB-A5513	140,-
	SWF 20x/Ø 14 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	OZB-A5514	140,-
Objectif plan-achromatique	1x	✓	OZB-A5603	640,-
Objectifs achromatiques	0,5x	○	OZB-A5601	230,-
	0,7x	○	OZB-A5602	230,-
	1,5x uniquement en liaison avec OZB-A5603	○	OZB-A5604	300,-
Diviseur de faisceau trinoculaire	Division 100:0	✓	OZB-A5401	660,-
	Division 50:50	○	OZB-A5402	660,-
Adaptateur de monture C	0,3x (foyer réglable)	○	OZB-A5701	140,-
	0,5x (foyer réglable)	○	OZB-A5702	140,-
	1x (foyer réglable)	○	OZB-A5703	105,-
	1,0x (avec micromètre) uniquement en liaison avec OZB-A5703	○	OZB-A5704	295,-
Élément à fond noir		○	OZB-A4601	80,-
Pince à objet		○	OBB-A6205	75,-
Support	Pilier, avec éclairage puissant à 3 W LED (lumière incidente + transmise)	✓		
Insert de support	verre dépoli/Ø 94,5 mm	✓	OZB-A5192	25,-
	noir-blanc/Ø 94,5 mm	✓	OZB-A5191	25,-
	Verre transparent/Ø 94,5 mm	○	OZB-A5190	25,-
Platine mécanique (Prémontage sur demande)	Dimensions L×P 188×160 mm, Course 76×65 mm, pour lumière incidente et lumière transmise	○	OZB-A5781	240,-
	Dimensions L×P 180×175 mm, Course 100×86 mm, uniquement pour lumière incidente	○	OZB-A5782	270,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option



Vue de côté

4

Lab Line

Le spécialiste pour la bijouterie et la joaillerie

Caractéristiques

- Le KERN OZG 493 a été développée spécialement pour répondre aux exigences des bijoutiers et des observations de minéraux dans la joaillerie. Ce microscope stéréo avec fonction zoom permet de vérifier le degré de pureté des pierres précieuses et des bijoux et de les travailler
- Ce microscope vous fournit de série un grossissement total continu de 7x - 36x
- Outre leurs très bonnes propriétés optiques, ces modèles forment un ensemble optimal grâce à l'unité de fond noir avec pince à objets fournie (comprise dans la livraison).
- Le KERN OZG 493 est doté d'un support à colonne comprenant de puissantes unités d'éclairage halogènes intégrées à lumière incidente et transmise et un éclairage frontal supplémentaire

- Il existe en option un grand nombre d'oculaires.
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Domaine d'application

- Bijouterie et joaillerie

Applications/Échantillons

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), zoom avec agrandissement variable, support spécial pour usinage de pièces, p.ex. bijoux, composants, pierres précieuses

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Éclairage à intensité variable
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 5,1:1
- Distance interoculaire : 55 mm - 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 310×170×350 mm
- Poids net env. 6 kg

DE SÉRIE



Modèle	Tube	Oculaire	Champ visuel	Objectif Zoom	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN OZG 493	Binoculaire	WF 10x/Ø 20 mm	Ø 28 - 5,6 mm	0,7x - 3,6x	pilier	10 W Halogène (lumière incidente + transmise) 10 W fluorescent (lumière avant)	610,-

■ JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

Oculaire**Caractéristiques – objectifs**

Grossissement		De Série
		1,0x
WF 5x	Grossissement total	3,75x – 18x
	Champ visuel mm	Ø 26 – 6
WF 10x	Grossissement total	7,5x – 36x
	Champ visuel mm	Ø 26,7 – 5,6
WF 15x	Grossissement total	11,25x – 54x
	Champ visuel mm	Ø 19 – 4,5
WF 20x	Grossissement total	15x – 72x
	Champ visuel mm	Ø 12,5 – 3
Distance de travail		86 mm

Équipement

		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OZG 493		
Oculaires (30,5 mm)	WF 5x/Ø 16,2 mm	○○	OZB-A4 101	40,-
	WF 10x/Ø 20 mm	✓✓	OZB-A4 102	35,-
	WF 15x/Ø 15 mm	○○	OZB-A4 103	35,-
	WF 20x/Ø 10 mm	○○	OZB-A4 104	40,-
Élément à fond noir		✓	OZB-A4601	80,-
Pince à objet		✓	OZB-A4604	35,-
Support	Colonne, avec éclairage halogène 12 V/10 W (lumière incidente et lumière transmise) et 10 W éclairage fluorescent (lumière avant)	✓		
Insert de support	verre dépoli/Ø 95 mm	✓	OZB-A4805	25,-
	noir-blanc/Ø 95 mm	✓	OZB-A4806	25,-
Éclairage	Ampoule de rechange 10W (lumière incidente et lumière transmise)	✓	OZB-A4804	25,-

✓ = compris dans la livraison

○ = Option

Pour d'autres accessoires et pièces de
rechange, voir *internet*

TOUT JUSTE SORTI !



Tenez-vous au courant des actualités de la mesure et du pesage et plongez dans un monde de précision, de qualité et de diversité. Découvrez plus de 5 000 produits de qualité et de nombreux services parfaitement adaptés à vos besoins professionnels. Les nouveaux catalogues de produits KERN 2026 sont à votre disposition en cinq langues !

BALANCES ET SERVICE DE CONTRÔLE

Découvrez toute l'offre de KERN, y compris nos balances de haute qualité, nos poids de contrôle et nos services, tels que l'homologation et l'étalonnage.

BALANCES MÉDICALES

Nos balances médicales couvrent toutes les applications : des pèse-bébés aux dynamomètres manuels en passant par les pèse-personnes, les plateformes de pesée pour chaise roulante, les balances mesurant le pourcentage graisseux, les balances de pharmacien et les balances vétérinaires, nous proposons une gamme complète.

MICROSCOPES ET RÉFRACTOMÈTRES

Découvrez notre large choix d'instruments optiques, tels que nos microscopes à lumière transmise, nos microscopes polarisants et nos microscopes fluorescents, ou encore nos réfractomètres analogiques et numériques.

APPAREILS DE MESURE SAUTER

Des dynamomètres aux capteurs en passant par les duromètres - vous trouverez chez nous tout le nécessaire pour des mesures précises et fiables.

BROCHURE SERVICE DE CONTRÔLE

Informations détaillées relatives à l'étalonnage et à l'évaluation de la conformité des balances, poids de contrôle et appareils de mesure.

Tous les catalogues et supports d'information sont également disponibles en PDF à télécharger sur notre site Internet : www.kern-sohn.com/shop/fr/DOWNLOADS

5

MICROSCOPES VIDÉO





5

Le microscope vidéo accessible et facile d'utilisation avec un rendu d'image brillant



NOUVEAU : KERN OIV 355 Support avec éclairage épiscopique et diascopique combiné



KERN OIV 901: Support universel avec bras articulé à fixer sur le bord de la table



KERN OIV 902: Support universel avec bras articulé à visser sur une table

Caractéristiques

- Le KERN OIV-3 est un microscope vidéo conçu pour optimiser la microscopie stéréo numérique. Notre solution complète et sophistiquée d'optique axiale permet d'afficher directement et facilement vos échantillons à l'écran
- L'éclairage LED à lumière incidente (anneau) de série assure un éclairage optimal de votre échantillon
- Grâce à la grande surface de travail, l'affichage d'objets à l'écran est idéale pour l'observation, l'analyse et la documentation dans le domaine industriel
- L'excellente optique offre des images toujours nettes dans toute la plage de zoom de 0,7x - 4,5x
- L'écran en verre trempé de haute qualité est facile à nettoyer grâce à l'absence de bords
- Le logiciel intuitif et la souris sans fil USB, tous deux inclus, permettent de modifier et d'enregistrer facilement vos résultats sous forme numérique
- Grâce à une interface HDMI, il est possible d'ajouter un écran supplémentaire et permettre ainsi l'observation en direct sur deux écrans fonctionnant en parallèle
- L'image peut être visualisée sur un PC via une connexion USB. Le logiciel nécessaire à cet effet offre également la possibilité d'effectuer des mesures. Il est disponible au téléchargement (voir *internet Logiciel de caméra de microscope S-Viewer*)

- Une particularité de cette série de microscopes sont les molettes de zoom avec click-stop intégré. Elles offrent une sélection précise du niveau de grossissement et aident l'utilisateur à calibrer les fonctions de documentation dans le logiciel
- Le microscope vidéo dispose d'une interface HDMI et de deux interfaces USB 2.0, ainsi que d'une fente pour carte Micro-SD
- Une housse anti-poussière, une clé USB (32 Go), une souris USB sans fil et un manuel d'utilisation multilingue sont fournis
- Langues du menu : DE, EN, FR, IT, RU, JA, ZH

NOUVEAU : KERN OIV 355

- Éclairage épiscopique et diascopique combiné : La LED de lumière transmise intégrée dans le support complète l'éclairage épiscopique pour un éclairage flexible de l'échantillon

KERN OIV-9

- Le support universel intégré avec bras articulé permet de travailler de manière flexible avec les échantillons les plus divers, même sur de grands espaces de travail. De plus, le microscope peut être déplacé sur le côté pour faire de la place si nécessaire
- KERN OIV 901 : Support universel avec bras articulé à serrer : Le dispositif de fixation fourni permet à l'utilisateur de fixer facilement le microscope sur le bord d'une table
- KERN OIV 902 : Support universel avec bras articulé à visser sur une table. Perçage nécessaire

Caractéristiques techniques

- Système optique : Axial
- Écran : 12", 1920×1080 HD, -5° – 90° inclinaison
- Rapport d'agrandissement 6,4:1
- Taux de rafraîchissement : 60 fps
- Résolution caméra : 5 MP
- Support : mécanique
- Éclairage à intensité variable en continu
- Mémoire de données: Externe par USB (Max 32 GB)
- Distance de travail : 100 mm
- KERN OIV-9 : Longueur du bras articulé
- KERN OIV-9 : Hauteur de la colonne 470 mm
- Dimensions totales L×P×H
KERN OIV-3 : 320×260×450 mm
KERN OIV-9 : 320×260×450 mm
- Poids net
KERN OIV-3 : env. 4,4 kg
KERN OIV-9 : env. 4,4 kg

Domaine d'application

- Contrôle de la qualité
- Contrôle des matériaux
- Électronique et semi-conducteurs
- Formation
- Recherche
- Minéralogie
- Préparation de tissus
- Preuve de parasites

DE SÉRIE



OIV 355

Modèle	Résolution caméra	Objectif Zoom	Interface	Éclairage	Support	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OIV 345	5 MP	0,7x - 4,5x	USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot (60 fps)	3 W LED (lumière incidente)	Support avec plaque de base	2520,-
OIV 355 <small>NEW</small>	5 MP	0,7x - 4,5x	USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot (60 fps)	3 W LED (lumière incidente), 5 W LED (lumière transmise)	Support avec plaque de base	2720,-
OIV 901	5 MP	0,7x - 4,5x	USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot (60 fps)	3 W LED (lumière incidente)	Bras articulé universel avec pince	2960,-
OIV 902	5 MP	0,7x - 4,5x	USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot (60 fps)	3 W LED (lumière incidente)	Bras articulé universel avec vis	2990,-

NEW Nouveau modèle



5

La solution numérique complète pour un confort de travail accru lors des observations longues dans l'industrie

Caractéristiques

- Le KERN OIV-2 est un microscope vidéo conçu pour optimiser la microscopie stéréo numérique. Notre solution complète et sophistiquée d'optique axiale permet d'afficher directement et facilement vos échantillons à l'écran
- L'éclairage LED à lumière incidente (anneau) de série assure un éclairage optimal de votre échantillon
- Grâce à la grande surface de travail, l'affichage d'objets à l'écran est idéale pour l'observation, l'analyse et la documentation dans le domaine industriel
- L'excellente optique offre des images toujours nettes dans toute la plage de zoom de 0,7x - 5x
- Avec sa sortie HDMI, la caméra 2 MP du microscope sans oculaire permet une observation live facile de vos échantillons sur l'écran HD. De plus, le logiciel facile d'utilisation, la souris sans fil USB fournis permettent de traiter et d'enregistrer facilement les résultats numériques
- Le modèle OIV 254 permet de créer la documentation photo d'une simple pression de bouton, sans passer par le logiciel. L'OIV 255, en revanche, permet l'enregistrement de photos et de vidéos par voie logicielle, avec plus de fonctionnalités de mesure
- La livraison comprend une housse de protection, ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique : Axial
- Écran : 12", 1920×1080 HD, -5° – 15° inclinaison
- Rapport d'agrandissement 7,1:1
- Support : mécanique
- Éclairage : anneau de 2 W-LED (Éclairage incident)
- Éclairage à intensité variable
- Mémoire de données : Externe par USB (Max 128 GB)
- Distance de travail : 105 mm
- Hauteur maximale de l'échantillon : 100 mm
- Dimensions totales L×P×H 320×260×483 mm
- Poids net env. 6 kg

DE SÉRIE



Modèle	Résolution caméra	Interface	Capteur	Champ visuel	Objectif Zoom	Fonctions logicielles	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OIV 254*	2 MP	HDMI (60 fps)	CMOS 1/2"	Ø 29,82 – 4,18	0,7x - 5x	Prise de photos	1950,-
OIV 255*	2 MP	HDMI (60 fps)	CMOS 1/2"	Ø 29,82 – 4,18	0,7x - 5x	Enregistrement de photos et de vidéos, documentation	1990,-

* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Le microscope vidéo professionnel avec autofocus

Caractéristiques

- Le KERN OIV-6 est un microscope vidéo conçu pour optimiser la microscopie stéréo numérique. Notre solution complète et sophistiquée d'optique axiale permet d'afficher directement et facilement vos échantillons à l'écran
- L'éclairage LED à lumière incidente (anneau) de série assure un éclairage optimal de votre échantillon
- Grâce à la grande surface de travail, l'affichage d'objets à l'écran est idéale pour l'observation, l'analyse et la documentation dans le domaine industriel
- L'excellente optique offre des images toujours nettes dans toute la plage de zoom de 7x - 4,5x
- L'autofocus intégré permet d'optimiser davantage encore le degré de netteté dans un fragment donné de l'image

- Avec sa sortie HDMI, la caméra 2 MP du microscope sans oculaire permet une observation live facile de vos échantillons sur un écran externe (non compris dans la livraison). De plus, le logiciel facile d'utilisation, la clé USB et la souris USB fournis permettent de traiter et d'enregistrer facilement les résultats numériques
- L'OIV 656 permet l'enregistrement de photos et de vidéos par voie logicielle, avec plus de fonctionnalités de documentation
- La livraison comprend des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique : Axial
- Rapport d'agrandissement 6,5:1
- Support : mécanique
- Éclairage : anneau de 3 W-LED (Éclairage incident)
- Éclairage à intensité variable
- Mémoire de données : Externe par USB (Max 128 GB)
- Distance de travail : 91 mm
- Hauteur maximale de l'échantillon : 85 mm
- Dimensions totales L×P×H 372×285×482 mm
- Poids net env. 7 kg

DE SÉRIE



Modèle	Résolution caméra	Interface	Capteur	Champ visuel	Objectif Zoom	Fonctions logicielles	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OIV 656*	2 MP	HDMI (30 FPS)	CMOS 1/2,8"	Ø 12,64 – 2,65	0,7x - 4,5x	Enregistrement de photos et de vidéos, documentation	4600,-

* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

6

ENSEMBLES DE MICROSCOPES NUMÉRIQUES





OBE-1 + ODC 825/832



OBE-1 + ODC 241

Nos microscopes à lumière transmise polyvalents, solution numérique complète pour les écoles et les labos

Caractéristiques

- Les microscopes de laboratoire des séries OBE sont également disponibles en tant que solution numérique complète pour vos examens en direct. Au choix avec caméra tablette ou caméra à monture C montée. L'adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
- La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l'observation simple, pratique et directe de l'échantillon à l'écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou pour la démonstration en laboratoire
- La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique finie DIN
- Revolver à 4 objectifs
- Butterfly incliné à 30°
- Compensation dioptrique d'un côté
- Oculaire : HWF 10x/Ø 18 mm
- Qualité des objectifs : Achromatique
- Objectifs OBE 124 : 4x/10x/40x
- Objectifs OBE 134 : 4x/10x/40x/100x
- Éclairage : LED 3W (lumière transmise)
- Dimensions totales L×P×H 360×150×390 mm
- Poids net env. 6 kg

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBE 124C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"	1230,-
OBE 134C825						1290,-
OBE 124C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"	1380,-
OBE 134C832						1440,-
OBE 124T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"	1820,-
OBE 134T241						1890,-



OBL-1 + ODC 825/832



OBL-1 + ODC 241

Les assistants de laboratoire numériques avec optique Infinity et éclairage de Köhler fixe et précentré

Caractéristiques

- Les microscopes de laboratoire des séries OBL sont également disponibles en tant que solution numérique complète pour vos examens en direct. Au choix avec caméra tablette ou caméra à monture C montée. L'adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
- La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l'observation simple, pratique et directe de l'échantillon à l'écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou pour la démonstration en laboratoire
- La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillettots ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 4 objectifs
- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Compensation dioptrique d'un côté
- Oculaire : HWF 10x/Ø 20 mm
- Qualité des objectifs: Plan E corrigé à l'infini
- Objectifs : 4x/10x/40x/100x
- Éclairage: LED 3W (lumière transmise)
- Dimensions totales L×P×H 394×185×450 mm
- Poids net env. 8 kg

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBL 137C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"	1660,-
OBL 137C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"	1810,-
OBL 137T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"	2260,-



OBN 135 + ODC 825/832

OBN 135 + ODC 251

OBN 139 + ODC 251

OCM 162 + ODC 251

Les assistants de laboratoire numériques avec optique Infinity et éclairage Koehler professionnel

Caractéristiques

- La caméra tablette de microscope KERN ODC 251 est désormais disponible en tant que solution numérique complète dans un set pratique comprenant un microscope et l'adaptateur de monture C correspondant
- La caméra tablette de microscope intuitive KERN ODC 251 combine une tablette Android avec un écran HD de 10,5" et une caméra haute résolution 8 MP-4K
- La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
- Les sets comprennent au choix un microscope à lumière transmise KERN OBN 135, un microscope à contraste de phase KERN OBN 159 ou un microscope inversé KERN OCM 162
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillets ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 5 objectifs
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H 390×200×470 mm
- Poids net env. 11 kg
- Oculaire : HWF 10x/Ø 20 mm
- Qualité des objectifs : Plan corrigé à l'infini

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

OBN-1

- Siedentopf, incliné sous 30°/pivotable à 360°
- Objectifs : 4x/10x/20x/40x/100x
- Éclairage: LED 3W (lumière transmise)

OCM-1

- Siedentopf 30° incliné
- Objectifs : 10x/20x/40x
- Éclairage : LED 5W (lumière transmise)

ODC 251

- 10,5" LCD-écran tactile
- Résolution d'écran : 1920×1280 pixels
- CPU : Rockchip RK3568 Quad-Core ; 2,4 GHz
- Logiciel de mesure (préinstallé)

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OBN 135C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"	2090,-
OBN 135C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"	2240,-
OBN 135T251 <small>NEW</small>			Ethernet, Bluetooth,			2900,-
OCM 162T251 <small>NEW</small>	ODC 251	8 MP 4 K	WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	30 fps	CMOS 1/1,8"	4150,-
OCM 162T251 <small>NEW</small>						4950,-

NEW Nouveau modèle

NEW



OBN 142C861



OBN 142T251

6

Ensemble numérique de fluorescence : qualité d'image haute résolution pour des analyses exigeantes

Caractéristiques

- Le microscope à fluorescence KERN OBN 142 est désormais disponible en tant que solution numérique complète dans un set pratique comprenant une caméra et l'adaptateur de monture C correspondant Il combine une optique de haute qualité, un design stable et un éclairage LED transmis 3 W ainsi qu'un éclairage LED incident 5 W pour une excellente qualité d'image
- Les sets comprennent au choix une caméra à fluorescence 20 MP KERN ODC 861 ou une caméra tablette de microscope KERN ODC 251, voir le tableau pour les détails
- La caméra à fluorescence haute résolution 20 MP KERN ODC 861 avec refroidissement permet des prises de vue très nettes et à faible bruit
- La caméra tablette de microscope intuitive KERN ODC 251 combine une tablette Android avec un écran HD de 10,5" et une caméra haute résolution 8 MP-4K
- L'adaptateur de monture C assure une connexion appropriée entre le microscope et la caméra, pour un transfert d'image stable à haute résolution

Caractéristiques techniques

OBN 142

- Revolver à 5 objectifs
- Système optique corrigé à l'infini
- Siedentopf, incliné sous 30° pivotable à 360°
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Oculaire : HWF 10x/Ø 20 mm
- Dimensions totales L×P×H 390×235×620 mm
- Poids net env. 11 kg

ODC 861

- Caméra à fluorescence 20 MP avec refroidissement Peltier
- Résolution maximale 5440×3648 Pixel
- Software Microscope VIS Pro, voir *internet*

ODC 251

- 10,5" LCD-écran tactile
- Résolution d'écran : 1920×1280 pixels
- CPU : Rockchip RK3568 Quad-Core ; 2,4 GHz
- Logiciel de mesure (préinstallé)

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur	Prix H.T. départ usine €	
KERN							
OBN 142C861	<small>NEW</small>	ODC 861	20 MP	USB 3.0 Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	5 - 30 fps	Sony CMOS 1"	8850,-
OBN 142T251	<small>NEW</small>	ODC 251	8 MP 4 K		30 fps	CMOS 1/1,8"	7750,-

NEW Nouveau modèle



OKO 178C832



OKO 178T251

NEW

Ensemble numérique avec microscope métallurgique, caméra et adaptateur de monture C

Caractéristiques

- Le microscope métallurgique KERN OKO 178 est désormais disponible en tant que solution numérique complète, dans un set pratique avec la caméra à monture C KERN ODC 832 ou la caméra de microscope à tablette KERN ODC 251 ainsi que l'adaptateur à monture C correspondant
- Le KERN OKO 178 est un microscope métallurgique professionnel et polyvalent pour le contrôle des métaux et les analyses de surface
- La caméra microscope 5,1 MP KERN ODC 832 dotée de la technologie CMOS fournit des images claires et rapides et convient également aux applications exigeantes
- La caméra tablette de microscope intuitive KERN ODC 251 combine une tablette Android avec un écran HD de 10,5" et une caméra haute résolution 8 MP-4K

Caractéristiques techniques

OKO 178

- Système optique corrigé à l'infini
- Revolver à 5 objectifs
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Siedentopf, incliné sous 30° pivotable à 360°
- Dimensions totales L×P×H 390×235×620 mm
- Poids net env. 11 kg

ODC 832

- Méthode d'exposition : Rolling Shutter
- Résolution maximale 2592×1944 Pixel
- Software Microscope VIS Pro, voir *internet*

ODC 251

- 10,5" LCD-écran tactile
- Résolution d'écran : 1920×1280 pixels
- CPU : Rockchip RK3568 Quad-Core ; 2,4 GHz
- Logiciel de mesure (préinstallé)

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OKO 178C832	NEW	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	Aptina CMOS 1/2,5"
OKO 178T251	NEW	ODC 251	8 MP 4 K	Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	30 fps	CMOS 1/1,8"

NEW Nouveau modèle



OZL 464 + ODC 825/832



OZL 466 + ODC 825/832



OZL 468 + ODC 825/832



OZL 464 + ODC 241



OZL 466 + ODC 241



OZL 468 + ODC 241

Le microscope polyvalent flexible et abordable avec fonction zoom, solution numérique pour les écoles, les établissements de formation, les organismes de contrôle et les laboratoires

Caractéristiques

- La série flexible et économique OZL-46 est également disponible comme solution numérique complète pour l'observation live. Au choix avec caméra tablette ou caméra à monture C montées. L'adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
- La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l'observation simple, pratique et directe de l'échantillon à l'écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou pour la démonstration en laboratoire
- La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillettots ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,4:1
- Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 55 mm – 75 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Oculaire : HWF 10x/Ø 20 mm
- Champ visuel : Ø 28,6 mm – 4,4 mm
- Objectif : 0,7x – 4,5x
- OZL 464/466 : Support : pilier
- OZL 468 : Support : mécanique
- Éclairage : LED 3 W (lumière incidente + lumière transmise)
- Éclairage à intensité variable
- Dimensions totales L×P×H 300×240×490 mm
- Poids net env. 5,0 kg

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OZL 464C825						1140,-
OZL 466C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"	1160,-
OZL 468C825						1140,-
OZL 464C832						1290,-
OZL 466C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"	1310,-
OZL 468C832						1290,-
OZL 464T241						1740,-
OZL 466T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"	1760,-
OZL 468T241						1740,-



OZM + ODC 825/832



OZP + ODC 825/832



OZP + ODC 241

Un système optique de première qualité et un éclairage puissant combinés à une grande flexibilité et à des outils numériques

Caractéristiques

- Les stéréomicroscopes des séries OZM et OZP sont également disponible comme solution numérique complète pour l'observation live. Au choix avec caméra tablette ou caméra à monture C montées. L'adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
- La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l'observation simple, pratique et directe de l'échantillon à l'écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou pour la démonstration en laboratoire
- La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillettots ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Séparation de faisceau : 0:100
- Distance interoculaire : 52 mm - 76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Poids net env. 6 kg
- Oculaire : HSWF 10x/Ø 23 mm
- Support : pilier
- Éclairage : LED 3 W (lumière incidente + lumière transmise), Éclairage à intensité variable

You trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

OZM 544

- Tube 45° incliné
- Rapport d'agrandissement 6,4:1
- Champ visuel : Ø 32,8 mm - 5,1 mm
- Objectif : 0,7x - 4,5x
- Dimensions totales L×P×H 330×285×510 mm

OZP 558

- Tube 35° incliné
- Rapport d'agrandissement 9,2:1
- Champ visuel : Ø 38,3 mm - 4,2 mm
- Objectif : 0,6x - 5,5x
- Dimensions totales L×P×H 330×285×540 mm

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OZM 544C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"	2250,-
OZM 544C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"	2410,-
OZP 558C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"	2330,-
OZP 558C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"	2480,-
OZP 558T241	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"	2930,-

7

ENSEMBLES DE MICROSCOPES STÉRÉOSCOPIQUES





OZM 912/913



OZM 932/933



OZM 952/953



OZM 982/983

Ensembles de microscopes stéréoscopiques prédefinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel

Caractéristiques

- Les kits déjà configurés, sont composés d'une tête de microscope binoculaire, d'un support universel, d'un dispositif de maintien, d'un anneau lumineux ainsi que d'une housse de protection de notre assortiment
- Simple – pratique – d'un prix intéressant
- Ces Kits vous permettent d'éviter de faire vous-même une configuration et ainsi gagner du temps dans votre sélection. Vous obtenez ainsi une solution extrêmement flexible et à un prix intéressant pour votre poste de travail microscope

Modèle KERN	Tête de microscope		Support	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
	Tube	Objectif Zoom				
OZM 912	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque (OZB-A5201)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	1750,-
OZM 913	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque (OZB-A5201)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	2090,-
OZM 932	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Double bras à roulement à billes avec plaque (OZB-A5203)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	2080,-
OZM 933	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Double bras à roulement à billes avec plaque (OZB-A5203)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	2420,-
OZM 952	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Bras articulé avec pince (OZB-A5212)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	1750,-
OZM 953	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Bras articulé avec pince (OZB-A5212)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	2090,-
OZM 982	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Bras articulé à ressort avec pince (OZB-A6302)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	1870,-
OZM 983	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Bras articulé à ressort avec pince (OZB-A6302)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	2210,-



OSE 409



OZL 961/963



OZM 902/903



OZM 922/923

7

Ensembles de microscopes stéréoscopiques prédefinis avec support universel ECO et éclairage pour un poste de travail fonctionnel

Caractéristiques

- OSE 409: Le microscope stéréo KERN OSE 409 est robuste, stable et facile d'utilisation, pour toutes les applications habituelles à l'école, dans les ateliers et les établissements de formation.

- OSE 409/OZM-9 : Les kits déjà configurés, sont composés d'une tête de microscope binoculaire, d'un support universel, d'un dispositif de maintien, d'un anneau lumineux ainsi que d'une housse de protection de notre assortiment

- Simple – pratique – d'un prix intéressant
- Ces Kits vous permettent d'éviter de faire vous même une configuration et ainsi gagner du temps dans votre sélection. Vous obtenez ainsi une solution extrêmement flexible et à un prix intéressant pour votre poste de travail microscope

Modèle	Tête de microscope	Support	Support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €	
KERN	Tube	Objectif Zoom				
OSE 409	Binoculaire (WF 10x/ Ø 20 mm)	1x (WD: 230 mm)	Bras pivotant avec socle bloquant	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	3 W LED à col-de-cygne (intégré)	440,-
OZL 961	Binoculaire (OZL 461)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	950,-
OZL 963	Trinoculaire (OZL 462)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	990,-
OZM 902	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque (OZB-A1201)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	1560,-
OZM 903	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque (OZB-A1201)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	1900,-
OZM 922	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Double bras à roulement à billes avec plaque (OZB-A1203)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	1610,-
OZM 923	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Double bras à roulement à billes avec plaque (OZB-A1203)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)	1950,-

8

MICROSCOPES STÉRÉOSCOPIQUES SYSTÈME MODULAIRE



CONFIGUREZ VOUS-MÊME !

Grâce à notre système modulaire pratique (pour les microscopes stéréo), vous pouvez facilement composer vous-même votre modèle de microscope individuel. Pour voir à quel point c'est simple, cliquez ici.

Étape 1 : Vous faites votre choix

Choisissez une tête de microscope, un support universel, un support et un éclairage et configurez votre modèle personnel sur mesure.



8

Exemple de configuration


Étape 2 : Vous équipez : éclairage (externe) + autres

D'autres unités d'éclairage et une housse antipoussière adaptée vous offrent la possibilité d'adapter individuellement la configuration, l'extension et le domaine d'utilisation du microscope de votre choix à vos besoins.



Étape 3 : Vous perfectionnez votre modèle : caméras microscope

Si vous utilisez une configuration de microscope trinoculaire, choisissez la caméra microscope qui correspond à vos besoins. Pour savoir quel adaptateur de monture C convient, sachant qu'il est absolument indispensable pour un raccordement correct de la caméra, veuillez consulter la liste des équipements de la tête de microscope choisie (à partir de la page 75 ff.).



Têtes de la série de microscopes OZL-46
(OZL 461, 462)Têtes de la série de microscopes OZM-5
(OZM 546, 547)Têtes de la série de microscopes OZP-5
(OZP 551, 552)Têtes de la série de microscopes OZO-5
(OZO 556)

Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire – Têtes de microscopes binoculaires

Caractéristiques

- Pour vous permettre une totale flexibilité adaptée à vos besoins et vos applications, nous vous proposons ici un grand choix de têtes de microscopes binoculaires, de supports universels et d'éclairages extérieurs qui sont simples à combiner
- Grâce aux différentes caractéristiques des têtes de microscopes ainsi qu'à la flexibilité des supports universels et à la fixation professionnelle des systèmes de maintien, vous pouvez configurer votre propre microscope comme vous le voulez

- À cet effet, vous pouvez choisir entre différentes têtes de microscope dans notre gamme de produits respectivement en version binoculaire ou trinoculaire
- Pour raccorder une caméra à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, qui doit être sélectionné dans la liste d'équipement modèle suivante

Caractéristiques techniques

- Système optique : Optique Greenough
- Vous trouverez d'autres données techniques et équipements dans le tableau ci-dessous ou sur les pages suivantes

Modèle	Tube	Angle d'inclinaison du tube	Oculaires (inklusiv)	Reglage inter pupillaire	Objectif	Rapport d'agrandissement Zoom	Compensation dioptrique	Prix H.T. départ usine €
KERN								
OZL 461	Binoculaire	45°	HWF 10x/Ø 20 mm	55 - 75 mm	0,7x - 4,5x	6,4:1	deux côtés (-5/5)	470,-
OZL 462	Trinoculaire	45°	HWF 10x/Ø 20 mm	52 - 76 mm	0,7x - 4,5x	6,4:1	deux côtés (-5/5)	540,-
OZM 546	Binoculaire	45°	HSWF 10x/Ø 23 mm	52 - 76 mm	0,7x - 4,5x	6,4:1	deux côtés (-6/6)	930,-
OZM 547	Trinoculaire	45°	HSWF 10x/Ø 23 mm	52 - 76 mm	0,7x - 4,5x	6,4:1	deux côtés (-6/6)	1280,-
OZP 551	Binoculaire	35°	HSWF 10x/Ø 23 mm	52 - 76 mm	0,6x - 5,5x	9,2:1	deux côtés (-6/6)	1040,-
OZP 552	Trinoculaire	35°	HSWF 10x/Ø 23 mm	52 - 76 mm	0,6x - 5,5x	9,2:1	deux côtés (-6/6)	1400,-
OZO 556*	Binoculaire	35°	HSWF 10x/Ø 23 mm	52 - 76 mm	0,8x - 7x	8,8:1	deux côtés (-6/6)	1150,-

! *JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

Oculaire	Caractéristiques - objectifs					
	Grossissement	De Série		Objectifs additionnels		
		1,0x	0,5x	0,75x	1,5x	2,0x
HSWF 10x	Grossissement total	7x - 45x	3,5x - 22,5x	5,3x - 33,8x	10,5x - 67,5x	14x - 90x
	Champ visuel mm	Ø 28,6 - 4,4	Ø 57,1 - 8,9	Ø 38,1 - 5,9	Ø 19 - 3	Ø 14,3 - 2,2
HWF 15x	Grossissement total	10,5x - 67,5x	5,3x - 33,8x	7,9x - 50,6x	15,5x - 101,3x	21x - 135x
	Champ visuel mm	Ø 21,4 - 3,3	Ø 42,9 - 6,7	Ø 28,5 - 4,4	Ø 14,3 - 2,2	Ø 10,7 - 1,7
HSWF 20x	Grossissement total	14x - 90x	7x - 45x	10,5x - 67,5x	21x - 135x	28x - 180x
	Champ visuel mm	Ø 14,3 - 2,2	Ø 28,6 - 4,4	Ø 19,1 - 2,9	Ø 9,5 - 1,5	Ø 7,1 - 1,1
HWF 25x	Grossissement total	17,5x - 122,5x	8,8x - 56,3x	13,1x - 91,9x	26,3x - 168,8x	35x - 225x
	Champ visuel mm	Ø 12,9 - 2,0	Ø 25,7 - 4,0	Ø 17,2 - 2,7	Ø 8,6 - 1,3	Ø 6,4 - 1,0
Distance de travail		105 mm	177 mm	120 mm	47 mm	26 mm
Équipement		Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €	
		OZL 461	OZL 462			
Oculaires (30,0 mm)	HWF 10x/Ø 20 mm	✓✓	✓✓	OZB-A4631	45,-	
	HSWF 15x/Ø 15 mm	○○	○○	OZB-A4632	55,-	
	HWF 20x/Ø 10 mm	○○	○○	OZB-A4633	55,-	
	HSWF 25x/Ø 9 mm	○○	○○	OZB-A4634	60,-	
Objectifs additionnels	0,5x	○	○	OZB-A4641	90,-	
	0,75x	○	○	OZB-A4644	90,-	
	1,5x	○	○	OZB-A4642	90,-	
	2,0x	○	○	OZB-A4643	90,-	
C-Mount	1x (foyer réglable)		✓	OZB-A4809	55,-	
	0,3x (foyer réglable)		○	OZB-A4810	95,-	
	0,5x (foyer réglable)		○	OZB-A4811	105,-	

✓ = de série

○ = option

Équipement et accessoires des têtes pour les microscopes de la série OZM-5 (OZM 546, OZM 547)

Oculaire	Grossissement	De Série	Caractéristiques - objectifs				
			Objectifs additionnels				
			1,0x	0,37x	0,5x	0,7x	1,5x
HSWF 10x	Grossissement total	7x - 45x	2,59x - 16,65x	3,5x - 22,5x	4,9x - 31,5x	10,5x - 67,5x	14x - 90x
	Champ visuel mm	Ø 32,8 - 5,1	Ø 88,8 - 13,8	Ø 65,7 - 10,2	Ø 46,9 - 7,3	Ø 21,9 - 3,4	Ø 16,4 - 2,6
SWF 15x	Grossissement total	10,5x - 67,5x	3,89x - 25x	5,3x - 33,8x	7,4x - 47,2x	15,8x - 101,3x	21x - 135x
	Champ visuel mm	Ø 24,3 - 3,8	Ø 65,6 - 10,2	Ø 48,6 - 7,6	Ø 34,7 - 5,4	Ø 16,2 - 2,5	Ø 12,1 - 1,9
SWF 20x	Grossissement total	14x - 90x	5,18x - 33,3x	7x - 45x	9,8x - 63x	21x - 135x	28x - 180x
	Champ visuel mm	Ø 20 - 3,1	Ø 54,1 - 8,4	Ø 40 - 6,2	Ø 28,6 - 4,4	Ø 13,3 - 2,1	Ø 10 - 1,6
SWF 30x	Grossissement total	21x - 135x	7,77x - 50x	10,5x - 67,5x	14,7x - 94,5x	31,5x - 202,5x	42x - 270x
	Champ visuel mm	Ø 12,9 - 2	Ø 34,7 - 5,4	Ø 25,7 - 4	Ø 18,4 - 2,9	Ø 8,6 - 1,6	Ø 6,4 - 1
Distance de travail		110 mm	275 mm	195 mm	145 mm	58 mm	35 mm

Équipement		Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OZM 546	OZM 547		
Oculaires (30,0 mm)	HSWF 10x/Ø 23 mm	✓✓	✓✓	OZB-A5503	70,-
	SWF 15x/Ø 17 mm	○○	○○	OZB-A5504	75,-
	SWF 20x/Ø 14 mm	○○	○○	OZB-A5505	85,-
	SWF 30x/Ø 9 mm	○○	○○	OZB-A5506	120,-
	HSWF 10x/Ø 23 mm (avec graduation 0,1 mm)	○	○	OZB-A5512	125,-
	SWF 15x/Ø 17 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	○	OZB-A5513	140,-
	SWF 20x/Ø 14 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	○	OZB-A5514	140,-
Objectifs achromatiques additionnels	0,37x, uniquement en liaison avec une colonne universelle	○	○	OZB-A5611	170,-
	0,5x	○	○	OZB-A5612	160,-
	0,7x	○	○	OZB-A5613	160,-
	1,5x	○	○	OZB-A5615	160,-
	2,0x	○	○	OZB-A5616	165,-
Adaptateur de monture C	Lentille de protection brasée	○	○	OZB-A5614	50,-
	0,3x (foyer réglable)	○	○	OZB-A5701	140,-
	0,5x (foyer réglable)	○	○	OZB-A5702	140,-
	1,0x (foyer réglable)	○	○	OZB-A5703	105,-
	1,0x (avec micromètre) uniquement en liaison avec OZB-A5703	○	○	OZB-A5704	295,-

✓ = de série

○ = option

Oculaire	Grossissement	De Série 1,0x	Caractéristiques - objectifs				
			Objectifs additionnels				
			0,37x	0,5x	0,7x	1,5x	2x
HSWF 10x	Grossissement total	6x - 55x	2,96x - 25,9x	3x - 27,5x	4,2x - 38,5x	9x - 82,5x	12x - 110x
	Champ visuel mm	Ø 38,3 - 4,2	Ø 74,3 - 8,5	Ø 76,7 - 8,4	Ø 54,8 - 6	Ø 25,6 - 2,8	Ø 19,2 - 2,1
SWF 15x	Grossissement total	9x - 82,5x	4,44x - 38,9x	4,5x - 41,25x	6,3x - 57,75x	13,5x - 123,75x	18x - 165x
	Champ visuel mm	Ø 28,3 - 3,1	Ø 57,4 - 6,6	Ø 56,7 - 6,2	Ø 40,5 - 4,4	Ø 18,9 - 2,1	Ø 14,2 - 1,5
SWF 20x	Grossissement total	12x - 110x	5,92x - 51,8x	6x - 55x	8,4x - 77x	18x - 165x	24x - 220x
	Champ visuel mm	Ø 23,3 - 2,5	Ø 47,3 - 5,4	Ø 46,7 - 5,1	Ø 33,3 - 3,6	Ø 15,6 - 1,7	Ø 11,7 - 1,3
SWF 30x	Grossissement total	18x - 165x	8,88x - 77,7x	9x - 82,5x	12,6x - 115,5x	27x - 247,5x	36x - 330x
	Champ visuel mm	Ø 15 - 1,6	Ø 30,4 - 3,5	Ø 30 - 3,3	Ø 21,4 - 2,3	Ø 10 - 1,1	Ø 7,5 - 0,8
Distance de travail		108 mm	275 mm	195 mm	145 mm	50 mm	35 mm

Équipement		Modèle KERN		Référence	Prix/pièce H.T. départ usine €
		OZP 551	OZP 552		
Oculaires (30,0 mm)	HSWF 10x/Ø 23 mm	✓✓	✓✓	OZB-A5503	70,-
	SWF 15x/Ø 17 mm	○○	○○	OZB-A5504	75,-
	SWF 20x/Ø 14 mm	○○	○○	OZB-A5505	85,-
	SWF 30x/Ø 9 mm	○○	○○	OZB-A5506	120,-
	HSWF 10x/Ø 23 mm (avec graduation 0,1 mm)	○	○	OZB-A5512	125,-
	SWF 15x/Ø 17 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	○	OZB-A5513	140,-
	SWF 20x/Ø 14 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	○	OZB-A5514	140,-
Objectifs achromatiques additionnels	0,37x, uniquement en liaison avec une colonne universelle	○	○	OZB-A5611	170,-
	0,5x	○	○	OZB-A5612	160,-
	0,7x	○	○	OZB-A5613	160,-
	1,5x	○	○	OZB-A5615	160,-
	2,0x	○	○	OZB-A5616	165,-
Adaptateur de monture C	Lentille de protection brasée	○	○	OZB-A5614	50,-
	0,3x (foyer réglable)	○	○	OZB-A5701	140,-
	0,5x (foyer réglable)	○	○	OZB-A5702	140,-
	1,0x (foyer réglable)	○	○	OZB-A5703	105,-
	1,0x (avec micromètre) uniquement en liaison avec OZB-A5703	○	○	OZB-A5704	295,-

✓ = de série

○ = option

Équipement et accessoires des têtes pour les microscopes de la série OZO-5 (OZO 556)

Oculaire	Grossissement	De Série	Caractéristiques - objectifs				
			1,0x	0,37x	0,5x	0,7x	1,5x
			8x - 70x	2,96x - 25,9x	4x - 35x	5,6x - 49x	12x - 105x
HSWF 10x	Grossissement total	8x - 70x	2,96x - 25,9x	4x - 35x	5,6x - 49x	12x - 105x	16x - 140x
	Champ visuel mm	Ø 28,75 - 3,3	Ø 74,3 - 8,5	Ø 57,5 - 6,6	Ø 41,1 - 4,7	Ø 19,2 - 2,2	Ø 14,4 - 1,6
SWF 15x	Grossissement total	12x - 105x	4,44x - 38,9x	6x - 52,5x	8,4x - 73,5x	18x - 157,5x	24x - 210x
	Champ visuel mm	Ø 21,25 - 2,4	Ø 57,4 - 6,6	Ø 42,5 - 4,9	Ø 30,4 - 3,5	Ø 14,2 - 1,6	Ø 10,6 - 1,2
SWF 20x	Grossissement total	16x - 140x	5,92x - 51,8x	8x - 70x	11,2x - 98x	24x - 210x	32x - 280x
	Champ visuel mm	Ø 17,5 - 2	Ø 47,3 - 5,4	Ø 35 - 4	Ø 25 - 2,9	Ø 11,7 - 1,3	Ø 8,75 - 1
SWF 30x	Grossissement total	24x - 210x	8,88x - 77,7x	12x - 105x	16,8x - 147x	36x - 315x	48x - 420x
	Champ visuel mm	Ø 11,25 - 1,3	Ø 30,4 - 3,5	Ø 22,5 - 2,6	Ø 16,1 - 1,8	Ø 7,5 - 0,9	Ø 5,625 - 0,6
Distance de travail		108 mm	275 mm	195 mm	145 mm	50 mm	35 mm

Équipement		Modèle KERN	Référence	Prix/pièce
				H.T. départ usine €
Oculaires (30,0 mm)	HSWF 10x/Ø 23 mm	✓✓	OZB-A5503	70,-
	SWF 15x/Ø 17 mm	○○	OZB-A5504	75,-
	SWF 20x/Ø 14 mm	○○	OZB-A5505	85,-
	SWF 30x/Ø 9 mm	○○	OZB-A5506	120,-
	HSWF 10x/Ø 23 mm (avec graduation 0,1 mm)	○	OZB-A5512	125,-
	SWF 15x/Ø 17 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	OZB-A5513	140,-
	SWF 20x/Ø 14 mm (avec graduation 0,05 mm)	○	OZB-A5514	140,-
Objectifs achromatiques additionnels	0,37x, uniquement en liaison avec une colonne universelle	○	OZB-A5611	170,-
	0,5x	○	OZB-A5612	160,-
	0,7x	○	OZB-A5613	160,-
	1,5x	○	OZB-A5615	160,-
	2,0x	○	OZB-A5616	165,-
Adaptateur de monture C	Lentille de protection brasée	○	OZB-A5614	50,-
	0,3x (foyer réglable)		OZB-A5701	140,-
	0,5x (foyer réglable)		OZB-A5702	140,-
	1,0x (foyer réglable)		OZB-A5703	105,-
	1,0x (avec micromètre) uniquement en liaison avec OZB-A5703		OZB-A5704	295,-

✓ = de série

○ = option



OZB-A5201



OZB-A5203



OZB-A5211



OZB-A5212



OZB-A5213

8



OZB-A5221



OZB-A5222



OZB-A5223

Supports universels PREMIUM

Caractéristiques

- Avec nos supports universels et nos supports de base ainsi que les têtes de microscope et les systèmes d'éclairage extérieur, vous pouvez configurer votre microscope vous-même comme vous le voulez tout en l'adaptant à votre application
- Les supports universels flexibles et adaptables vous permettront un travail optimal dans tous les domaines avec les échantillons les plus différents

- Les grands supports universels existent en tant que version à pied et en option, avec une pince de table pour le bord de table ou pour une fixation centrale à votre bureau ou à votre établi. Selon le modèle, vous pouvez choisir entre un support universel à bras télescopique, à bras articulé ou à double bras à roulement à billes

Caractéristiques techniques

- Hauteur de la colonne : 470 mm

OZB-A5201/OZB-A5211/OZB-A5221

- Largeur du bras télescopique : 614 mm

OZB-A5212/OZB-A5222

- Largeur du bras articulé : 755 mm

OZB-A5203/OZB-A5213/OZB-A5223

- Largeur du double bras : 545 mm

Modèle	Description	Prix H.T. départ usine €
KERN		
OZB-A5201	Bras télescopique – plaque – sans dispositif de maintien	590,-
OZB-A5211	Bras télescopique – pince Bord de la table (intervalle : max. 62 mm) – sans dispositif de maintien	550,-
OZB-A5221	Bras télescopique – pince Centre de la table (perçage requis) – sans dispositif de maintien	590,-
OZB-A5212	Bras articulé – pince Bord de la table (intervalle : max. 62 mm) – sans dispositif de maintien	590,-
OZB-A5222	Bras articulé – pince Centre de la table (perçage requis) – sans dispositif de maintien	620,-
OZB-A5203	Double bras à roulement à billes – plaque – sans dispositif de maintien	920,-
OZB-A5213	Double bras à roulement à billes – pince Bord de la table (intervalle : max. 62 mm) – sans dispositif de maintien	890,-
OZB-A5223	Double bras à roulement à billes – pince Centre de la table (perçage requis) – sans dispositif de maintien	930,-



OZB-A1201



OZB-A1203



OZB-A6302



OZB-A1211



OZB-A1213



OZB-A6303



OZB-A6301

Supports universels ECO

Caractéristiques

- Avec nos supports universels et nos supports de base ainsi que les têtes de microscope et les systèmes d'éclairage extérieur, vous pouvez configurer votre microscope vous-même comme vous le voulez tout en l'adaptant à votre application
- Les supports universels flexibles et adaptables vous permettront un travail optimal dans tous les domaines avec les échantillons les plus différents

- Les petits supports universels existent en tant que version à pied et en option, avec une pince de fixation pour le bord de la table sur votre bureau ou votre établi. Selon le modèle, vous pouvez choisir entre un support universel à bras télescopique, à bras articulé ou à double bras à roulement à billes
- Le support universel à articulation à ressort avec pince de platine vous facilite le travail au quotidien avec votre microscope stéréo. Désormais avec vis macrométrique pour une mise au point facile et souple

Caractéristiques techniques

OZB-A1201/OZB-A1211

- Hauteur de la colonne : 430 mm
- Largeur du bras télescopique : 385 mm

OZB-A1203/OZB-A1213

- Hauteur de la colonne : 430 mm
- Largeur du double bras : 480 mm

OZB-A6302

- Hauteur du bras articulé à ressort : 525 mm
- Largeur du bras articulé à ressort : 620 mm

OZB-A6301

- Hauteur de la colonne : 300 mm

OZB-A6303

- Hauteur du bras articulé à ressort : 400 mm
- Largeur du bras articulé à ressort : 850 mm

Modèle	Description	Prix H.T. départ usine €
KERN		
OZB-A1201	Bras télescopique – plaque – sans dispositif de maintien	400,-
OZB-A1211	Bras télescopique – pince Bord de la table (intervalle : max. 40 mm) – sans dispositif de maintien	370,-
OZB-A1203	Bras articulé – plaque – sans dispositif de maintien	445,-
OZB-A1213	Bras articulé – pince Bord de la table (intervalle : max. 40 mm) – sans dispositif de maintien	420,-
OZB-A6302	Bras articulé à ressort (ressort à gaz) – pince (intervalle : max. 50 mm) – avec dispositif de maintien (vis macrométrique)	860,-
OZB-A6303	Bras articulé à ressort (ressort de compression hélicoïdal) – Pince (intervalle : max. 50 mm) – avec dispositif de maintien (vis macrométrique)	540,-
OZB-A6301	Support de colonne avec base en forme de « C » – sans dispositif de maintien	360,-



OZB-A5301



OZB-A5306

Dispositifs de maintien

Caractéristiques

- Pour ces systèmes modulaires flexibles, vous pouvez choisir entre deux dispositifs de maintien de microscope. Ces maintiens sont conçus pour tous les supports de microscopes binoculaires et universels (sauf bras articulé à ressort) pour permettre une focalisation précise
- La première version est un dispositif de maintien avec volant réglable ainsi que réglage de la force de torsion pour votre configuration

- Pour les applications professionnelles, vous pouvez choisir un dispositif de maintien avec vis macrométrique et micrométrique assurant ainsi une focalisation optimale
- Diamètre pour la tête microscope : 76 mm
- Diamètre pour la colonne support : 25 mm

8

Modèle	Description	Prix H.T. départ usine €
KERN		
OZB-A5301	Dispositif de maintien avec une tension réglable par la vis. Adapté à tous les supports universels (sauf bras articulé à ressort) et à tous les supports de base, comme accessoires possibles	180,-
OZB-A5306	Dispositif de maintien avec vis micrométrique et macrométrique coaxial et une tension réglable par la vis. Adapté à tous les supports universels (sauf bras articulé à ressort) et à tous les supports de base, comme accessoires possibles	300,-



Housses de protection

Caractéristiques

- Pour améliorer le confort d'utilisation, nous proposons des housses anti-poussière. Elles permettent d'éviter la perte de temps et les efforts dus au nettoyage de vos microscopes

- Selon la taille de votre kit ou configuration de microscope, vous avez le choix entre trois modèles
- Vous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivant

Modèle	Description	convient pour	Prix H.T. départ usine €
KERN			
OBB-A1387	Taille 1 : 485×450 mm	Têtes de microscope binoculaire	35,-
OBB-A1388	Taille 2 : 600×650 mm	Tête de microscope binoculaire avec support de base	35,-
OBB-A1389	Taille 3 : 700×900 mm	Ensembles de microscopes binoculaires, Têtes microscope binoculaire avec support universel	35,-

9

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE EXTERNE POUR MICROSCOPES STÉRÉOSCOPIQUES

Anneau lumineux et autres sources de lumière froide



Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

Conseil : Ces unités d'éclairage externes sont également disponibles avec prise UK. Pour ce faire, consultez notre boutique en ligne ou contactez-nous !



OZB-A4571



OZB-A4572



OBB-A6102



OZB-A7101

Caractéristiques

- Pour un maximum de flexibilité et de confort dans la microscopie stéréo, choisissez ici votre éclairage préféré
- Ces systèmes d'éclairage professionnels garantissent une lumière d'intensité constante d'excellente qualité sur l'objet
- De l'éclairage circulaire peu encombrant aux sources de lumière froide à fibre optique, notre gamme couvre tous les besoins
- Avec l'anneau lumineux polarisant **OZB-A7101**, vous disposez d'un excellent composant, optimisé spécialement pour l'observation des surfaces brillantes

- Bien sûr, ces deux systèmes d'éclairage extérieurs sont également conçus pour votre microscope binoculaire standard
- Exception : les anneaux lumineux ne sont pas compatibles avec les séries suivantes : OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5 et OZG-4

9

Modèle	Intensité d'éclairage	Diamètre intérieur	Température de couleur	Intensité variable	segmentable	Filtre de polarisation	Prix H.T. départ usine €
KERN							
OZB-A4571	4W-LED	60	7000 - 11000	✓			100,-
OZB-A4572	4W-LED	60	6500 - 7000	✓	✓		155,-
OBB-A6102	4,5W-LED	63	5500	✓			150,-
OZB-A7101	4,5W-LED	62	6500 - 7000	✓		✓	690,-

✓ = de série

Éclairage col-de-cygne KERN OZB-IF



OZB-A4516



OZB-A4515



Exemple d'application

Caractéristiques

- Avec l'éclairage col-de-cygne LED 20 W **OZB-A4516** à faisceau lumineux focalisable, vous pouvez régler votre éclairage individuellement. Un rayonnement ponctuel ou diffusé permet un éclairage optimal de votre échantillon

Modèle	Description	Langueur	Intensité d'éclairage	Température de couleur	Intensité variable	Prix H.T. départ usine €
KERN						
OZB-A4515	Double col-de-cygne à LED	300	6W	5600 - 6300	✓	165,-
OZB-A4516	Source de lumière froide LED avec double col-de-cygne	540	20W	6400	✓	720,-

✓ = fourni de série

10

CAMÉRAS POUR MICROSCOPES & LOGICIEL



Caméras de microscopes KERN ODC – Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

Un grand nombre de caméras pour microscope sont disponibles pour répondre à votre application individuelle. Les appareils photo pour microscope sont d'une utilisation universelle et peuvent être raccordés au microscope ou à un ordinateur portable ou PC avec un câble USB (USB 2.0 ou USB 3.0, voir tableau). L'alimentation en courant s'effectue par le câble USB, une alimentation en courant supplémentaire est donc inutile.

Une synchronisation optimale, un débit d'images élevé et une performance d'image stable liés à notre logiciel Microscope VIS, que nous livrons, vous faciliteront énormément le travail quotidien. Vous trouverez des détails sur notre logiciel sous la rubrique « Logiciel de caméra oculaire VIS KERN OXM 901 » dans le catalogue ou su www.kern-sohn.com

Les appareils photo universels peuvent également être raccordés à tous les microscopes se trouvant sur le marché avec adaptateurs de monture C du microscope correspondant.



Accessoires : Micromètre à objets, pour l'étalonnage de la fonction de mesure du logiciel, KERN ODC-A2404, € 45,-

Appareils photo Monture C – USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 · ODC-83



Caractéristiques

- La technique CMOS éprouvée liée à un USB 2.0 ou USB 3.0 permet une représentation rapide et claire des images
- Ces appareils photo sont également conçus pour des applications plus exigeantes, par exemple dans le champ fond noir, dans le contraste de phase et lors des applications fluorescentes

DE SÉRIE



Modèle	Résolution	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Couleur/monochrome	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN								
ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 – 55	CMOS	1/2,5"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	410,-
ODC 831*	3,1 MP	USB 3.0	27,3 – 53,3	CMOS	1/3"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	530,-
ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 – 101,2	CMOS	1/2,5"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	560,-

! * JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

Appareils photo Monture C – Haute résolution KERN ODC-84



Caractéristiques

- La série professionnelle haute résolution ODC-84 vous offre une résolution impressionnante de 20 mégapixels, pour de magnifiques vues détaillées de vos échantillons. Grâce au port USB 3.0 intégré, les images sont envoyées en live à KERN OXM 902 pour traitement et documentation
- L'alimentation électrique s'effectue par port USB, aucune source de courant externe n'est donc nécessaire

- Outre la caméra, sont inclus un câble USB (longueur : 2 m), divers adaptateurs d'oculaires et un micromètre à objets pour l'étalonnage du logiciel
- Veillez en même temps à commander l'adaptateur monture C (seulement possible 1,0x) pour votre microscope KERN

DE SÉRIE



Modèle	Résolution	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Couleur/monochrome	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN								
ODC 841	20 MP	USB 3.0	15 – 60	CMOS	1"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	1200,-

Conseil : Uniquement compatible avec les microscopes à lumière transmise

**Caractéristiques**

- La caméra de microscope HDMI ODC 851 est conçue spécialement pour la connexion HDMI directe à votre appareil de lecture HDMI. Les images peuvent être enregistrées directement sur la carte SD fournie ou envoyées vers votre PC ou votre ordinateur portable par câble USB 2.0 en combinaison avec le logiciel OXM 902 pour traitement ultérieur
- La caméra autofocus HDMI ODC 852 constitue une solution efficace idéale pour la microscopie moderne. La fonction autofocus reconnaît et règle automatiquement le niveau de mise au point pour que vous obteniez toujours une image ultra-nette. Idéale pour toutes les applications en association avec un microscope stéréo KERN
- Les images en temps réel peuvent être transférées directement à un appareil de lecture HDMI par connexion HDMI ou être enregistrées

DE SÉRIE



Modèle	Résolution	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Couleur/monochrome	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN								
ODC 851*	2 MP	HDMI, USB 2.0, SD	60	CMOS	1/2"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	880,-
ODC 852	5 MP	HDMI, SD, WLAN	25 - 60	CMOS	1/1,8"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	1100,-

! * JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

4K Caméra – KERN ODC-854

NEW

**Caractéristiques**

- Caméra microscope 4K autonome avec capteur Sony de pointe – en option avec HDMI et USB ou en supplément avec WLAN pour une flexibilité d'intégration maximale
- Résolution 4K (3840 × 2160) à 30 fps pour des images en direct d'une grande netteté en temps réel
- Puissant capteur CMOS couleur Sony IMX678 pour une qualité d'image exceptionnelle et une grande sensibilité à la lumière
- La grande surface du capteur (1/1,8") permet de capturer des images détaillées et lumineuses
- La grande taille des pixels (2,0 µm × 2,0 µm) assure un excellent rapport signal/bruit dans des conditions de faible éclairage
- Résolution de 8 mégapixels pour une reproduction précise des images en direct avec un niveau de détail élevé

DE SÉRIE



Modèle	Résolution	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Couleur/monochrome	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN								
ODC 854	8 MP 4K	USB 2.0, HDMI	30	CMOS	1/1,8"	Couleur	Win 7, 8, 10, 11	700,-

sur la carte SD fournie. Les données peuvent aussi être transmises à un PC ou un ordinateur portable par module WiFi (ODC 852) en combinaison avec le logiciel KERN Microscope VIS fourni

- Alimentation par un bloc d'alimentation externe 12V
- Contenu de la livraison ODC 851 : caméra, souris USB, câble USB 2.0, câble HDMI, carte SD (16 Go)
- Contenu de la livraison ODC 852 : caméra, souris USB, câble HDMI, carte SD (16 Go), adaptateur WiFi et logiciel de caméra Microscope VIS Pro KERN OXM 902
- Veillez en même temps à commander l'adaptateur monture C pour votre microscope KERN



La caméra refroidie pour votre examen professionnel de fluorescence

Caractéristiques

• La caméra ODC 861 avec technique de refroidissement de Peltier a été développée spécialement pour les applications de fluorescence. Elle est capable de bien compenser le bruit d'image dû à une mauvaise luminosité. Elle fournit des images de première qualité grâce à sa résolution élevée et au capteur de couleur CMOS Sony sensible à la lumière. Le boîtier de rangement stable et pratique sert à protéger et à transporter cette caméra premium



- Les images en temps réel peuvent être envoyées directement vers un PC ou un ordinateur portable grâce au câble USB 3.0 intégré. Vous disposez aussi de 2 ports USB 2.0 pour commander la caméra à l'aide du logiciel KERN Microscope VIS
- Alimentation par un bloc d'alimentation externe 12V
- Veillez en même temps à commander l'adaptateur monture C (seulement possible 1,0x) pour votre microscope KERN
- Balance des noirs possible

Conseil : Uniquement compatible avec les microscopes à lumière transmise

DE SÉRIE



Modèle	Résolution	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Couleur/monochrome	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN ODC 861	20 MP	USB 3.0	5 – 30	CMOS	1"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	2310,-

10

Caméras oculaires – USB 2.0/3.0 KERN ODC-87 · ODC-88



ODC-87, ODC-88



Caméra oculaire oculaire fixé au tube oculaire

Caractéristiques

- Avec les caméras oculaires KERN, vous pourrez transformer votre microscope habituel en microscope numérique en remplaçant un oculaire de votre microscope non numérique par une caméra oculaire et en la raccordant à votre PC par USB
- Les caméras oculaires peuvent être utilisées de manière universelle et peuvent être connectées au microscope ainsi qu'à un ordinateur portable ou PC via un câble USB (2.0 ou 3.0, voir tableau)
- L'alimentation s'effectue par le câble USB, une alimentation supplémentaire est donc inutile

- Une synchronisation optimale, un débit d'images élevé et une performance d'image stable liés à notre logiciel, vous faciliteront énormément le travail quotidien
- La livraison comprend, outre la caméra, un câble USB (longueur : 1,5 m), deux adaptateurs d'oculaire et un micromètre à objets pour étalonner le logiciel
- Diamètres de tubes possibles :
23,2 mm (standard)
30,0 mm (adaptateur d'oculaire)
30,5 mm (adaptateur d'oculaire)
- Logiciel PC « Microsoft VIS » pour un traitement et une analyse confortables des images ; il est disponible sur notre site Internet www.kern-sohn.com/shop/fr/DOWNLOADS

DE SÉRIE



Modèle	Résolution	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Couleur/monochrome	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN ODC 874	3 MP	USB 2.0	3 – 7,5	CMOS	1/2,7"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	220,-
ODC 881	5 MP	USB 3.0	15 – 30	CMOS	1/2,5"	Couleur	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	300,-

Le microscope numérique USB pour un contrôle rapide ou vos loisirs



ODC 895

Caractéristiques

- Le microscope manuel USB est conçu pour une observation préalable rapide et simple. Idéal pour pièces de monnaie, plantes et échantillons de peau, pour tous les chercheurs amateurs, les enfants et les élèves
- Le réglage simple du grossissement permet d'agrandir tous les échantillons habituels avec le microscope USB. La plage de zoom doit être mise au point sur un grossissement de 10x et 200x pour qu'une focalisation automatique ait lieu
- Les huit LED apposées annulairement garantissent un éclairage puissant et efficace de votre échantillon. Le contrôle du réglage de la lumière s'effectue par une molette de réglage placée au câble
- Longueur du câble : 1,4 m

Support avec molette de focalisation :

- Surface de travail : 150×80mm
- Distance focale : 60 mm
- Dimensions totales : 150×80×135 mm
- Logiciel PC « Microscope VIS » pour un traitement et une analyse confortables des images ; il est disponible sur notre site Internet www.kern-sohn.com/shop/fr/DOWNLOADS




Modèle	Résolution	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Système d'exploitation pris en charge	Niveaux de grossissement	Focalisation support	Éclairage	Prix H.T. départ usine €
KERN ODC 895	2 MP	USB 2.0	15 – 30	CMOS	1/3,2"	Win XP, Vista, 7, 8, 10, 11	10x, 200x	molette de focalisation	8x LED	220,-


Microscope camera software VIS 2.0 Pro • VIS 2.0 Lite • S-Viewer

Les spécialistes numériques de la mesure, du comptage et de la documentation

NEW



Microscope VIS 2.0 Lite



S-Viewer

Caractéristiques

Microscope VIS 2.0 Pro

- Ce logiciel a été spécialement conçu pour la commande des caméras de microscopie, ainsi que pour l'acquisition et le traitement des images. Il offre des fonctions complètes d'optimisation des images, de mesure et de gestion des fichiers. Convient pour les modèles ODC 825, 832, 841, 852, 861, 874, 881 et 895

Microscope VIS 2.0 Lite

- La version Lite se concentre sur l'essentiel : Elle offre toutes les fonctions importantes pour l'utilisation quotidienne d'un microscope et la documentation de votre travail, sans les fonctions supplémentaires de la version PRO – claire, efficace et conviviale. Elle convient également aux modèles ODC 825, 832, 841, 852, 861, 874, 881 et 895

S-Viewer

- Le logiciel S-Viewer permet de visualiser en direct, de capturer des images, de mesurer et de traiter les images et les vidéos du microscope. Il convient au modèle de caméra ODC 854 ainsi qu'aux séries de microscopes OIV-3, OIV-9, OBT-2

Vous trouverez toutes les versions du logiciel à télécharger gratuitement sur notre site web



ODC 241



Logiciel intégré avec fonction de mesure

Tablette avec caméra intégrée pour observation et documentation numérique de l'échantillon

Caractéristiques

- 10**
- Une solution 2-en-1 de microscopie numérique comme système universel pour tous les microscopes trinoculaires avec adaptateur de monture C. La caméra tablette microscope ODC 241 composée d'une grande tablette Android combinée à une caméra 5 MP
 - La caméra tablette KERN ODC 241 a été développée spécialement pour l'observation simple et directe de l'échantillon à l'écran. Parfaitement adapté aux écoliers et aux étudiants en formation ou à des fins de démonstration en laboratoire
 - Outre la transmission live de l'image à la tablette Android, la caméra 5 MP intégrée permet également de créer des images et des vidéos pour documentation. Des mesures simples, telles que la mesure des courses, des surfaces et des angles ainsi qu'une fonction manuelle de comptage sont également disponibles

- Une balance des blancs automatique et la compensation de contraste automatique peuvent s'effectuer rapidement et simplement, permettant ainsi un travail efficace
- Les interfaces intégrées permettent de nombreuses autres fonctions :
 - enregistrement de données sur clé USB ou carte SD
 - raccordement d'une souris USB
 - transmission de l'image live à un écran externe par HDMI
- La caméra tablette est fournie avec logiciel préinstallé et bloc d'alimentation

Caractéristiques techniques

- 9,7" Écran tactile LCD
- Résolution d'écran : 2048×1536 pixels
- CPU : Quad Core Cortex-A17 ; 1,8 GHz
- Dimensions totales L×P×H 238×51×206 mm
- Poids net env. 0,65 kg

Conseil : Ne peut pas être combiné avec les microscopes suivants : série OZM-5, OLM 170

DE SÉRIE



Modèle	Résolution Caméra	Interface	FPS	Capteur	Taille de capteur	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, SD	15 - 30	CMOS	1/2,5"	Android 5.1	980,-



Logiciel intégré avec interface tactile

Tablette HD avec caméra 4K intégrée pour une observation confortable et une documentation numérique professionnelle de l'échantillon

Caractéristiques

- La tablette caméra microscope KERN ODC 251 se compose d'une tablette Android avec un écran HD de 10,5" combinée à une caméra de 8 MP. Elle est d'utilisation intuitive et convient à tous les microscopes binoculaires avec adaptateur C-Mount
- Les tablettes caméra KERN ont été spécialement développées pour l'observation simple et directe des échantillons sur l'écran, que ce soit en laboratoire, pour le contrôle qualité ou pour la formation et les études
- La caméra intégrée haute performance est dotée d'un capteur d'image de 8 MP avec une taille de capteur de 1/1,8" et peut enregistrer des vidéos avec une résolution de 4K. Elle permet ainsi, outre la transmission en direct de l'image à la tablette Android, de créer des images et des vidéos haute résolution à des fins de documentation. Des mesures telles que des mesures de distances, de surfaces et d'angles sont également possibles

- Une balance des blancs automatique et la compensation de contraste automatique peuvent s'effectuer rapidement et simplement, permettant ainsi un travail efficace
- Les interfaces intégrées permettent de nombreuses autres fonctions:
 - enregistrement de données sur clé USB
 - raccordement d'une souris USB
 - transmission de l'image live à un écran externe par HDMI
 - transmission des données enregistrées vers un ordinateur via un câble USB
- La livraison comprend la tablette caméra avec le logiciel de mesure préinstallé, le bloc d'alimentation, une lame d'étalonnage et le mode d'emploi

Domaine d'application

- Contrôle à l'entrée des marchandises
- Contrôle qualité
- Réparation et service
- Laboratoires
- Formation et études


Caractéristiques techniques

- 10,5" LCD-écran tactile
- Résolution d'écran : pixels 1920×1280
- CPU: Rockchip RK3568 Quad-Core; 2,4 GHz
- Dimensions totales L×P×H 237×169×57 mm
- Poids net env. 0,80 kg

10

Conseil : Ne peut pas être combiné avec les microscopes suivants : OZM-5, OLM 170

DE SÉRIE



Modèle	Résolution caméra	Interfaces	FPS	Capteur	Taille de capteur	Système d'exploitation pris en charge	Prix H.T. départ usine €
KERN ODC 251	8 MP 4 K	Ethernet, Bluetooth, WLAN, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	30 FPS	CMOS	1/1,8"	Android	1190,-

11 - 13

RÉFRACTOMÈTRES



11 Réfractomètres analogiques – 95
Type : appareil portatif



Ralf Gutbrod
Ventes techniques KERN Optics
Tel. +49 7433 9933-306
optics@kern-sohn.com

12 Réfractomètres numérique – 102
Type : appareil portatif

13 Réfractomètres numérique – 108
Type : appareil de table



NOUVEAU : maintenant avec numéro de série gravé

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie

Caractéristiques

- Les modèles de la série KERN ORA-B sont des réfractomètres manuels universels, sans entretien et analogiques
- Le design pratique et robuste permet une utilisation facile, efficace et durable au quotidien
- Les conversions manuelles et les erreurs de l'utilisateur sont évités grâce à un choix multiple d'échelle de graduation
- Ces échelles de graduation sont conçues spécialement, calculées avec une très grande précision et contrôlées. Elles se distinguent également par des lignes très fines et claires
- Le système optique et la couverture du prisme sont fabriqués en matériaux spéciaux permettant une mesure à faible tolérance

- Tous les modèles sont équipés d'un oculaire à réglage facile et fluide pour différentes visions
- Les modèles ATC disposent d'une compensation de température automatique, qui permet des mesures exactes à différentes températures ambiantes (10 °C/30 °C). Pour les modèles sans « ATC », les résultats doivent être ajustés conformément au tableau international de correction de température joint
- Compris dans la quantité livrée :
 - Boîtier de rangement
 - Solution d'étalonnage
 - Bloc d'étalonnage, si nécessaire
 - Pipette
 - Tournevis
 - Chiffon de nettoyage
- D'autres accessoires sont disponibles en option

Caractéristiques techniques

- Fonte coulée sous pression en alliage cuivre-aluminium, chromée
- Température de mesure 10 – 30 °C
- Dimensions boîte L×P×H 205×75×55 mm
- Longueur env. 130 – 200 mm (selon le modèle)
- Poids net env. 135 – 600 g (selon le modèle)

Conseil : Livraison également possible avec certificat d'étalonnage, voir page 110



Domaine d'application sucre

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la valeur Brix. Ils servent à déterminer la teneur en sucre des aliments, surtout les fruits, les légumes, les jus et les boissons sucrées. Ces réfractomètres sont aussi parfaits pour surveiller les processus industriels (surveillance des lubrifiants réfrigérants, mélanges à base d'eau).

Principaux domaines d'application :

- Industrie alimentaire : boissons, fruits, sucreries
- Agriculture : détermination du degré de maturité des fruits pour le contrôle qualité des récoltes, détermination de la qualité du colostrum
- Restaurants et restauration collective



Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 10BA	Brix	0 – 10 %	0,1 %	✓	95,-
ORA 20BA	Brix	0 – 20 %	0,1 %	✓	95,-
ORA 32BA	Brix	0 – 32 %	0,2 %	✓	65,-
ORA 62BA	Brix	28 – 62 %	0,2 %	✓	95,-
ORA 82BB	Brix	45 – 82 %	0,5 %		90,-
ORA 80BB	Brix	0 – 80 %	0,5 %		90,-

11

Domaine d'application miel

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la valeur Brix, de la teneur en eau du miel et du degré Baumé (°Bé) pour déterminer la densité relative des liquides.

Principaux domaines d'application :

- Apiculture
- Production de miel



Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 3HA	Brix Baumé Teneur en eau	58 – 92 % 38 – 43 °Bé 12 – 27 %	0,5 % 0,5 °Bé 1 %	✓	105,-
ORA 6HA	Teneur en eau selon la norme AOAC	12 – 30 %	0,1 %	✓	85,-

6HA: pas de certificat d'étalonnage possible

Domaine d'application sel

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure et au dosage de la fraction massique de chlorure de sodium dans l'eau (salinité) et de la teneur en NaCl (sel) dans l'eau. Ces opérations sont très utilisées pour la préparation de sauces, ainsi que de saumures pour la cuisson de petits pains ou la marinade de fromages, de viandes et la préparation de fruits de mer.



Principaux domaines d'application :

- Industrie alimentaire
- Restaurants et restauration collective
- Aquariophilie : aquariophiles/pisciculteurs en eau de mer et eau douce

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 1SA	Teneur en sel (NaCl) % Poids spécifique	0 - 100 % 1,000 - 1,070 sg	1 % 0,001 sg	✓	95,-
ORA 3SA	Teneur en sel (NaCl) % Brix	0 - 28 % 0 - 32 %	0,2 % 0,2 %	✓	95,-

Domaine d'application vin

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la teneur en sucre des fruits. Ceci permet de déterminer le pourcentage d'alcool que les fruits sont susceptibles de produire, ainsi que leur maturité (fructose), par exemple pour le raisin.



Principaux domaines d'application :

- Agriculture : viticulture et culture fruitière
- Production viticole
- Production de cidre et d'alcool

°Oe = degré Oechsle, °KMW = mustimètre de Klosterneuburg

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 1WA	Oechsle KMW (Babo) Brix	0 - 140 °Oe 0 - 25 °KMW 0 - 32 %	1 °Oe 0,25 °KMW 0,2 %	✓	95,-
ORA 3WA	Oechsle Brix	30 - 140 °Oe 0 - 32 %	1 °Oe 0,2 %	✓	95,-

Domaine d'application Bière/Alcool

Les modèles suivants sont particulièrement indiqués pour déterminer la teneur en sucre dans la densité primitive du moût de la bière avant fermentation. Les graduations de densité spécifique SG et de degrés Plato permettent de lire la valeur directement, sans conversion nécessaire. Il est également possible d'utiliser les échelles de pourcentage en volume et de pourcentage en masse pour établir la teneur en alcool des spiritueux clairs.

Principaux domaines d'application :

- Brasseurs
- Fabrication d'alcool



Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 3AA	Brix Moût primitif (poids spécifique)	0 – 32 % 1,000 – 1,130	0,2 % 0,001	✓	95,-
ORA 4AA	Plato	0 – 18° P	0,1° P	✓	95,-
ORA 1AB	Pourcentage en volume Pourcentage en volume	0 – 50 % (v/v) 50 – 80 % (v/v)	1 % (v/v) 2,5 % (v/v)		90,-
ORA 2AB	Pourcentage en masse Pourcentage en masse	0 – 50 % (w/w) 50 – 80 % (w/w)	1 % (w/w) 2,5 % (w/w)		90,-

Domaine d'application urine

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure du poids spécifique de l'urine (densité), de la teneur en sérum (protéines sériques dans l'urine) et de l'indice de réfraction.



Principaux domaines d'application :

- Hôpitaux
- Cabinets médicaux
- Établissements de formation médicaux
- Maisons de retraites et foyers
- Médecine du sport (contrôles anti-dopage)
- Vétérinaire

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 2PA	Protéines sériques Urine (poids spéc.) Indice de réfraction	0 – 12 g/100 ml 1,000 – 1,050 1,3330 – 1,3600 nD	0,2 g/100 ml 0,002 0,0005 nD	✓	95,-
ORA 5PB	Protéines sériques Urine de chien (p.s.) Urine de chat (p.s.)	2 – 14 g/100 ml 1,000 – 1,060 1,000 – 1,060	0,1 g/100 ml 0,001 0,001		90,-

Domaine d'application industrie/véhicules

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure et à la détermination de l'AdBlue®, des concentrations de glycol éthylène (EG) et propylène (PG), du liquide de piles (BF), de l'urée et du point de congélation de eau d'essuie-glace (CW). De plus, ces modèles conviennent à la mesure des systèmes d'échange thermique.

Principaux domaines d'application :

- Industrie automobile, selon les normes VW G11/G12 et G13
- Industrie chimique
- Industrie solaire (contrôle de la protection antigel)
- Industrie : contrôle processus et qualité, contrôle des lubrifiants




Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 32BA	Brix	0 – 32 %	0,2 %	✓	65,-
	Éthylène glycol (G11/12)	-50 – 0 °C	1 °C		
ORA 4FA	Propylène glycol (G13)	-50 – 0 °C	1 °C	✓	65,-
	Liquide lave-glace	-40 – 0 °C	5 °C		
	Liquide de batterie	1,10 – 1,40 kg/l	0,01 kg/l		
ORA 1UA	Urea	0 – 40 %	0,2 %	✓	95,-
	Urea	30 – 35 %	0,2 %		
ORA 4UA	Éthylène glycol (G11/12)	-50 – 0 °C	1 °C	✓	95,-
	Propylène glycol (G13)	-50 – 0 °C	1 °C		
	Liquide lave-glace	-40 – 0 °C	5 °C		
	Liquide de batterie	1,10 – 1,40 kg/l	0,01 kg/l		

Domaine d'application applications pour experts

Les modèles suivants disposent d'une plage de mesure particulièrement étendue pour l'indice de réfraction et de grandes graduations divisées pour la mesure des valeurs Brix.

Principaux domaines d'application :

- Domaine d'application universel, surtout pour les applications nécessitant une très grande plage de mesures



Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	ATC	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORA 80BE	Brix	0 - 50 % 50 - 80 %	0,5 % 0,5 %		160,-
ORA 90BE	Brix	0 - 42 % 42 - 71 % 71 - 90 %	0,2 % 0,2 % 0,2 %		360,-
ORA 1RE*	Indice de réfraction	1,333 - 1,405 nD 1,405 - 1,468 nD 1,468 - 1,517 nD	0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD		360,-
ORA 4RR*	Indice de réfraction	1,440 - 1,520 nD	0,001 nD		95,-

*pas de certificat d'étalonnage possible



ORA 4RR



ORA 90 BE/ORA 1RE



ORA 80BE

11

Domaine d'application gemmologie/pierres précieuses

Le modèle suivant dispose d'une plage de mesure de l'indice de réfraction pour l'identification des bijoux. Ce réfractomètre est en outre livré avec une véritable sacoche en cuir.

Principaux domaines d'application :

- Bijouterie
- Joaillerie
- Formation



Modèle	Graduations	Plage de mesure	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN				
ORA 1GG*	Indice de réfraction	1,30 - 1,81 nD	0,01 nD	250,-

*pas de certificat d'étalonnage possible



ORA 1GG

Accessoires réfractomètres analogiques – ORA



Clapet de prisme avec LED ORA-A1101



Liquide de calibration/liquide de contact



Etui en simili cuir ORA-A2103



Bloc d'étalonnage

Modèle	Description	Prix H.T. départ usine €
KERN		
ORA-A1101	Clapet de prisme avec diode DEL intégrée	25,-
ORA-A2103	Étui en cuir pour réfractomètres analogiques	25,-
ORA-A2107	Etui en simili cuir pour réfractomètre gemme (remplacement)	35,-
ORA-A1010	Liquide de calibration – eau distillée – Ensemble de 5 Contenance : 5× env. 3 ml	25,-
ORA-A1002	Liquide de calibration – huile de clou de girofle (pour valeur d'échantillonnage 19,6 %) Contenance : env. 2 ml	25,-
ORA-A1003	Liquide de calibration – solution saline saturée Contenance : env. 2 ml	25,-
ORA-A1004	Liquide de calibration – huile de clou de girofle (pour valeur d'échantillonnage 78,8 %) Contenance : env. 2 ml	25,-
ORA-A1005	Bloc d'étalonnage pour la modèle ORA 82BB, ORA 3HA, ORA 3HB, ORA 6HA, ORA 6HB, ORA 4RR	25,-
ORA-A1007	Liquide de calibration – Diiodométhane « Standard » (Indice de réfraction : 1,74 nD) Contenance : env. 2 ml	30,-
ORA-A3001	Liquide de calibration – Diiodométhane « Pro » (Indice de réfraction : 1,79 nD) Contenance : env. 2 ml	40,-
ORA-A1008	Bloc d'étalonnage pour le modèle ORA 1GG	25,-
ORA-A2001	Clapet de prisme avec (remplacement)	21,-

Aperçu de relations – Echantillonnage de réfractomètre (analogique)

Modèle réfractomètre	Valeur d'échantillonnage	Liquide	Référence de l'article du liquide	Bloc d'étalonnage	Référence de l'article du bloc
ORA 10BA; ORA 18BB; ORA 1WA; ORA 20BA; ORA 32BA; ORA 32BB; ORA 3SA; ORA 3WA; ORA 7WA; ORA 80BB; ORA 80BE; ORA 3AA	0 % Brix	eau distillée	ORA-A1010	-	-
ORA 4AA	0 ° Plato	eau distillée		-	
ORA 1UA	0 % Urea	eau distillée		-	
ORA 4FA; ORA 4UA	0 °C EG/PG/CW	eau distillée		-	
ORA 1SA	0 ‰ Salinité	eau distillée	ORA-A1010	-	-
ORA 2SA; ORA 2SB	0 % Sel (NaCl)	eau distillée		-	
ORA 2AB	0 % Vol (Poids)	eau distillée		-	
ORA 2PA; ORA 5PB	1,000 sg Urin	eau distillée		-	
ORA 62BA	29,6 % Brix	solution saline saturée	ORA-A1003	-	-
ORA 3HA; ORA 82BB	78,8 % Brix	huile de clou de girofle CAS 8000-34-8	ORA-A1004	oui	ORA-A1005
ORA 4RR	1,4875 nD	huile de clou de girofle CAS 8000-34-8	ORA-A1004	oui	ORA-A1005
ORA 6HA; ORA 6HB	19,6 % Teneur en eau	huile de clou de girofle CAS 8000-34-8	ORA-A1002	oui	ORA-A1005
ORA 1GG	1,515 nD	Diiodométhane CAS 90-11-9	ORA-A1007	oui	ORA-A1008



Mallette de rangement



Vue face arrière, couvercle vissé du compartiment des piles

Mesure numérique de l'indice de réfraction pour des applications universelles

Caractéristiques

- Les modèles de la série KERN ORM sont des réfractomètres manuels numériques précis, universels et sans entretien
- Ils se distinguent par leur facilité de maniement et leur robustesse
- Grâce à leur design pratique, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
- Le grand écran bien lisible avec affichage de la température intégré aide l'utilisateur à déterminer avec sûreté la valeur de mesure
- La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n'est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
- L'étalonnage du réfractomètre peut être effectué rapidement et facilement à tout moment avec de l'eau distillée classique disponible dans le commerce
- Les réfractomètres de la série KERN ORM sont protégés contre la poussière et les projections d'eau selon la classe de protection internationale IP65. Vous pouvez rincer le réfractomètre à l'eau claire après utilisation
- Mesure possible de la valeur moyenne
- Compris dans la quantité livrée :
 - Couvercle à prisme
 - Pipette
 - Boîtier de rangement
 - 1x pile AAA
 - Tournevis

Caractéristiques techniques

- Température de mesure : 0 °C – 40 °C
- Dimensions totales L×P×H
121×58×25 mm
- Poids net env. 289 g
- Alimentation : 1 × AAA (1,5 V)
- Durée de vie de la pile :
env. 10.000 mesures
- ATC (compensation de température automatique 0 °C – 40 °C)
- Volume d'échantillon minimal : 4 gouttes
- Gestion automatique de l'énergie (AUTO-OFF après 60 secondes)
- Mesure de la valeur moyenne (15 mesures)

Accessoires

- Liquide de calibration,
KERN ORA-A1010, **€ 25,-**

Conseil : Livraison également possible avec certificat d'étalonnage, voir page 110



Domaine d'application Mesures de base pour le Brix et l'indice de réfraction

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés aux mesures de base pour lesquelles le résultat en Brix ou en indice de réfraction est nécessaire. Ils servent à déterminer la teneur en sucre des aliments ou pour surveiller les processus industriels (surveillance des lubrifiants réfrigérants, mélanges à base d'eau). Il est possible d'afficher Brix ou bien l'indice de réfraction.



Principaux domaines d'application :

- Industrie : contrôle processus et qualité, contrôle des lubrifiants
- Industrie alimentaire : boissons, fruits, sucreries
- Agriculture : détermination du degré de maturité des fruits pour le contrôle qualité des récoltes
- Restaurants et restauration collective

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 50BM	Brix Indice de réfraction	0 - 50 % 1,3330 - 1,4200 nD	± 0,2 % ± 0,0003 nD	0,1 % 0,0001 nD	305,-
ORM 1RS	Brix Indice de réfraction	0 - 90 % 1,3330 - 1,5177 nD	± 0,2 % ± 0,0003 nD	0,1 % 0,0001 nD	375,-

Domaine d'application sucre

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à une mesure directe de différents types de sucre. Ils servent à déterminer la teneur de chaque type de sucre dans les liquides à base d'eau. Il est possible de passer de l'une à l'autre des quatre différentes échelles.



Principaux domaines d'application :

- Industrie alimentaire : boissons, fruits, sucreries
- Agriculture : détermination du degré de maturité des fruits pour le contrôle qualité des récoltes, détermination de la qualité du colostrum
- Restaurants et restauration collective

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1SU	Fructose	0 - 69 %	± 0,2 %	0,1 %	
	Glucose	0 - 60 %	± 0,2 %	0,1 %	375,-
	Brix	0 - 90 %	± 0,2 %	0,1 %	
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,5177 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	
ORM 2SU	Lactose	0 - 17 %	± 0,2 %	0,1 %	
	Maltose	0 - 16 %	± 0,2 %	0,1 %	305,-
	Dextrane	0 - 11 %	± 0,2 %	0,1 %	
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	

Domaine d'application miel

Le modèle suivant est particulièrement adapté à la mesure de la teneur en eau du miel selon la norme IHC 2002 (INTERNATIONAL HONEY COMMISSION) et du degré Baumé ($^{\circ}\text{Bé}$) pour déterminer la densité relative des liquides. Il est également possible d'afficher Brix ou bien l'indice de réfraction.



Principaux domaines d'application :

- Apiculture
- Production de miel

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1HO	Teneur en eau	5 – 38 %	$\pm 0,2 \%$	0,1 %	
	Baumé	33 – 48 $^{\circ}\text{Bé}$	$\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{Bé}$	0,1 $^{\circ}\text{Bé}$	
	Brix	0 – 90 %	$\pm 0,2 \%$	0,1 %	375,-
	Indice de réfraction	1,3330 – 1,5177 nD	$\pm 0,0003 \text{ nD}$	0,0001 nD	

Domaine d'application sel

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la teneur en NaCl (sel) dans l'eau et l'eau de mer. Ces opérations sont très utilisées pour la préparation de sauces, ainsi que de saumures pour la cuisson de petits pains ou la marinade de fromages, de viandes et la préparation de fruits de mer. Il est également possible d'afficher Brix ou bien l'indice de réfraction.



12 Principaux domaines d'application :

- Industrie alimentaire
- Restaurants et restauration collective
- Aquariophilie : aquariophiles/pisciculteurs en eau de mer et eau douce

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1NA	Teneur en sel (NaCl) %	0 – 28 %	$\pm 0,2 \%$	0,1 %	
	Teneur en sel (NaCl) %	0 – 280 %	$\pm 2 \%$	1 %	
	Teneur en sel (gravité spécifique)	1,000 – 1,220	$\pm 0,002$	0,001	305,-
	Brix	0 – 50 %	$\pm 0,2 \%$	0,1 %	
	Indice de réfraction	1,3330 – 1,4200 nD	$\pm 0,0003 \text{ nD}$	0,0001 nD	
ORM 1SW	Teneur en sel (NaCl) l'eau de mer	0 – 100 %	$\pm 2 \%$	1 %	
	Teneur en chlore l'eau de mer	0 – 57 %	$\pm 2 \%$	1 %	
	Teneur en sel (gravité spécifique)	1,000 – 1,070	$\pm 0,002$	0,001	305,-
	Brix	0 – 50 %	$\pm 0,2 \%$	0,1 %	
	Indice de réfraction	1,3330 – 1,4200 nD	$\pm 0,0003 \text{ nD}$	0,0001 nD	

Domaine d'application Bière/Alcool

Les modèles suivants sont particulièrement indiqués pour déterminer la teneur en sucre dans la densité primitif du moût de la bière avant fermentation. Les graduations de densité spécifique Moût primitif (poids spécifique) et de degrés Plato permettent de lire la valeur directement, sans conversion nécessaire. Il est également possible d'utiliser les échelles de pourcent en volume et de pourcentage en masse pour établir la teneur en alcool des spiritueux clairs.

Principaux domaines d'application :

- Brasseurs
- Fabrication d'alcool



Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1AL	Pourcentage en masse	0 - 72 %	± 1 %	1 %	
	Pourcentage en volume	0 - 80 %	± 1 %	1 %	
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	305,-
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,4200 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	
ORM 1BR	Plato	0 - 31 °P	± 0,3 °P	0,1 °P	
	Moût primitif (poids spécifique)	1,000 - 1,130	± 0,002	0,001	
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	305,-
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,4200 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	

Domaine d'application vin

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure de la teneur en sucre des fruits. Ils permettent de déterminer la teneur en alcool attendue des fruits et de prévoir le degré d'alcool avant la fermentation. De même, il est possible de déterminer le degré de maturité des fruits (sucre), par exemple des raisins, etc. Il est également possible d'afficher Brix.

Principaux domaines d'application :

- Agriculture : viticulture et culture fruitière
- Production viticole
- Production de cidre et d'alcool

°Oe = degré Oechsle, °KMW = mustimètre de Klosterneuburg

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1WN	Oechsle	0 - 150 °Oe	± 2 °Oe	1 °Oe	
	Pourcentage en volume	0 - 22 %	± 0,2 %	0,1 %	
	KMW (Babo)	0 - 25 °KMW	± 0,2 °KMW	0,1 °KMW	305,-
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	
ORM 2WN	Oechsle France	0 - 230 °Oe	± 2 °Oe	1 °Oe	
	Pourcentage en volume	0 - 22 %	± 0,2 %	0,1 %	
	KMW (Babo)	0 - 25 °KMW	± 0,2 °KMW	0,1 °KMW	305,-
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	



Domaine d'application Café

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure des matières solides dissoutes (TDS) dans le café, afin de déterminer ou de comparer la force d'une tasse de café. Pour les torréfacteurs, la valeur TDS% est utilisée pour déterminer le degré de solubilité d'une torréfaction et en contrôler la qualité. Il est également possible d'afficher Brix ou bien l'indice de réfraction.



Principaux domaines d'application :

- Industrie du café
- Torréfacteurs de café
- Concours de café

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1CO	Café TDS 1	0 - 25 %	± 0,2 %	0,1 %	
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	305,-
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,4200 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	
ORM 2CO	Café TDS 2	0,00 - 25,00 %	± 0,2 %	0,01 %	
	Brix	0,00 - 30,00 %	± 0,2 %	0,01 %	305,-
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,4200 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	

Domaine d'application urine

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure du poids spécifique de l'urine (densité), de la teneur en sérum (protéines sériques dans l'urine) et de l'indice de réfraction.



Principaux domaines d'application :

- 12
- Hôpitaux
 - Cabinets médicaux
 - Établissements de formation médicaux
 - Maisons de retraites et foyers
 - Médecine du sport (contrôles anti-dopage)
 - Vétérinaire

Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1UN	Urine (poids spéc.)	1,000 - 1,050	± 0,002	0,001	
	Protéines sériques	0 - 12 g/100 ml	± 0,2 g/100 ml	0,1 g/100 ml	
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	305,-
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,4200 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	
ORM 2UN	Urine de chien (p.s.)	1,000 - 1,060	± 0,002	0,001	
	Urine de chat (p.s.)	1,000 - 1,060	± 0,002	0,001	
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	305,-
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,4200 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	

Domaine d'application industrie/véhicules

Les modèles suivants sont particulièrement adaptés à la mesure et à la détermination de l'AdBlue®, des concentrations de glycol éthylène (EG) et propylène (PG) (selon la norme ASHRAE), du liquide de piles (BF), de l'urée et du point de congélation de eau d'essuie-glace (CW). De plus, ces modèles conviennent à la mesure des systèmes d'échange thermique. Il est également possible d'afficher Brix ou bien l'indice de réfraction.



Principaux domaines d'application :

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Industrie solaire (contrôle de la protection antigel)
- Industrie : contrôle processus et qualité, contrôle des lubrifiants



Modèle	Graduations	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
ORM 1CA	Eau d'essuie	(-60) - 0 °C	± 0,5 °C	0,1 °C	
	AdBlue®	0 - 51 %	± 0,2 %	0,1 %	
	Liquide de piles	1,000 - 1,500 kg/l	± 0,005 kg/l	0,001 kg/l	305,-
	Brix	0 - 50 %	± 0,2 %	0,1 %	
	Indice de réfraction	1,3330 - 1,4200 nD	± 0,0003 nD	0,0001 nD	
ORM 2CA	Éthylène glycol (%)	0 - 100 %	± 0,5 %	0,1 %	
	Éthylène glycol (°C)	(-50) - 0 °C	± 0,5 °C	0,1 °C	
	Propylène glycol (%)	0 - 100 %	± 0,5 %	0,1 %	375,-
	Propylène glycol (°C)	(-60) - 0 °C	± 0,5 °C	0,1 °C	
	Brix	0 - 90 %	± 0,2 %	0,1 %	





Mallette de rangement



Vue face arrière, couvercle vissé du compartiment des piles

Mesure numérique de l'indice de réfraction pour applications universelles

Caractéristiques

- NOUVEAU : Jusqu'à huit échelles supplémentaires, sélectionnables individuellement, sont disponibles, Voir internet pour plus de détails
- NOUVEAU : Logiciel gratuit OXR-BASIC pour effectuer des mesures et pour enregistrer et exporter les résultats de mesure, Voir internet pour plus de détails
- Le KERN ORL 94BS est un réfractomètre numérique sur table précis, universel et n'exigeant aucun entretien
- Il se distingue par une plage de mesure extrêmement large et un haut degré de précision
- Grâce à leur maniabilité, ils sont rapides et confortables à utiliser au quotidien
- Le grand écran facilement lisible avec affichage de la température intégré aide l'utilisateur à déterminer la valeur de mesure de manière fiable

- La compensation de température automatique (ATC) intégrée permet de travailler facilement et rapidement, car il n'est pas nécessaire de convertir manuellement le résultat de mesure
- Un étalonnage rapide et convivial du réfractomètre est possible à tout moment à l'aide d'eau distillée disponible dans le commerce
- Mesure possible de la valeur moyenne
- Inclus à la livraison :
 - Pipette
 - Mallette de rangement
 - Câble USB
 - Bloc d'alimentation
 - Tournevis
 - Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Température de mesure : 0 °C – 40 °C
- Dimensions totales L×P×H
180×100×55 mm
- Poids net env. 365 g (sans accu)
- Alimentation : branchement USB, ou 1 × pile 3,7 V 3000 mA (non incluse dans la livraison)
- ATC (compensation de température automatique)
- Volume d'échantillon minimal : 0,3 – 0,4 ml
- Gestion automatique de l'énergie (AUTO-OFF après 3 minutes)
- Mesure de la valeur moyenne (15 mesures)

Conseil : Livraison également possible avec certificat d'étalonnage



Modèle

Graduations

Plage de mesure

Précision

Division

Prix H.T. départ usine €

KERN

ORL 94BS	Brix Indice de réfraction	0 – 94 % 1,3330 – 1,5290 nD	± 0,1 % ± 0,0002 nD	0,1 % 0,0001 nD	840,-
-----------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	--------------

Kit d'application réfractomètre numérique avec échelles prédefinies

NEW

Kit réfractomètre numérique ORL 94BS avec échelles Brix et indice de réfraction ainsi que d'autres échelles prédefinies pour votre domaine d'application spécifique

Domaine d'application : Alcool

Modèle	Échelles	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
	Brix	0-94 %	±0,1 %	0,1%	
	Indice de réfraction	1,3330-1,5290 nD	±0,0002 nD	0,0001 nD	
	Pourcentage en masse	0-72 %	±1 %	1%	
	Pourcentage de volume	0-80 %	±1 %	1%	
	Plato	0-31 °P	±0,3 °P	0,1 °P	
ORL 94AL	Moût primitif (poids spécifique)	1,000-1,130	±0,002	0,001	990,-
	Oechsle	0-150 °Oe	±2 °Oe	1 °Oe	
	Oechsle France	0-230 °Oe	±2 °Oe	1 °Oe	
	Pourcentage de volume (Vin)	0-22 %	±0,2 %	0,1%	
	KWM (Babo)	0-25 °KWM	±0,2 °KWM	0,1 °KWM	



Domaine d'application : Industrie/automobile

Modèle	Échelles	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
	Brix	0-94 %	±0,1%	0,1%	
	Indice de réfraction	1,3330-1,5290 nD	±0,0002 nD	0,0001 nD	
	Liquide lave-glace (-60)-0 °C		±0,5 °C	0,1 °C	
ORL 94IN	Liquide de batterie	1,000-1,500 kg/l	±0,005 kg/l	0,001 kg/l	990,-
	Éthylène glycol (%)	0-100 %	±0,5 %	0,1%	
	Éthylène glycol (°C)*	(-50)-0 °C	±0,5 °C	0,1 °C	
	Propylène glycol (%)	0-100 %	±0,5 %	0,1%	
	Propylène glycol (°C)*	(-60)-0 °C	±0,5 °C	0,1 °C	



*selon la norme ASHRAE

13

Domaine d'application : Alimentaires

Modèle	Échelles	Plage de mesure	Précision	Division	Prix H.T. départ usine €
KERN					
	Brix	0-94 %	±0,1%	0,1%	
	Indice de réfraction	1,3330-1,5290 nD	±0,0002 nD	0,0001 nD	
	Fructose (Sucre de fruit)	0-69 %	±0,2%	0,1%	
	Glucose (Sucre de raisin)	0-60 %	±0,2%	0,1%	
ORL 94LM	Lactose (Sucre du lait)	0-17 %	±0,2%	0,1%	990,-
	Maltose (Sucre de malt)	0-16 %	±0,2%	0,1%	
	Dextrane	0-11 %	±0,2%	0,1%	
	Teneur en sel (NaCl) %	0-28 %	±0,2%	0,1%	
	Teneur en sel (NaCl) %	0-280 %	±2 %	1 %	
	Teneur en sel (gravité spécifique)	1,000-1,220	±0,002	0,001	



NOTRE SERVICE D'ÉTALONNAGE – TESTEZ-NOUS !



KERN – Votre partenaire pour les services d'étalonnage, la gestion des instruments de contrôle et le conseil

Contrôler, étalonner, ajuster

Un réfractomètre analogique ou numérique ne peut fournir de résultats corrects que s'il est contrôlé régulièrement, c'est-à-dire bien étalonné et ajusté si nécessaire. Ce n'est qu'après un étalonnage documenté qu'un réfractomètre ou un autre appareil de mesure devient un instrument de mesure et de contrôle fiable, en particulier dans les procédures de qualité.

Mesurer correctement est essentiel

Une bonne mesure est essentielle, car des mesures fausses ou imprécises peuvent souvent entraîner des conséquences coûteuses. L'étalement ou la détermination de l'exactitude des instruments de contrôle est donc demandé par les laboratoires du monde entier

Toute entreprise dotée d'un système de gestion de la qualité est tenue, dans le cadre des exigences normatives en matière de surveillance

des instruments de contrôle, de contrôler régulièrement ses instruments de mesure, et les documenter.

Le certificat d'étalonnage du réfractomètre

Il certificat d'étalonnage du réfractomètre documente le fonctionnement conforme de la mesure et confirme l'exactitude de mesure de votre réfractomètre.

Notre offre pour vous :

- Certificat d'étalonnage pour réfractomètres lors de l'étalonnage initial, KERN 961-290, **€ 141,-**
- Certificat d'étalonnage pour réfractomètres lors de la réétalonnage, KERN 961-290R, **€ 146,-**

Important:

Norme d'indice de réfraction rattachée à SRM¹ de NIST² et PTB³

Ce service n'est pas possible pour les modèles de réfractomètres suivants :

ORA 6HA

ORA 1RE

ORA 4RR

ORA 1GG

Étalonnage de produits tiers possible sur demande

¹Matériel de référence standard

²National Institute of Standards and Technology

³Physikalisch-Technische Bundesanstalt

(Établissement fédéral de technique physique)

14

POLARIMÈTRES





Précise et durable : l'auxiliaire fiable de votre laboratoire

Caractéristiques

- Le KERN OAB 20LED est un polarimètre analogique qui se distingue par son design ergonomique et sa facilité d'utilisation
- La LED haute performance utilisée offre une durée de vie nettement plus longue que la lampe à vapeur de sodium traditionnelle
- Grâce à un régulateur de luminosité, l'éclairage peut être adapté individuellement
- La mesure repose sur la rotation optique selon le principe de la pénombre et garantit des résultats précis
- La chambre d'échantillon flexible permet d'utiliser des tubes de mesure jusqu'à 220 mm de long
- Deux tubes de mesure (100 et 200 mm) avec piège à bulles facilitant le remplissage, des lentilles de recharge et des bagues d'étanchéité sont compris dans la livraison

Caractéristiques techniques

- Source lumineuse : LED haute performance (589 nm)
- Temps de stabilisation : env. 5 s après l'activation
- Dimensions totales L×P×H 500×130×330 mm
- Poids net env. 2,8 kg

Accessoires

- Cuvette en verre, longueur 100 mm (remplacement), KERN OAB-A2501, € 110,-
- Cuvette en verre, longueur 200 mm (remplacement), KERN OAB-A2502, € 110,-

Domaines d'application : Laboratoire

Le polarimètre OAB 20LED est le choix idéal pour les applications de laboratoire simples dans les entreprises et les instituts. Il allie facilité d'utilisation, précision et longévité. Grâce à la technologie LED robuste et sans entretien, qui remplace les lampes à vapeur de sodium traditionnelles, il est parfaitement adapté à une utilisation quotidienne dans les laboratoires, les pharmacies et les établissements de formation. Il est typiquement utilisé pour les contrôles précis des produits pharmaceutiques en entrée et en sortie dans les laboratoires et les pharmacies. Il est également idéal pour les exercices pratiques, les expériences et les analyses chimiques dans les universités et l'industrie, par exemple pour la cinétique de l'inversion du sucre de canne ou la détermination de la concentration des polysaccharides.

STANDARD



Modèle

Graduations

Plage de mesure

Division

Vernier

Longueur d'onde

**Prix H.T.
départ usine
€**

KERN

OAB 20LED

Rotation optique

-180° – +180°

1°

0,05°

589 nm

990,-

Info revendeurs spécialisés

Conditions de ventes

Les prix sont valables à partir du 1er janvier 2026 jusqu'à la parution du catalogue suivant, sous réserve de modifications. Prix actuels sur www.kern-sohn.com. Tous les prix en Europe sont indiqués sans TVA.

Conditions de livraison

nous livrons départ usine de Balingen, c'est-à-dire que les frais de transport sont facturés. Grâce aux contrats avec nos partenaires logistiques, nous vous proposons toujours une expédition au meilleur prix. Pour une expédition vers les îles, d'autres régions éloignées ou difficiles d'accès, il est possible que des frais de transport plus élevés soient appliqués, n'hésitez pas à nous contacter. La marchandise livrée demeure notre propriété jusqu'à son paiement intégral.



La livraison est généralement effectuée par courrier.



En présence de ce symbole, livraison sur palette par camion, demandez-nous les coûts d'expédition.

Extrait des conditions générales

Tribunal compétant/lieu d'exécution du contrat :
72336 Balingen, Allemagne ;
Registre du commerce : HRB 400865,
AG Stuttgart ; Gérant : Albert Sauter
Les CGV complètes se trouvent sur Internet :
<https://www.kern-sohn.com/shop/fr/IMPRESSUM/AGB2/>

Toutes les dimensions sont approximatives.
Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement, d'erreurs d'impression, de modifications de prix et de produits ainsi que d'erreurs dans des cas particuliers.

Droit de restitution

sous 14 jours. Non valable pour les logiciels et les travaux spécifiques à une commande, comme les productions spéciales, prolongation des câbles, poids spéciaux ou les prestations de contrôle, telles que l'étalonnage, l'homologation, etc. Selon les travaux il y auront des frais supplémentaires de préparation ou magasinage, sur demande.

Garantie

- 3 ans pour produits avec prix catalogue ≥ € 500,-
 - 2 ans pour composants et produits avec prix catalogue < € 500,-
 - 1 an pour transpalettes peseurs
- Ne s'applique pas pour les pièces d'usure telles que les piles, batteries, etc.

Prestations de service

KERN DirectCash

Procédure d'expédition contre remboursement, rapide et sûre, pour se protéger des absences de paiement. Via la procédure d'expédition contre remboursement KERN DirectCash, vous pouvez livrer les commandes à des clients finaux dont la solvabilité vous est inconnue sans craindre une absence de paiement. Nous consulter pour des détails complémentaires.

Location-vente

Possibilité de financement facile et pratique avec la location-vente KERN. La location-vente permet d'acheter n'importe quel produit de notre gamme contre le versement d'une mensualité. La valeur du produit est remboursée sur toute la durée du contrat. Au paiement de la dernière mensualité, la propriété des articles visés par le contrat est automatiquement transférée du bailleur au locataire. Le contrat de location-vente peut, au choix, durer entre un et cinq ans. Ce contrat contient non seulement la cession des articles mais également la garantie pour toute la période de concession.

Par rapport à l'achat, la location-vente KERN offre l'avantage de ne pas nécessiter d'investissement initial. Cela concerne particulièrement l'acquisition de nombreux produits, par exemple pour l'équipement à neuf d'un laboratoire, d'un service au sein d'une entreprise ou d'un service hospitalier. De plus, les mensualités constituent une dépense directe et l'article n'a pas besoin d'être activé chez l'acheteur. Votre conseiller KERN est à votre disposition.

Service après-vente

Service de réparation

En usine en l'espace d'une semaine, transport en sus. Sur demande, notre service de courrier met à votre disposition sur place un appareil de recharge pour la durée de la réparation, n'hésitez pas à nous contacter.

Appareil neuf à prix intéressant

Si le coût de la réparation dépasse la valeur actuelle de l'appareil défectueux nous vous proposons un nouvel appareil à prix réduit. Cette offre reste valable jusqu'à 2 ans après expiration de la garantie.

Service pièces de rechange

Généralement dans les 48 heures, transport en sus.

Soutien marketing

KERN Catalogues, brochures, catalogues par secteur d'activité – Vos outils marketing individuels

En tant que revendeur spécialisé, vous pouvez également recevoir gratuitement nos catalogues et prospectus neutres, c'est-à-dire sans mention de l'adresse de KERN, pour vos activités commerciales sous forme de document PDF. Les catalogues et prospectus KERN sont disponibles dans les langues suivantes : DE, EN, FR, IT, ES.

Remarques importantes

Risque d'explosion/Humidité atmosphérique

Nos modèles ne doivent pas être utilisées dans des lieux présentant un risque d'explosion. Nos modèles ne doivent pas non plus être utilisés dans des lieux présentant une humidité atmosphérique élevée (condensation). Veuillez respecter les instructions électriques en vigueur.

Certificat d'usine

Pour vos réfractomètres KERN, vous recevezz sur commande un certificat d'étalonnage d'usine selon le NIST (National Institute of Standards and Technology) et le PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), qui documente en détail l'exactitude métrologique de votre réfractomètre et fait office de preuve de surveillance des moyens de contrôle dans un système de gestion de la qualité selon ISO 9001.

Accessoires

Un complément d'accessoires étendu pour nos modèles est également disponible sur la boutique en ligne de KERN à www.kern-sohn.com

La plus ancienne usine de balances de précision d'Allemagne

KERN & SOHN GmbH

Balances, poids de contrôle, microscopes,
laboratoire d'étalonnage accrédité

Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne
Tél. +49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

Découvrez en ligne l'univers varié des balances, microscopes et appareils de mesure
de KERN : www.kern-sohn.com

- Toute la gamme KERN
- Commande pratique 24h/24, 7j/7
- Choix de plus de 5 000 balances, appareils de mesure, instruments optiques, accessoires et services

- De nombreuses informations et des téléchargements pratiques
- Les fiches techniques des produits
- Les modes d'emploi
- Des images et vidéos pratiques

- Des services KERN utiles
- Un lexique des termes techniques
- Le portail revendeurs KERN
- Une fonction de filtre et de recherche pratique



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

