

Datenblatt

Datasheet

SILIKON HEIZELEMENT

Silicone heater

| | |
|--|--|
| thermo Artikelnummer: <i>thermo item no.:</i> | 3326100 |
| Nennspannung: <i>Nominal Voltage:</i> | 24V AC od. DC |
| Nennleistung: <i>Effective Output:</i> | 75W +/-10% |
| Abmessungen: <i>Dimensions:</i> | 50 x 100 mm 19,7 x 39,4 inch |
| Oberflächentemperatur ca.: | > 200 °C Heizelement frei in der Luft hängend, die Wärmeabgabe erfolgt nur an die Umgebungsluft (Raumtemp. ca. 20 °C) |
| <i>Surface temperature</i> <i>approx:</i> | > 392 °F <i>Temperature was measured with the heater suspended freely in the air, the heat was only given off to the ambient air (approx. 68 °F)</i> |
| Beschreibungstext: <i>Description:</i> | Silikon Heizelement 50 x 100 mm, 24V, 75W Temperatursensor PT100 montiert, selbstklebend, Anschlusslitzen ca. 250 mm, mittig auf der kurzen Seite mit Verlauf nach aussen |
| Dauer Betriebstemperatur: <i>Duration operating temperature:</i> | Bedingt durch das Klebeband ca. 120 °C - 150 °C <i>Due to the adhesive tape approx. 248 °F - 302 °F</i> |
| RoHS und REACH konform: <i>RoHS and REACH compliant:</i> | ja yes |
| Schutzgrad: <i>Degree of Protection:</i> | IP X7 |
| Bemerkung: <i>Comment:</i> | Achtung: Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Attention: <i>Overheating and the resulting destruction, as a consequence of high heating power of the heating foil, can be prevented by providing enough cooling or temperature control, depending on the positioning of the high power heating foil.</i> |