

Référence 102

Article Reiniger

Conditionnement  
200 ml, 400 ml



## Description / avantages du produit

REINIGER est un mélange de solvants spéciaux.

Ce mélange de qualité supérieure garantit une action nettoyante douce et universelle, avec une très bonne compatibilité avec les matériaux. Les ingrédients s'évaporent rapidement et sans laisser de résidus.

REINIGER s'utilise à chaque fois que vous souhaitez obtenir un nettoyage doux, mais efficace de composants électroniques, par ex. sur les contacts électromagnétiques, relais, capteurs, distributeurs, mais également sur les circuits imprimés finis.

Convient également très bien à une application sur des instruments de précision sensibles.

REINIGER peut également être utilisé en complément ou en remplacement à un nettoyage aux ultrasons.

## Conseils d'utilisation

REINIGER propose un nettoyage rapide et fiable. Pulvériser le produit par à-coups puissants sur les endroits à nettoyer. Pour les endroits difficiles d'accès, installer le tube pulvérisateur et les nettoyer à l'aide d'un jet ciblé. Ne pas utiliser à proximité de flammes ouvertes ou d'objets chauds. Éteindre les appareils sous tension avant utilisation.

Laisser évaporer les solvants intégralement avant mise en marche. Tenir compte des consignes de nettoyage du fabricant de l'appareil !

## Caractéristiques physiques

Qualité	liquide incolore clair
Odeur	alcool
Densité à 20°C	0,67 [g/cm <sup>3</sup> ]
Point d'inflammation	<0 °C
Compatibilité du matériau	bonne
Tension superficielle [mN/m]	22

## Stockage / durée de vie

La durée de conservation est de 2 ans en cas de stockage conforme.

Recycler l'emballage avec avoir vidé les résidus dans le circuit de collecte de matériaux