



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia di precisione per carichi pesanti con gestione utenti protetta da password, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- KERN FEJ: Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- KERN FES: Programma di calibrazione CAL per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovrapprezzo, vedi *pesi di calibrazione*
- Dispositivo rilevatore in acciaio inox con classe di protezione IP65, igienico e facile da pulire
- Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
- La gestione degli utenti consente una chiara assegnazione dell'utente e protegge dagli accessi non autorizzati

- I tasti funzione configurabili a piacere consentono di personalizzare le impostazioni della bilancia
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 (secondo EN 60529)
- U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l'integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilancia, ...)
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 16,5 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 350×400 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 290×180×80 mm
- Dimensioni totali L×P×A 350×520×170 mm
- Peso netto ca. 19 kg
- Temperatura ambiente ammessa: 5 °C/35 °C

DI SERIE



FEJ

FES

RS 232

GLP

calendar

group

tare

%

auto

IP 65

factory

1 DAY

OPZIONE



DAKKS

FACTORY



M

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Linearità	Su richiesta	
						Omologazione	Certificato
KERN	g	g	g	g	g	KERN	DAkkS accr. KERN
FES 17K-4	17000	0,1	-	-	± 0,3	-	963-128
FES 33K-4	33000	0,1	-	-	± 0,3	-	963-128
FES 62K-4D	6200 62000	0,1 1	-	-	± 0,3 3	-	963-129
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.							
FEJ 17K-4M	17000	0,1	1	5	± 0,3	965-217	963-128
FEJ 33K-4M	33000	0,1	1	5	± 0,3	965-217	963-128
FEJ 62K-4DM	6200 62000	0,1 1	1	5	± 0,3 3	965-218	963-129